



A leghatékonyabb LED-es gyertyaégőink

MASTER UltraEfficient LED-es gyertya- és csillárégők

Ez a Philips márka leghatékonyabb LED-es gyertyaégője. A 210 lm/W hatékonyság elősegíti a vállalat fenntarthatósági nyilatkozatának gyakorlatba ültetését. Az 50 000 órás élettartam segít meghosszabbítani a csereciklust a hulladék mennyiségének csökkentése érdekében. Ez a rendkívül specializált termék biztosítja a Philips márka fényminőségét.

Előnyök

- Energiatakarékosság: 60%-kal kevesebb energiát fogyasztanak, mint a normál Philips LED-es gyertyaégők.
- Nagyon hosszú élettartam, amely csökkenti a szükséges fényforráscserék számát
- Könnyen lecserélhetők velük a hagyományos lámpák

Szolgáltatások

- Ultra energiatakarékos, 210lm/W
- Hosszú élettartam, több mint háromszor hosszabb élettartam, mint a normál LED-es termékek
- Jól optimalizált megjelenés és stílus, anélkül, hogy hatással lenne az alkalmazási területre. Könnyen telepíthető
- Látványra tervezve – remekül mutatnak be- és kikapcsolva is
- Környezetbarát: nem tartalmaznak higanyt vagy más veszélyes anyagokat

Alkalmazás

- Háztartások
- Vendéglátóipar: éttermek és szállodák


MASTER UltraEfficient LED-es gyertya- és csillárégők

Versions



LED CLA 40W P45 E27 2700K CL UE SRT4

Méretezett rajza



Product	D	C
MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE	45 mm	78 mm

