

MASTER UltraEfficient LED candles and lusters

9256110



Vårt mest effektive LED-lys

Dette er den mest effektive LED-lyspæren fra Philips. 210 lm/W er ren bærekraftighet og med 50000 timers levetid reduseres også avfallet siden lyskildene ikke skal erstattes så ofte. Dette er ikke bare et produkt med høy SPEC, men har også den kjente Philips-lyskvaliteten.

Fordeler

- energisparing, 60 % mindre energi sammenlignet med standard Philips LED-lys.
- Svært lang levetid som reduserer behovet for utskifting
- Enkel erstatning for tradisjonelle lyskilder

Applications

- Bruksområder i private hjem
- Hotell- og restaurantnæringen: restauranter og hoteller


Funksjoner

- Ultra energieffektiv, med 210lm/W
- Lang levetid, mer enn 3 ganger lengre levetid enn de vanlige LED-produktene
- Optimert utseende og form. Enkel installasjon
- Laget for å ses, både tendt og slukket
- Miljøvennlig: inneholder ikke kvikksølv eller andre skadelige stoffer

Versions



Product standard image




Product standard image




LED CLA 40W P45 E27 2700K
CL UE SRT4


Målskisse



Product	D	C
MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE	35 mm	97 mm



Product	D	C
MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE	45 mm	80 mm



Product	D	C
MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE	45 mm	78 mm

Generell informasjon

Nominell levetid	50 000 time(r)
Brytersyklus	500 000

Teknisk belysning

Fargekode	827 [CCT of 2700K]
Spredningsvinkel (nom.)	300 grad(er)
Lysytelse	485 lm
Korrelert fargetemperatur (nom.)	2700 K
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %

Drift og elektronikk

Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	2,3 W
Effekten som tilsvarer	40 W
Starttid (nom.)	0,5 s

Temperatur

Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	70 °C
---	-------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
------------	-----

Mekanikk og innfatning

Lyspæreoverflate	Matt
------------------	------

Godkjenning og bruksområde

Energiforbruk kWh/1000 t	3 kWh
For omgivelsestemperaturer mellom	-20 til +45 °C

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Sokkelbase
929003801102	MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE	E14
929003800702	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE	E14
929003626202	MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE	E27

Mekanikk og innfatning

Order Code	Full Product Name	Lyspæreform
929003801102	MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE	P45
929003800702	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE	B35
929003626202	MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE	P45