



Nasza najwydajniejsza świeca LED

Świece i bańki LED MASTER UltraEfficient

Jest to najefektywniejsza świeczka LED marki Philips. Wydajność 210 lm/W wpisuje się w zobowiązanie firmy dotyczące zrównoważonego rozwoju. 50 000 godzin eksploatacji oznacza dłuższy okres między wymianami i przyczynia się do zmniejszenia ilości odpadów. Jest to nie tylko produkt o wyśrubowanych parametrach technicznych, lecz także zachowuje jakość światła charakterystyczną dla marki Philips.

Korzyści

- Oszczędność energii: zużycie energii niższe o 60% w porównaniu ze standardowymi świecami LED firmy Philips.
- Bardzo długi okres eksploatacji, ograniczający konieczność wymiany
- Doskonały zamiennik konwencjonalnych lamp

Cechy

- Ultra energooszczędne, 210 lm/W
- Długi okres eksploatacji, ponad 3 razy dłuższa żywotność niż zwykłe produkty LED
- Zoptymalizowany wygląd i obsługa bez wpływu na zastosowania. Łatwa instalacja
- Stworzone, by je dostrzegać. Wyglądają świetnie zarówno włączone, jak i wyłączone
- Przyjazne dla środowiska: nie zawierają rtęci ani innych niebezpiecznych substancji

Zastosowanie

- Zastosowania domowe
- Hotele i restauracje



Świece i bańki LED MASTER UltraEfficient

Wersje



LED CLA 40W P45 E27 2700K CL UE SRT4

Rysunki techniczne



Product	D	C
MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE	45 mm	78 mm

