



Naša najúčinnější LED sviečková žiarovka

Sviečkové žiarovky a svetelné zdroje do lustrov MASTER UltraEfficient LED

Ide o najúčinnější LED sviečkový svetelný zdroj značky Philips. Svetelná účinnosť 210 lm/W pomáha naplňať vyhlásenie spoločnosti o udržateľnosti. Životnosť 50 000 hodín pomáha predĺžiť cyklus výmeny a obmedziť tak vytváranie odpadu. Tento produkt vyniká nielen svojimi špecifikáciami, ale zachováva aj kvalitu osvetlenia značky Philips.

Výhody

- úspora energie, o 60 % nižšia spotreba energie v porovnaní so štandardnými LED sviečkovými žiarovkami Philips.
- Dlhá životnosť znižuje nutnosť výmeny
- Jednoduchá náhrada bežných žiaroviek

Vlastnosti

- Mimoriadne vysoká energetická účinnosť 210 lm/W
- Dlhá životnosť, viac než trikrát dlhšia než pri bežných LED produktoch
- Dobře optimalizovaný vzhľad a dojem bez negatívneho vplyvu na použitie. Jednoduchá inštalácia.
- Atraktívny dizajn pôsobí elegantne, keď svetlo svieti, aj keď nie
- Šetrné k životnému prostrediu: neobsahuje žiadnu ortuť ani iné nebezpečné látky

Aplikácie

- Na použitie v domácnosti
- HoReKa: reštaurácie a hotely



Sviečkové žiarovky a svetelné zdroje do lustrov MASTER UltraEfficient LED

Versions



LED CLA 40W P45 E27 2700K CL UE SRT4

Rozmerový obrázok



Product	D	C
MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE	45 mm	78 mm

