

MASTER UltraEfficient LED candles and lusters

9256110



Vår mest effektiva LED-kronljuslampa

Det här är den mest effektiva LED-kronljuslampan från varumärket Philips. 210 lm/W hjälper till att konkretisera företagets hållbarhetsmål, och tack vare den långa livslängden på 50 000 timmar förlängs utbytescykeln och avfallet minskar. Den har inte bara höga specifikationer utan bibehåller även Philips höga ljuskvalitet.

Fördelar

- energibesparing, 60 % lägre energiförbrukning än standard Philips LED-kronljuslampor.
- Mycket lång livslängd som minskar behovet av lampbyten
- Enkel ersättning av konventionella ljuskällor

Applications

- Användning i hemmet
- Hotell och restauranger


Funktioner

- Ultraenergieffektiv, med 210 lm/W
- Mer än tre gånger så lång livslängd som vanliga LED-produkter
- Optimerat utseende och känsla som inte påverkar användningsområdet. Enkel att installera
- Designad för att synas - snygg både tänd och släckt
- Miljövänlig: innehåller inget kvicksilver eller andra farliga ämnen

Versions



Product standard image




Product standard image




LED CLA 40W P45 E27 2700K
CL UE SRT4

Måttskiss



Product	D	C
MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE	45 mm	80 mm



Product	D	C
MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE	45 mm	78 mm

Allmän information

Nominell livslängd	50 000 h
Driftcykel	500 000

Ljusteknik

Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Spridningsvinkel (nom)	300 °
Ljusflöde	485 lm
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	2700 K
Färgåtergivningindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Drift och elektricitet

Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Strömförbrukning	2,3 W
Motsvarande effekt	40 W
Tändningstid (nom)	0,5 s

Temperatur

T-Case max. (nom)	70 °C
-------------------	-------

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
--------	-----

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Klar
--------------------------	------

Användning och godkännande

Energiförbrukning kWh/1 000 tim	3 kWh
Omgivningstemperatur	-20 till +45 °C

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Socket
929003801102	MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE	E14
929003800702	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE	E14
929003626202	MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE	E27

Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product Name	Lampform
929003801102	MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE	P45
929003800702	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE	B35
929003626202	MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE	P45