



Наша найефективніша світлодіодна свічка

Світлодіодні свічки та кульки MASTER UltraEfficient

Це найефективніша світлодіодна свічка від бренду Philips. 210 лм/Вт допомагає закріпити заяву компанії про стійкий розвиток. Термін служби 50000 годин допомагає подовжити цикл заміни, щоб зменшити відходи. Це не тільки продукт із високими технічними характеристиками, але й якість світла бренду Philips

Переваги

- енергозбереження, на 60% менше енергії в порівнянні зі стандартними світлодіодними свічками Philips.
- Дуже довгий термін служби, що зменшує потребу в заміні
- Проста заміна звичайних ламп

Характеристики

- Укraj висока енергоефективність, 210 лм/Вт
- Тривалий термін служби, більш ніж утричі довший термін служби порівняно зі звичайними світлодіодними виробами
- Добре оптимізований зовнішній вигляд без впливу на додаток. Проста установка
- Створені милувати очі, виглядають неперевершено навіть вимкненими
- Екологічно чисті: не містять ртуті й інших небезпечних речовин

Застосування

- Застосування для дому
- Готелі: ресторани та готелі



Світлодіодні свічки та кульки MASTER UltraEfficient

Версії



LED CLA 40W P45 E27 2700K CL UE SRT4

Розміри



Product	D	C
MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE	45 mm	78 mm

