



Jednoducho modernizujte osvetlenia vášho mesta pre dosiahnutie budúcej úspory energie

AluRoad gen2

Rad AluRoad gen2 je k dispozícii v 2 verziách – štandardnej verzii AluRoad gen2 a verzii AluRoad gen2 Pro. K dispozícii sú v 2 veľkostiach, Mini a Medium. Štandardná verzia AluRoad gen2 ako BGP020 Mini a BGP025 Medium, verzia AluRoad gen2 Pro ako BGP021 Mini a BGP026 Medium. Štandardná verzia AluRoad gen2 má pevný montážny záves, ktorý umožňuje montáž na vrchol stĺpa so sklonom 0 stupňov a bočnú montáž s obmedzeným negatívnym sklonom. Verzia AluRoad gen2 Pro je vybavená nastaviteľným montážnym hákom, ktorý umožňuje nastavenie sklonu pri montáži na vrch stĺpa aj pri bočnej montáži s kladným a záporným sklonom. Verzia AluRoad gen2 umožňuje jednoduchú modernizáciu mestského osvetlenia a umožňuje využiť výhody LED technológie, ktorá ešte výraznejšie minimalizuje celkové náklady na investície a vlastníctvo. Tento rad je vhodný pre novostavby a ulice a aj na renováciu existujúcich inštalácií. Tento cenovo dostupný rad ponúka čistý a nadčasový dizajn, ktorý splynie s prostredím, pričom okrem toho predstavuje vysokokvalitné riešenie osvetlenia s významnými úsporami energie a údržby počas dlhej prevádzkovej životnosti.

Výhody

- Jednoduchá montáž na vrch stĺpa a s bočným vstupom.
- Zaujímavé celkové náklady na vlastníctvo.
- Nižšia počiatočná investícia.
- Výrazné zníženie spotreby energie a uhlíkovej stopy. Možnosť ďalšej úspory energie dosiahnuteľná pri použití CLO alebo samostatného stmievania, ako je riešenie Dynadim.
- Servisný štítok Signify (identifikácia jedinečným kódom QR) na získanie informácií o údržbe, montáži a náhradných dieloch.


Vlastnosti

- Jednoduchá montáž na vrch stĺpa a s bočným vstupom.
- Zaujímavé celkové náklady na vlastníctvo vďaka budúcim úsporám energie.
- Nižšia počiatočná investícia.
- Výrazné zníženie spotreby energie a uhlíkovej stopy. Možnosť ďalšej úspory energie dosiahnuteľná pri použití CLO alebo samostatného stmievania, ako je riešenie Dynadim. To možno určite dosiahnuť pomocou verzií Ultra Efficient dostupných v rámci tohto radu produktov.
- Servisný štítok Signify (identifikácia jedinečným kódom QR) na získanie informácií o údržbe, montáži a náhradných dieloch.



Aplikácie

- Cesty a ulice
- Obytné zóny
- Chodníky
- Priemyselná zóna


Rozmerový obrázok



Dimensions (mm)								
Luminaire	A	B	C	D	D'	E	F	G
Mini BGPO2.1 spigot Ø48-60	428	405	74	102		336	230	115
Mini BGPO2.1 spigot Ø60-76	480	405	74		152	336	230	115
Medium BGPO2.6 spigot Ø48-60	573	550	74	102		482	230	115
Medium BGPO2.6 spigot Ø60-76	625	550	74		152	482	230	115



Dimensions (mm)						
Luminaire	A	B	C	D	E	F
Mini BGPO2.0	447	70	112	111	334	230
Medium BGPO2.5	592	70	112	111	481	230



Podrobnosti o produkte

AluRoad gen2 Pro Mini top view



AluRoad gen2 Pro Medium bottom view



AluRoad gen2 Pro Mini with Zhaga socket



AluRoad gen2 Pro Mini with OLC



AluRoad gen2 Pro Mini bottom view



AluRoad gen2 Pro tilt indicator



AluRoad gen2 Pro family top view



AluRoad gen2 Pro interior



AluRoad gen2 Pro family bottom view



AluRoad gen2 Pro 76mm spigot and tilt indicator



Podrobnosti o produkte

AluRoad gen2 Pro Medium with Zhaga socket



AluRoad gen2 Pro Medium with OLC



AluRoad gen2 Pro toolless opening option



AluRoad gen2 Pro Medium top view



Všeobecné informácie	
Vrátane napájača	Áno
Počet jednotiek predradníka	1 jednotka
Servisná značka	Áno
Svetelné technické	
Index podania farieb (CRI)	70
Pomer svetla vyžarovaného nahor	0
Mechanické časti a teleso	
Typ optického krytu	Ploché sklo
Farba telesa	Sivá
Krytie IP	IP66
Štandardný uhol sklonu od bočného otvoru	0°
Štandardný uhol sklonu od vrchu stĺpa	0°
Schválenie a použitie	
Značka CE	Áno
Značka horľavosti	-

Všeobecné informácie

Order Code	Full Product Name	Kód radu svetelného zdroja
46995200		LED34
46996900		LED51
46997600		LED69
47001900		LED34
47002600		LED51
47003300		LED69
47006400		LED69
47009500		LED34
47010100		LED51
47011800		LED69
76882600	BGP020 LED34/740 II DM CLO-DDF2	LED34
76883300	BGP020 LED51/740 II DM CLO-DDF2	LED51
76884000	BGP020 LED69/740 II DM CLO-DDF2	LED69
76888800	BGP020 LED34/740 II DW CLO-DDF2	LED34
76889500	BGP020 LED51/740 II DW CLO-DDF2	LED51
76890100	BGP020 LED69/740 II DW CLO-DDF2	LED69
76894900	BGP020 LED34/740 II DN CLO-DDF2	LED34
76896300	BGP020 LED69/740 II DN CLO-DDF2	LED69
76900700	BGP020 LED34/730 II DM CLO-DDF2	LED34
76906900	BGP020 LED34/730 II DW CLO-DDF2	LED34
76907600	BGP020 LED51/730 II DW CLO-DDF2	LED51
76908300	BGP020 LED69/730 II DW CLO-DDF2	LED69
76912000	BGP020 LED34/730 II DN CLO-DDF2	LED34
76913700	BGP020 LED51/730 II DN CLO-DDF2	LED51
76914400	BGP020 LED69/730 II DN CLO-DDF2	LED69
46998300		LED91
46999000		LED113
47000200		LED147

Order Code	Full Product Name	Kód radu svetelného zdroja
47004000		LED91
47005700		LED113
47007100		LED113
47008800		LED147
47012500		LED113
47013200		LED147
76885700	BGP025 LED91/740 II DM CLO-DDF2	LED91
76886400	BGP025 LED113/740 II DM CLO-DDF2	LED113
76887100	BGP025 LED147/740 II DM CLO-DDF2	LED147
76891800	BGP025 LED91/740 II DW CLO-DDF2	LED91
76892500	BGP025 LED113/740 II DW CLO-DDF2	LED113
76893200	BGP025 LED147/740 II DW CLO-DDF2	LED147
76897000	BGP025 LED91/740 II DN CLO-DDF2	LED91
76898700	BGP025 LED113/740 II DN CLO-DDF2	LED113
76899400	BGP025 LED147/740 II DN CLO-DDF2	LED147
76903800	BGP025 LED91/730 II DM CLO-DDF2	LED91
76904500	BGP025 LED113/730 II DM CLO-DDF2	LED113
76909000	BGP025 LED91/730 II DW CLO-DDF2	LED91
76910600	BGP025 LED113/730 II DW CLO-DDF2	LED113
76911300	BGP025 LED147/730 II DW CLO-DDF2	LED147
76915100	BGP025 LED91/730 II DN CLO-DDF2	LED91
76916800	BGP025 LED113/730 II DN CLO-DDF2	LED113
76917500	BGP025 LED147/730 II DN CLO-DDF2	LED147

Svetelné technické (1/2)

Full Product		Rozptyl svetelného	Farba svetelného	Náhradná teplota chromatickosti	Svetelný tok
Order Code	Name	lúča svietidla	zdroja	(nom.)	tok
46995200		5° x 55° x 150°	740 neutrálna biela	4000 K	2 992 lm
46996900		5° x 55° x 150°	740 neutrálna biela	4000 K	4 350 lm
46997600		5° x 55° x 150°	740 neutrálna biela	4000 K	5 848 lm
47001900		23° x 59° x 148°	740 neutrálna biela	4000 K	2 992 lm
47002600		23° x 59° x 148°	740 neutrálna biela	4000 K	4 350 lm
47003300		23° x 59° x 148°	740 neutrálna biela	4000 K	5 848 lm
47006400		23° x 59° x 148°	730 teplá biela	3000 K	5 848 lm
47009500		23° x 44° x 152°	730 teplá biela	3000 K	3 026 lm

Full Product		Rozptyl svetelného	Farba svetelného	Náhradná teplota chromatickosti	Svetelný tok
Order Code	Name	lúča svietidla	zdroja	(nom.)	tok
47010100		23° x 44° x 152°	730 teplá biela	3000 K	4 400 lm
47011800		23° x 44° x 152°	730 teplá biela	3000 K	5 916 lm
76882600	BGP020 LED34/740 II DM CLO-DDF2	5° x 55° x 150°	740 neutrálna biela	4000 K	2 937 lm
76883300	BGP020 LED51/740 II DM CLO-DDF2	5° x 55° x 150°	740 neutrálna biela	4000 K	4 312 lm
76884000	BGP020 LED69/740 II DM CLO-DDF2	5° x 55° x 150°	740 neutrálna biela	4000 K	5 742 lm
76888800	BGP020 LED34/740 II DW CLO-DDF2	23° x 59° x 148°	740 neutrálna biela	4000 K	2 904 lm

		Rozptyl	Farba	Náhradná	Svetelný
Order Code	Full Product Name	svetelného lúča svietidla	svetelného zdroja	teplota chromatickosti (nom.)	
76889500	BGP020	23° x 59° x	740	4000 K	4 263 lm
	LED51/740 II	148°	neutrálna		
	DW CLO-		biela		
	DDF2				
76890100	BGP020	23° x 59° x	740	4000 K	5 742 lm
	LED69/740 II	148°	neutrálna		
	DW CLO-		biela		
	DDF2				
76894900	BGP020	23° x 44° x 152°	740	4000 K	2 937 lm
	LED34/740 II		neutrálna		
	DN CLO-DDF2		biela		
76896300	BGP020	23° x 44° x 152°	740	4000 K	5 742 lm
	LED69/740 II		neutrálna		
	DN CLO-DDF2		biela		
76900700	BGP020	5° x 55° x 150°	730 teplá	3000 K	2 937 lm
	LED34/730 II		biela		
	DM CLO-				
	DDF2				
76906900	BGP020	23° x 59° x	730 teplá	3000 K	2 904 lm
	LED34/730 II	148°	biela		
	DW CLO-				
	DDF2				
76907600	BGP020	23° x 59° x	730 teplá	3000 K	4 263 lm
	LED51/730 II	148°	biela		
	DW CLO-				
	DDF2				
76908300	BGP020	23° x 59° x	730 teplá	3000 K	5 568 lm
	LED69/730 II	148°	biela		
	DW CLO-				
	DDF2				
76912000	BGP020	23° x 44° x 152°	730 teplá	3000 K	2 937 lm
	LED34/730 II		biela		
	DN CLO-DDF2				
76913700	BGP020	23° x 44° x 152°	730 teplá	3000 K	4 312 lm
	LED51/730 II		biela		
	DN CLO-DDF2				
76914400	BGP020	23° x 44° x 152°	730 teplá	3000 K	5 568 lm
	LED69/730 II		biela		
	DN CLO-DDF2				
46998300		5° x 55° x 150°	740	4000 K	7 740 lm
			neutrálna		
			biela		
46999000		5° x 55° x 150°	740	4000 K	9 775 lm
			neutrálna		
			biela		
47000200		5° x 55° x 150°	740	4000 K	12 325 lm
			neutrálna		
			biela		

		Rozptyl	Farba	Náhradná	Svetelný
Order Code	Full Product Name	svetelného lúča svietidla	svetelného zdroja	teplota chromatickosti (nom.)	
47004000		23° x 59° x	740	4000 K	7 740 lm
		148°	neutrálna		
			biela		
47005700		23° x 59° x	740	4000 K	9 890 lm
		148°	neutrálna		
			biela		
47007100		23° x 59° x	730 teplá	3000 K	9 890 lm
		148°	biela		
47008800		23° x 59° x	730 teplá	3000 K	12 325 lm
		148°	biela		
47012500		23° x 44° x 152°	730 teplá	3000 K	9 890 lm
			biela		
47013200		23° x 44° x 152°	730 teplá	3000 K	12 325 lm
			biela		
76885700	BGP025	5° x 55° x 150°	740	4000 K	7 482 lm
	LED91/740 II		neutrálna		
	DM CLO-		biela		
	DDF2				
76886400	BGP025	5° x 55° x 150°	740	4000 K	9 030 lm
	LED113/740 II		neutrálna		
	DM CLO-		biela		
	DDF2				
76887100	BGP025	5° x 55° x 150°	740	4000 K	11 475 lm
	LED147/740 II		neutrálna		
	DM CLO-		biela		
	DDF2				
76891800	BGP025	23° x 59° x	740	4000 K	7 482 lm
	LED91/740 II	148°	neutrálna		
	DW CLO-		biela		
	DDF2				
76892500	BGP025	23° x 59° x	740	4000 K	9 030 lm
	LED113/740 II	148°	neutrálna		
	DW CLO-		biela		
	DDF2				
76893200	BGP025	23° x 59° x	740	4000 K	11 475 lm
	LED147/740 II	148°	neutrálna		
	DW CLO-		biela		
	DDF2				
76897000	BGP025	23° x 44° x 152°	740	4000 K	7 568 lm
	LED91/740 II		neutrálna		
	DN CLO-DDF2		biela		
76898700	BGP025	23° x 44° x 152°	740	4000 K	9 135 lm
	LED113/740 II		neutrálna		
	DN CLO-DDF2		biela		
76899400	BGP025	23° x 44° x 152°	740	4000 K	11 610 lm
	LED147/740 II		neutrálna		
	DN CLO-DDF2		biela		
76903800	BGP025	5° x 55° x 150°	730 teplá	3000 K	7 482 lm
	LED91/730 II		biela		

		Rozptyl	Farba	Náhradná	
	Full Product	svetelného	svetelného	teplota	
Order Code	Name	lúča svietidla	zdroja	chromatickosti	Svetelný
	DM CLO- DDF2				
76904500	BGP025 LED113/730 II DM CLO- DDF2	5° x 55° x 150°	730 teplá biela	3000 K	9 030 lm
76909000	BGP025 LED91/730 II DW CLO- DDF2	23° x 59° x 148°	730 teplá biela	3000 K	7 482 lm
76910600	BGP025 LED113/730 II	23° x 59° x 148°	730 teplá biela	3000 K	9 030 lm

		Rozptyl	Farba	Náhradná	
	Full Product	svetelného	svetelného	teplota	
Order Code	Name	lúča svietidla	zdroja	chromatickosti	Svetelný
	DW CLO- DDF2				
76911300	BGP025 LED147/730 II DW CLO- DDF2	23° x 59° x 148°	730 teplá biela	3000 K	11 475 lm
76915100	BGP025 LED91/730 II DN CLO-DDF2	23° x 44° x 152°	730 teplá biela	3000 K	7 568 lm
76916800	BGP025 LED113/730 II DN CLO-DDF2	23° x 44° x 152°	730 teplá biela	3000 K	9 135 lm
76917500	BGP025 LED147/730 II DN CLO-DDF2	23° x 44° x 152°	730 teplá biela	3000 K	11 610 lm

Svetelné technické (2/2)

Order Code	Full Product Name	Typ optiky, exteriér
46995200		Stredné vyžarovanie
46996900		Stredné vyžarovanie
46997600		Stredné vyžarovanie
47001900		Široké vyžarovanie
47002600		Široké vyžarovanie
47003300		Široké vyžarovanie
47006400		Široké vyžarovanie
47009500		Úzke vyžarovanie
47010100		Úzke vyžarovanie
47011800		Úzke vyžarovanie
76882600	BGP020 LED34/740 II DM CLO-DDF2	Stredné vyžarovanie
76883300	BGP020 LED51/740 II DM CLO-DDF2	Stredné vyžarovanie
76884000	BGP020 LED69/740 II DM CLO-DDF2	Stredné vyžarovanie
76888800	BGP020 LED34/740 II DW CLO-DDF2	Široké vyžarovanie
76889500	BGP020 LED51/740 II DW CLO-DDF2	Široké vyžarovanie
76890100	BGP020 LED69/740 II DW CLO-DDF2	Široké vyžarovanie
76894900	BGP020 LED34/740 II DN CLO-DDF2	Úzke vyžarovanie
76896300	BGP020 LED69/740 II DN CLO-DDF2	Úzke vyžarovanie
76900700	BGP020 LED34/730 II DM CLO-DDF2	Stredné vyžarovanie
76906900	BGP020 LED34/730 II DW CLO-DDF2	Široké vyžarovanie
76907600	BGP020 LED51/730 II DW CLO-DDF2	Široké vyžarovanie
76908300	BGP020 LED69/730 II DW CLO-DDF2	Široké vyžarovanie
76912000	BGP020 LED34/730 II DN CLO-DDF2	Úzke vyžarovanie
76913700	BGP020 LED51/730 II DN CLO-DDF2	Úzke vyžarovanie
76914400	BGP020 LED69/730 II DN CLO-DDF2	Úzke vyžarovanie
46998300		Stredné vyžarovanie

Order Code	Full Product Name	Typ optiky, exteriér
46999000		Stredné vyžarovanie
47000200		Stredné vyžarovanie
47004000		Široké vyžarovanie
47005700		Široké vyžarovanie
47007100		Široké vyžarovanie
47008800		Široké vyžarovanie
47012500		Úzke vyžarovanie
47013200		Úzke vyžarovanie
76885700	BGP025 LED91/740 II DM CLO-DDF2	Stredné vyžarovanie
76886400	BGP025 LED113/740 II DM CLO-DDF2	Stredné vyžarovanie
76887100	BGP025 LED147/740 II DM CLO-DDF2	Stredné vyžarovanie
76891800	BGP025 LED91/740 II DW CLO-DDF2	Široké vyžarovanie
76892500	BGP025 LED113/740 II DW CLO-DDF2	Široké vyžarovanie
76893200	BGP025 LED147/740 II DW CLO-DDF2	Široké vyžarovanie
76897000	BGP025 LED91/740 II DN CLO-DDF2	Úzke vyžarovanie
76898700	BGP025 LED113/740 II DN CLO-DDF2	Úzke vyžarovanie
76899400	BGP025 LED147/740 II DN CLO-DDF2	Úzke vyžarovanie
76903800	BGP025 LED91/730 II DM CLO-DDF2	Stredné vyžarovanie
76904500	BGP025 LED113/730 II DM CLO-DDF2	Stredné vyžarovanie
76909000	BGP025 LED91/730 II DW CLO-DDF2	Široké vyžarovanie
76910600	BGP025 LED113/730 II DW CLO-DDF2	Široké vyžarovanie
76911300	BGP025 LED147/730 II DW CLO-DDF2	Široké vyžarovanie
76915100	BGP025 LED91/730 II DN CLO-DDF2	Úzke vyžarovanie
76916800	BGP025 LED113/730 II DN CLO-DDF2	Úzke vyžarovanie
76917500	BGP025 LED147/730 II DN CLO-DDF2	Úzke vyžarovanie

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotreba	Ochrana pred prepätím (bežný/ diferenciálny režim)
46995200		19,4 W	Úroveň ochrany svetidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
46996900		28 W	Úroveň ochrany svetidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
46997600		39 W	Úroveň ochrany svetidla pred prepätím až do 10 kV diferenciálny režim a 10 kV bežný režim
47001900		19 W	Úroveň ochrany svetidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
47002600		28 W	Úroveň ochrany svetidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 10 kV bežný režim
47003300		38,5 W	Úroveň ochrany svetidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
47006400		41 W	Úroveň ochrany svetidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
47009500		20,5 W	Úroveň ochrany svetidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
47010100		29,5 W	Úroveň ochrany svetidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
47011800		40,5 W	Úroveň ochrany svetidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
76882600	BGP020 LED34/740 II DM CLO-DDF2	19 W	Úroveň ochrany svetidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
76883300	BGP020 LED51/740 II DM CLO-DDF2	28,5 W	Úroveň ochrany svetidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
76884000	BGP020 LED69/740 II DM CLO-DDF2	39 W	Úroveň ochrany svetidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
76888800	BGP020 LED34/740 II DW CLO-DDF2	19 W	Úroveň ochrany svetidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
76889500	BGP020 LED51/740 II DW CLO-DDF2	28,5 W	Úroveň ochrany svetidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
76890100	BGP020 LED69/740 II DW CLO-DDF2	39 W	Úroveň ochrany svetidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
76894900	BGP020 LED34/740 II DN CLO-DDF2	19 W	Úroveň ochrany svetidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim

Order Code	Full Product Name	Spotreba	Ochrana pred prepätím (bežný/ diferenciálny režim)
76896300	BGP020 LED69/740 II DN CLO-DDF2	39 W	Úroveň ochrany svetidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
76900700	BGP020 LED34/730 II DM CLO-DDF2	20 W	Úroveň ochrany svetidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
76906900	BGP020 LED34/730 II DW CLO-DDF2	20 W	Úroveň ochrany svetidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
76907600	BGP020 LED51/730 II DW CLO-DDF2	30 W	Úroveň ochrany svetidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
76908300	BGP020 LED69/730 II DW CLO-DDF2	41 W	Úroveň ochrany svetidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
76912000	BGP020 LED34/730 II DN CLO-DDF2	20 W	Úroveň ochrany svetidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
76913700	BGP020 LED51/730 II DN CLO-DDF2	30 W	Úroveň ochrany svetidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
76914400	BGP020 LED69/730 II DN CLO-DDF2	41 W	Úroveň ochrany svetidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
46998300		49,5 W	Úroveň ochrany svetidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
46999000		61 W	Úroveň ochrany svetidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
47000200		81 W	Úroveň ochrany svetidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 10 kV bežný režim
47004000		49 W	Úroveň ochrany svetidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
47005700		61 W	Úroveň ochrany svetidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
47007100		64 W	Úroveň ochrany svetidla pred prepätím až do 10 kV diferenciálny režim a 10 kV bežný režim
47008800		85 W	Úroveň ochrany svetidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
47012500		64 W	Úroveň ochrany svetidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
47013200		85 W	Úroveň ochrany svetidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim

Order Code	Full Product Name	Spotreba	Ochrana pred prepätím (bežný/ diferenciálny režim)
76885700	BGP025 LED91/740 II DM CLO-DDF2	49,5 W	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
76886400	BGP025 LED113/740 II DM CLO-DDF2	61 W	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
76887100	BGP025 LED147/740 II DM CLO-DDF2	81 W	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
76891800	BGP025 LED91/740 II DW CLO-DDF2	49,5 W	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
76892500	BGP025 LED113/740 II DW CLO-DDF2	61 W	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
76893200	BGP025 LED147/740 II DW CLO-DDF2	81 W	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
76897000	BGP025 LED91/740 II DN CLO-DDF2	49,5 W	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
76898700	BGP025 LED113/740 II DN CLO-DDF2	61 W	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
76899400	BGP025 LED147/740 II DN CLO-DDF2	81 W	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim

Ovládanie a stmievanie

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné
46995200		Nie
46996900		Áno
46997600		Nie
47001900		Áno
47002600		Nie
47003300		Áno
47006400		Nie
47009500		Nie
47010100		Nie
47011800		Áno
76882600	BGP020 LED34/740 II DM CLO-DDF2	Áno
76883300	BGP020 LED51/740 II DM CLO-DDF2	Áno
76884000	BGP020 LED69/740 II DM CLO-DDF2	Áno
76888800	BGP020 LED34/740 II DW CLO-DDF2	Áno
76889500	BGP020 LED51/740 II DW CLO-DDF2	Áno
76890100	BGP020 LED69/740 II DW CLO-DDF2	Áno
76894900	BGP020 LED34/740 II DN CLO-DDF2	Áno
76896300	BGP020 LED69/740 II DN CLO-DDF2	Áno
76900700	BGP020 LED34/730 II DM CLO-DDF2	Áno
76906900	BGP020 LED34/730 II DW CLO-DDF2	Áno

Order Code	Full Product Name	Spotreba	Ochrana pred prepätím (bežný/ diferenciálny režim)
76903800	BGP025 LED91/730 II DM CLO-DDF2	52 W	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
76904500	BGP025 LED113/730 II DM CLO-DDF2	64 W	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
76909000	BGP025 LED91/730 II DW CLO-DDF2	52 W	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
76910600	BGP025 LED113/730 II DW CLO-DDF2	64 W	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
76911300	BGP025 LED147/730 II DW CLO-DDF2	85 W	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
76915100	BGP025 LED91/730 II DN CLO-DDF2	52 W	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
76916800	BGP025 LED113/730 II DN CLO-DDF2	64 W	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
76917500	BGP025 LED147/730 II DN CLO-DDF2	85 W	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné
76907600	BGP020 LED51/730 II DW CLO-DDF2	Áno
76908300	BGP020 LED69/730 II DW CLO-DDF2	Áno
76912000	BGP020 LED34/730 II DN CLO-DDF2	Áno
76913700	BGP020 LED51/730 II DN CLO-DDF2	Áno
76914400	BGP020 LED69/730 II DN CLO-DDF2	Áno
46998300		Áno
46999000		Nie
47000200		Nie
47004000		Nie
47005700		Áno
47007100		Nie
47008800		Nie
47012500		Nie
47013200		Nie
76885700	BGP025 LED91/740 II DM CLO-DDF2	Áno
76886400	BGP025 LED113/740 II DM CLO-DDF2	Áno
76887100	BGP025 LED147/740 II DM CLO-DDF2	Áno
76891800	BGP025 LED91/740 II DW CLO-DDF2	Áno
76892500	BGP025 LED113/740 II DW CLO-DDF2	Áno
76893200	BGP025 LED147/740 II DW CLO-DDF2	Áno

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné
76897000	BGP025 LED91/740 II DN CLO-DDF2	Áno
76898700	BGP025 LED113/740 II DN CLO-DDF2	Áno
76899400	BGP025 LED147/740 II DN CLO-DDF2	Áno
76903800	BGP025 LED91/730 II DM CLO-DDF2	Áno
76904500	BGP025 LED113/730 II DM CLO-DDF2	Áno
76909000	BGP025 LED91/730 II DW CLO-DDF2	Áno

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné
76910600	BGP025 LED113/730 II DW CLO-DDF2	Áno
76911300	BGP025 LED147/730 II DW CLO-DDF2	Áno
76915100	BGP025 LED91/730 II DN CLO-DDF2	Áno
76916800	BGP025 LED113/730 II DN CLO-DDF2	Áno
76917500	BGP025 LED147/730 II DN CLO-DDF2	Áno

Mechanické časti a teleso

Order Code	Full Product Name	Kód krytia IP (mechanický náraz)
46995200		IK09
46996900		IK09
46997600		IK09
47001900		IK09
47002600		IK09
47003300		IK09
47006400		IK09
47009500		IK09
47010100		IK09
47011800		IK09
76882600	BGP020 LED34/740 II DM CLO-DDF2	IK08
76883300	BGP020 LED51/740 II DM CLO-DDF2	IK08
76884000	BGP020 LED69/740 II DM CLO-DDF2	IK08
76888800	BGP020 LED34/740 II DW CLO-DDF2	IK08
76889500	BGP020 LED51/740 II DW CLO-DDF2	IK08
76890100	BGP020 LED69/740 II DW CLO-DDF2	IK08
76894900	BGP020 LED34/740 II DN CLO-DDF2	IK08
76896300	BGP020 LED69/740 II DN CLO-DDF2	IK08
76900700	BGP020 LED34/730 II DM CLO-DDF2	IK08
76906900	BGP020 LED34/730 II DW CLO-DDF2	IK08
76907600	BGP020 LED51/730 II DW CLO-DDF2	IK08
76908300	BGP020 LED69/730 II DW CLO-DDF2	IK08
76912000	BGP020 LED34/730 II DN CLO-DDF2	IK08
76913700	BGP020 LED51/730 II DN CLO-DDF2	IK08
76914400	BGP020 LED69/730 II DN CLO-DDF2	IK08
46998300		IK09

Order Code	Full Product Name	Kód krytia IP (mechanický náraz)
46999000		IK09
47000200		IK09
47004000		IK09
47005700		IK09
47007100		IK09
47008800		IK09
47012500		IK09
47013200		IK09
76885700	BGP025 LED91/740 II DM CLO-DDF2	IK08
76886400	BGP025 LED113/740 II DM CLO-DDF2	IK08
76887100	BGP025 LED147/740 II DM CLO-DDF2	IK08
76891800	BGP025 LED91/740 II DW CLO-DDF2	IK08
76892500	BGP025 LED113/740 II DW CLO-DDF2	IK08
76893200	BGP025 LED147/740 II DW CLO-DDF2	IK08
76897000	BGP025 LED91/740 II DN CLO-DDF2	IK08
76898700	BGP025 LED113/740 II DN CLO-DDF2	IK08
76899400	BGP025 LED147/740 II DN CLO-DDF2	IK08
76903800	BGP025 LED91/730 II DM CLO-DDF2	IK08
76904500	BGP025 LED113/730 II DM CLO-DDF2	IK08
76909000	BGP025 LED91/730 II DW CLO-DDF2	IK08
76910600	BGP025 LED113/730 II DW CLO-DDF2	IK08
76911300	BGP025 LED147/730 II DW CLO-DDF2	IK08
76915100	BGP025 LED91/730 II DN CLO-DDF2	IK08
76916800	BGP025 LED113/730 II DN CLO-DDF2	IK08
76917500	BGP025 LED147/730 II DN CLO-DDF2	IK08

Údaje o produkte

Order Code	Full Product Name	Kód radu produktov
46995200		BGP021
46996900		BGP021
46997600		BGP021
47001900		BGP021
47002600		BGP021
47003300		BGP021
47006400		BGP021
47009500		BGP021
47010100		BGP021
47011800		BGP021
76882600	BGP020 LED34/740 II DM CLO-DDF2	BGP020

Order Code	Full Product Name	Kód radu produktov
76883300	BGP020 LED51/740 II DM CLO-DDF2	BGP020
76884000	BGP020 LED69/740 II DM CLO-DDF2	BGP020
76888800	BGP020 LED34/740 II DW CLO-DDF2	BGP020
76889500	BGP020 LED51/740 II DW CLO-DDF2	BGP020
76890100	BGP020 LED69/740 II DW CLO-DDF2	BGP020
76894900	BGP020 LED34/740 II DN CLO-DDF2	BGP020
76896300	BGP020 LED69/740 II DN CLO-DDF2	BGP020
76900700	BGP020 LED34/730 II DM CLO-DDF2	BGP020
76906900	BGP020 LED34/730 II DW CLO-DDF2	BGP020
76907600	BGP020 LED51/730 II DW CLO-DDF2	BGP020
76908300	BGP020 LED69/730 II DW CLO-DDF2	BGP020

Order Code	Full Product Name	Kód radu produktov
76912000	BGP020 LED34/730 II DN CLO-DDF2	BGP020
76913700	BGP020 LED51/730 II DN CLO-DDF2	BGP020
76914400	BGP020 LED69/730 II DN CLO-DDF2	BGP020
46998300		BGP026
46999000		BGP026
47000200		BGP026
47004000		BGP026
47005700		BGP026
47007100		BGP026
47008800		BGP026
47012500		BGP026
47013200		BGP026
76885700	BGP025 LED91/740 II DM CLO-DDF2	BGP025
76886400	BGP025 LED113/740 II DM CLO-DDF2	BGP025
76887100	BGP025 LED147/740 II DM CLO-DDF2	BGP025

Order Code	Full Product Name	Kód radu produktov
76891800	BGP025 LED91/740 II DW CLO-DDF2	BGP025
76892500	BGP025 LED113/740 II DW CLO-DDF2	BGP025
76893200	BGP025 LED147/740 II DW CLO-DDF2	BGP025
76897000	BGP025 LED91/740 II DN CLO-DDF2	BGP025
76898700	BGP025 LED113/740 II DN CLO-DDF2	BGP025
76899400	BGP025 LED147/740 II DN CLO-DDF2	BGP025
76903800	BGP025 LED91/730 II DM CLO-DDF2	BGP025
76904500	BGP025 LED113/730 II DM CLO-DDF2	BGP025
76909000	BGP025 LED91/730 II DW CLO-DDF2	BGP025
76910600	BGP025 LED113/730 II DW CLO-DDF2	BGP025
76911300	BGP025 LED147/730 II DW CLO-DDF2	-
76915100	BGP025 LED91/730 II DN CLO-DDF2	BGP025
76916800	BGP025 LED113/730 II DN CLO-DDF2	BGP025
76917500	BGP025 LED147/730 II DN CLO-DDF2	BGP025

