



Легко оновіть освітлення свого міста для перспективної економії енергії

AluRoad gen2

Сімейство AluRoad gen2 доступне в двох версіях: стандартний AluRoad gen2 і AluRoad gen2 Pro. Вони доступні в двох розмірах, Mini та Medium. Стандартний AluRoad gen2 — як BGP020 Mini та BGP025 Medium, AluRoad gen2 Pro — як BGP021 Mini та BGP026 Medium. Стандартний AluRoad gen2 оснащений фіксованою втулкою як для куту нахилу верхівки щогли 0 градусів, так і для бічного входу з обмеженим негативним кутом нахилу. AluRoad gen2 Pro оснащено регульованою втулкою, яка дає змогу налаштовувати нахил як у верхній, так і в бічній частині щогли, як позитивно, так і негативно. AluRoad gen2 дає змогу легко оновити міське освітлення та насолоджуватися перевагами світлодіодної технології, призначеної для подальшої мінімізації загальної вартості інвестицій та володіння. Сімейство ідеально підходить як для нових будівельних районів і вулиць, так і для реконструкції існуючих споруд. Це доступне сімейство не пропонує лише чіткий і невідкладний часу дизайн, який гармонійно вписується в навколишнє середовище, а й також високоякісне освітлення та перспективні рішення зі значною економією електроенергії та витрат на обслуговування протягом тривалого терміну експлуатації.

Переваги

- Легко встановлюється як у верхній, так і в бічній системі входу.
- Цікава загальна вартість володіння.
- Обмежені початкові інвестиції.
- Значне скорочення енергоспоживання та викидів вуглекислого газу; додаткова економія енергії досягається при використанні CLO або автономного регулювання яскравості, наприклад Dynadim.
- Signify Service tag (унікальна система QR-ідентифікації) для технічного обслуговування, встановлення та інформації про запасні частини.


Характеристики

- Легко встановлюється як у верхній, так і в бічній системі входу.
- Цікава загальна вартість володіння через перспективну економію енергії.
- Обмежені початкові інвестиції.
- Значне зниження споживання енергії та вуглецевого сліду. Додаткова економія енергії досягається за допомогою CLO або автономного затухання, такого як Dynadim. Особливо при використанні недефективних версій, доступних в рамках цього сімейства продуктів.
- Signify Service tag (унікальна система QR-ідентифікації) для технічного обслуговування, встановлення та інформації про запасні частини.

Застосування

- Дороги та вулиці
- Житлові будинки
- Алеї
- Промислова зона

Розміри



Деталі по продукції

AluRoad gen2 Pro Mini top view



AluRoad gen2 Pro Medium bottom view



AluRoad gen2 Pro Mini with Zhaga socket



AluRoad gen2 Pro Mini with OLC



AluRoad gen2 Pro Mini bottom view



AluRoad gen2 Pro tilt indicator



AluRoad gen2 Pro family top view



AluRoad gen2 Pro interior



AluRoad gen2 Pro family bottom view



AluRoad gen2 Pro 76mm spigot and tilt indicator



Деталі по продукції

AluRoad gen2 Pro Medium with
Zhaga socket



AluRoad gen2 Pro Medium with
OLC



AluRoad gen2 Pro toolless opening
option



AluRoad gen2 Pro Medium top
view



Загальна інформація	
Драйвер входить у комплект	Так
Кількість розподільних коробок	1 шт.
Service tag	Так
Світлотехнічні	
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	70
Коефіцієнт висхідної світловіддачі	0
Експлуатаційні й електричні	
Захист від стрибків напруги (загальний/диференціальний)	Захист світильника від перенапруги до 6 кВ у диференціальному у та до 8 кВ у загальному режимі
Елементи керування й затемнення	
З регульованою яскравістю	Так
Механічні деталі й корпус	
Тип кришки об'єктива	Пласке скло
Колір корпусу	Сірий
Код захисту від механічного впливу	IK08
Код захисту від проникнення	IP66
Бічний вхід зі стандартним кутом нахилу	0°
Верхня частина стійки зі стандартним кутом нахилу	0°
Затвердження й застосування	
Знак CE	Так
Позначка займистості	-

Загальна інформація

Order Code	Full Product Name	Код сімейства ламп
910925869084	BGP020 LED34/740 II DM CLO-DDF2	LED34
910925869085	BGP020 LED51/740 II DM CLO-DDF2	LED51
910925869086	BGP020 LED69/740 II DM CLO-DDF2	LED69
910925869090	BGP020 LED34/740 II DW CLO-DDF2	LED34
910925869091	BGP020 LED51/740 II DW CLO-DDF2	LED51
910925869092	BGP020 LED69/740 II DW CLO-DDF2	LED69
910925869096	BGP020 LED34/740 II DN CLO-DDF2	LED34
910925869098	BGP020 LED69/740 II DN CLO-DDF2	LED69
910925869103	BGP020 LED34/730 II DM CLO-DDF2	LED34
910925869109	BGP020 LED34/730 II DW CLO-DDF2	LED34
910925869110	BGP020 LED51/730 II DW CLO-DDF2	LED51
910925869111	BGP020 LED69/730 II DW CLO-DDF2	LED69
910925869115	BGP020 LED34/730 II DN CLO-DDF2	LED34
910925869116	BGP020 LED51/730 II DN CLO-DDF2	LED51
910925869117	BGP020 LED69/730 II DN CLO-DDF2	LED69
910925869087	BGP025 LED91/740 II DM CLO-DDF2	LED91
910925869088	BGP025 LED113/740 II DM CLO-DDF2	LED113
910925869089	BGP025 LED147/740 II DM CLO-DDF2	LED147
910925869093	BGP025 LED91/740 II DW CLO-DDF2	LED91
910925869094	BGP025 LED113/740 II DW CLO-DDF2	LED113
910925869095	BGP025 LED147/740 II DW CLO-DDF2	LED147
910925869099	BGP025 LED91/740 II DN CLO-DDF2	LED91
910925869101	BGP025 LED113/740 II DN CLO-DDF2	LED113
910925869102	BGP025 LED147/740 II DN CLO-DDF2	LED147
910925869106	BGP025 LED91/730 II DM CLO-DDF2	LED91
910925869107	BGP025 LED113/730 II DM CLO-DDF2	LED113
910925869112	BGP025 LED91/730 II DW CLO-DDF2	LED91
910925869113	BGP025 LED113/730 II DW CLO-DDF2	LED113
910925869114	BGP025 LED147/730 II DW CLO-DDF2	LED147
910925869118	BGP025 LED91/730 II DN CLO-DDF2	LED91
910925869119	BGP025 LED113/730 II DN CLO-DDF2	LED113
910925869120	BGP025 LED147/730 II DN CLO-DDF2	LED147

Світлотехнічні (1/2)

Order Code	Full Product Name	Розширення променя	Колір джерела світла	Корельована колірна температура (ном.)	Світловий потік
		світла світильника	світла		
910925869084	BGP020	5° x 55° x 150°	740	4000 K	2 937 lm
	LED34/740 II		нейтральний		
	DM CLO-DDF2		білий		
910925869085	BGP020	5° x 55° x 150°	740	4000 K	4 312 lm
	LED51/740 II		нейтральний		
	DM CLO-DDF2		білий		
910925869086	BGP020	5° x 55° x 150°	740	4000 K	5 742 lm
	LED69/740 II		нейтральний білий		

Order Code	Full Product Name	Розширення променя	Колір джерела світла	Корельована колірна температура (ном.)	Світловий потік
		світла світильника	світла		
910925869090	DM CLO-DDF2			4000 K	2 904 lm
	BGP020	23° x 59° x 148°	740		
	LED34/740 II DW CLO-DDF2		нейтральний білий		
910925869091	BGP020	23° x 59° x 148°	740	4000 K	4 263 lm
	LED51/740 II DW CLO-DDF2		нейтральний білий		

Order Code	Full Product Name	Розширення		Корельована	
		променю	Колір	колірна	Світловий
		світла	джерела	температура	
		світильника	світла	(ном.)	потік
910925869092	BGP020	23° x 59° x	740	4000 K	5 742 lm
	LED69/740 II	148°	нейтральний		
	DW CLO-		білий		
	DDF2				
910925869096	BGP020	23° x 44° x	740	4000 K	2 937 lm
	LED34/740 II	152°	нейтральний		
	DN CLO-		білий		
	DDF2				
910925869098	BGP020	23° x 44° x	740	4000 K	5 742 lm
	LED69/740 II	152°	нейтральний		
	DN CLO-		білий		
	DDF2				
910925869103	BGP020	5° x 55° x 150°	730 теплий	3000 K	2 937 lm
	LED34/730 II		білий		
	DM CLO-				
	DDF2				
910925869109	BGP020	23° x 59° x	730 теплий	3000 K	2 904 lm
	LED34/730 II	148°	білий		
	DW CLO-				
	DDF2				
910925869110	BGP020	23° x 59° x	730 теплий	3000 K	4 263 lm
	LED51/730 II	148°	білий		
	DW CLO-				
	DDF2				
910925869111	BGP020	23° x 59° x	730 теплий	3000 K	5 568 lm
	LED69/730 II	148°	білий		
	DW CLO-				
	DDF2				
910925869115	BGP020	23° x 44° x	730 теплий	3000 K	2 937 lm
	LED34/730 II	152°	білий		
	DN CLO-				
	DDF2				
910925869116	BGP020	23° x 44° x	730 теплий	3000 K	4 312 lm
	LED51/730 II	152°	білий		
	DN CLO-				
	DDF2				
910925869117	BGP020	23° x 44° x	730 теплий	3000 K	5 568 lm
	LED69/730 II	152°	білий		
	DN CLO-				
	DDF2				
910925869087	BGP025	5° x 55° x 150°	740	4000 K	7 482 lm
	LED91/740 II		нейтральний		
	DM CLO-		білий		
	DDF2				
910925869088	BGP025	5° x 55° x 150°	740	4000 K	9 030 lm
	LED113/740 II		нейтральний		
	DM CLO-		білий		
	DDF2				

Order Code	Full Product Name	Розширення		Корельована	
		променю	Колір	колірна	Світловий
		світла	джерела	температура	
		світильника	світла	(ном.)	потік
910925869089	BGP025	5° x 55° x 150°	740	4000 K	11 475 lm
	LED147/740 II		нейтральний		
	DM CLO-		білий		
	DDF2				
910925869093	BGP025	23° x 59° x	740	4000 K	7 482 lm
	LED91/740 II	148°	нейтральний		
	DW CLO-		білий		
	DDF2				
910925869094	BGP025	23° x 59° x	740	4000 K	9 030 lm
	LED113/740 II	148°	нейтральний		
	DW CLO-		білий		
	DDF2				
910925869095	BGP025	23° x 59° x	740	4000 K	11 475 lm
	LED147/740 II	148°	нейтральний		
	DW CLO-		білий		
	DDF2				
910925869099	BGP025	23° x 44° x	740	4000 K	7 568 lm
	LED91/740 II	152°	нейтральний		
	DN CLO-		білий		
	DDF2				
910925869101	BGP025	23° x 44° x	740	4000 K	9 135 lm
	LED113/740 II	152°	нейтральний		
	DN CLO-		білий		
	DDF2				
910925869102	BGP025	23° x 44° x	740	4000 K	11 610 lm
	LED147/740 II	152°	нейтральний		
	DN CLO-		білий		
	DDF2				
910925869106	BGP025	5° x 55° x 150°	730 теплий	3000 K	7 482 lm
	LED91/730 II		білий		
	DM CLO-				
	DDF2				
910925869107	BGP025	5° x 55° x 150°	730 теплий	3000 K	9 030 lm
	LED113/730 II		білий		
	DM CLO-				
	DDF2				
910925869112	BGP025	23° x 59° x	730 теплий	3000 K	7 482 lm
	LED91/730 II	148°	білий		
	DW CLO-				
	DDF2				
910925869113	BGP025	23° x 59° x	730 теплий	3000 K	9 030 lm
	LED113/730 II	148°	білий		
	DW CLO-				
	DDF2				
910925869114	BGP025	23° x 59° x	730 теплий	3000 K	11 475 lm
	LED147/730 II	148°	білий		
	DW CLO-				
	DDF2				

Order Code	Full Product Name	Розширення		Корельована	
		променю	Колір	колірна	Світловий
		світла	джерела	температура	
		світильника	світла	(ном.)	потік
910925869118	BGP025	23° x 44° x	730 теплий	3000 K	7 568 lm
	LED91/730 II	152°	білий		
	DN CLO-				
	DDF2				
910925869119	BGP025	23° x 44° x	730 теплий	3000 K	9 135 lm
	LED113/730 II	152°	білий		

Order Code	Full Product Name	Розширення		Корельована	
		променю	Колір	колірна	Світловий
		світла	джерела	температура	
		світильника	світла	(ном.)	потік
	DN CLO-				
	DDF2				
910925869120	BGP025	23° x 44° x	730 теплий	3000 K	11 610 lm
	LED147/730 II	152°	білий		
	DN CLO-				
	DDF2				

Світлотехнічні (2/2)

Order Code	Full Product Name	Тип оптичного пристрою – зовнішній
910925869084	BGP020 LED34/740 II DM CLO-DDF2	Середній розподіл
910925869085	BGP020 LED51/740 II DM CLO-DDF2	Середній розподіл
910925869086	BGP020 LED69/740 II DM CLO-DDF2	Середній розподіл
910925869090	BGP020 LED34/740 II DW CLO-DDF2	Широкий розподіл
910925869091	BGP020 LED51/740 II DW CLO-DDF2	Широкий розподіл
910925869092	BGP020 LED69/740 II DW CLO-DDF2	Широкий розподіл
910925869096	BGP020 LED34/740 II DN CLO-DDF2	Вузький розподіл
910925869098	BGP020 LED69/740 II DN CLO-DDF2	Вузький розподіл
910925869103	BGP020 LED34/730 II DM CLO-DDF2	Середній розподіл
910925869109	BGP020 LED34/730 II DW CLO-DDF2	Широкий розподіл
910925869110	BGP020 LED51/730 II DW CLO-DDF2	Широкий розподіл
910925869111	BGP020 LED69/730 II DW CLO-DDF2	Широкий розподіл
910925869115	BGP020 LED34/730 II DN CLO-DDF2	Вузький розподіл
910925869116	BGP020 LED51/730 II DN CLO-DDF2	Вузький розподіл
910925869117	BGP020 LED69/730 II DN CLO-DDF2	Вузький розподіл
910925869087	BGP025 LED91/740 II DM CLO-DDF2	Середній розподіл

Order Code	Full Product Name	Тип оптичного пристрою – зовнішній
910925869088	BGP025 LED113/740 II DM CLO-DDF2	Середній розподіл
910925869089	BGP025 LED147/740 II DM CLO-DDF2	Середній розподіл
910925869093	BGP025 LED91/740 II DW CLO-DDF2	Широкий розподіл
910925869094	BGP025 LED113/740 II DW CLO-DDF2	Широкий розподіл
910925869095	BGP025 LED147/740 II DW CLO-DDF2	Широкий розподіл
910925869099	BGP025 LED91/740 II DN CLO-DDF2	Вузький розподіл
910925869101	BGP025 LED113/740 II DN CLO-DDF2	Вузький розподіл
910925869102	BGP025 LED147/740 II DN CLO-DDF2	Вузький розподіл
910925869106	BGP025 LED91/730 II DM CLO-DDF2	Середній розподіл
910925869107	BGP025 LED113/730 II DM CLO-DDF2	Середній розподіл
910925869112	BGP025 LED91/730 II DW CLO-DDF2	Широкий розподіл
910925869113	BGP025 LED113/730 II DW CLO-DDF2	Широкий розподіл
910925869114	BGP025 LED147/730 II DW CLO-DDF2	Широкий розподіл
910925869118	BGP025 LED91/730 II DN CLO-DDF2	Вузький розподіл
910925869119	BGP025 LED113/730 II DN CLO-DDF2	Вузький розподіл
910925869120	BGP025 LED147/730 II DN CLO-DDF2	Вузький розподіл

Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
910925869084	BGP020 LED34/740 II DM CLO-DDF2	19 W
910925869085	BGP020 LED51/740 II DM CLO-DDF2	28,5 W
910925869086	BGP020 LED69/740 II DM CLO-DDF2	39 W
910925869090	BGP020 LED34/740 II DW CLO-DDF2	19 W
910925869091	BGP020 LED51/740 II DW CLO-DDF2	28,5 W
910925869092	BGP020 LED69/740 II DW CLO-DDF2	39 W
910925869096	BGP020 LED34/740 II DN CLO-DDF2	19 W
910925869098	BGP020 LED69/740 II DN CLO-DDF2	39 W
910925869103	BGP020 LED34/730 II DM CLO-DDF2	20 W
910925869109	BGP020 LED34/730 II DW CLO-DDF2	20 W
910925869110	BGP020 LED51/730 II DW CLO-DDF2	30 W
910925869111	BGP020 LED69/730 II DW CLO-DDF2	41 W
910925869115	BGP020 LED34/730 II DN CLO-DDF2	20 W
910925869116	BGP020 LED51/730 II DN CLO-DDF2	30 W
910925869117	BGP020 LED69/730 II DN CLO-DDF2	41 W
910925869087	BGP025 LED91/740 II DM CLO-DDF2	49,5 W

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
910925869088	BGP025 LED113/740 II DM CLO-DDF2	61 W
910925869089	BGP025 LED147/740 II DM CLO-DDF2	81 W
910925869093	BGP025 LED91/740 II DW CLO-DDF2	49,5 W
910925869094	BGP025 LED113/740 II DW CLO-DDF2	61 W
910925869095	BGP025 LED147/740 II DW CLO-DDF2	81 W
910925869099	BGP025 LED91/740 II DN CLO-DDF2	49,5 W
910925869101	BGP025 LED113/740 II DN CLO-DDF2	61 W
910925869102	BGP025 LED147/740 II DN CLO-DDF2	81 W
910925869106	BGP025 LED91/730 II DM CLO-DDF2	52 W
910925869107	BGP025 LED113/730 II DM CLO-DDF2	64 W
910925869112	BGP025 LED91/730 II DW CLO-DDF2	52 W
910925869113	BGP025 LED113/730 II DW CLO-DDF2	64 W
910925869114	BGP025 LED147/730 II DW CLO-DDF2	85 W
910925869118	BGP025 LED91/730 II DN CLO-DDF2	52 W
910925869119	BGP025 LED113/730 II DN CLO-DDF2	64 W
910925869120	BGP025 LED147/730 II DN CLO-DDF2	85 W

Дані про виріб

Order Code	Full Product Name	Код сімейства продуктів
910925869084	BGP020 LED34/740 II DM CLO-DDF2	BGP020
910925869085	BGP020 LED51/740 II DM CLO-DDF2	BGP020
910925869086	BGP020 LED69/740 II DM CLO-DDF2	BGP020
910925869090	BGP020 LED34/740 II DW CLO-DDF2	BGP020
910925869091	BGP020 LED51/740 II DW CLO-DDF2	BGP020
910925869092	BGP020 LED69/740 II DW CLO-DDF2	BGP020
910925869096	BGP020 LED34/740 II DN CLO-DDF2	BGP020
910925869098	BGP020 LED69/740 II DN CLO-DDF2	BGP020
910925869103	BGP020 LED34/730 II DM CLO-DDF2	BGP020
910925869109	BGP020 LED34/730 II DW CLO-DDF2	BGP020
910925869110	BGP020 LED51/730 II DW CLO-DDF2	BGP020
910925869111	BGP020 LED69/730 II DW CLO-DDF2	BGP020
910925869115	BGP020 LED34/730 II DN CLO-DDF2	BGP020
910925869116	BGP020 LED51/730 II DN CLO-DDF2	BGP020
910925869117	BGP020 LED69/730 II DN CLO-DDF2	BGP020
910925869087	BGP025 LED91/740 II DM CLO-DDF2	BGP025

Order Code	Full Product Name	Код сімейства продуктів
910925869088	BGP025 LED113/740 II DM CLO-DDF2	BGP025
910925869089	BGP025 LED147/740 II DM CLO-DDF2	BGP025
910925869093	BGP025 LED91/740 II DW CLO-DDF2	BGP025
910925869094	BGP025 LED113/740 II DW CLO-DDF2	BGP025
910925869095	BGP025 LED147/740 II DW CLO-DDF2	BGP025
910925869099	BGP025 LED91/740 II DN CLO-DDF2	BGP025
910925869101	BGP025 LED113/740 II DN CLO-DDF2	BGP025
910925869102	BGP025 LED147/740 II DN CLO-DDF2	BGP025
910925869106	BGP025 LED91/730 II DM CLO-DDF2	BGP025
910925869107	BGP025 LED113/730 II DM CLO-DDF2	BGP025
910925869112	BGP025 LED91/730 II DW CLO-DDF2	BGP025
910925869113	BGP025 LED113/730 II DW CLO-DDF2	BGP025
910925869114	BGP025 LED147/730 II DW CLO-DDF2	-
910925869118	BGP025 LED91/730 II DN CLO-DDF2	BGP025
910925869119	BGP025 LED113/730 II DN CLO-DDF2	BGP025
910925869120	BGP025 LED147/730 II DN CLO-DDF2	BGP025

