



Troffer cahaya tidak langsung yang penuh

CoreView G4 RC420B

RC420B G4 mewarisi desain cahaya tidak langsung yang elegan dan klasik dari generasi sebelumnya namun dengan tampilan yang lebih ramping. Menawarkan 3 tipe, 600x600, 300x1200, dan 600x1200 (Penawaran khusus) mm dengan maks: 108 lm/w. Opsi slot udara berlaku untuk tipe 600x1200mm untuk memberikan dukungan yang cepat dan mudah pada proyek di mana saluran keluar udara diperlukan dari perlengkapan pencahayaan kantor. Desain cahaya tidak langsung penuh juga memberikan kenyamanan visual di area kantor.

Benefits

- Penawaran rangkaian lengkap mulai dari 600x600, 300x1200 hingga 600x1200 (Penawaran khusus) untuk mencakup aplikasi utama
- Daya penerangan sistem yang tinggi dari desain cahaya tidak langsung untuk memberikan penghematan energi tambahan
- Opsi Dali, Putih dapat diatur, Interact Office tersedia untuk penawaran sistem total
- Desain ramping untuk pemasangan ruang kantor yang penting

Features

- Efisiensi sistem 108 lm/W (maks)
- CRI80 dan CRI90 (dengan solusi khusus)
- Tinggi maksimal <= 90mm (tanpa driver)
- Masa pakai: 50.000 jam (L70@25 derajat)

Application

- Kantor terbuka
- Area publik dalam ruangan
- Ruang Rapat/Pelatihan




CoreView G4 RC420B

Versions



CoreView G4 RC420 300300

Dimensional drawing



Informasi Umum	
Tag servis	Ya
Pengoperasian dan Kelistrikan	
Tegangan Masuk	220 hingga 240 V
Frekuensi Garis	50 or 60 Hz
Mekanis dan Housing	
Tipe penutup optik	-
Warna Housing	RAL 9003 Putih
Kode pelindung dampak mekanis	-
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP20
Penyetujuan dan Aplikasi	
Kisaran suhu ambien	-20 hingga +45 °C
Tanda CE	Ya
Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)	
Toleransi fluks cahaya	+/-10%

Teknis Lampu

Order Code	Full Product Name	Suhu Warna	Indeks renderasi	Daya Penerangan	
		Terkorelasi (Nom)	warna (CRI)	(terukur) (Nom)	Flux Cahaya
911401594071	RC420V G4 LED38/840 W30L120 PSU	4000 K	>80	111 lm/W	4.000 lm
911401594171	RC420V G4 LED38/850 W30L120 PSU	5000 K	>80	111 lm/W	4.000 lm
911401594871	RC420V G4 LED35/940 W30L120 PSU	4000 K	>90	105 lm/W	3.780 lm
911401594971	RC420V G4 LED35/950 W30L120 PSU	5000 K	>90	105 lm/W	3.780 lm
911401595671	RC420V G4 LED38/840 W30L120 PSD	4000 K	>80	111 lm/W	4.000 lm
911401597471	RC420V G4 LED38/9TW W30L120	3000 - 6500 K	>80	89 lm/W	3.290 lm
911401595271	RC420V G4 LED16/940 W30L30 PSU	4000 K	>90	89 lm/W	1.700 lm
911401595371	RC420V G4 LED16/950 W30L30 PSU	5000 K	>90	89 lm/W	1.700 lm
911401594271	RC420V G4 LED38/840 W60L60 PSU	4000 K	>80	106 lm/W	3.800 lm
911401594371	RC420V G4 LED38/850 W60L60 PSU	5000 K	>80	106 lm/W	3.800 lm
911401595071	RC420V G4 LED35/940 W60L60 PSU	4000 K	>90	100 lm/W	3.600 lm
911401595171	RC420V G4 LED35/950 W60L60 PSU	5000 K	>90	100 lm/W	3.600 lm
911401595871	RC420V G4 LED38/840 W60L60 PSD	4000 K	>80	106 lm/W	3.800 lm
911401595971	RC420V G4 LED38/850 W60L60 PSD	5000 K	>80	106 lm/W	3.800 lm
911401596671	RC420V G4 LED35/940 W60L60 PSD	4000 K	>90	100 lm/W	3.600 lm
911401597371	RC420V G4 LED38/8TW W60L60	3000 - 6500 K	>80	90 lm/W	3.500 lm
911401597571	RC420V G4 LED38/9TW W60L60	3000 - 6500 K	>80	84 lm/W	3.290 lm

Pengoperasian dan Kelistrikan

Order Code	Full Product Name	Kelas perlindungan IEC	Konsumsi Daya	Order Code	Full Product Name	Kelas perlindungan IEC	Konsumsi Daya
911401594071	RC420V G4 LED38/840 W30L120 PSU	Keamanan kelas II	36 W	911401597471	RC420V G4 LED38/9TW W30L120	Keamanan kelas I	37 W
911401594171	RC420V G4 LED38/850 W30L120 PSU	Keamanan kelas II	36 W	911401595271	RC420V G4 LED16/940 W30L30 PSU	Keamanan kelas II	19 W
911401594871	RC420V G4 LED35/940 W30L120 PSU	Keamanan kelas II	36 W	911401595371	RC420V G4 LED16/950 W30L30 PSU	Keamanan kelas II	19 W
911401594971	RC420V G4 LED35/950 W30L120 PSU	Keamanan kelas II	36 W	911401594271	RC420V G4 LED38/840 W60L60 PSU	Keamanan kelas II	36 W
911401595671	RC420V G4 LED38/840 W30L120 PSD	Keamanan kelas II	36 W	911401594371	RC420V G4 LED38/850 W60L60 PSU	Keamanan kelas II	36 W

CoreView G4 RC420B

Order Code	Full Product Name	Kelas perlindungan IEC	Konsumsi Daya
911401595071	RC420V G4 LED35/940 W60L60 PSU	Keamanan kelas II	36 W
911401595171	RC420V G4 LED35/950 W60L60 PSU	Keamanan kelas II	36 W
911401595871	RC420V G4 LED38/840 W60L60 PSD	Keamanan kelas II	36 W
911401595971	RC420V G4 LED38/850 W60L60 PSD	Keamanan kelas II	36 W

Order Code	Full Product Name	Kelas perlindungan IEC	Konsumsi Daya
911401596671	RC420V G4 LED35/940 W60L60 PSD	Keamanan kelas II	36 W
911401597371	RC420V G4 LED38/8TW W60L60	Keamanan kelas I	39 W
911401597571	RC420V G4 LED38/9TW W60L60	Keamanan kelas I	39 W

Kontrol dan Peredupan

Order Code	Full Product Name	Dapat diredupkan
911401594071	RC420V G4 LED38/840 W30L120 PSU	Tidak
911401594171	RC420V G4 LED38/850 W30L120 PSU	Tidak
911401594871	RC420V G4 LED35/940 W30L120 PSU	Tidak
911401594971	RC420V G4 LED35/950 W30L120 PSU	Tidak
911401595671	RC420V G4 LED38/840 W30L120 PSD	Ya
911401597471	RC420V G4 LED38/9TW W30L120	Ya
911401595271	RC420V G4 LED16/940 W30L30 PSU	Tidak
911401595371	RC420V G4 LED16/950 W30L30 PSU	Tidak
911401594271	RC420V G4 LED38/840 W60L60 PSU	Tidak

Order Code	Full Product Name	Dapat diredupkan
911401594371	RC420V G4 LED38/850 W60L60 PSU	Tidak
911401595071	RC420V G4 LED35/940 W60L60 PSU	Tidak
911401595171	RC420V G4 LED35/950 W60L60 PSU	Tidak
911401595871	RC420V G4 LED38/840 W60L60 PSD	Ya
911401595971	RC420V G4 LED38/850 W60L60 PSD	Ya
911401596671	RC420V G4 LED35/940 W60L60 PSD	Ya
911401597371	RC420V G4 LED38/8TW W60L60	Ya
911401597571	RC420V G4 LED38/9TW W60L60	Ya

