



完全间接照明槽型灯

CoreView G4 RC420B

RC420B G4 沿袭上一代的间接照明设计，优雅经典，而外观有所改进，更加纤薄。提供 600x600、300x1200 和 600x1200 毫米（定制产品）等 3 种尺寸产品，最大系统效能为 108 流明/瓦。其空气槽选项适用于 600x1200 毫米尺寸产品，实现快速简便安装，适用于办公室照明装置需要出风口的应用。完全间接照明设计，能够在办公区域提供舒适的视觉感受。

优点

- 提供包含 600x600、300x1200 和 600x1200 毫米（定制产品）的全系列产品，满足各种重要应用需求
- 间接照明设计，高系统效能，进一步节约能源
- 支持 Dali、Tunable white、Interact Office 选项，可用于全系统产品
- 纤薄设计，可安装于重要办公空间



特点

- 系统效能 108 流明/瓦（最大）
- CRI80 和 CRI90（带有定制解决方案）
- 最大高度 ≤ 90 毫米（不含驱动器）
- 使用寿命：50,000 小时（L70，25°C 环境温度）

应用

- 开放式办公室
- 公共室内区域
- 会议室/培训室

二维绘图



一般信息	
服务标签	是
操作和电气	
线频率	50 or 60 Hz
机械和外壳	
光罩类型	-
外壳颜色	白色 RAL 9003
机械冲击保护代码	-
IP 等级	IP20
审批和申请	
环境温度范围	-20 至 +45°C
CE 标志	是
初始性能 (符合 IEC 标准)	
光通量误差	+/-10%

灯技术

Order Code	Full Product Name	显色指数		光效 (额定) (标称) 光通量	
		相关色温 (标称) (CRI)			
911401594671	RC420V G4 LED38/840 W603L603 PSU	4000 K	>80	103 lm/W	3,700 lm
911401595471	RC420V G4 LED35/940 W603L603 PSU	4000 K	>90	97 lm/W	3,500 lm
911401596271	RC420V G4 LED38/840 W603L603 PSD	4000 K	>80	103 lm/W	3,700 lm
911401594071	RC420V G4 LED38/840 W30L120 PSU	4000 K	>80	111 lm/W	4,000 lm
911401594171	RC420V G4 LED38/850 W30L120 PSU	5000 K	>80	111 lm/W	4,000 lm
911401594871	RC420V G4 LED35/940 W30L120 PSU	4000 K	>90	105 lm/W	3,780 lm
911401594971	RC420V G4 LED35/950 W30L120 PSU	5000 K	>90	105 lm/W	3,780 lm
911401595671	RC420V G4 LED38/840 W30L120 PSD	4000 K	>80	111 lm/W	4,000 lm
911401597471	RC420V G4 LED38/9TW W30L120	3000 – 6500 K	>80	89 lm/W	3,290 lm
911401595271	RC420V G4 LED16/940 W30L30 PSU	4000 K	>90	89 lm/W	1,700 lm
911401595371	RC420V G4 LED16/950 W30L30 PSU	5000 K	>90	89 lm/W	1,700 lm
911401594271	RC420V G4 LED38/840 W60L60 PSU	4000 K	>80	106 lm/W	3,800 lm

Order Code	Full Product Name	显色指数		光效 (额定)(标称) 光通量	
		相关色温 (标称) (CRI)			
911401594371	RC420V G4 LED38/850 W60L60 PSU	5000 K	>80	106 lm/W	3,800 lm
911401595071	RC420V G4 LED35/940 W60L60 PSU	4000 K	>90	100 lm/W	3,600 lm
911401595171	RC420V G4 LED35/950 W60L60 PSU	5000 K	>90	100 lm/W	3,600 lm
911401595871	RC420V G4 LED38/840 W60L60 PSD	4000 K	>80	106 lm/W	3,800 lm
911401595971	RC420V G4 LED38/850 W60L60 PSD	5000 K	>80	106 lm/W	3,800 lm
911401596671	RC420V G4 LED35/940 W60L60 PSD	4000 K	>90	100 lm/W	3,600 lm
911401597371	RC420V G4 LED38/8TW W60L60	3000 - 6500 K	>80	90 lm/W	3,500 lm
911401597571	RC420V G4 LED38/9TW W60L60	3000 - 6500 K	>80	84 lm/W	3,290 lm

操作和电气

Order Code	Full Product Name	保护等级 IEC	输入电压	功耗	Order Code	Full Product Name	保护等级 IEC	输入电压	功耗
911401594671	RC420V G4 LED38/840 W603L603 PSU	安全等级 II	110 至 240 V	36 W	911401595271	RC420V G4 LED16/940 W30L30 PSU	安全等级 II	220 至 240 V	19 W
911401595471	RC420V G4 LED35/940 W603L603 PSU	安全等级 II	110 至 240 V	36 W	911401595371	RC420V G4 LED16/950 W30L30 PSU	安全等级 II	220 至 240 V	19 W
911401596271	RC420V G4 LED38/840 W603L603 PSD	安全等级 II	110 至 240 V	36 W	911401594271	RC420V G4 LED38/840 W60L60 PSU	安全等级 II	220 至 240 V	36 W
911401594071	RC420V G4 LED38/840 W30L120 PSU	安全等级 II	220 至 240 V	36 W	911401594371	RC420V G4 LED38/850 W60L60 PSU	安全等级 II	220 至 240 V	36 W
911401594171	RC420V G4 LED38/850 W30L120 PSU	安全等级 II	220 至 240 V	36 W	911401595071	RC420V G4 LED35/940 W60L60 PSU	安全等级 II	220 至 240 V	36 W
911401594871	RC420V G4 LED35/940 W30L120 PSU	安全等级 II	220 至 240 V	36 W	911401595171	RC420V G4 LED35/950 W60L60 PSU	安全等级 II	220 至 240 V	36 W
911401594971	RC420V G4 LED35/950 W30L120 PSU	安全等级 II	220 至 240 V	36 W	911401595871	RC420V G4 LED38/840 W60L60 PSD	安全等级 II	220 至 240 V	36 W
911401595671	RC420V G4 LED38/840 W30L120 PSD	安全等级 II	220 至 240 V	36 W	911401595971	RC420V G4 LED38/850 W60L60 PSD	安全等级 II	220 至 240 V	36 W
911401597471	RC420V G4 LED38/9TW W30L120	安全等级 I	220 至 240 V	37 W	911401596671	RC420V G4 LED35/940 W60L60 PSD	安全等级 II	220 至 240 V	36 W
					911401597371	RC420V G4 LED38/8TW W60L60	安全等级 I	220 至 240 V	39 W
					911401597571	RC420V G4 LED38/9TW W60L60	安全等级 I	220 至 240 V	39 W

控制和调光

Order Code	Full Product Name	可调光	Order Code	Full Product Name	可调光
911401594671	RC420V G4 LED38/840 W603L603 PSU	否	911401595371	RC420V G4 LED16/950 W30L30 PSU	否
911401595471	RC420V G4 LED35/940 W603L603 PSU	否	911401594271	RC420V G4 LED38/840 W60L60 PSU	否
911401596271	RC420V G4 LED38/840 W603L603 PSD	是	911401594371	RC420V G4 LED38/850 W60L60 PSU	否
911401594071	RC420V G4 LED38/840 W30L120 PSU	否	911401595071	RC420V G4 LED35/940 W60L60 PSU	否
911401594171	RC420V G4 LED38/850 W30L120 PSU	否	911401595171	RC420V G4 LED35/950 W60L60 PSU	否
911401594871	RC420V G4 LED35/940 W30L120 PSU	否	911401595871	RC420V G4 LED38/840 W60L60 PSD	是
911401594971	RC420V G4 LED35/950 W30L120 PSU	否	911401595971	RC420V G4 LED38/850 W60L60 PSD	是
911401595671	RC420V G4 LED38/840 W30L120 PSD	是	911401596671	RC420V G4 LED35/940 W60L60 PSD	是
911401597471	RC420V G4 LED38/9TW W30L120	是	911401597371	RC420V G4 LED38/8TW W60L60	是
911401595271	RC420V G4 LED16/940 W30L30 PSU	否	911401597571	RC420V G4 LED38/9TW W60L60	是

