



# 完整間接燈層板

## CoreView G4 RC420B

RC420B G4 承襲上一代間接照明的優雅經典設計，而且外觀更加纖薄。備有 3 種類型可選，600x600、300x1200 和 600x1200 (自訂組合) 單位 mm，最大值：108lm/w。氣槽選項可搭配 600x1200mm 類型，為辦公室照明裝置必要出風口設計提供快速輕鬆支撐。而且全間接照明設計也能打造視覺更舒適的辦公區域。

### 优点

- 600x600、300x1200 到 600x1200mm 的全系列產品 (自訂組合)，可滿足重要應用場合的需求
- 間接照明設計的高系統效率，提供額外節能
- 可選用 Dali、Tunable white、Interact Office 選項，搭配整體系統組合
- 薄型設計，適用於關鍵辦公空間安裝

### 特点

- 系統效率 108lm/W (最大)
- CRI80 和 CRI90 (搭配自訂解決方案)
- 最大高度 ≤ 90mm (不含驅動器)
- 使用壽命：50K 小時 (L70@25deg)

### 应用

- 開放式辦公室
- 公共室內區域
- 會議室/培訓室




# CoreView G4 RC420B

## Versions



CoreView G4 RC420 600600

## 二维绘图



# CoreView G4 RC420B

## 一般資訊

客戶服務標籤	是
--------	---

## 運轉與電力

線路頻率	50 or 60 Hz
------	-------------

## 機械與外罩

光學罩類型	-
外罩色彩	白色 RAL 9003
機械衝擊保護規範	-
防水防塵規範 (IP)	IP20

## 認證與應用

環境溫度範圍	-20 至 +45 °C
CE 標誌	是

## 初始效能 (符合 IEC 標準)

光通量容限	+/-10%
-------	--------

## 照明技術

Order Code	Full Product Name	演色性指數		
		相關色溫 (標稱)	(CRI)	光效 (額定) (標準) 光通量
911401594671	RC420V G4 LED38/840 W603L603 PSU	4000 K	>80	103 lm/W 3,700 lm
911401595471	RC420V G4 LED35/940 W603L603 PSU	4000 K	>90	97 lm/W 3,500 lm
911401596271	RC420V G4 LED38/840 W603L603 PSD	4000 K	>80	103 lm/W 3,700 lm
911401594071	RC420V G4 LED38/840 W30L120 PSU	4000 K	>80	111 lm/W 4,000 lm
911401594171	RC420V G4 LED38/850 W30L120 PSU	5000 K	>80	111 lm/W 4,000 lm
911401594871	RC420V G4 LED35/940 W30L120 PSU	4000 K	>90	105 lm/W 3,780 lm
911401595671	RC420V G4 LED38/840 W30L120 PSD	4000 K	>80	111 lm/W 4,000 lm
911401597471	RC420V G4 LED38/9TW W30L120	3000 - 6500 K	>80	89 lm/W 3,290 lm
911401597571	RC420V G4 LED38/9TW W60L60	3000 - 6500 K	>80	84 lm/W 3,290 lm

## 運轉與電力

Order Code	Full Product Name	保護等級 IEC	輸入電壓	耗電量	Order Code	Full Product Name	保護等級 IEC	輸入電壓	耗電量
911401594671	RC420V G4 LED38/840 W603L603 PSU	安全等級 II	110 至 240 V	36 W	911401594171	RC420V G4 LED38/850 W30L120 PSU	安全等級 II	220 至 240 V	36 W
911401595471	RC420V G4 LED35/940 W603L603 PSU	安全等級 II	110 至 240 V	36 W	911401594871	RC420V G4 LED35/940 W30L120 PSU	安全等級 II	220 至 240 V	36 W
911401596271	RC420V G4 LED38/840 W603L603 PSD	安全等級 II	110 至 240 V	36 W	911401595671	RC420V G4 LED38/840 W30L120 PSD	安全等級 II	220 至 240 V	36 W
911401594071	RC420V G4 LED38/840 W30L120 PSU	安全等級 II	220 至 240 V	36 W	911401597471	RC420V G4 LED38/9TW W30L120	安全等級 I	220 至 240 V	37 W
					911401597571	RC420V G4 LED38/9TW W60L60	安全等級 I	220 至 240 V	39 W

## 控制與調光

Order Code	Full Product Name	可調光	Order Code	Full Product Name	可調光
911401594671	RC420V G4 LED38/840 W603L603 PSU	否	911401594871	RC420V G4 LED35/940 W30L120 PSU	否
911401595471	RC420V G4 LED35/940 W603L603 PSU	否	911401595671	RC420V G4 LED38/840 W30L120 PSD	是
911401596271	RC420V G4 LED38/840 W603L603 PSD	是	911401597471	RC420V G4 LED38/9TW W30L120	是
911401594071	RC420V G4 LED38/840 W30L120 PSU	否	911401597571	RC420V G4 LED38/9TW W60L60	是
911401594171	RC420V G4 LED38/850 W30L120 PSU	否			

