



Una opción, cinco colores

Bombilla LED Dipswitch

¿No estás seguro del color que mejor se ajuste a tu aplicación? No hay necesidad de preocuparse. Philips Dipswitch LED bulb ofrece 5 colores en un solo producto y es fácil de operar presionando el botón para cambiar el color.

Beneficios

- Disfruta de 5 posibles colores de luz en un solo producto
- Cambia el color de la luz fácilmente presionando el botón del producto
- Sin conjeturas

Características

- 5 temperaturas de color
- Regulable
- Cambia el color presionando el botón
- Vida útil de hasta 15.000 horas
- Fácil renovación

Aplicaciones

- Hogar
- Oficinas
- Educación

Bombilla LED Dipswitch

Versions




LED 8A19 DipS 5CCT FR P E26
DIM T20 3 4CT



LED 14A19 DipS 5CCT FR P E26
DIM T20 2 2PF

Plano de dimensiones



Product	D	C
14A19/DipS/5CCT/FR/P/E26/DIM/T20 2/2PF	60 mm	116 mm
8A19/DipS/5CCT/FR/P/E26/DIM/T20 3/4CT	60 mm	112 mm

Bombilla LED Dipswitch

Información general

Tapa-base	E26
Ciclo del interruptor	50,000
Vida útil nominal	15,000 hora(s)

Información técnica sobre la luz

Ángulo de haz (nominal)	220 °
Temperatura de color correlacionada (nominal)	Selectable
Índice de producción de color (IRC)	90
Código de color	2700/3000/3500 /4000/5000
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

Operación y aspectos eléctricos

Frecuencia de entrada	60 Hz
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s

Temperatura

T° estuche máxima (nominal)	90 °C
-----------------------------	-------

Controles y atenuación

Regulable	Solo con reguladores de intensidad específicos
-----------	--

Mecánica y carcasa

Acabado de la luz	Blanco
Forma del foco	A19

Aprobación y aplicación


Rango de temperatura ambiente	-20 a +45 °C
-------------------------------	--------------

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Flujo luminoso
929003620333	8A19/DipS/5CCT/FR/P/E26/DIM/T20 3/4CT	800 lm
929003620433	14A19/DipS/5CCT/FR/P/E26/DIM/T20 2/2PF	1,500 lm

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía	Equivalente en potencia en vatios
929003620333	8A19/DipS/ 5CCT/FR/P/E26/DIM/T20 3/4CT	8 W	60 W
929003620433	14A19/DipS/ 5CCT/FR/P/E26/DIM/T20 2/2PF	14 W	100 W



Bombilla LED Dipswitch

