



Den nye generation af energibesparende LED PLT 4P-lysstofrør

CorePro LED PLT 4P

The CorePro LED PLT 4P integrerer en LED-lyskilde i den traditionelle lineære størrelse for lysstofrør. Dette produkt er ideelt til opgradering af løsninger inden for almen belysning: det opfylder de grundlæggende krav til belysning, giver betydelige energibesparelser og er miljøvenligt

Fordele

- Særlig energieffektiv
- Nem installation
- Traditionel størrelse, som passer til eksisterende armatur
- Intet kviksølv

Funktioner

- Reducerede driftsomkostninger, takket være lavere energiforbrug
- Lavere vedligeholdelsesomkostninger, takket være 2-3 gange længere levetid end traditionelle lamper
- Hurtigste og nemmeste løsning, hvis man vil opgradere sine armaturer til LED-teknologi
- Fuldstændigt sikkert produkt og installation

Anvendelsesområder

- Hotel og restaurant, detailhandel, kontor, industri og husholdninger

CorePro LED PLT 4P




Versions



LEDtube COR PLT 6 5W GX24Q2

LEDtube COR PLT 9W GX24Q3

Målskitse




Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3	42 mm	42 mm	115 mm	127 mm	142 mm
CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3	42 mm	42 mm	115 mm	127 mm	142 mm

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2	42 mm	42 mm	93 mm	103 mm	119 mm
CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2	42 mm	42 mm	93 mm	103 mm	119 mm

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3	42 mm	42 mm	129 mm	141 mm	156 mm
CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3	42 mm	42 mm	129 mm	141 mm	156 mm

CorePro LED PLT 4P

Målskitse



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4	42 mm	42 mm	139 mm	151 mm	166 mm
CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4	42 mm	42 mm	139 mm	151 mm	166 mm

Generelle oplysninger	
Skiftecyklus	200.000
Normeret levetid	30.000 t
Lysteknisk	
Spredningsvinkel (nom.)	120 °
Farvegengivelsesindeks (CRI)	82
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Drift og el	
Indgangsfrekvens	20 K-80 K Hz
Linjefrekvens	20K-80K Hz
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Matteret
Lyskildeform	PL-T
Godkendelse og anvendelsesområde	
Omgivelsestemperaturområde	-20 °C til 35 °C

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Fod
929003576702	CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3	GX24q-3
929003576802	CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3	GX24q-3
929003576302	CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2	GX24q-2
929003576402	CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2	GX24q-2
929003576502	CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3	GX24q-3
929003576602	CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3	GX24q-3
929003576902	CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4	GX24q-4
929003577002	CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4	GX24q-4

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Farvekode	Lysstrøm
929003576702	CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3	3000 K	830	1.620 lm
929003576802	CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3	4000 K	840	1.800 lm
929003576302	CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2	3000 K	830	720 lm
929003576402	CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2	4000 K	840	800 lm

Order Code	Full Product Name	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Farvekode	Lysstrøm
929003576502	CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3	3000 K	830	990 lm
929003576602	CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3	4000 K	840	1.100 lm
929003576902	CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4	3000 K	830	2.100 lm
929003577002	CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4	4000 K	840	2.250 lm

CorePro LED PLT 4P

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
929003576702	CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3	15 W
929003576802	CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3	15 W
929003576302	CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2	6,5 W
929003576402	CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2	6,5 W

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
929003576502	CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3	9 W
929003576602	CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3	9 W
929003576902	CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4	18,5 W
929003577002	CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4	18,5 W



Temperatur

Order Code	Full Product Name	T-kappe, maks. (nom.)
929003576702	CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3	70 °C
929003576802	CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3	70 °C
929003576302	CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2	65 °C
929003576402	CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2	65 °C

Order Code	Full Product Name	T-kappe, maks. (nom.)
929003576502	CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3	65 °C
929003576602	CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3	65 °C
929003576902	CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4	75 °C
929003577002	CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4	75 °C

Godkendelse og anvendelsesområde

Order Code	Full Product Name	Energiforbrug kWh/ 1000 t.
929003576702	CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3	15 kWh
929003576802	CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3	15 kWh
929003576302	CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2	7 kWh
929003576402	CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2	7 kWh
929003576502	CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3	9 kWh
929003576602	CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3	9 kWh
929003576902	CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4	19 kWh
929003577002	CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4	19 kWh



CorePro LED PLT 4P

