



Energiaa säästävän LED PLT 4P - pienoisloistelamppujen uusi sukupolvi

CorePro LED PLT 4P

CorePro LED PLT 4P integroi ledivalonlähteen perinteiseen loistelampun muotoon. Tämä tuote sopii erinomaisesti korvauslampuksi yleisvalaistuskohteisiin: se täyttää perusvalaistusvaatimukset, takaa merkittävät energiansäästöt ja säästää ympäristöä.

Hyödyt

- Erittäin energiatehokas
- Helppo asennus
- Perinteinen koko sopii nykyisiin valaisimiin
- Ei elohopeaa

Ominaisuudet


- Pienemmät käyttökustannukset pienemmän energiankulutuksen ansiosta
- Pienennä ylläpitokustannuksia 2–3-kertaisen käyttöiän ansiosta perinteisiin lampuihin verrattuna
- Helppo ja nopea tapa olemassa olevien valaisinasennusten päivittämiseen LED-tekniikkaan.
- Täysin turvallinen tuote ja asennusprosessi

CorePro LED PLT 4P

Käyttökohteet

- Hotellit
- Ravintolat
- Myymälät
- Toimistot
- Teollisuus
- Kodit

Versions





LEDtube COR PLT 15W GX24Q3

LEDtube COR PLT 9W GX24Q3

LEDtube COR PLT 18 5W GX24Q4

Mittapiirros





Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3	42 mm	42 mm	115 mm	127 mm	142 mm
CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3	42 mm	42 mm	115 mm	127 mm	142 mm

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2	42 mm	42 mm	93 mm	103 mm	119 mm
CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2	42 mm	42 mm	93 mm	103 mm	119 mm

CorePro LED PLT 4P

Mittapiirros



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3	42 mm	42 mm	129 mm	141 mm	156 mm
CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3	42 mm	42 mm	129 mm	141 mm	156 mm

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4	42 mm	42 mm	139 mm	151 mm	166 mm
CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4	42 mm	42 mm	139 mm	151 mm	166 mm

Yleistä tietoa

Sytytys	200 000
Nimelliskäyttöikä	30 000 tuntia

Valaistuksen tekniset tiedot

Keilakulma (nim.)	120 °
Värintoistoindeksi (CRI)	82
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %

Käyttö- ja sähkö tiedot

Syöttötaajuus	20 000–80 000 K Hz
Viivatiheys	20K–80K Hz
Syttymisaika (nim.)	0,5 s

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun pinta	Matta
Hehkulampun muoto	PL-T

Merkinnät ja luokitukset

Ympäristön lämpötila	-20...35 °C
----------------------	-------------

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Kanta
929003576702	CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3	GX24q-3
929003576802	CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3	GX24q-3
929003576302	CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2	GX24q-2
929003576402	CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2	GX24q-2
929003576502	CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3	GX24q-3
929003576602	CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3	GX24q-3
929003576902	CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4	GX24q-4
929003577002	CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4	GX24q-4

Valaistuksen tekniset tiedot

CorePro LED PLT 4P

Order Code	Full Product Name	Väriämpötila		
		(nim.)	Värikoodi	Valovirta
929003576702	CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3	3000 K	830	1 620 lm
929003576802	CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3	4000 K	840	1 800 lm
929003576302	CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2	3000 K	830	720 lm
929003576402	CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2	4000 K	840	800 lm

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
929003576702	CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3	15 W
929003576802	CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3	15 W
929003576302	CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2	6,5 W
929003576402	CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2	6,5 W

Käyttölämpötila

Order Code	Full Product Name	T-Case, maksimi (nim.)
929003576702	CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3	70 °C
929003576802	CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3	70 °C
929003576302	CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2	65 °C
929003576402	CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2	65 °C


Merkinnät ja luokitukset

Order Code	Full Product Name	Energiankulutus kWh/
		1000 h
929003576702	CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3	15 kWh
929003576802	CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3	15 kWh
929003576302	CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2	7 kWh
929003576402	CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2	7 kWh
929003576502	CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3	9 kWh
929003576602	CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3	9 kWh
929003576902	CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4	19 kWh
929003577002	CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4	19 kWh

Order Code	Full Product Name	Väriämpötila		
		(nim.)	Värikoodi	Valovirta
929003576502	CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3	3000 K	830	990 lm
929003576602	CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3	4000 K	840	1 100 lm
929003576902	CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4	3000 K	830	2 100 lm
929003577002	CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4	4000 K	840	2 250 lm

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
929003576502	CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3	9 W
929003576602	CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3	9 W
929003576902	CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4	18,5 W
929003577002	CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4	18,5 W

Order Code	Full Product Name	T-Case, maksimi (nim.)
929003576502	CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3	65 °C
929003576602	CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3	65 °C
929003576902	CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4	75 °C
929003577002	CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4	75 °C



CorePro LED PLT 4P

