



La nouvelle génération de LED PLT 4P

CorePro LED PLT 4P

La lampe CorePro LED PLT 4P intègre une source lumineuse LED dans le format d'une lampe fluorescente classique. Ce produit est la solution idéale pour le remplacement des lampes dans les applications d'éclairage général : il répond aux exigences d'éclairage de base, il permet des économies d'énergies considérables et il est écologique.

Avantages

- Haute efficacité énergétique
- Installation facile
- Facteur de forme conventionnel adaptable aux luminaires actuels
- Sans mercure

Fonctions

- Coût de fonctionnement réduit grâce à une consommation d'énergie encore plus faible
- Coût de maintenance réduit grâce à une durée de vie 2 à 3 fois supérieure à celle des lampes classiques
- Le moyen le plus rapide et simple pour passer des luminaires existants à la technologie LED
- Produit et processus d'installation totalement sûrs

Application

- Applications pour hôtellerie, commerces, bureaux, locaux industriels et logements

CorePro LED PLT 4P

Versions









LEDtube COR PLT 15W GX24Q3

LEDtube COR PLT 9W GX24Q3

LEDtube COR PLT 18.5W GX24Q4

Schéma dimensionnel




Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3	42 mm	42 mm	115 mm	127 mm	142 mm
CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3	42 mm	42 mm	115 mm	127 mm	142 mm

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2	42 mm	42 mm	93 mm	103 mm	119 mm
CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2	42 mm	42 mm	93 mm	103 mm	119 mm

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3	42 mm	42 mm	129 mm	141 mm	156 mm
CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3	42 mm	42 mm	129 mm	141 mm	156 mm

CorePro LED PLT 4P

Schéma dimensionnel



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4	42 mm	42 mm	139 mm	151 mm	166 mm
CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4	42 mm	42 mm	139 mm	151 mm	166 mm

Informations générales

Nombre de cycles d'allumage	200.000
Durée de vie nominale	30.000 h

Données techniques de l'éclairage

Angle du faisceau (nom.)	120 degré(s)
Indice de rendu de couleur (IRC)	82
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité

Fréquence d'entrée	20 K à 80 K Hz
Fréquence linéaire	20K-80K Hz
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Dépoli
Forme de la lampe	PL-T

Approbation et application

Gamme de températures ambiantes	-20 °C à 35 °C
---------------------------------	----------------

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Culot
8719514487840	CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3	GX24q-3
8719514487864	CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3	GX24q-3
8719514487765	CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2	GX24q-2
8719514487789	CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2	GX24q-2
8719514487802	CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3	GX24q-3
8719514487826	CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3	GX24q-3
8719514487888	CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4	GX24q-4
8719514487901	CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4	GX24q-4

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Code couleur	Flux lumineux
8719514487840	CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3	3000 K	830	1.620 lm
8719514487864	CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3	4000 K	840	1.800 lm
8719514487765	CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2	3000 K	830	720 lm
8719514487789	CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2	4000 K	840	800 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Code couleur	Flux lumineux
8719514487802	CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3	3000 K	830	990 lm
8719514487826	CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3	4000 K	840	1.100 lm
8719514487888	CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4	3000 K	830	2.100 lm
8719514487901	CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4	4000 K	840	2.250 lm

CorePro LED PLT 4P

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8719514487840	CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3	15 W
8719514487864	CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3	15 W
8719514487765	CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2	6,5 W
8719514487789	CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2	6,5 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8719514487802	CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3	9 W
8719514487826	CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3	9 W
8719514487888	CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4	18,5 W
8719514487901	CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4	18,5 W






Température

Order Code	Full Product Name	Température maximale du produit (nom.)
8719514487840	CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3	70 °C
8719514487864	CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3	70 °C
8719514487765	CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2	65 °C
8719514487789	CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2	65 °C

Order Code	Full Product Name	Température maximale du produit (nom.)
8719514487802	CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3	65 °C
8719514487826	CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3	65 °C
8719514487888	CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4	75 °C
8719514487901	CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4	75 °C

Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Consommation d'énergie kWh/1 000 h
8719514487840	CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3	15 kWh
8719514487864	CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3	15 kWh
8719514487765	CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2	7 kWh
8719514487789	CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2	7 kWh
8719514487802	CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3	9 kWh
8719514487826	CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3	9 kWh
8719514487888	CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4	19 kWh
8719514487901	CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4	19 kWh



CorePro LED PLT 4P

