



# La nuova generazione d'illuminazione sostituita delle tradizionali CFLNI : LED PLT 4P garantisce un elevato risparmio energetico

## CorePro LED PLT 4P

CorePro LED PLT 4P integra una sorgente luminosa LED in una forma e dimensione tipico delle lampade fluorescenti tradizionali. Questo prodotto è la soluzione ideale per il rinnovamento delle lampade nelle applicazioni d'illuminazione generale: soddisfa i requisiti d'illuminazione di base, offre risparmi energetici significativi e rispetta l'ambiente

### Vantaggi

- Elevata efficienza energetica
- Facilità di installazione
- Dimensioni e formato come le versioni tradizionali che si adatta agli apparecchi d'illuminazione esistenti. Compatibile con i reattori elettronici idonei alla tecnologia tradizionale
- Assenza di mercurio

# CorePro LED PLT 4P

## Caratteristiche

- Costo operativo ridotto grazie al consumo energetico inferiore
- Costo di manutenzione inferiore grazie alla durata di 2-3 volte maggiore rispetto alle lampade tradizionali
- Il modo più rapido e semplice per aggiornare gli apparecchi d'illuminazione esistenti con la tecnologia LED
- Prodotto e procedura di installazione completamente sicuri

## Applicazione

- Hotel, ristoranti e bar, uffici, applicazioni industriali e domestiche

## Versions







LEDtube COR PLT 15W GX24Q3

LEDtube COR PLT 6.5W GX24Q2

LEDtube COR PLT 18.5W GX24Q4

## Disegno tecnico





Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3	42 mm	42 mm	115 mm	127 mm	142 mm
CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3	42 mm	42 mm	115 mm	127 mm	142 mm

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2	42 mm	42 mm	93 mm	103 mm	119 mm
CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2	42 mm	42 mm	93 mm	103 mm	119 mm

# CorePro LED PLT 4P

## Disegno tecnico



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3	42 mm	42 mm	129 mm	141 mm	156 mm
CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3	42 mm	42 mm	129 mm	141 mm	156 mm

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4	42 mm	42 mm	139 mm	151 mm	166 mm
CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4	42 mm	42 mm	139 mm	151 mm	166 mm

### Informazioni generali

Ciclo di commutazione on/off	200.000
Durata nominale	30.000 ore

### Dati tecnici di illuminazione

Angolo del fascio (Nom)	120 °
Indice di resa cromatica (CRI)	82
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %

### Funzionamento e parte elettrica

Frequenza di ingresso	20 K-80 K Hz
Frequenza di linea	20K-80K Hz
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s

### Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	No
-------------	----

### Meccanica e corpo

Finitura lampadina	Smerigliata
Forma lampadina	PL-T

### Approvazione e applicazione

Intervallo temperatura ambiente	Da -20 °C a 35 °C
---------------------------------	-------------------

### Informazioni generali

Order Code	Full Product Name	Attacco
48784000	CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3	GX24q-3
48786400	CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3	GX24q-3
48776500	CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2	GX24q-2
48778900	CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2	GX24q-2
48780200	CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3	GX24q-3
48782600	CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3	GX24q-3
48788800	CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4	GX24q-4
48790100	CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4	GX24q-4

## Dati tecnici di illuminazione

# CorePro LED PLT 4P

Order Code	Full Product Name	Temperatura di colore correlata (Nom)	Codice colore	Flusso luminoso
48784000	CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3	3000 K	830	1.620 lm
48786400	CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3	4000 K	840	1.800 lm
48776500	CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2	3000 K	830	720 lm
48778900	CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2	4000 K	840	800 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatura di colore correlata (Nom)	Codice colore	Flusso luminoso
48780200	CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3	3000 K	830	990 lm
48782600	CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3	4000 K	840	1.100 lm
48788800	CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4	3000 K	830	2.100 lm
48790100	CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4	4000 K	840	2.250 lm

## Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico
48784000	CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3	15 W
48786400	CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3	15 W
48776500	CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2	6,5 W
48778900	CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2	6,5 W

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico
48780200	CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3	9 W
48782600	CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3	9 W
48788800	CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4	18,5 W
48790100	CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4	18,5 W




## Temperatura

Order Code	Full Product Name	Temp. massima involucro (Nom)
48784000	CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3	70 °C
48786400	CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3	70 °C
48776500	CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2	65 °C
48778900	CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2	65 °C

Order Code	Full Product Name	Temp. massima involucro (Nom)
48780200	CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3	65 °C
48782600	CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3	65 °C
48788800	CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4	75 °C
48790100	CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4	75 °C

## Approvazione e applicazione

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico kWh/1000 h
48784000	CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3	15 kWh
48786400	CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3	15 kWh
48776500	CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2	7 kWh
48778900	CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2	7 kWh
48780200	CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3	9 kWh
48782600	CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3	9 kWh
48788800	CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4	19 kWh
48790100	CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4	19 kWh



# CorePro LED PLT 4P

