



Den nye generasjonen av energisparende LED PLT 4P-lysrør

CorePro LED PLT 4P

CorePro LED PLT 4P er en LED-lyskilde integrert i en tradisjonell formfaktor for lysrør. Dette produktet er den perfekte løsningen for oppgradering på bruksområder innen generell belysning. Det oppfyller grunnleggende krav til belysning, gir vesentlige energibesparelser og er miljøvennlig.

Fordeler

- Svært energieffektiv
- Enkel montering
- Konvensjonell formfaktor som passer i eksisterende armatur
- Uten kvikksølv

Funksjoner

- Reduserte driftskostnader takket være lavere energiforbruk
- Lavere vedlikeholdskostnader takket være 2–3 ganger lengre levetid enn tradisjonelle lyskilder
- Den raskeste og enkleste måten å oppgradere eksisterende armaturer til LED-teknologi på
- Helt trygg produkt- og monteringsprosess

Søknad

- Til bruk innen hotell, restaurant og catering, kontorer, industri og boliger

CorePro LED PLT 4P

Versions






LEDtube COR PLT 15W GX24Q3

LEDtube COR PLT 9W GX24Q3

LEDtube COR PLT 18 5W GX24Q4

Målskisse




Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3	42 mm	42 mm	115 mm	127 mm	142 mm
CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3	42 mm	42 mm	115 mm	127 mm	142 mm

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2	42 mm	42 mm	93 mm	103 mm	119 mm
CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2	42 mm	42 mm	93 mm	103 mm	119 mm

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3	42 mm	42 mm	129 mm	141 mm	156 mm
CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3	42 mm	42 mm	129 mm	141 mm	156 mm

CorePro LED PLT 4P

Målskisse



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4	42 mm	42 mm	139 mm	151 mm	166 mm
CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4	42 mm	42 mm	139 mm	151 mm	166 mm

Generell informasjon	
Brytersyklus	200 000
Nominell levetid	30 000 time(r)
Teknisk belysning	
Spredningsvinkel (nom.)	120 grad(er)
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	82
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Drift og elektronikk	
Inngangsfrekvens	20–80 K Hz
Line Frequency	20K–80K Hz
Starttid (nom.)	0,5 s
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	PL-T
Godkjenning og bruksområde	
For omgivelsestemperaturer mellom	-20 °C til 35 °C

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Sokkelbase
929003576702	CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3	GX24q-3
929003576802	CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3	GX24q-3
929003576302	CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2	GX24q-2
929003576402	CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2	GX24q-2
929003576502	CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3	GX24q-3
929003576602	CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3	GX24q-3
929003576902	CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4	GX24q-4
929003577002	CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4	GX24q-4

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Korrelert fargetemperatur (nom.)	Fargekode	Lysytelse
929003576702	CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3	3000 K	830	1 620 lm
929003576802	CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3	4000 K	840	1 800 lm
929003576302	CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2	3000 K	830	720 lm
929003576402	CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2	4000 K	840	800 lm

Order Code	Full Product Name	Korrelert fargetemperatur (nom.)	Fargekode	Lysytelse
929003576502	CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3	3000 K	830	990 lm
929003576602	CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3	4000 K	840	1 100 lm
929003576902	CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4	3000 K	830	2 100 lm

CorePro LED PLT 4P

Order Code	Full Product Name	Korrelert fargetemperatur (nom.)	Fargekode	Lysytelse
929003577002	CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4	4000 K	840	2 250 lm

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
929003576702	CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3	15 W
929003576802	CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3	15 W
929003576302	CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2	6,5 W
929003576402	CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2	6,5 W

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
929003576502	CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3	9 W
929003576602	CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3	9 W
929003576902	CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4	18,5 W
929003577002	CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4	18,5 W



Temperatur

Order Code	Full Product Name	Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)
929003576702	CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3	70 °C
929003576802	CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3	70 °C
929003576302	CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2	65 °C
929003576402	CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2	65 °C

Order Code	Full Product Name	Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)
929003576502	CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3	65 °C
929003576602	CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3	65 °C
929003576902	CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4	75 °C
929003577002	CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4	75 °C

Godkjenning og bruksområde

Order Code	Full Product Name	Energiforbruk kWh/1000 t
929003576702	CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3	15 kWh
929003576802	CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3	15 kWh
929003576302	CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2	7 kWh
929003576402	CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2	7 kWh
929003576502	CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3	9 kWh
929003576602	CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3	9 kWh
929003576902	CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4	19 kWh
929003577002	CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4	19 kWh



CorePro LED PLT 4P

