



Nová generácia energeticky úsporných trubíc LED PLT 4P

CorePro LED PLT 4P

V svietidle CorePro LED PLT 4P sa svetelný zdroj LED spája s tradičnou podobou žiarivky. Tento produkt je ideálnym riešením na výmenu svetelných zdrojov (za lepšie) v aplikáciách všeobecného osvetlenia: splňa základné požiadavky na osvetlenie, ponúka značnú úsporu elektrickej energie a je šetrný k životnému prostrediu

Výhody

- Vysoká energetická účinnosť
- Jednoduchá montáž
- Konvenčný tvar, ktorý sa hodí do existujúceho svietidla
- Neobsahuje ortuť

Vlastnosti

- Znížené prevádzkové náklady vďaka nižšej spotrebe energie
- Nižšie náklady na údržbu vďaka dvoj- až trojnásobne dlhšej životnosti v porovnaní s bežnými žiarovkami
- Najrýchlejší a najjednoduchší spôsob výmeny existujúcich svietidiel za technológiu LED
- Úplne bezpečný produkt a proces montáže

Aplikácie

- Použitie v odvetví HoReKa, obchodoch, kanceláriách, priemyselných prevádzkach a domácnostiach




CorePro LED PLT 4P

Versions



LEDtube COR PLT 6 5W GX24Q2

Rozmerový obrázok




Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3	42 mm	42 mm	115 mm	127 mm	142 mm
CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3	42 mm	42 mm	115 mm	127 mm	142 mm

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2	42 mm	42 mm	93 mm	103 mm	119 mm
CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2	42 mm	42 mm	93 mm	103 mm	119 mm

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3	42 mm	42 mm	129 mm	141 mm	156 mm
CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3	42 mm	42 mm	129 mm	141 mm	156 mm

CorePro LED PLT 4P

Rozmerový obrázok



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4	42 mm	42 mm	139 mm	151 mm	166 mm
CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4	42 mm	42 mm	139 mm	151 mm	166 mm

Všeobecné informácie	
Spínací cyklus	200 000
Nominálna životnosť	30 000 h
Svetelné technické	
Uhol vyžarovania (nom.)	120 stupeň (stupne)
Index podania farieb (CRI)	82
LLMF na konci nominálnej životnosti (nom.)	70 %
Prevádzkové a elektrické	
Vstupná frekvencia	20 K – 80 K Hz
Sieťová frekvencia	20K-80K Hz
Čas spustenia (nom.)	0,5 s
Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Nie
Mechanické časti a teleso	
Povrchová úprava žiarovky	Matná
Tvar žiarovky	PL-T
Schválenie a použitie	
Rozsah okolitých teplôt	–20 °C až +35 °C

Order Code	Full Product Name	Päťica
48784000	CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3	GX24q-3
48786400	CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3	GX24q-3
48776500	CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2	GX24q-2
48778900	CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2	GX24q-2
48780200	CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3	GX24q-3
48782600	CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3	GX24q-3
48788800	CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4	GX24q-4
48790100	CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4	GX24q-4

Svetelné technické		Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Kód farby	Svetelný tok
48784000	CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3	3000 K	830	1 620 lm
48786400	CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3	4000 K	840	1 800 lm
48776500	CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2	3000 K	830	720 lm
48778900	CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2	4000 K	840	800 lm

Svetelné technické		Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Kód farby	Svetelný tok
48780200	CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3	3000 K	830	990 lm
48782600	CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3	4000 K	840	1 100 lm
48788800	CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4	3000 K	830	2 100 lm

CorePro LED PLT 4P

Order Code	Full Product Name	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Kód farby	Svetelný tok
48790100	CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4	4000 K	840	2 250 lm

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotreba
48784000	CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3	15 W
48786400	CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3	15 W
48776500	CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2	6,5 W
48778900	CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2	6,5 W

Order Code	Full Product Name	Spotreba
48780200	CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3	9 W
48782600	CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3	9 W
48788800	CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4	18,5 W
48790100	CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4	18,5 W



Teplota

Order Code	Full Product Name	Maximálna teplota krytu (nom.)
48784000	CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3	70 °C
48786400	CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3	70 °C
48776500	CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2	65 °C
48778900	CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2	65 °C

Order Code	Full Product Name	Maximálna teplota krytu (nom.)
48780200	CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3	65 °C
48782600	CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3	65 °C
48788800	CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4	75 °C
48790100	CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4	75 °C

Schválenie a použitie

Order Code	Full Product Name	Spotreba energie kWh/1 000 h
48784000	CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3	15 kWh
48786400	CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3	15 kWh
48776500	CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2	7 kWh
48778900	CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2	7 kWh
48780200	CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3	9 kWh
48782600	CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3	9 kWh
48788800	CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4	19 kWh
48790100	CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4	19 kWh



CorePro LED PLT 4P

