



Den nya generationen energisparande LED PLT 4P-lysrörsbelysningar

CorePro LED PLT 4P

CorePro LED PLT 4P integrerar en LED-ljuskälla i traditionell lysrörsdesign. Produkten är perfekt vid uppgradering av lampor i allmänbelysning. Den uppfyller grundläggande belysningskrav, sparar avsevärt med energi och är miljövänlig

Fördelar

- Mycket energieffektiv
- Enkel installation
- Traditionell formfaktor som passar i befintliga armaturer
- Inget kvicksilver

Funktioner

- Lägre energiförbrukning ger sänkta driftskostnader
- Lägre underhållskostnad eftersom livslängden är 2–3 gånger längre än hos traditionella lampor
- Snabb och enkel lösning för att uppgradera en befintlig armatur till LED
- En fullständigt säker produkt och installationsprocess

Användning

- Hotell och restaurang, butik, kontor, industri och hem

CorePro LED PLT 4P

Versions






LEDtube COR PLT 15W GX24Q3

LEDtube COR PLT 9W GX24Q3

LEDtube COR PLT 18 5W GX24Q4

Måttskiss




Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3	42 mm	42 mm	115 mm	127 mm	142 mm
CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3	42 mm	42 mm	115 mm	127 mm	142 mm

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2	42 mm	42 mm	93 mm	103 mm	119 mm
CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2	42 mm	42 mm	93 mm	103 mm	119 mm

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3	42 mm	42 mm	129 mm	141 mm	156 mm
CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3	42 mm	42 mm	129 mm	141 mm	156 mm

CorePro LED PLT 4P

Måttskiss



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4	42 mm	42 mm	139 mm	151 mm	166 mm
CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4	42 mm	42 mm	139 mm	151 mm	166 mm

Allmän information	
Driftcykel	200 000
Nominell livslängd	30 000 h
Ljusteknik	
Spridningsvinkel (nom)	120 °
Färgåtergivningsindex	82
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	20–80 K Hz
Line Frequency	20K–80K Hz
Tändningstid (nom)	0,5 s
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Lampform	PL-T
Användning och godkännande	
Omgivningstemperatur	-20 °C till +35 °C

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Socket
929003576702	CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3	GX24q-3
929003576802	CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3	GX24q-3
929003576302	CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2	GX24q-2
929003576402	CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2	GX24q-2
929003576502	CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3	GX24q-3
929003576602	CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3	GX24q-3
929003576902	CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4	GX24q-4
929003577002	CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4	GX24q-4

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Korrelerad färgtemperatur (Nom)	Färgkod	Ljusflöde
929003576702	CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3	3000 K	830	1 620 lm
929003576802	CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3	4000 K	840	1 800 lm
929003576302	CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2	3000 K	830	720 lm
929003576402	CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2	4000 K	840	800 lm

Order Code	Full Product Name	Korrelerad färgtemperatur (Nom)	Färgkod	Ljusflöde
929003576502	CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3	3000 K	830	990 lm
929003576602	CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3	4000 K	840	1 100 lm
929003576902	CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4	3000 K	830	2 100 lm
929003577002	CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4	4000 K	840	2 250 lm

CorePro LED PLT 4P

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
929003576702	CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3	15 W
929003576802	CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3	15 W
929003576302	CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2	6,5 W
929003576402	CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2	6,5 W

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
929003576502	CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3	9 W
929003576602	CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3	9 W
929003576902	CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4	18,5 W
929003577002	CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4	18,5 W



Temperatur

Order Code	Full Product Name	T-Case max. (nom)
929003576702	CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3	70 °C
929003576802	CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3	70 °C
929003576302	CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2	65 °C
929003576402	CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2	65 °C

Order Code	Full Product Name	T-Case max. (nom)
929003576502	CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3	65 °C
929003576602	CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3	65 °C
929003576902	CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4	75 °C
929003577002	CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4	75 °C

Användning och godkännande

Order Code	Full Product Name	Energiförbrukning kWh/ 1 000 tim
929003576702	CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3	15 kWh
929003576802	CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3	15 kWh
929003576302	CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2	7 kWh
929003576402	CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2	7 kWh
929003576502	CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3	9 kWh
929003576602	CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3	9 kWh
929003576902	CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4	19 kWh
929003577002	CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4	19 kWh



CorePro LED PLT 4P

