



Нове покоління енергозберігаючих трубчатих світлодіодних світильників **PLT 4P**

Світлодіодні трубчасті лампи CorePro LED PLT 4P

CorePro LED PLT 4P поєднує світлодіодне джерело світла у традиційному флуоресцентному форм-факторі. Цей виріб є ідеальним рішенням для впровадження новітніх технологій у системах загального освітлення, адже він відповідає основним вимогам до освітлення, забезпечує значну економію енергії та є екологічно безпечним

Переваги

- Високий рівень енергоефективності
- Просте встановлення
- Звичайний форм-фактор для встановлення в існуючий світильник
- Без ртуті

Характеристики

- Зниження експлуатаційних витрат завдяки меншому енергоспоживанню
- Менші витрати на обслуговування завдяки у 2–3 рази довшому терміну служби порівняно зі звичайними лампами
- Найшвидший і найпростіший спосіб модернізації наявних світильників до світлодіодної технології
- Абсолютно безпечний виріб і процес установлення

Застосування

- Готелі, крамниці, офіси, промислове та домашнє застосування

Світлодіодні трубчасті лампи CorePro LED PLT 4P




Версії



LEDtube COR PLT 9W GX24Q3

LEDtube COR PLT 18 5W GX24Q4

Розміри




Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3	42 mm	42 mm	115 mm	127 mm	142 mm
CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3	42 mm	42 mm	115 mm	127 mm	142 mm

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2	42 mm	42 mm	93 mm	103 mm	119 mm
CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2	42 mm	42 mm	93 mm	103 mm	119 mm

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3	42 mm	42 mm	129 mm	141 mm	156 mm
CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3	42 mm	42 mm	129 mm	141 mm	156 mm

Світлодіодні трубчасті лампи CorePro LED PLT 4P

Розміри



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4	42 mm	42 mm	139 mm	151 mm	166 mm
CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4	42 mm	42 mm	139 mm	151 mm	166 mm

Загальна інформація	
Цикл перемикання	200 000
Номинальний термін служби	30 000 година (-н)
Світлотехнічні	
Кут променю (ном.)	120 °
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	82
LLMF наприкінці номінального терміну експлуатації (ном.)	70 %
Експлуатаційні й електричні	
Вхідна частота	20 K–80 K Hz
Частота мережі	20K–80K Hz
Час увімкнення (ном.)	0,5 s
Елементи керування й затемнення	
З регульованою яскравістю	Hi
Механічні деталі й корпус	
Обробка лампи	Матовий
Форма лампи	PL-T
Затвердження й застосування	
Діапазон температури довкілля	від -20 °C до +35 °C

Загальна інформація

Order Code	Full Product Name	Розташування виводів
929003576702	CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3	GX24q-3
929003576802	CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3	GX24q-3
929003576302	CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2	GX24q-2
929003576402	CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2	GX24q-2
929003576502	CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3	GX24q-3
929003576602	CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3	GX24q-3
929003576902	CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4	GX24q-4
929003577002	CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4	GX24q-4

Світлотехнічні

Order Code	Full Product Name	Корельована колірна температура (ном.)	Код кольору	Світловий потік
929003576702	CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3	3000 K	830	1 620 lm
929003576802	CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3	4000 K	840	1 800 lm

Order Code	Full Product Name	Корельована колірна температура (ном.)	Код кольору	Світловий потік
929003576302	CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2	3000 K	830	720 lm
929003576402	CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2	4000 K	840	800 lm

Світлодіодні трубчасті лампи CorePro LED PLT 4P

Order Code	Full Product Name	Корельована	Код	Світловий
		колірна температура (ном.)		
929003576502	CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3	3000 K	830	990 lm
929003576602	CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3	4000 K	840	1 100 lm

Order Code	Full Product Name	Корельована	Код	Світловий
		колірна температура (ном.)		
929003576902	CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4	3000 K	830	2 100 lm
929003577002	CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4	4000 K	840	2 250 lm

Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
929003576702	CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3	15 W
929003576802	CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3	15 W
929003576302	CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2	6,5 W
929003576402	CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2	6,5 W

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
929003576502	CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3	9 W
929003576602	CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3	9 W
929003576902	CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4	18,5 W
929003577002	CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4	18,5 W



Температура

Order Code	Full Product Name	Макс. T-Case (ном.)
929003576702	CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3	70 °C
929003576802	CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3	70 °C
929003576302	CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2	65 °C
929003576402	CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2	65 °C

Order Code	Full Product Name	Макс. T-Case (ном.)
929003576502	CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3	65 °C
929003576602	CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3	65 °C
929003576902	CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4	75 °C
929003577002	CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4	75 °C

Затвердження й застосування

Order Code	Full Product Name	Споживання енергії кВт/1000 год
929003576702	CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3	15 kWh
929003576802	CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3	15 kWh
929003576302	CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2	7 kWh
929003576402	CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2	7 kWh
929003576502	CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3	9 kWh
929003576602	CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3	9 kWh
929003576902	CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4	19 kWh
929003577002	CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4	19 kWh



Світлодіодні трубчасті лампи CorePro LED PLT 4P

