



Philips GreenSpace G6 : downlights LED à faible consommation d'énergie avec un confort visuel élevé

GreenSpace G6

Philips GreenSpace G6 s'appuie sur la réputation de la famille GreenSpace pour ses performances exceptionnelles, sa consommation d'énergie extrêmement faible et son confort visuel élevé. Cette nouvelle génération de downlights à LED fiables offre un design très compact avec une architecture profonde et encastrée, et une profondeur de réflecteur accrue pour mettre en valeur les moindres détails. GreenSpace G6 constitue également un exemple parfait de polyvalence. Ce downlight LED à économie d'énergie est disponible dans une gamme complète de configurations de 600 à 3 550 lumens, avec la possibilité de choisir des variantes fixes, gradables ou Interact Ready. GreenSpace G6 constitue donc la solution parfaite d'assortiment pour des applications potentiellement larges et étendues qui nécessitent différentes ambiances d'éclairage, avec un aspect de luminaires cohérent.

Avantages

- LED à efficacité énergétique
- Design compact
- Confort visuel
- Option de réflecteur facetté brillant (UGR19) ou blanc mat
- Qualité et fiabilité des LED durables

Fonctions

- Efficacité système élevée : moyenne 120 lm/W
- Architecture profondément encastrée avec une profondeur de réflecteur accrue
- Zone d'installation spacieuse avec un bord étroit amélioré
- 50 000 heures de durée de vie @L80/B50 Ta 25 °C
- Compatible DALI et Interact sans fil

Application

- Bureaux
- Commerces
- Hôtellerie
- autres espaces ouverts intérieurs potentiels

Versions



GreenSpace G6

Schéma dimensionnel






Schéma dimensionnel



Informations générales	
Appareillage	-
Fonctionnement et électricité	
Classe de protection IEC	Classe de sécurité II
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Mécanique et boîtier	
Type de cache optique/de lentille	Diffuseur en polycarbonate
Code de protection contre les chocs méca.	IK03
Approbation et application	
Plage de température ambiante	-20 à +40 °C
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	-
Essai au fil incandescent	-
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 5 s

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Ballast/ pilote inclus	Nombre d'appareillages	Service Tag
911401504045	DN391X LED8/9TNW P7PSD D100 WH WP G2	Oui	1 unité	-
911401504345	DN391X LED8/9TNW P7PSD D100 WH WPCAUG2	Oui	1 unité	-
911401533644	DN391B LED15/865 P11PSU D100 WH GMG2HE	Oui	-	Oui
911401533744	DN391B LED15/840 P11PSU D100 WH GMG2HE	Oui	-	Oui
911401533844	DN391B LED15/830 P11PSU D100 WH GMG2HE	Oui	-	Oui
911401534844	DN391B LED12/865 P10PSU D100 WH GMG2HE	Oui	-	Oui
911401534944	DN391B LED12/840 P10PSU D100 WH GMG2HE	Oui	-	Oui
911401535044	DN391B LED12/830 P10PSU D100 WH GMG2HE	Oui	-	Oui
911401536144	DN390B LED7/865 P6PSU D100 WH GMG2HE	Oui	-	Oui
911401536244	DN390B LED7/840 P6PSU D100 WH GMG2HE	Oui	-	Oui
911401536344	DN390B LED7/830 P6PSU D100 WH GMG2HE	Oui	-	Oui
911401578244	DN391B LED15/865 P12PSD D100 WH GMG2HE	Non	-	Oui
911401578344	DN391B LED15/840 P12PSD D100 WH GMG2HE	Non	-	Oui
911401578444	DN391B LED15/830 P12PSD D100 WH GMG2HE	Non	-	Oui
911401579444	DN391B LED12/865 P10PSD D100 WH GMG2HE	Non	-	Oui
911401579544	DN391B LED12/840 P10PSD D100 WH GMG2HE	Non	-	Oui
911401579644	DN391B LED12/830 P10PSD D100 WH GMG2HE	Non	-	Oui

Order Code	Full Product Name	Ballast/ pilote inclus	Nombre d'appareillages	Service Tag
911401503645	DN392X LED16/9TNW P15PSD D150 AL WP G2	Oui	1 unité	-
911401521944	DN392B LED20/865 P16PSU D150 ALWP GMG2HE	Oui	-	Oui
911401522044	DN392B LED20/840 P16PSU D150 ALWP GMG2HE	Oui	-	Oui
911401522144	DN392B LED20/830 P16PSU D150 ALWP GMG2HE	Oui	-	Oui
911401523144	DN392B LED18/865 P14PSU D150 ALWP GMG2HE	Oui	-	Oui
911401523244	DN392B LED18/840 P14PSU D150 ALWP GMG2HE	Oui	-	Oui
911401523344	DN392B LED18/830 P14PSU D150 ALWP GMG2HE	Oui	-	Oui
911401523744	DN391B LED12/865 P10PSU D150 ALWP GMG2HE	Oui	-	Oui
911401523844	DN391B LED12/840 P10PSU D150 ALWP GMG2HE	Oui	-	Oui
911401523944	DN391B LED12/830 P10PSU D150 ALWP GMG2HE	Oui	-	Oui
911401528544	DN392B LED20/865 P16PSU D150 AL GMG2HE	Oui	-	Oui
911401528644	DN392B LED20/840 P16PSU D150 AL GMG2HE	Oui	-	Oui
911401528744	DN392B LED20/830 P16PSU D150 AL GMG2HE	Oui	-	Oui
911401530944	DN392B LED18/865 P14PSU D150 AL GMG2HE	Oui	-	Oui
911401531044	DN392B LED18/840 P14PSU D150 AL GMG2HE	Oui	-	Oui
911401531144	DN392B LED18/830 P14PSU D150 AL GMG2HE	Oui	-	Oui
911401532144	DN391B LED12/865 P10PSU D150 AL GMG2HE	Oui	-	Oui
911401532244	DN391B LED12/840 P10PSU D150 AL GMG2HE	Oui	-	Oui
911401532344	DN391B LED12/830 P10PSU D150 AL GMG2HE	Oui	-	Oui
911401565944	DN392B LED18/865 P14PSD D150 ALWP GMG2HE	Non	-	Oui
911401566044	DN392B LED18/840 P14PSD D150 ALWP GMG2HE	Non	-	Oui
911401566144	DN392B LED18/830 P14PSD D150 ALWP GMG2HE	Non	-	Oui
911401566244	DN392B LED18/865 P14PSD D150 AL GMG2HE	Non	-	Oui
911401566344	DN392B LED18/840 P14PSD D150 AL GMG2HE	Non	-	Oui
911401566444	DN392B LED18/830 P14PSD D150 AL GMG2HE	Non	-	Oui

Order Code	Full Product Name	Ballast/ pilote inclus	Nombre d'appareillages	Service Tag
911401568044	DN392B LED22/865 P17PSD D150 ALWP GMG2HE	Non	-	Oui
911401568144	DN392B LED22/840 P17PSD D150 ALWP GMG2HE	Non	-	Oui
911401568244	DN392B LED22/830 P17PSD D150 ALWP GMG2HE	Non	-	Oui
911401569544	DN391B LED12/865 P11PSD D150 ALWP GMG2HE	Non	-	Oui
911401569644	DN391B LED12/840 P11PSD D150 ALWP GMG2HE	Non	-	Oui
911401569744	DN391B LED12/830 P11PSD D150 ALWP GMG2HE	Non	-	Oui
911401573744	DN392B LED22/865 P17PSD D150 AL GMG2HE	Non	-	Oui
911401573844	DN392B LED22/840 P17PSD D150 AL GMG2HE	Non	-	Oui
911401573944	DN392B LED22/830 P17PSD D150 AL GMG2HE	Non	-	Oui
911401576744	DN391B LED12/865 P11PSD D150 AL GMG2HE	Non	-	Oui
911401576844	DN391B LED12/840 P11PSD D150 AL GMG2HE	Non	-	Oui
911401576944	DN391B LED12/830 P11PSD D150 AL GMG2HE	Non	-	Oui
911401503745	DN391X LED7/9TNW P7PSD D100 AL WP G2	Oui	1 unité	-
911401524344	DN391B LED14/865 P11PSU D100 ALWP GMG2HE	Oui	-	Oui
911401524444	DN391B LED14/840 P11PSU D100 ALWP GMG2HE	Oui	-	Oui
911401524544	DN391B LED14/830 P11PSU D100 ALWP GMG2HE	Oui	-	Oui
911401524944	DN391B LED12/865 P10PSU D100 ALWP GMG2HE	Oui	-	Oui
911401525044	DN391B LED12/840 P10PSU D100 ALWP GMG2HE	Oui	-	Oui
911401525144	DN391B LED12/830 P10PSU D100 ALWP GMG2HE	Oui	-	Oui
911401525544	DN390B LED7/865 P6PSU D100 AL WP GMG2HE	Oui	-	Oui
911401525644	DN390B LED7/840 P6PSU D100 AL WP GMG2HE	Oui	-	Oui
911401525744	DN390B LED7/830 P6PSU D100 AL WP GMG2HE	Oui	-	Oui
911401533344	DN391B LED14/865 P11PSU D100 AL GMG2HE	Oui	-	Oui
911401533444	DN391B LED14/840 P11PSU D100 AL GMG2HE	Oui	-	Oui
911401533544	DN391B LED14/830 P11PSU D100 AL GMG2HE	Oui	-	Oui
911401534544	DN391B LED12/865 P10PSU D100 AL GMG2HE	Oui	-	Oui

Order Code	Full Product Name	Ballast/ pilote inclus	Nombre d'appareillages	Service Tag
911401534644	DN391B LED12/840 P10PSU D100 AL GMG2HE	Oui	-	Oui
911401534744	DN391B LED12/830 P10PSU D100 AL GMG2HE	Oui	-	Oui
911401535844	DN390B LED7/865 P6PSU D100 AL GMG2HE	Oui	-	Oui
911401535944	DN390B LED7/840 P6PSU D100 AL GMG2HE	Oui	-	Oui
911401536044	DN390B LED7/830 P6PSU D100 AL GMG2HE	Oui	-	Oui
911401570144	DN391B LED14/865 P12PSD D100 ALWP GMG2HE	Non	-	Oui
911401570244	DN391B LED14/840 P12PSD D100 ALWP GMG2HE	Non	-	Oui
911401570344	DN391B LED14/830 P12PSD D100 ALWP GMG2HE	Non	-	Oui
911401570744	DN391B LED12/865 P10PSD D100 ALWP GMG2HE	Non	-	Oui
911401570844	DN391B LED12/840 P10PSD D100 ALWP GMG2HE	Non	-	Oui
911401570944	DN391B LED12/830 P10PSD D100 ALWP GMG2HE	Non	-	Oui
911401577944	DN391B LED14/865 P12PSD D100 AL GMG2HE	Non	-	Oui
911401578044	DN391B LED14/840 P12PSD D100 AL GMG2HE	Non	-	Oui
911401578144	DN391B LED14/830 P12PSD D100 AL GMG2HE	Non	-	Oui
911401579144	DN391B LED12/865 P10PSD D100 AL GMG2HE	Non	-	Oui
911401579244	DN391B LED12/840 P10PSD D100 AL GMG2HE	Non	-	Oui
911401579344	DN391B LED12/830 P10PSD D100 AL GMG2HE	Non	-	Oui
911401503845	DN394X LED34/9TNW P27PSD D200 WH WP G2	Oui	1 unité	-
911401504145	DN394X LED34/9TNW P27PSD D200 WH WPCAUG2	Oui	1 unité	-
911401526444	DN394B LED40/865 P29PSU D200 WH GMG2HE	Oui	-	Oui
911401526544	DN394B LED40/840 P29PSU D200 WH GMG2HE	Oui	-	Oui
911401526644	DN394B LED40/830 P29PSU D200 WH GMG2HE	Oui	-	Oui
911401527644	DN393B LED26/865 P19PSU D200 WH GMG2HE	Oui	-	Oui
911401527744	DN393B LED26/840 P19PSU D200 WH GMG2HE	Oui	-	Oui
911401527844	DN393B LED26/830 P19PSU D200 WH GMG2HE	Oui	-	Oui
911401530044	DN392B LED20/865 P14PSU D200 WH GMG2HE	Oui	-	Oui

Order Code	Full Product Name	Ballast/ pilote inclus	Nombre d'appareillages	Service Tag
911401530144	DN392B LED20/840 P14PSU D200 WH GMG2HE	Oui	-	Oui
911401530244	DN392B LED20/830 P14PSU D200 WH GMG2HE	Oui	-	Oui
911401571644	DN394B LED40/865 P29PSD D200 WH GMG2HE	Non	-	Oui
911401571744	DN394B LED40/840 P29PSD D200 WH GMG2HE	Non	-	Oui
911401571844	DN394B LED40/830 P29PSD D200 WH GMG2HE	Non	-	Oui
911401572844	DN393B LED26/865 P20PSD D200 WH GMG2HE	Non	-	Oui
911401572944	DN393B LED26/840 P20PSD D200 WH GMG2HE	Non	-	Oui
911401573044	DN393B LED26/830 P20PSD D200 WH GMG2HE	Non	-	Oui
911401575244	DN392B LED18/865 P14PSD D200 WH GMG2HE	Non	-	Oui
911401575344	DN392B LED18/840 P14PSD D200 WH GMG2HE	Non	-	Oui
911401575444	DN392B LED18/830 P14PSD D200 WH GMG2HE	Non	-	Oui
911401503545	DN394X LED33/9TNW P27PSD D200 AL WP G2	Oui	1 unité	-
911401520744	DN394B LED38/865 P29PSU D200 ALWP GMG2HE	Oui	-	Oui
911401520844	DN394B LED38/840 P29PSU D200 ALWP GMG2HE	Oui	-	Oui
911401520944	DN394B LED38/830 P29PSU D200 ALWP GMG2HE	Oui	-	Oui
911401521344	DN393B LED25/865 P19PSU D200 ALWP GMG2HE	Oui	-	Oui
911401521444	DN393B LED25/840 P19PSU D200 ALWP GMG2HE	Oui	-	Oui
911401521544	DN393B LED25/830 P19PSU D200 ALWP GMG2HE	Oui	-	Oui
911401522544	DN392B LED18/865 P14PSU D200 ALWP GMG2HE	Oui	-	Oui
911401522644	DN392B LED18/840 P14PSU D200 ALWP GMG2HE	Oui	-	Oui
911401522744	DN392B LED18/830 P14PSU D200 ALWP GMG2HE	Oui	-	Oui
911401526144	DN394B LED38/865 P29PSU D200 AL GMG2HE	Oui	-	Oui
911401526244	DN394B LED38/840 P29PSU D200 AL GMG2HE	Oui	-	Oui
911401526344	DN394B LED38/830 P29PSU D200 AL GMG2HE	Oui	-	Oui
911401527344	DN393B LED25/865 P19PSU D200 AL GMG2HE	Oui	-	Oui

Order Code	Full Product Name	Ballast/ pilote inclus	Nombre d'appareillages	Service Tag
911401527444	DN393B LED25/840 P19PSU D200 AL GMG2HE	Oui	-	Oui
911401527544	DN393B LED25/830 P19PSU D200 AL GMG2HE	Oui	-	Oui
911401529744	DN392B LED18/865 P14PSU D200 AL GMG2HE	Oui	-	Oui
911401529844	DN392B LED18/840 P14PSU D200 AL GMG2HE	Oui	-	Oui
911401529944	DN392B LED18/830 P14PSU D200 AL GMG2HE	Oui	-	Oui
911401566844	DN394B LED38/865 P29PSD D200 ALWP GMG2HE	Non	-	Oui
911401566944	DN394B LED38/840 P29PSD D200 ALWP GMG2HE	Non	-	Oui
911401567044	DN394B LED38/830 P29PSD D200 ALWP GMG2HE	Non	-	Oui
911401567444	DN393B LED25/865 P20PSD D200 ALWP GMG2HE	Non	-	Oui
911401567544	DN393B LED25/840 P20PSD D200 ALWP GMG2HE	Non	-	Oui
911401567644	DN393B LED25/830 P20PSD D200 ALWP GMG2HE	Non	-	Oui
911401568644	DN392B LED18/865 P14PSD D200 ALWP GMG2HE	Non	-	Oui
911401568744	DN392B LED18/840 P14PSD D200 ALWP GMG2HE	Non	-	Oui
911401568844	DN392B LED18/830 P14PSD D200 ALWP GMG2HE	Non	-	Oui
911401571344	DN394B LED38/865 P29PSD D200 AL GMG2HE	Non	-	Oui
911401571444	DN394B LED38/840 P29PSD D200 AL GMG2HE	Non	-	Oui
911401571544	DN394B LED38/830 P29PSD D200 AL GMG2HE	Non	-	Oui
911401572544	DN393B LED25/865 P20PSD D200 AL GMG2HE	Non	-	Oui
911401572644	DN393B LED25/840 P20PSD D200 AL GMG2HE	Non	-	Oui
911401572744	DN393B LED25/830 P20PSD D200 AL GMG2HE	Non	-	Oui
911401574944	DN392B LED18/865 P14PSD D200 AL GMG2HE	Non	-	Oui
911401575044	DN392B LED18/840 P14PSD D200 AL GMG2HE	Non	-	Oui
911401575144	DN392B LED18/830 P14PSD D200 AL GMG2HE	Non	-	Oui
911401503945	DN392X LED17/9TNW P15PSD D150 WH WP G2	Oui	1 unité	-
911401504245	DN392X LED17/9TNW P15PSD D150 WH WPCAUG2	Oui	1 unité	-

Order Code	Full Product Name	Ballast/ pilote inclus	Nombre d'appareillages	Service Tag
911401528844	DN392B LED22/865 P16PSU D150 WH GMG2HE	Oui	-	Oui
911401528944	DN392B LED22/840 P16PSU D150 WH GMG2HE	Oui	-	Oui
911401529044	DN392B LED22/830 P16PSU D150 WH GMG2HE	Oui	-	Oui
911401531244	DN392B LED20/865 P14PSU D150 WH GMG2HE	Oui	-	Oui
911401531344	DN392B LED20/840 P14PSU D150 WH GMG2HE	Oui	-	Oui
911401531444	DN392B LED20/830 P14PSU D150 WH GMG2HE	Oui	-	Oui
911401532444	DN391B LED13/865 P10PSU D150 WH GMG2HE	Oui	-	Oui
911401532544	DN391B LED13/840 P10PSU D150 WH GMG2HE	Oui	-	Oui
911401532644	DN391B LED13/830 P10PSU D150 WH GMG2HE	Oui	-	Oui
911401566544	DN392B LED19/865 P14PSD D150 WH GMG2HE	Non	-	Oui
911401566644	DN392B LED19/840 P14PSD D150 WH GMG2HE	Non	-	Oui
911401566744	DN392B LED19/830 P14PSD D150 WH GMG2HE	Non	-	Oui
911401574044	DN392B LED23/865 P17PSD D150 WH GMG2HE	Non	-	Oui
911401574144	DN392B LED23/840 P17PSD D150 WH GMG2HE	Non	-	Oui
911401574244	DN392B LED23/830 P17PSD D150 WH GMG2HE	Non	-	Oui
911401577044	DN391B LED13/865 P11PSD D150 WH GMG2HE	Non	-	Oui
911401577144	DN391B LED13/840 P11PSD D150 WH GMG2HE	Non	-	Oui
911401577244	DN391B LED13/830 P11PSD D150 WH GMG2HE	Non	-	Oui

Données techniques de l'éclairage (1/2)

Order Code	Full Product Name	Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (valeur nominale)
911401504045	DN391X LED8/9TNW P7PSD D100 WH WP G2	- degré(s)	Tunable white 2700-6500 K	≥90	115 lm/W
911401504345	DN391X LED8/9TNW	- degré(s)	Tunable white 2700-6500 K	≥90	115 lm/W

Order Code	Full Product Name	Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (valeur nominale)
	P7PSD D100 WH WPCAUG2				
911401533644	DN391B LED15/865 P11PSU D100 WH GMG2HE	-	6500 K	>80	130 lm/W

Order Code	Full Product Name	Angle	Température	Indice	Efficacité lumineuse (valeur nominale)
		d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	de couleur corrélée (nom.)	de rendu de couleur (IRC)	
911401533744	DN391B LED15/840 P11PSU D100 WH GMG2HE	-	4000 K	>80	130 lm/W
911401533844	DN391B LED15/830 P11PSU D100 WH GMG2HE	-	3000 K	>80	120 lm/W
911401534844	DN391B LED12/865 P10PSU D100 WH GMG2HE	-	6500 K	>80	130 lm/W
911401534944	DN391B LED12/840 P10PSU D100 WH GMG2HE	-	4000 K	>80	130 lm/W
911401535044	DN391B LED12/830 P10PSU D100 WH GMG2HE	-	3000 K	>80	120 lm/W
911401536144	DN390B LED7/865 P6PSU D100 WH GMG2HE	-	6500 K	>80	130 lm/W
911401536244	DN390B LED7/840 P6PSU D100 WH GMG2HE	-	4000 K	>80	130 lm/W
911401536344	DN390B LED7/830 P6PSU D100 WH GMG2HE	-	3000 K	>80	120 lm/W
911401578244	DN391B LED15/865 P12PSD D100 WH GMG2HE	10 or 40 degré(s)	6500 K	≥80	125 lm/W
911401578344	DN391B LED15/840 P12PSD D100 WH GMG2HE	10 or 40 degré(s)	4000 K	≥80	125 lm/W
911401578444	DN391B LED15/830 P12PSD D100 WH GMG2HE	10 or 40 degré(s)	3000 K	≥80	116 lm/W
911401579444	DN391B LED12/865	10 or 40 degré(s)	6500 K	≥80	125 lm/W

Order Code	Full Product Name	Angle	Température	Indice	Efficacité lumineuse (valeur nominale)
		d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	de couleur corrélée (nom.)	de rendu de couleur (IRC)	
	P10PSD D100 WH GMG2HE				
911401579544	DN391B LED12/840 P10PSD D100 WH GMG2HE	10 or 40 degré(s)	4000 K	≥80	125 lm/W
911401579644	DN391B LED12/830 P10PSD D100 WH GMG2HE	10 or 40 degré(s)	3000 K	≥80	116 lm/W
911401503645	DN392X LED16/9TNW P15PSD D150 AL WP G2	- degré(s)	Tunable white 2700-6500 K	≥90	115 lm/W
911401521944	DN392B LED20/865 P16PSU D150 ALWP GMG2HE	-	6500 K	>80	132 lm/W
911401522044	DN392B LED20/840 P16PSU D150 ALWP GMG2HE	-	4000 K	>80	132 lm/W
911401522144	DN392B LED20/830 P16PSU D150 ALWP GMG2HE	-	3000 K	>80	122 lm/W
911401523144	DN392B LED18/865 P14PSU D150 ALWP GMG2HE	-	6500 K	>80	132 lm/W
911401523244	DN392B LED18/840 P14PSU D150 ALWP GMG2HE	-	4000 K	>80	132 lm/W
911401523344	DN392B LED18/830 P14PSU D150 ALWP GMG2HE	-	3000 K	>80	122 lm/W
911401523744	DN391B LED12/865 P10PSU D150 ALWP GMG2HE	-	6500 K	>80	132 lm/W
911401523844	DN391B LED12/840 P10PSU D150 ALWP GMG2HE	-	4000 K	>80	132 lm/W

Order Code	Full Product Name	Angle	Température	Indice	Efficacité lumineuse (valeur nominale)
		d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	de couleur corrélée (nom.)	de rendu de couleur (IRC)	
911401523944	DN391B LED12/830 P10PSU D150 ALWP GMG2HE	-	3000 K	>80	122 lm/W
911401528544	DN392B LED20/865 P16PSU D150 AL GMG2HE	-	6500 K	>80	132 lm/W
911401528644	DN392B LED20/840 P16PSU D150 AL GMG2HE	-	4000 K	>80	132 lm/W
911401528744	DN392B LED20/830 P16PSU D150 AL GMG2HE	-	3000 K	>80	122 lm/W
911401530944	DN392B LED18/865 P14PSU D150 AL GMG2HE	-	6500 K	>80	132 lm/W
911401531044	DN392B LED18/840 P14PSU D150 AL GMG2HE	-	4000 K	>80	132 lm/W
911401531144	DN392B LED18/830 P14PSU D150 AL GMG2HE	-	3000 K	>80	122 lm/W
911401532144	DN391B LED12/865 P10PSU D150 AL GMG2HE	-	6500 K	>80	132 lm/W
911401532244	DN391B LED12/840 P10PSU D150 AL GMG2HE	-	4000 K	>80	132 lm/W
911401532344	DN391B LED12/830 P10PSU D150 AL GMG2HE	-	3000 K	>80	122 lm/W
911401565944	DN392B LED18/865 P14PSD D150 ALWP GMG2HE	10 or 40 degré(s)	6500 K	≥80	130 lm/W
911401566044	DN392B LED18/840	10 or 40 degré(s)	4000 K	≥80	130 lm/W

Order Code	Full Product Name	Angle	Température	Indice	Efficacité lumineuse (valeur nominale)
		d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	de couleur corrélée (nom.)	de rendu de couleur (IRC)	
	P14PSD D150 ALWP GMG2HE				
911401566144	DN392B LED18/830 P14PSD D150 ALWP GMG2HE	10 or 40 degré(s)	3000 K	≥80	120 lm/W
911401566244	DN392B LED18/865 P14PSD D150 AL GMG2HE	10 or 40 degré(s)	6500 K	≥80	130 lm/W
911401566344	DN392B LED18/840 P14PSD D150 AL GMG2HE	10 or 40 degré(s)	4000 K	≥80	130 lm/W
911401566444	DN392B LED18/830 P14PSD D150 AL GMG2HE	10 or 40 degré(s)	3000 K	≥80	120 lm/W
911401568044	DN392B LED22/865 P17PSD D150 ALWP GMG2HE	10 or 40 degré(s)	6500 K	≥80	130 lm/W
911401568144	DN392B LED22/840 P17PSD D150 ALWP GMG2HE	10 or 40 degré(s)	4000 K	≥80	130 lm/W
911401568244	DN392B LED22/830 P17PSD D150 ALWP GMG2HE	10 or 40 degré(s)	3000 K	≥80	120 lm/W
911401569544	DN391B LED12/865 P11PSD D150 ALWP GMG2HE	10 or 40 degré(s)	6500 K	≥80	120 lm/W
911401569644	DN391B LED12/840 P11PSD D150 ALWP GMG2HE	10 or 40 degré(s)	4000 K	≥80	120 lm/W
911401569744	DN391B LED12/830 P11PSD D150 ALWP GMG2HE	10 or 40 degré(s)	3000 K	≥80	111 lm/W
911401573744	DN392B LED22/865 P17PSD D150 AL GMG2HE	10 or 40 degré(s)	6500 K	≥80	130 lm/W

Order Code	Full Product Name	Angle	Température	Indice	Efficacité lumineuse (valeur nominale)
		d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	de couleur corrélée (nom.)	de rendu de couleur (IRC)	
911401573844	DN392B LED22/840 P17PSD D150 AL GMG2HE	10 or 40 degré(s)	4000 K	≥80	130 lm/W
911401573944	DN392B LED22/830 P17PSD D150 AL GMG2HE	10 or 40 degré(s)	3000 K	≥80	120 lm/W
911401576744	DN391B LED12/865 P11PSD D150 AL GMG2HE	10 or 40 degré(s)	6500 K	≥80	120 lm/W
911401576844	DN391B LED12/840 P11PSD D150 AL GMG2HE	10 or 40 degré(s)	4000 K	≥80	120 lm/W
911401576944	DN391B LED12/830 P11PSD D150 AL GMG2HE	10 or 40 degré(s)	3000 K	≥80	111 lm/W
911401503745	DN391X LED7/9TNW P7PSD D100 AL WP G2	- degré(s)	Tunable white 2700-6500 K	≥90	110 lm/W
911401524344	DN391B LED14/865 P11PSU D100 ALWP GMG2HE	-	6500 K	>80	125 lm/W
911401524444	DN391B LED14/840 P11PSU D100 ALWP GMG2HE	-	4000 K	>80	125 lm/W
911401524544	DN391B LED14/830 P11PSU D100 ALWP GMG2HE	-	3000 K	>80	118 lm/W
911401524944	DN391B LED12/865 P10PSU D100 ALWP GMG2HE	-	6500 K	>80	125 lm/W
911401525044	DN391B LED12/840 P10PSU D100 ALWP GMG2HE	-	4000 K	>80	125 lm/W
911401525144	DN391B LED12/830	-	3000 K	>80	118 lm/W

Order Code	Full Product Name	Angle	Température	Indice	Efficacité lumineuse (valeur nominale)
		d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	de couleur corrélée (nom.)	de rendu de couleur (IRC)	
	P10PSU D100 ALWP GMG2HE				
911401525544	DN390B LED7/865 P6PSU D100 AL WP GMG2HE	-	6500 K	>80	125 lm/W
911401525644	DN390B LED7/840 P6PSU D100 AL WP GMG2HE	-	4000 K	>80	125 lm/W
911401525744	DN390B LED7/830 P6PSU D100 AL WP GMG2HE	-	3000 K	>80	118 lm/W
911401533344	DN391B LED14/865 P11PSU D100 AL GMG2HE	-	6500 K	>80	125 lm/W
911401533444	DN391B LED14/840 P11PSU D100 AL GMG2HE	-	4000 K	>80	125 lm/W
911401533544	DN391B LED14/830 P11PSU D100 AL GMG2HE	-	3000 K	>80	118 lm/W
911401534544	DN391B LED12/865 P10PSU D100 AL GMG2HE	-	6500 K	>80	125 lm/W
911401534644	DN391B LED12/840 P10PSU D100 AL GMG2HE	-	4000 K	>80	125 lm/W
911401534744	DN391B LED12/830 P10PSU D100 AL GMG2HE	-	3000 K	>80	118 lm/W
911401535844	DN390B LED7/865 P6PSU D100 AL GMG2HE	-	6500 K	>80	125 lm/W
911401535944	DN390B LED7/840 P6PSU D100 AL GMG2HE	-	4000 K	>80	125 lm/W

Order Code	Full Product Name	Angle	Température	Indice	Efficacité lumineuse (valeur nominale)
		d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	de couleur corrélée (nom.)	de rendu de couleur (IRC)	
911401536044	DN390B LED7/830 P6PSU D100 AL GMG2HE	-	3000 K	>80	118 lm/W
911401570144	DN391B LED14/865 P12PSD D100 ALWP GMG2HE	10 or 40 degré(s)	6500 K	≥80	120 lm/W
911401570244	DN391B LED14/840 P12PSD D100 ALWP GMG2HE	10 or 40 degré(s)	4000 K	≥80	120 lm/W
911401570344	DN391B LED14/830 P12PSD D100 ALWP GMG2HE	10 or 40 degré(s)	3000 K	≥80	111 lm/W
911401570744	DN391B LED12/865 P10PSD D100 ALWP GMG2HE	10 or 40 degré(s)	6500 K	≥80	120 lm/W
911401570844	DN391B LED12/840 P10PSD D100 ALWP GMG2HE	10 or 40 degré(s)	4000 K	≥80	120 lm/W
911401570944	DN391B LED12/830 P10PSD D100 ALWP GMG2HE	10 or 40 degré(s)	3000 K	≥80	111 lm/W
911401577944	DN391B LED14/865 P12PSD D100 AL GMG2HE	10 or 40 degré(s)	6500 K	≥80	120 lm/W
911401578044	DN391B LED14/840 P12PSD D100 AL GMG2HE	10 or 40 degré(s)	4000 K	≥80	120 lm/W
911401578144	DN391B LED14/830 P12PSD D100 AL GMG2HE	10 or 40 degré(s)	3000 K	≥80	111 lm/W
911401579144	DN391B LED12/865 P10PSD D100 AL GMG2HE	10 or 40 degré(s)	6500 K	≥80	120 lm/W
911401579244	DN391B LED12/840	10 or 40 degré(s)	4000 K	≥80	120 lm/W

Order Code	Full Product Name	Angle	Température	Indice	Efficacité lumineuse (valeur nominale)
		d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	de couleur corrélée (nom.)	de rendu de couleur (IRC)	
	P10PSD D100 AL GMG2HE				
911401579344	DN391B LED12/830 P10PSD D100 AL GMG2HE	10 or 40 degré(s)	3000 K	≥80	111 lm/W
911401503845	DN394X LED34/9TNW P27PSD D200 WH WP G2	- degré(s)	Tunable white 2700-6500 K	≥90	125 lm/W
911401504145	DN394X LED34/9TNW P27PSD D200 WH WPCAUG2	- degré(s)	Tunable white 2700-6500 K	≥90	125 lm/W
911401526444	DN394B LED40/865 P29PSU D200 WH GMG2HE	-	6500 K	>80	140 lm/W
911401526544	DN394B LED40/840 P29PSU D200 WH GMG2HE	-	4000 K	>80	140 lm/W
911401526644	DN394B LED40/830 P29PSU D200 WH GMG2HE	-	3000 K	>80	130 lm/W
911401527644	DN393B LED26/865 P19PSU D200 WH GMG2HE	-	6500 K	>80	140 lm/W
911401527744	DN393B LED26/840 P19PSU D200 WH GMG2HE	-	4000 K	>80	140 lm/W
911401527844	DN393B LED26/830 P19PSU D200 WH GMG2HE	-	3000 K	>80	130 lm/W
911401530044	DN392B LED20/865 P14PSU D200 WH GMG2HE	-	6500 K	>80	140 lm/W
911401530144	DN392B LED20/840 P14PSU D200 WH GMG2HE	-	4000 K	>80	140 lm/W

Order Code	Full Product Name	Angle	Température	Indice	Efficacité lumineuse (valeur nominale)
		d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	de couleur corrélée (nom.)	de rendu de couleur (IRC)	
911401530244	DN392B LED20/830 P14PSU D200 WH GMG2HE	-	3000 K	>80	130 lm/W
911401571644	DN394B LED40/865 P29PSD D200 WH GMG2HE	10 or 40 degré(s)	6500 K	≥80	137 lm/W
911401571744	DN394B LED40/840 P29PSD D200 WH GMG2HE	10 or 40 degré(s)	4000 K	≥80	137 lm/W
911401571844	DN394B LED40/830 P29PSD D200 WH GMG2HE	10 or 40 degré(s)	3000 K	≥80	127 lm/W
911401572844	DN393B LED26/865 P20PSD D200 WH GMG2HE	10 or 40 degré(s)	6500 K	≥80	137 lm/W
911401572944	DN393B LED26/840 P20PSD D200 WH GMG2HE	10 or 40 degré(s)	4000 K	≥80	137 lm/W
911401573044	DN393B LED26/830 P20PSD D200 WH GMG2HE	10 or 40 degré(s)	3000 K	≥80	127 lm/W
911401575244	DN392B LED18/865 P14PSD D200 WH GMG2HE	10 or 40 degré(s)	6500 K	≥80	137 lm/W
911401575344	DN392B LED18/840 P14PSD D200 WH GMG2HE	10 or 40 degré(s)	4000 K	≥80	137 lm/W
911401575444	DN392B LED18/830 P14PSD D200 WH GMG2HE	10 or 40 degré(s)	3000 K	≥80	127 lm/W
911401503545	DN394X LED33/9TNW P27PSD D200 AL WP G2	- degré(s)	Tunable white 2700-6500 K	≥90	120 lm/W
911401520744	DN394B LED38/865	-	6500 K	>80	132 lm/W

Order Code	Full Product Name	Angle	Température	Indice	Efficacité lumineuse (valeur nominale)
		d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	de couleur corrélée (nom.)	de rendu de couleur (IRC)	
	P29PSU D200 ALWP GMG2HE				
911401520844	DN394B LED38/840 P29PSU D200 ALWP GMG2HE	-	4000 K	>80	132 lm/W
911401520944	DN394B LED38/830 P29PSU D200 ALWP GMG2HE	-	3000 K	>80	122 lm/W
911401521344	DN393B LED25/865 P19PSU D200 ALWP GMG2HE	-	6500 K	>80	132 lm/W
911401521444	DN393B LED25/840 P19PSU D200 ALWP GMG2HE	-	4000 K	>80	132 lm/W
911401521544	DN393B LED25/830 P19PSU D200 ALWP GMG2HE	-	3000 K	>80	122 lm/W
911401522544	DN392B LED18/865 P14PSU D200 ALWP GMG2HE	-	6500 K	>80	132 lm/W
911401522644	DN392B LED18/840 P14PSU D200 ALWP GMG2HE	-	4000 K	>80	132 lm/W
911401522744	DN392B LED18/830 P14PSU D200 ALWP GMG2HE	-	3000 K	>80	122 lm/W
911401526144	DN394B LED38/865 P29PSU D200 AL GMG2HE	-	6500 K	>80	132 lm/W
911401526244	DN394B LED38/840 P29PSU D200 AL GMG2HE	-	4000 K	>80	132 lm/W
911401526344	DN394B LED38/830 P29PSU D200 AL GMG2HE	-	3000 K	>80	122 lm/W

Order Code	Full Product Name	Angle	Température	Indice	Efficacité lumineuse (valeur nominale)
		d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	de couleur corrélée (nom.)	de rendu de couleur (IRC)	
911401527344	DN393B LED25/865 P19PSU D200 AL GMG2HE	-	6500 K	>80	132 lm/W
911401527444	DN393B LED25/840 P19PSU D200 AL GMG2HE	-	4000 K	>80	132 lm/W
911401527544	DN393B LED25/830 P19PSU D200 AL GMG2HE	-	3000 K	>80	122 lm/W
911401529744	DN392B LED18/865 P14PSU D200 AL GMG2HE	-	6500 K	>80	132 lm/W
911401529844	DN392B LED18/840 P14PSU D200 AL GMG2HE	-	4000 K	>80	132 lm/W
911401529944	DN392B LED18/830 P14PSU D200 AL GMG2HE	-	3000 K	>80	122 lm/W
911401566844	DN394B LED38/865 P29PSD D200 ALWP GMG2HE	10 or 40 degré(s)	6500 K	≥80	130 lm/W
911401566944	DN394B LED38/840 P29PSD D200 ALWP GMG2HE	10 or 40 degré(s)	4000 K	≥80	130 lm/W
911401567044	DN394B LED38/830 P29PSD D200 ALWP GMG2HE	10 or 40 degré(s)	3000 K	≥80	120 lm/W
911401567444	DN393B LED25/865 P20PSD D200 ALWP GMG2HE	10 or 40 degré(s)	6500 K	≥80	130 lm/W
911401567544	DN393B LED25/840 P20PSD D200 ALWP GMG2HE	10 or 40 degré(s)	4000 K	≥80	130 lm/W
911401567644	DN393B LED25/830	10 or 40 degré(s)	3000 K	≥80	120 lm/W

Order Code	Full Product Name	Angle	Température	Indice	Efficacité lumineuse (valeur nominale)
		d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	de couleur corrélée (nom.)	de rendu de couleur (IRC)	
	P20PSD D200 ALWP GMG2HE				
911401568644	DN392B LED18/865 P14PSD D200 ALWP GMG2HE	10 or 40 degré(s)	6500 K	≥80	130 lm/W
911401568744	DN392B LED18/840 P14PSD D200 ALWP GMG2HE	10 or 40 degré(s)	4000 K	≥80	130 lm/W
911401568844	DN392B LED18/830 P14PSD D200 ALWP GMG2HE	10 or 40 degré(s)	3000 K	≥80	120 lm/W
911401571344	DN394B LED38/865 P29PSD D200 AL GMG2HE	10 or 40 degré(s)	6500 K	≥80	130 lm/W
911401571444	DN394B LED38/840 P29PSD D200 AL GMG2HE	10 or 40 degré(s)	4000 K	≥80	130 lm/W
911401571544	DN394B LED38/830 P29PSD D200 AL GMG2HE	10 or 40 degré(s)	3000 K	≥80	120 lm/W
911401572544	DN393B LED25/865 P20PSD D200 AL GMG2HE	10 or 40 degré(s)	6500 K	≥80	130 lm/W
911401572644	DN393B LED25/840 P20PSD D200 AL GMG2HE	10 or 40 degré(s)	4000 K	≥80	130 lm/W
911401572744	DN393B LED25/830 P20PSD D200 AL GMG2HE	10 or 40 degré(s)	3000 K	≥80	120 lm/W
911401574944	DN392B LED18/865 P14PSD D200 AL GMG2HE	10 or 40 degré(s)	6500 K	≥80	130 lm/W
911401575044	DN392B LED18/840 P14PSD D200 AL GMG2HE	10 or 40 degré(s)	4000 K	≥80	130 lm/W

Order Code	Full Product Name	Angle	Température	Indice	Efficacité lumineuse (valeur nominale)
		d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	de couleur corrélée (nom.)	de rendu de couleur (IRC)	
911401575144	DN392B LED18/830 P14PSD D200 AL GMG2HE	10 or 40 degré(s)	3000 K	≥80	120 lm/W
911401503945	DN392X LED17/9TNW P15PSD D150 WH WP G2	- degré(s)	Tunable white 2700-6500 K	≥90	120 lm/W
911401504245	DN392X LED17/9TNW P15PSD D150 WH WPCAUG2	- degré(s)	Tunable white 2700-6500 K	≥90	120 lm/W
911401528844	DN392B LED22/865 P16PSU D150 WH GMG2HE	-	6500 K	>80	138 lm/W
911401528944	DN392B LED22/840 P16PSU D150 WH GMG2HE	-	4000 K	>80	138 lm/W
911401529044	DN392B LED22/830 P16PSU D150 WH GMG2HE	-	3000 K	>80	130 lm/W
911401531244	DN392B LED20/865 P14PSU D150 WH GMG2HE	-	6500 K	>80	138 lm/W
911401531344	DN392B LED20/840 P14PSU D150 WH GMG2HE	-	4000 K	>80	138 lm/W
911401531444	DN392B LED20/830 P14PSU D150 WH GMG2HE	-	3000 K	>80	130 lm/W
911401532444	DN391B LED13/865 P10PSU D150 WH GMG2HE	-	6500 K	>80	138 lm/W
911401532544	DN391B LED13/840	-	4000 K	>80	138 lm/W

Order Code	Full Product Name	Angle	Température	Indice	Efficacité lumineuse (valeur nominale)
		d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	de couleur corrélée (nom.)	de rendu de couleur (IRC)	
	P10PSU D150 WH GMG2HE				
911401532644	DN391B LED13/830 P10PSU D150 WH GMG2HE	-	3000 K	>80	130 lm/W
911401566544	DN392B LED19/865 P14PSD D150 WH GMG2HE	10 or 40 degré(s)	6500 K	≥80	135 lm/W
911401566644	DN392B LED19/840 P14PSD D150 WH GMG2HE	10 or 40 degré(s)	4000 K	≥80	135 lm/W
911401566744	DN392B LED19/830 P14PSD D150 WH GMG2HE	10 or 40 degré(s)	3000 K	≥80	125 lm/W
911401574044	DN392B LED23/865 P17PSD D150 WH GMG2HE	10 or 40 degré(s)	6500 K	≥80	135 lm/W
911401574144	DN392B LED23/840 P17PSD D150 WH GMG2HE	10 or 40 degré(s)	4000 K	≥80	135 lm/W
911401574244	DN392B LED23/830 P17PSD D150 WH GMG2HE	10 or 40 degré(s)	3000 K	≥80	125 lm/W
911401577044	DN391B LED13/865 P11PSD D150 WH GMG2HE	10 or 40 degré(s)	6500 K	≥80	125 lm/W
911401577144	DN391B LED13/840 P11PSD D150 WH GMG2HE	10 or 40 degré(s)	4000 K	≥80	125 lm/W
911401577244	DN391B LED13/830 P11PSD D150 WH GMG2HE	10 or 40 degré(s)	3000 K	≥80	116 lm/W

Données techniques de l'éclairage (2/2)

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Nombre de sources lumineuses	Type d'optique
911401504045	DN391X LED8/9TNW P7PSD D100 WH WP G2	800 lm	20	Réflecteur blanc et cache opale
911401504345	DN391X LED8/9TNW P7PSD D100 WH WPCAUG2	800 lm	20	Réflecteur blanc et cache opale
911401533644	DN391B LED15/865 P11PSU D100 WH GMG2HE	1 500 lm	1	Réflecteur blanc et cache opale
911401533744	DN391B LED15/840 P11PSU D100 WH GMG2HE	1 500 lm	1	Réflecteur blanc et cache opale
911401533844	DN391B LED15/830 P11PSU D100 WH GMG2HE	1 350 lm	1	Réflecteur blanc et cache opale
911401534844	DN391B LED12/865 P10PSU D100 WH GMG2HE	1 250 lm	1	Réflecteur blanc et cache opale
911401534944	DN391B LED12/840 P10PSU D100 WH GMG2HE	1 250 lm	1	Réflecteur blanc et cache opale
911401535044	DN391B LED12/830 P10PSU D100 WH GMG2HE	1 150 lm	1	Réflecteur blanc et cache opale
911401536144	DN390B LED7/865 P6PSU D100 WH GMG2HE	750 lm	1	Réflecteur blanc et cache opale
911401536244	DN390B LED7/840 P6PSU D100 WH GMG2HE	750 lm	1	Réflecteur blanc et cache opale
911401536344	DN390B LED7/830 P6PSU D100 WH GMG2HE	700 lm	1	Réflecteur blanc et cache opale
911401578244	DN391B LED15/865 P12PSD D100 WH GMG2HE	1 500 lm	28	Réflecteur blanc et cache opale
911401578344	DN391B LED15/840 P12PSD D100 WH GMG2HE	1 500 lm	28	Réflecteur blanc et cache opale
911401578444	DN391B LED15/830 P12PSD D100 WH GMG2HE	1 350 lm	28	Réflecteur blanc et cache opale
911401579444	DN391B LED12/865 P10PSD D100 WH GMG2HE	1 200 lm	28	Réflecteur blanc et cache opale
911401579544	DN391B LED12/840 P10PSD D100 WH GMG2HE	1 200 lm	28	Réflecteur blanc et cache opale
911401579644	DN391B LED12/830 P10PSD D100 WH GMG2HE	1 100 lm	28	Réflecteur blanc et cache opale

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Nombre de sources lumineuses	Type d'optique
911401503645	DN392X LED16/9TNW P15PSD D150 AL WP G2	1 650 lm	48	Réflecteur à facettes
911401521944	DN392B LED20/865 P16PSU D150 ALWP GMG2HE	2 000 lm	1	Réflecteur à facettes
911401522044	DN392B LED20/840 P16PSU D150 ALWP GMG2HE	2 000 lm	1	Réflecteur à facettes
911401522144	DN392B LED20/830 P16PSU D150 ALWP GMG2HE	1 850 lm	1	Réflecteur à facettes
911401523144	DN392B LED18/865 P14PSU D150 ALWP GMG2HE	1 850 lm	1	Réflecteur à facettes
911401523244	DN392B LED18/840 P14PSU D150 ALWP GMG2HE	1 850 lm	1	Réflecteur à facettes
911401523344	DN392B LED18/830 P14PSU D150 ALWP GMG2HE	1 700 lm	1	Réflecteur à facettes
911401523744	DN391B LED12/865 P10PSU D150 ALWP GMG2HE	1 250 lm	1	Réflecteur à facettes
911401523844	DN391B LED12/840 P10PSU D150 ALWP GMG2HE	1 250 lm	1	Réflecteur à facettes
911401523944	DN391B LED12/830 P10PSU D150 ALWP GMG2HE	1 150 lm	1	Réflecteur à facettes
911401528544	DN392B LED20/865 P16PSU D150 AL GMG2HE	2 000 lm	1	Réflecteur à facettes
911401528644	DN392B LED20/840 P16PSU D150 AL GMG2HE	2 000 lm	1	Réflecteur à facettes
911401528744	DN392B LED20/830 P16PSU D150 AL GMG2HE	1 850 lm	1	Réflecteur à facettes
911401530944	DN392B LED18/865 P14PSU D150 AL GMG2HE	1 850 lm	1	Réflecteur à facettes
911401531044	DN392B LED18/840 P14PSU D150 AL GMG2HE	1 850 lm	1	Réflecteur à facettes
911401531144	DN392B LED18/830 P14PSU D150 AL GMG2HE	1 700 lm	1	Réflecteur à facettes
911401532144	DN391B LED12/865 P10PSU D150 AL GMG2HE	1 250 lm	1	Réflecteur à facettes

Order Code	Full Product Name	Flux	Nombre de	Type d'optique
		lumineux	sources lumineuses	
911401532244	DN391B LED12/840 P10PSU D150 AL GMG2HE	1 250 lm	1	Réflecteur à facettes
911401532344	DN391B LED12/830 P10PSU D150 AL GMG2HE	1 150 lm	1	Réflecteur à facettes
911401565944	DN392B LED18/865 P14PSD D150 ALWP GMG2HE	1 800 lm	48	Réflecteur à facettes
911401566044	DN392B LED18/840 P14PSD D150 ALWP GMG2HE	1 800 lm	48	Réflecteur à facettes
911401566144	DN392B LED18/830 P14PSD D150 ALWP GMG2HE	1 650 lm	48	Réflecteur à facettes
911401566244	DN392B LED18/865 P14PSD D150 AL GMG2HE	1 800 lm	48	Réflecteur à facettes
911401566344	DN392B LED18/840 P14PSD D150 AL GMG2HE	1 800 lm	48	Réflecteur à facettes
911401566444	DN392B LED18/830 P14PSD D150 AL GMG2HE	1 650 lm	48	Réflecteur à facettes
911401568044	DN392B LED22/865 P17PSD D150 ALWP GMG2HE	2 200 lm	48	Réflecteur à facettes
911401568144	DN392B LED22/840 P17PSD D150 ALWP GMG2HE	2 200 lm	48	Réflecteur à facettes
911401568244	DN392B LED22/830 P17PSD D150 ALWP GMG2HE	2 000 lm	48	Réflecteur à facettes
911401569544	DN391B LED12/865 P11PSD D150 ALWP GMG2HE	1 250 lm	24	Réflecteur à facettes
911401569644	DN391B LED12/840 P11PSD D150 ALWP GMG2HE	1 250 lm	24	Réflecteur à facettes
911401569744	DN391B LED12/830 P11PSD D150 ALWP GMG2HE	1 150 lm	24	Réflecteur à facettes
911401573744	DN392B LED22/865 P17PSD D150 AL GMG2HE	2 200 lm	48	Réflecteur à facettes
911401573844	DN392B LED22/840 P17PSD D150 AL GMG2HE	2 200 lm	48	Réflecteur à facettes

Order Code	Full Product Name	Flux	Nombre de	Type d'optique
		lumineux	sources lumineuses	
911401573944	DN392B LED22/830 P17PSD D150 AL GMG2HE	2 000 lm	48	Réflecteur à facettes
911401576744	DN391B LED12/865 P11PSD D150 AL GMG2HE	1 250 lm	24	Réflecteur à facettes
911401576844	DN391B LED12/840 P11PSD D150 AL GMG2HE	1 250 lm	24	Réflecteur à facettes
911401576944	DN391B LED12/830 P11PSD D150 AL GMG2HE	1 150 lm	24	Réflecteur à facettes
911401503745	DN391X LED7/9TNW P7PSD D100 AL WP G2	750 lm	20	Réflecteur à facettes
911401524344	DN391B LED14/865 P11PSU D100 ALWP GMG2HE	1 400 lm	1	Réflecteur à facettes
911401524444	DN391B LED14/840 P11PSU D100 ALWP GMG2HE	1 400 lm	1	Réflecteur à facettes
911401524544	DN391B LED14/830 P11PSU D100 ALWP GMG2HE	1 300 lm	1	Réflecteur à facettes
911401524944	DN391B LED12/865 P10PSU D100 ALWP GMG2HE	1 200 lm	1	Réflecteur à facettes
911401525044	DN391B LED12/840 P10PSU D100 ALWP GMG2HE	1 200 lm	1	Réflecteur à facettes
911401525144	DN391B LED12/830 P10PSU D100 ALWP GMG2HE	1 100 lm	1	Réflecteur à facettes
911401525544	DN390B LED7/865 P6PSU D100 AL WP GMG2HE	700 lm	1	Réflecteur à facettes
911401525644	DN390B LED7/840 P6PSU D100 AL WP GMG2HE	700 lm	1	Réflecteur à facettes
911401525744	DN390B LED7/830 P6PSU D100 AL WP GMG2HE	650 lm	1	Réflecteur à facettes
911401533344	DN391B LED14/865 P11PSU D100 AL GMG2HE	1 400 lm	1	Réflecteur à facettes
911401533444	DN391B LED14/840 P11PSU D100 AL GMG2HE	1 400 lm	1	Réflecteur à facettes
911401533544	DN391B LED14/830 P11PSU D100 AL GMG2HE	1 300 lm	1	Réflecteur à facettes

Order Code	Full Product Name	Flux	Nombre de	
		lumineux	sources	Type d'optique
911401534544	DN391B LED12/865 P10PSU D100 AL GMG2HE	1 200 lm	1	Réflecteur à facettes
911401534644	DN391B LED12/840 P10PSU D100 AL GMG2HE	1 200 lm	1	Réflecteur à facettes
911401534744	DN391B LED12/830 P10PSU D100 AL GMG2HE	1 100 lm	1	Réflecteur à facettes
911401535844	DN390B LED7/865 P6PSU D100 AL GMG2HE	700 lm	1	Réflecteur à facettes
911401535944	DN390B LED7/840 P6PSU D100 AL GMG2HE	700 lm	1	Réflecteur à facettes
911401536044	DN390B LED7/830 P6PSU D100 AL GMG2HE	650 lm	1	Réflecteur à facettes
911401570144	DN391B LED14/865 P12PSD D100 ALWP GMG2HE	1 400 lm	28	Réflecteur à facettes
911401570244	DN391B LED14/840 P12PSD D100 ALWP GMG2HE	1 400 lm	28	Réflecteur à facettes
911401570344	DN391B LED14/830 P12PSD D100 ALWP GMG2HE	1 300 lm	28	Réflecteur à facettes
911401570744	DN391B LED12/865 P10PSD D100 ALWP GMG2HE	1 200 lm	28	Réflecteur à facettes
911401570844	DN391B LED12/840 P10PSD D100 ALWP GMG2HE	1 200 lm	28	Réflecteur à facettes
911401570944	DN391B LED12/830 P10PSD D100 ALWP GMG2HE	1 100 lm	28	Réflecteur à facettes
911401577944	DN391B LED14/865 P12PSD D100 AL GMG2HE	1 400 lm	28	Réflecteur à facettes
911401578044	DN391B LED14/840 P12PSD D100 AL GMG2HE	1 400 lm	28	Réflecteur à facettes
911401578144	DN391B LED14/830 P12PSD D100 AL GMG2HE	1 300 lm	28	Réflecteur à facettes
911401579144	DN391B LED12/865 P10PSD D100 AL GMG2HE	1 200 lm	28	Réflecteur à facettes

Order Code	Full Product Name	Flux	Nombre de	
		lumineux	sources	Type d'optique
911401579244	DN391B LED12/840 P10PSD D100 AL GMG2HE	1 200 lm	28	Réflecteur à facettes
911401579344	DN391B LED12/830 P10PSD D100 AL GMG2HE	1 100 lm	28	Réflecteur à facettes
911401503845	DN394X LED34/9TNW P27PSD D200 WH WP G2	3 400 lm	96	Réflecteur blanc et cache opale
911401504145	DN394X LED34/9TNW P27PSD D200 WH WPCAUG2	3 400 lm	96	Réflecteur blanc et cache opale
911401526444	DN394B LED40/865 P29PSU D200 WH GMG2HE	4 000 lm	1	Réflecteur blanc et cache opale
911401526544	DN394B LED40/840 P29PSU D200 WH GMG2HE	4 000 lm	1	Réflecteur blanc et cache opale
911401526644	DN394B LED40/830 P29PSU D200 WH GMG2HE	3 700 lm	1	Réflecteur blanc et cache opale
911401527644	DN393B LED26/865 P19PSU D200 WH GMG2HE	2 600 lm	1	Réflecteur blanc et cache opale
911401527744	DN393B LED26/840 P19PSU D200 WH GMG2HE	2 600 lm	1	Réflecteur blanc et cache opale
911401527844	DN393B LED26/830 P19PSU D200 WH GMG2HE	2 400 lm	1	Réflecteur blanc et cache opale
911401530044	DN392B LED20/865 P14PSU D200 WH GMG2HE	2 000 lm	1	Réflecteur blanc et cache opale
911401530144	DN392B LED20/840 P14PSU D200 WH GMG2HE	2 000 lm	1	Réflecteur blanc et cache opale
911401530244	DN392B LED20/830 P14PSU D200 WH GMG2HE	1 850 lm	1	Réflecteur blanc et cache opale
911401571644	DN394B LED40/865 P29PSD D200 WH GMG2HE	4 000 lm	78	Réflecteur blanc et cache opale
911401571744	DN394B LED40/840 P29PSD D200 WH GMG2HE	4 000 lm	78	Réflecteur blanc et cache opale
911401571844	DN394B LED40/830 P29PSD D200 WH GMG2HE	3 700 lm	78	Réflecteur blanc et cache opale

		Flux	Nombre de	
Order Code	Full Product Name	lumineux	sources lumineuses	Type d'optique
911401572844	DN393B LED26/865 P20PSD D200 WH GMG2HE	2 600 lm	48	Réflecteur blanc et cache opale
911401572944	DN393B LED26/840 P20PSD D200 WH GMG2HE	2 600 lm	48	Réflecteur blanc et cache opale
911401573044	DN393B LED26/830 P20PSD D200 WH GMG2HE	2 400 lm	48	Réflecteur blanc et cache opale
911401575244	DN392B LED18/865 P14PSD D200 WH GMG2HE	1 850 lm	48	Réflecteur blanc et cache opale
911401575344	DN392B LED18/840 P14PSD D200 WH GMG2HE	1 850 lm	48	Réflecteur blanc et cache opale
911401575444	DN392B LED18/830 P14PSD D200 WH GMG2HE	1 700 lm	48	Réflecteur blanc et cache opale
911401503545	DN394X LED33/9TNW P27PSD D200 AL WP G2	3 300 lm	96	Réflecteur à facettes
911401520744	DN394B LED38/865 P29PSU D200 ALWP GMG2HE	3 800 lm	1	Réflecteur à facettes
911401520844	DN394B LED38/840 P29PSU D200 ALWP GMG2HE	3 800 lm	1	Réflecteur à facettes
911401520944	DN394B LED38/830 P29PSU D200 ALWP GMG2HE	3 500 lm	1	Réflecteur à facettes
911401521344	DN393B LED25/865 P19PSU D200 ALWP GMG2HE	2 500 lm	1	Réflecteur à facettes
911401521444	DN393B LED25/840 P19PSU D200 ALWP GMG2HE	2 500 lm	1	Réflecteur à facettes
911401521544	DN393B LED25/830 P19PSU D200 ALWP GMG2HE	2 300 lm	1	Réflecteur à facettes
911401522544	DN392B LED18/865 P14PSU D200 ALWP GMG2HE	1 850 lm	1	Réflecteur à facettes
911401522644	DN392B LED18/840 P14PSU D200 ALWP GMG2HE	1 850 lm	1	Réflecteur à facettes
911401522744	DN392B LED18/830 P14PSU D200 ALWP GMG2HE	1 700 lm	1	Réflecteur à facettes
911401526144	DN394B LED38/865 P29PSU D200 AL GMG2HE	3 800 lm	1	Réflecteur à facettes

		Flux	Nombre de	
Order Code	Full Product Name	lumineux	sources lumineuses	Type d'optique
911401526244	DN394B LED38/840 P29PSU D200 AL GMG2HE	3 800 lm	1	Réflecteur à facettes
911401526344	DN394B LED38/830 P29PSU D200 AL GMG2HE	3 500 lm	1	Réflecteur à facettes
911401527344	DN393B LED25/865 P19PSU D200 AL GMG2HE	2 500 lm	1	Réflecteur à facettes
911401527444	DN393B LED25/840 P19PSU D200 AL GMG2HE	2 500 lm	1	Réflecteur à facettes
911401527544	DN393B LED25/830 P19PSU D200 AL GMG2HE	2 300 lm	1	Réflecteur à facettes
911401529744	DN392B LED18/865 P14PSU D200 AL GMG2HE	1 850 lm	1	Réflecteur à facettes
911401529844	DN392B LED18/840 P14PSU D200 AL GMG2HE	1 850 lm	1	Réflecteur à facettes
911401529944	DN392B LED18/830 P14PSU D200 AL GMG2HE	1 700 lm	1	Réflecteur à facettes
911401566844	DN394B LED38/865 P29PSD D200 ALWP GMG2HE	3 800 lm	78	Réflecteur à facettes
911401566944	DN394B LED38/840 P29PSD D200 ALWP GMG2HE	3 800 lm	78	Réflecteur à facettes
911401567044	DN394B LED38/830 P29PSD D200 ALWP GMG2HE	3 800 lm	78	Réflecteur à facettes
911401567444	DN393B LED25/865 P20PSD D200 ALWP GMG2HE	2 500 lm	48	Réflecteur à facettes
911401567544	DN393B LED25/840 P20PSD D200 ALWP GMG2HE	2 500 lm	48	Réflecteur à facettes
911401567644	DN393B LED25/830 P20PSD D200 ALWP GMG2HE	2 300 lm	48	Réflecteur à facettes
911401568644	DN392B LED18/865 P14PSD D200 ALWP GMG2HE	1 750 lm	48	Réflecteur à facettes
911401568744	DN392B LED18/840 P14PSD D200 ALWP GMG2HE	1 750 lm	48	Réflecteur à facettes

		Flux	Nombre de		
Order Code	Full Product Name	lumineux	sources lumineuses	Type d'optique	
911401568844	DN392B LED18/830 P14PSD D200 ALWP GMG2HE	1 650 lm	48	Réflecteur à facettes	
911401571344	DN394B LED38/865 P29PSD D200 AL GMG2HE	3 800 lm	78	Réflecteur à facettes	
911401571444	DN394B LED38/840 P29PSD D200 AL GMG2HE	3 800 lm	78	Réflecteur à facettes	
911401571544	DN394B LED38/830 P29PSD D200 AL GMG2HE	3 500 lm	78	Réflecteur à facettes	
911401572544	DN393B LED25/865 P20PSD D200 AL GMG2HE	2 500 lm	48	Réflecteur à facettes	
911401572644	DN393B LED25/840 P20PSD D200 AL GMG2HE	2 500 lm	48	Réflecteur à facettes	
911401572744	DN393B LED25/830 P20PSD D200 AL GMG2HE	2 300 lm	48	Réflecteur à facettes	
911401574944	DN392B LED18/865 P14PSD D200 AL GMG2HE	1 850 lm	48	Réflecteur à facettes	
911401575044	DN392B LED18/840 P14PSD D200 AL GMG2HE	1 850 lm	48	Réflecteur à facettes	
911401575144	DN392B LED18/830 P14PSD D200 AL GMG2HE	1 700 lm	48	Réflecteur à facettes	
911401503945	DN392X LED17/9TNW P15PSD D150 WH WP G2	1 700 lm	48	Réflecteur blanc et cache opale	
911401504245	DN392X LED17/9TNW P15PSD D150 WH WPCAUG2	1 700 lm	48	Réflecteur blanc et cache opale	
911401528844	DN392B LED22/865 P16PSU D150 WH GMG2HE	2 200 lm	1	Réflecteur blanc et cache opale	
911401528944	DN392B LED22/840 P16PSU D150 WH GMG2HE	2 200 lm	1	Réflecteur blanc et cache opale	
911401529044	DN392B LED22/830 P16PSU D150 WH GMG2HE	2 000 lm	1	Réflecteur blanc et cache opale	
911401531244	DN392B LED20/865 P14PSU D150 WH GMG2HE	2 000 lm	1	Réflecteur blanc et cache opale	

		Flux	Nombre de		
Order Code	Full Product Name	lumineux	sources lumineuses	Type d'optique	
911401531344	DN392B LED20/840 P14PSU D150 WH GMG2HE	2 000 lm	1	Réflecteur blanc et cache opale	
911401531444	DN392B LED20/830 P14PSU D150 WH GMG2HE	1 850 lm	1	Réflecteur blanc et cache opale	
911401532444	DN391B LED13/865 P10PSU D150 WH GMG2HE	1 300 lm	1	Réflecteur blanc et cache opale	
911401532544	DN391B LED13/840 P10PSU D150 WH GMG2HE	1 300 lm	1	Réflecteur blanc et cache opale	
911401532644	DN391B LED13/830 P10PSU D150 WH GMG2HE	1 200 lm	1	Réflecteur blanc et cache opale	
911401566544	DN392B LED19/865 P14PSD D150 WH GMG2HE	1 900 lm	48	Réflecteur blanc et cache opale	
911401566644	DN392B LED19/840 P14PSD D150 WH GMG2HE	1 900 lm	48	Réflecteur blanc et cache opale	
911401566744	DN392B LED19/830 P14PSD D150 WH GMG2HE	1 750 lm	48	Réflecteur blanc et cache opale	
911401574044	DN392B LED23/865 P17PSD D150 WH GMG2HE	2 300 lm	48	Réflecteur blanc et cache opale	
911401574144	DN392B LED23/840 P17PSD D150 WH GMG2HE	2 300 lm	48	Réflecteur blanc et cache opale	
911401574244	DN392B LED23/830 P17PSD D150 WH GMG2HE	2 100 lm	48	Réflecteur blanc et cache opale	
911401577044	DN391B LED13/865 P11PSD D150 WH GMG2HE	1 300 lm	24	Réflecteur blanc et cache opale	
911401577144	DN391B LED13/840 P11PSD D150 WH GMG2HE	1 300 lm	24	Réflecteur blanc et cache opale	
911401577244	DN391B LED13/830 P11PSD D150 WH GMG2HE	1 200 lm	24	Réflecteur blanc et cache opale	

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire
911401504045	DN391X LED8/9TNW P7PSD D100 WH WP G2	7 W	Oui
911401504345	DN391X LED8/9TNW P7PSD D100 WH WPCAUG2	7 W	Oui
911401533644	DN391B LED15/865 P11PSU D100 WH GMG2HE	11,4 W	Non
911401533744	DN391B LED15/840 P11PSU D100 WH GMG2HE	11,4 W	Non
911401533844	DN391B LED15/830 P11PSU D100 WH GMG2HE	11,4 W	Non
911401534844	DN391B LED12/865 P10PSU D100 WH GMG2HE	9,8 W	Non
911401534944	DN391B LED12/840 P10PSU D100 WH GMG2HE	9,8 W	Non
911401535044	DN391B LED12/830 P10PSU D100 WH GMG2HE	9,8 W	Non
911401536144	DN390B LED7/865 P6PSU D100 WH GMG2HE	5,8 W	Non
911401536244	DN390B LED7/840 P6PSU D100 WH GMG2HE	5,8 W	Non
911401536344	DN390B LED7/830 P6PSU D100 WH GMG2HE	5,8 W	Non
911401578244	DN391B LED15/865 P12PSD D100 WH GMG2HE	12 W	Non
911401578344	DN391B LED15/840 P12PSD D100 WH GMG2HE	12 W	Non
911401578444	DN391B LED15/830 P12PSD D100 WH GMG2HE	12 W	Non
911401579444	DN391B LED12/865 P10PSD D100 WH GMG2HE	10,2 W	Non
911401579544	DN391B LED12/840 P10PSD D100 WH GMG2HE	10,2 W	Non
911401579644	DN391B LED12/830 P10PSD D100 WH GMG2HE	10,2 W	Non
911401503645	DN392X LED16/9TNW P15PSD D150 AL WP G2	15 W	Oui
911401521944	DN392B LED20/865 P16PSU D150 ALWP GMG2HE	16 W	Non
911401522044	DN392B LED20/840 P16PSU D150 ALWP GMG2HE	16 W	Non
911401522144	DN392B LED20/830 P16PSU D150 ALWP GMG2HE	16 W	Non
911401523144	DN392B LED18/865 P14PSU D150 ALWP GMG2HE	14,4 W	Non
911401523244	DN392B LED18/840 P14PSU D150 ALWP GMG2HE	14,4 W	Non
911401523344	DN392B LED18/830 P14PSU D150 ALWP GMG2HE	14,4 W	Non
911401523744	DN391B LED12/865 P10PSU D150 ALWP GMG2HE	9,8 W	Non

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire
911401523844	DN391B LED12/840 P10PSU D150 ALWP GMG2HE	9,8 W	Non
911401523944	DN391B LED12/830 P10PSU D150 ALWP GMG2HE	9,8 W	Non
911401528544	DN392B LED20/865 P16PSU D150 AL GMG2HE	16 W	Non
911401528644	DN392B LED20/840 P16PSU D150 AL GMG2HE	16 W	Non
911401528744	DN392B LED20/830 P16PSU D150 AL GMG2HE	16 W	Non
911401530944	DN392B LED18/865 P14PSU D150 AL GMG2HE	14,4 W	Non
911401531044	DN392B LED18/840 P14PSU D150 AL GMG2HE	14,4 W	Non
911401531144	DN392B LED18/830 P14PSU D150 AL GMG2HE	14,4 W	Non
911401532144	DN391B LED12/865 P10PSU D150 AL GMG2HE	9,8 W	Non
911401532244	DN391B LED12/840 P10PSU D150 AL GMG2HE	9,8 W	Non
911401532344	DN391B LED12/830 P10PSU D150 AL GMG2HE	9,8 W	Non
911401565944	DN392B LED18/865 P14PSD D150 ALWP GMG2HE	13,4 W	Non
911401566044	DN392B LED18/840 P14PSD D150 ALWP GMG2HE	13,4 W	Non
911401566144	DN392B LED18/830 P14PSD D150 ALWP GMG2HE	13,4 W	Non
911401566244	DN392B LED18/865 P14PSD D150 AL GMG2HE	13,4 W	Non
911401566344	DN392B LED18/840 P14PSD D150 AL GMG2HE	13,4 W	Non
911401566444	DN392B LED18/830 P14PSD D150 AL GMG2HE	13,4 W	Non
911401568044	DN392B LED22/865 P17PSD D150 ALWP GMG2HE	17,3 W	Non
911401568144	DN392B LED22/840 P17PSD D150 ALWP GMG2HE	17,3 W	Non
911401568244	DN392B LED22/830 P17PSD D150 ALWP GMG2HE	17,3 W	Non
911401569544	DN391B LED12/865 P11PSD D150 ALWP GMG2HE	10,6 W	Non
911401569644	DN391B LED12/840 P11PSD D150 ALWP GMG2HE	10,6 W	Non
911401569744	DN391B LED12/830 P11PSD D150 ALWP GMG2HE	10,6 W	Non
911401573744	DN392B LED22/865 P17PSD D150 AL GMG2HE	17,3 W	Non
911401573844	DN392B LED22/840 P17PSD D150 AL GMG2HE	17,3 W	Non

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire
911401573944	DN392B LED22/830 P17PSD D150 AL GMG2HE	17,3 W	Non
911401576744	DN391B LED12/865 P11PSD D150 AL GMG2HE	10,6 W	Non
911401576844	DN391B LED12/840 P11PSD D150 AL GMG2HE	10,6 W	Non
911401576944	DN391B LED12/830 P11PSD D150 AL GMG2HE	10,6 W	Non
911401503745	DN391X LED7/9TNW P7PSD D100 AL WP G2	7 W	Oui
911401524344	DN391B LED14/865 P11PSU D100 ALWP GMG2HE	11,4 W	Non
911401524444	DN391B LED14/840 P11PSU D100 ALWP GMG2HE	11,4 W	Non
911401524544	DN391B LED14/830 P11PSU D100 ALWP GMG2HE	11,4 W	Non
911401524944	DN391B LED12/865 P10PSU D100 ALWP GMG2HE	9,8 W	Non
911401525044	DN391B LED12/840 P10PSU D100 ALWP GMG2HE	9,8 W	Non
911401525144	DN391B LED12/830 P10PSU D100 ALWP GMG2HE	9,8 W	Non
911401525544	DN390B LED7/865 P6PSU D100 AL WP GMG2HE	5,8 W	Non
911401525644	DN390B LED7/840 P6PSU D100 AL WP GMG2HE	5,8 W	Non
911401525744	DN390B LED7/830 P6PSU D100 AL WP GMG2HE	5,8 W	Non
911401533344	DN391B LED14/865 P11PSU D100 AL GMG2HE	11,4 W	Non
911401533444	DN391B LED14/840 P11PSU D100 AL GMG2HE	11,4 W	Non
911401533544	DN391B LED14/830 P11PSU D100 AL GMG2HE	11,4 W	Non
911401534544	DN391B LED12/865 P10PSU D100 AL GMG2HE	9,8 W	Non
911401534644	DN391B LED12/840 P10PSU D100 AL GMG2HE	9,8 W	Non
911401534744	DN391B LED12/830 P10PSU D100 AL GMG2HE	9,8 W	Non
911401535844	DN390B LED7/865 P6PSU D100 AL GMG2HE	5,8 W	Non
911401535944	DN390B LED7/840 P6PSU D100 AL GMG2HE	5,8 W	Non
911401536044	DN390B LED7/830 P6PSU D100 AL GMG2HE	5,8 W	Non
911401570144	DN391B LED14/865 P12PSD D100 ALWP GMG2HE	12 W	Non
911401570244	DN391B LED14/840 P12PSD D100 ALWP GMG2HE	12 W	Non

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire
911401570344	DN391B LED14/830 P12PSD D100 ALWP GMG2HE	12 W	Non
911401570744	DN391B LED12/865 P10PSD D100 ALWP GMG2HE	10,2 W	Non
911401570844	DN391B LED12/840 P10PSD D100 ALWP GMG2HE	10,2 W	Non
911401570944	DN391B LED12/830 P10PSD D100 ALWP GMG2HE	10,2 W	Non
911401577944	DN391B LED14/865 P12PSD D100 AL GMG2HE	12 W	Non
911401578044	DN391B LED14/840 P12PSD D100 AL GMG2HE	12 W	Non
911401578144	DN391B LED14/830 P12PSD D100 AL GMG2HE	12 W	Non
911401579144	DN391B LED12/865 P10PSD D100 AL GMG2HE	10,2 W	Non
911401579244	DN391B LED12/840 P10PSD D100 AL GMG2HE	10,2 W	Non
911401579344	DN391B LED12/830 P10PSD D100 AL GMG2HE	10,2 W	Non
911401503845	DN394X LED34/9TNW P27PSD D200 WH WP G2	27 W	Oui
911401504145	DN394X LED34/9TNW P27PSD D200 WH WPCAUG2	27 W	Oui
911401526444	DN394B LED40/865 P29PSU D200 WH GMG2HE	29,3 W	Non
911401526544	DN394B LED40/840 P29PSU D200 WH GMG2HE	29,3 W	Non
911401526644	DN394B LED40/830 P29PSU D200 WH GMG2HE	29,3 W	Non
911401527644	DN393B LED26/865 P19PSU D200 WH GMG2HE	19,2 W	Non
911401527744	DN393B LED26/840 P19PSU D200 WH GMG2HE	19,2 W	Non
911401527844	DN393B LED26/830 P19PSU D200 WH GMG2HE	19,2 W	Non
911401530044	DN392B LED20/865 P14PSU D200 WH GMG2HE	14,4 W	Non
911401530144	DN392B LED20/840 P14PSU D200 WH GMG2HE	14,4 W	Non
911401530244	DN392B LED20/830 P14PSU D200 WH GMG2HE	14,4 W	Non
911401571644	DN394B LED40/865 P29PSD D200 WH GMG2HE	29,3 W	Non
911401571744	DN394B LED40/840 P29PSD D200 WH GMG2HE	29,3 W	Non
911401571844	DN394B LED40/830 P29PSD D200 WH GMG2HE	29,3 W	Non
911401572844	DN393B LED26/865 P20PSD D200 WH GMG2HE	19,9 W	Non

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire
911401572944	DN393B LED26/840 P20PSD D200 WH GMG2HE	19,9 W	Non
911401573044	DN393B LED26/830 P20PSD D200 WH GMG2HE	19,9 W	Non
911401575244	DN392B LED18/865 P14PSD D200 WH GMG2HE	14,2 W	Non
911401575344	DN392B LED18/840 P14PSD D200 WH GMG2HE	14,2 W	Non
911401575444	DN392B LED18/830 P14PSD D200 WH GMG2HE	14,2 W	Non
911401503545	DN394X LED33/9TNW P27PSD D200 AL WP G2	27 W	Oui
911401520744	DN394B LED38/865 P29PSU D200 ALWP GMG2HE	29,3 W	Non
911401520844	DN394B LED38/840 P29PSU D200 ALWP GMG2HE	29,3 W	Non
911401520944	DN394B LED38/830 P29PSU D200 ALWP GMG2HE	29,3 W	Non
911401521344	DN393B LED25/865 P19PSU D200 ALWP GMG2HE	19,2 W	Non
911401521444	DN393B LED25/840 P19PSU D200 ALWP GMG2HE	19,2 W	Non
911401521544	DN393B LED25/830 P19PSU D200 ALWP GMG2HE	19,2 W	Non
911401522544	DN392B LED18/865 P14PSU D200 ALWP GMG2HE	14,4 W	Non
911401522644	DN392B LED18/840 P14PSU D200 ALWP GMG2HE	14,4 W	Non
911401522744	DN392B LED18/830 P14PSU D200 ALWP GMG2HE	14,4 W	Non
911401526144	DN394B LED38/865 P29PSU D200 AL GMG2HE	29,3 W	Non
911401526244	DN394B LED38/840 P29PSU D200 AL GMG2HE	29,3 W	Non
911401526344	DN394B LED38/830 P29PSU D200 AL GMG2HE	29,3 W	Non
911401527344	DN393B LED25/865 P19PSU D200 AL GMG2HE	19,2 W	Non
911401527444	DN393B LED25/840 P19PSU D200 AL GMG2HE	19,2 W	Non
911401527544	DN393B LED25/830 P19PSU D200 AL GMG2HE	19,2 W	Non
911401529744	DN392B LED18/865 P14PSU D200 AL GMG2HE	14,4 W	Non
911401529844	DN392B LED18/840 P14PSU D200 AL GMG2HE	14,4 W	Non
911401529944	DN392B LED18/830 P14PSU D200 AL GMG2HE	14,4 W	Non
911401566844	DN394B LED38/865 P29PSD D200 ALWP GMG2HE	29,3 W	Non

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire
911401566944	DN394B LED38/840 P29PSD D200 ALWP GMG2HE	29,3 W	Non
911401567044	DN394B LED38/830 P29PSD D200 ALWP GMG2HE	29,3 W	Non
911401567444	DN393B LED25/865 P20PSD D200 ALWP GMG2HE	19,9 W	Non
911401567544	DN393B LED25/840 P20PSD D200 ALWP GMG2HE	19,9 W	Non
911401567644	DN393B LED25/830 P20PSD D200 ALWP GMG2HE	19,9 W	Non
911401568644	DN392B LED18/865 P14PSD D200 ALWP GMG2HE	14,2 W	Non
911401568744	DN392B LED18/840 P14PSD D200 ALWP GMG2HE	14,2 W	Non
911401568844	DN392B LED18/830 P14PSD D200 ALWP GMG2HE	14,2 W	Non
911401571344	DN394B LED38/865 P29PSD D200 AL GMG2HE	29,3 W	Non
911401571444	DN394B LED38/840 P29PSD D200 AL GMG2HE	29,3 W	Non
911401571544	DN394B LED38/830 P29PSD D200 AL GMG2HE	29,3 W	Non
911401572544	DN393B LED25/865 P20PSD D200 AL GMG2HE	19,9 W	Non
911401572644	DN393B LED25/840 P20PSD D200 AL GMG2HE	19,9 W	Non
911401572744	DN393B LED25/830 P20PSD D200 AL GMG2HE	19,9 W	Non
911401574944	DN392B LED18/865 P14PSD D200 AL GMG2HE	14,2 W	Non
911401575044	DN392B LED18/840 P14PSD D200 AL GMG2HE	14,2 W	Non
911401575144	DN392B LED18/830 P14PSD D200 AL GMG2HE	14,2 W	Non
911401503945	DN392X LED17/9TNW P15PSD D150 WH WP G2	15 W	Oui
911401504245	DN392X LED17/9TNW P15PSD D150 WH WPCAUG2	15 W	Oui
911401528844	DN392B LED22/865 P16PSU D150 WH GMG2HE	16 W	Non
911401528944	DN392B LED22/840 P16PSU D150 WH GMG2HE	16 W	Non
911401529044	DN392B LED22/830 P16PSU D150 WH GMG2HE	16 W	Non
911401531244	DN392B LED20/865 P14PSU D150 WH GMG2HE	14,4 W	Non
911401531344	DN392B LED20/840 P14PSU D150 WH GMG2HE	14,4 W	Non
911401531444	DN392B LED20/830 P14PSU D150 WH GMG2HE	14,4 W	Non

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire
911401532444	DN391B LED13/865 P10PSU D150 WH GMG2HE	9,8 W	Non
911401532544	DN391B LED13/840 P10PSU D150 WH GMG2HE	9,8 W	Non
911401532644	DN391B LED13/830 P10PSU D150 WH GMG2HE	9,8 W	Non
911401566544	DN392B LED19/865 P14PSD D150 WH GMG2HE	13,4 W	Non
911401566644	DN392B LED19/840 P14PSD D150 WH GMG2HE	13,4 W	Non
911401566744	DN392B LED19/830 P14PSD D150 WH GMG2HE	13,4 W	Non

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Niveau de gradation maximal
911401504045	DN391X LED8/9TNW P7PSD D100 WH WP G2	DALI	1%
911401504345	DN391X LED8/9TNW P7PSD D100 WH WPCAUG2	DALI	1%
911401533644	DN391B LED15/865 P11PSU D100 WH GMG2HE	Non	Non applicable
911401533744	DN391B LED15/840 P11PSU D100 WH GMG2HE	Non	Non applicable
911401533844	DN391B LED15/830 P11PSU D100 WH GMG2HE	Non	Non applicable
911401534844	DN391B LED12/865 P10PSU D100 WH GMG2HE	Non	Non applicable
911401534944	DN391B LED12/840 P10PSU D100 WH GMG2HE	Non	Non applicable
911401535044	DN391B LED12/830 P10PSU D100 WH GMG2HE	Non	Non applicable
911401536144	DN390B LED7/865 P6PSU D100 WH GMG2HE	Non	Non applicable
911401536244	DN390B LED7/840 P6PSU D100 WH GMG2HE	Non	Non applicable
911401536344	DN390B LED7/830 P6PSU D100 WH GMG2HE	Non	Non applicable
911401578244	DN391B LED15/865 P12PSD D100 WH GMG2HE	DALI	1%
911401578344	DN391B LED15/840 P12PSD D100 WH GMG2HE	DALI	1%
911401578444	DN391B LED15/830 P12PSD D100 WH GMG2HE	DALI	1%
911401579444	DN391B LED12/865 P10PSD D100 WH GMG2HE	DALI	1%
911401579544	DN391B LED12/840 P10PSD D100 WH GMG2HE	DALI	1%

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire
911401574044	DN392B LED23/865 P17PSD D150 WH GMG2HE	17,3 W	Non
911401574144	DN392B LED23/840 P17PSD D150 WH GMG2HE	17,3 W	Non
911401574244	DN392B LED23/830 P17PSD D150 WH GMG2HE	17,3 W	Non
911401577044	DN391B LED13/865 P11PSD D150 WH GMG2HE	10,6 W	Non
911401577144	DN391B LED13/840 P11PSD D150 WH GMG2HE	10,6 W	Non
911401577244	DN391B LED13/830 P11PSD D150 WH GMG2HE	10,6 W	Non

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Niveau de gradation maximal
911401579644	DN391B LED12/830 P10PSD D100 WH GMG2HE	DALI	1%
911401503645	DN392X LED16/9TNW P15PSD D150 AL WP G2	DALI	1%
911401521944	DN392B LED20/865 P16PSU D150 ALWP GMG2HE	Non	Non applicable
911401522044	DN392B LED20/840 P16PSU D150 ALWP GMG2HE	Non	Non applicable
911401522144	DN392B LED20/830 P16PSU D150 ALWP GMG2HE	Non	Non applicable
911401523144	DN392B LED18/865 P14PSU D150 ALWP GMG2HE	Non	Non applicable
911401523244	DN392B LED18/840 P14PSU D150 ALWP GMG2HE	Non	Non applicable
911401523344	DN392B LED18/830 P14PSU D150 ALWP GMG2HE	Non	Non applicable
911401523744	DN391B LED12/865 P10PSU D150 ALWP GMG2HE	Non	Non applicable
911401523844	DN391B LED12/840 P10PSU D150 ALWP GMG2HE	Non	Non applicable
911401523944	DN391B LED12/830 P10PSU D150 ALWP GMG2HE	Non	Non applicable
911401528544	DN392B LED20/865 P16PSU D150 AL GMG2HE	Non	Non applicable
911401528644	DN392B LED20/840 P16PSU D150 AL GMG2HE	Non	Non applicable
911401528744	DN392B LED20/830 P16PSU D150 AL GMG2HE	Non	Non applicable
911401530944	DN392B LED18/865 P14PSU D150 AL GMG2HE	Non	Non applicable
911401531044	DN392B LED18/840 P14PSU D150 AL GMG2HE	Non	Non applicable

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Niveau de gradation maximal
911401531144	DN392B LED18/830 P14PSU D150 AL GMG2HE	Non	Non applicable
911401532144	DN391B LED12/865 P10PSU D150 AL GMG2HE	Non	Non applicable
911401532244	DN391B LED12/840 P10PSU D150 AL GMG2HE	Non	Non applicable
911401532344	DN391B LED12/830 P10PSU D150 AL GMG2HE	Non	Non applicable
911401565944	DN392B LED18/865 P14PSD D150 ALWP GMG2HE	DALI	1%
911401566044	DN392B LED18/840 P14PSD D150 ALWP GMG2HE	DALI	1%
911401566144	DN392B LED18/830 P14PSD D150 ALWP GMG2HE	DALI	1%
911401566244	DN392B LED18/865 P14PSD D150 AL GMG2HE	DALI	1%
911401566344	DN392B LED18/840 P14PSD D150 AL GMG2HE	DALI	1%
911401566444	DN392B LED18/830 P14PSD D150 AL GMG2HE	DALI	1%
911401568044	DN392B LED22/865 P17PSD D150 ALWP GMG2HE	DALI	1%
911401568144	DN392B LED22/840 P17PSD D150 ALWP GMG2HE	DALI	1%
911401568244	DN392B LED22/830 P17PSD D150 ALWP GMG2HE	DALI	1%
911401569544	DN391B LED12/865 P11PSD D150 ALWP GMG2HE	DALI	1%
911401569644	DN391B LED12/840 P11PSD D150 ALWP GMG2HE	DALI	1%
911401569744	DN391B LED12/830 P11PSD D150 ALWP GMG2HE	DALI	1%
911401573744	DN392B LED22/865 P17PSD D150 AL GMG2HE	DALI	1%
911401573844	DN392B LED22/840 P17PSD D150 AL GMG2HE	DALI	1%
911401573944	DN392B LED22/830 P17PSD D150 AL GMG2HE	DALI	1%
911401576744	DN391B LED12/865 P11PSD D150 AL GMG2HE	DALI	1%
911401576844	DN391B LED12/840 P11PSD D150 AL GMG2HE	DALI	1%
911401576944	DN391B LED12/830 P11PSD D150 AL GMG2HE	DALI	1%
911401503745	DN391X LED7/9TNW P7PSD D100 AL WP G2	DALI	1%
911401524344	DN391B LED14/865 P11PSU D100 ALWP GMG2HE	Non	Non applicable
911401524444	DN391B LED14/840 P11PSU D100 ALWP GMG2HE	Non	Non applicable

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Niveau de gradation maximal
911401524544	DN391B LED14/830 P11PSU D100 ALWP GMG2HE	Non	Non applicable
911401524944	DN391B LED12/865 P10PSU D100 ALWP GMG2HE	Non	Non applicable
911401525044	DN391B LED12/840 P10PSU D100 ALWP GMG2HE	Non	Non applicable
911401525144	DN391B LED12/830 P10PSU D100 ALWP GMG2HE	Non	Non applicable
911401525544	DN390B LED7/865 P6PSU D100 AL WP GMG2HE	Non	Non applicable
911401525644	DN390B LED7/840 P6PSU D100 AL WP GMG2HE	Non	Non applicable
911401525744	DN390B LED7/830 P6PSU D100 AL WP GMG2HE	Non	Non applicable
911401533344	DN391B LED14/865 P11PSU D100 AL GMG2HE	Non	Non applicable
911401533444	DN391B LED14/840 P11PSU D100 AL GMG2HE	Non	Non applicable
911401533544	DN391B LED14/830 P11PSU D100 AL GMG2HE	Non	Non applicable
911401534544	DN391B LED12/865 P10PSU D100 AL GMG2HE	Non	Non applicable
911401534644	DN391B LED12/840 P10PSU D100 AL GMG2HE	Non	Non applicable
911401534744	DN391B LED12/830 P10PSU D100 AL GMG2HE	Non	Non applicable
911401535844	DN390B LED7/865 P6PSU D100 AL GMG2HE	Non	Non applicable
911401535944	DN390B LED7/840 P6PSU D100 AL GMG2HE	Non	Non applicable
911401536044	DN390B LED7/830 P6PSU D100 AL GMG2HE	Non	Non applicable
911401570144	DN391B LED14/865 P12PSD D100 ALWP GMG2HE	DALI	1%
911401570244	DN391B LED14/840 P12PSD D100 ALWP GMG2HE	DALI	1%
911401570344	DN391B LED14/830 P12PSD D100 ALWP GMG2HE	DALI	1%
911401570744	DN391B LED12/865 P10PSD D100 ALWP GMG2HE	DALI	1%
911401570844	DN391B LED12/840 P10PSD D100 ALWP GMG2HE	DALI	1%
911401570944	DN391B LED12/830 P10PSD D100 ALWP GMG2HE	DALI	1%
911401577944	DN391B LED14/865 P12PSD D100 AL GMG2HE	DALI	1%
911401578044	DN391B LED14/840 P12PSD D100 AL GMG2HE	DALI	1%
911401578144	DN391B LED14/830 P12PSD D100 AL GMG2HE	DALI	1%

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Niveau de gradation maximal
911401579144	DN391B LED12/865 P10PSD D100 AL GMG2HE	DALI	1%
911401579244	DN391B LED12/840 P10PSD D100 AL GMG2HE	DALI	1%
911401579344	DN391B LED12/830 P10PSD D100 AL GMG2HE	DALI	1%
911401503845	DN394X LED34/9TNW P27PSD D200 WH WP G2	DALI	1%
911401504145	DN394X LED34/9TNW P27PSD D200 WH WPCAUG2	DALI	1%
911401526444	DN394B LED40/865 P29PSU D200 WH GMG2HE	Non	Non applicable
911401526544	DN394B LED40/840 P29PSU D200 WH GMG2HE	Non	Non applicable
911401526644	DN394B LED40/830 P29PSU D200 WH GMG2HE	Non	Non applicable
911401527644	DN393B LED26/865 P19PSU D200 WH GMG2HE	Non	Non applicable
911401527744	DN393B LED26/840 P19PSU D200 WH GMG2HE	Non	Non applicable
911401527844	DN393B LED26/830 P19PSU D200 WH GMG2HE	Non	Non applicable
911401530044	DN392B LED20/865 P14PSU D200 WH GMG2HE	Non	Non applicable
911401530144	DN392B LED20/840 P14PSU D200 WH GMG2HE	Non	Non applicable
911401530244	DN392B LED20/830 P14PSU D200 WH GMG2HE	Non	Non applicable
911401571644	DN394B LED40/865 P29PSD D200 WH GMG2HE	DALI	1%
911401571744	DN394B LED40/840 P29PSD D200 WH GMG2HE	DALI	1%
911401571844	DN394B LED40/830 P29PSD D200 WH GMG2HE	DALI	1%
911401572844	DN393B LED26/865 P20PSD D200 WH GMG2HE	DALI	1%
911401572944	DN393B LED26/840 P20PSD D200 WH GMG2HE	DALI	1%
911401573044	DN393B LED26/830 P20PSD D200 WH GMG2HE	DALI	1%
911401575244	DN392B LED18/865 P14PSD D200 WH GMG2HE	DALI	1%
911401575344	DN392B LED18/840 P14PSD D200 WH GMG2HE	DALI	1%
911401575444	DN392B LED18/830 P14PSD D200 WH GMG2HE	DALI	1%
911401503545	DN394X LED33/9TNW P27PSD D200 AL WP G2	DALI	1%
911401520744	DN394B LED38/865 P29PSU D200 ALWP GMG2HE	Non	Non applicable

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Niveau de gradation maximal
911401520844	DN394B LED38/840 P29PSU D200 ALWP GMG2HE	Non	Non applicable
911401520944	DN394B LED38/830 P29PSU D200 ALWP GMG2HE	Non	Non applicable
911401521344	DN393B LED25/865 P19PSU D200 ALWP GMG2HE	Non	Non applicable
911401521444	DN393B LED25/840 P19PSU D200 ALWP GMG2HE	Non	Non applicable
911401521544	DN393B LED25/830 P19PSU D200 ALWP GMG2HE	Non	Non applicable
911401522544	DN392B LED18/865 P14PSU D200 ALWP GMG2HE	Non	Non applicable
911401522644	DN392B LED18/840 P14PSU D200 ALWP GMG2HE	Non	Non applicable
911401522744	DN392B LED18/830 P14PSU D200 ALWP GMG2HE	Non	Non applicable
911401526144	DN394B LED38/865 P29PSU D200 AL GMG2HE	Non	Non applicable
911401526244	DN394B LED38/840 P29PSU D200 AL GMG2HE	Non	Non applicable
911401526344	DN394B LED38/830 P29PSU D200 AL GMG2HE	Non	Non applicable
911401527344	DN393B LED25/865 P19PSU D200 AL GMG2HE	Non	Non applicable
911401527444	DN393B LED25/840 P19PSU D200 AL GMG2HE	Non	Non applicable
911401527544	DN393B LED25/830 P19PSU D200 AL GMG2HE	Non	Non applicable
911401529744	DN392B LED18/865 P14PSU D200 AL GMG2HE	Non	Non applicable
911401529844	DN392B LED18/840 P14PSU D200 AL GMG2HE	Non	Non applicable
911401529944	DN392B LED18/830 P14PSU D200 AL GMG2HE	Non	Non applicable
911401566844	DN394B LED38/865 P29PSD D200 ALWP GMG2HE	DALI	1%
911401566944	DN394B LED38/840 P29PSD D200 ALWP GMG2HE	DALI	1%
911401567044	DN394B LED38/830 P29PSD D200 ALWP GMG2HE	DALI	1%
911401567444	DN393B LED25/865 P20PSD D200 ALWP GMG2HE	DALI	1%
911401567544	DN393B LED25/840 P20PSD D200 ALWP GMG2HE	DALI	1%
911401567644	DN393B LED25/830 P20PSD D200 ALWP GMG2HE	DALI	1%
911401568644	DN392B LED18/865 P14PSD D200 ALWP GMG2HE	DALI	1%
911401568744	DN392B LED18/840 P14PSD D200 ALWP GMG2HE	DALI	1%

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Niveau de gradation maximal
911401568844	DN392B LED18/830 P14PSD D200 ALWP GMG2HE	DALI	1%
911401571344	DN394B LED38/865 P29PSD D200 AL GMG2HE	DALI	1%
911401571444	DN394B LED38/840 P29PSD D200 AL GMG2HE	DALI	1%
911401571544	DN394B LED38/830 P29PSD D200 AL GMG2HE	DALI	1%
911401572544	DN393B LED25/865 P20PSD D200 AL GMG2HE	DALI	1%
911401572644	DN393B LED25/840 P20PSD D200 AL GMG2HE	DALI	1%
911401572744	DN393B LED25/830 P20PSD D200 AL GMG2HE	DALI	1%
911401574944	DN392B LED18/865 P14PSD D200 AL GMG2HE	DALI	1%
911401575044	DN392B LED18/840 P14PSD D200 AL GMG2HE	DALI	1%
911401575144	DN392B LED18/830 P14PSD D200 AL GMG2HE	DALI	1%
911401503945	DN392X LED17/9TNW P15PSD D150 WH WP G2	DALI	1%
911401504245	DN392X LED17/9TNW P15PSD D150 WH WPCAUG2	DALI	1%
911401528844	DN392B LED22/865 P16PSU D150 WH GMG2HE	Non	Non applicable
911401528944	DN392B LED22/840 P16PSU D150 WH GMG2HE	Non	Non applicable
911401529044	DN392B LED22/830 P16PSU D150 WH GMG2HE	Non	Non applicable

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Couleur du boîtier	Code d'indice de protection
911401504045	DN391X LED8/9TNW P7PSD D100 WH WP G2	Noir	IP54
911401504345	DN391X LED8/9TNW P7PSD D100 WH WPCAUG2	Noir	IP54
911401533644	DN391B LED15/865 P11PSU D100 WH GMG2HE	Aluminium	IP20
911401533744	DN391B LED15/840 P11PSU D100 WH GMG2HE	Aluminium	IP20
911401533844	DN391B LED15/830 P11PSU D100 WH GMG2HE	Aluminium	IP20
911401534844	DN391B LED12/865 P10PSU D100 WH GMG2HE	Aluminium	IP20
911401534944	DN391B LED12/840 P10PSU D100 WH GMG2HE	Aluminium	IP20

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Niveau de gradation maximal
911401531244	DN392B LED20/865 P14PSU D150 WH GMG2HE	Non	Non applicable
911401531344	DN392B LED20/840 P14PSU D150 WH GMG2HE	Non	Non applicable
911401531444	DN392B LED20/830 P14PSU D150 WH GMG2HE	Non	Non applicable
911401532444	DN391B LED13/865 P10PSU D150 WH GMG2HE	Non	Non applicable
911401532544	DN391B LED13/840 P10PSU D150 WH GMG2HE	Non	Non applicable
911401532644	DN391B LED13/830 P10PSU D150 WH GMG2HE	Non	Non applicable
911401566544	DN392B LED19/865 P14PSD D150 WH GMG2HE	DALI	1%
911401566644	DN392B LED19/840 P14PSD D150 WH GMG2HE	DALI	1%
911401566744	DN392B LED19/830 P14PSD D150 WH GMG2HE	DALI	1%
911401574044	DN392B LED23/865 P17PSD D150 WH GMG2HE	DALI	1%
911401574144	DN392B LED23/840 P17PSD D150 WH GMG2HE	DALI	1%
911401574244	DN392B LED23/830 P17PSD D150 WH GMG2HE	DALI	1%
911401577044	DN391B LED13/865 P11PSD D150 WH GMG2HE	DALI	1%
911401577144	DN391B LED13/840 P11PSD D150 WH GMG2HE	DALI	1%
911401577244	DN391B LED13/830 P11PSD D150 WH GMG2HE	DALI	1%

Order Code	Full Product Name	Couleur du boîtier	Code d'indice de protection
911401535044	DN391B LED12/830 P10PSU D100 WH GMG2HE	Aluminium	IP20
911401536144	DN390B LED7/865 P6PSU D100 WH GMG2HE	Aluminium	IP20
911401536244	DN390B LED7/840 P6PSU D100 WH GMG2HE	Aluminium	IP20
911401536344	DN390B LED7/830 P6PSU D100 WH GMG2HE	Aluminium	IP20
911401578244	DN391B LED15/865 P12PSD D100 WH GMG2HE	Aluminium et RAL (à définir)	IP20
911401578344	DN391B LED15/840 P12PSD D100 WH GMG2HE	Aluminium et RAL (à définir)	IP20
911401578444	DN391B LED15/830 P12PSD D100 WH GMG2HE	Aluminium et RAL (à définir)	IP20

Order Code	Full Product Name	Couleur du boîtier	Code d'indice de protection
911401579444	DN391B LED12/865 P10PSD D100 WH GMG2HE	Aluminium et RAL (à définir)	IP20
911401579544	DN391B LED12/840 P10PSD D100 WH GMG2HE	Aluminium et RAL (à définir)	IP20
911401579644	DN391B LED12/830 P10PSD D100 WH GMG2HE	Aluminium et RAL (à définir)	IP20
911401503645	DN392X LED16/9TNW P15PSD D150 AL WP G2	Noir	IP54
911401521944	DN392B LED20/865 P16PSU D150 ALWP GMG2HE	Aluminium	IP20/54
911401522044	DN392B LED20/840 P16PSU D150 ALWP GMG2HE	Aluminium	IP20/54
911401522144	DN392B LED20/830 P16PSU D150 ALWP GMG2HE	Aluminium	IP20/54
911401523144	DN392B LED18/865 P14PSU D150 ALWP GMG2HE	Aluminium	IP20/54
911401523244	DN392B LED18/840 P14PSU D150 ALWP GMG2HE	Aluminium	IP20/54
911401523344	DN392B LED18/830 P14PSU D150 ALWP GMG2HE	Aluminium	IP20/54
911401523744	DN391B LED12/865 P10PSU D150 ALWP GMG2HE	Aluminium	IP20/54
911401523844	DN391B LED12/840 P10PSU D150 ALWP GMG2HE	Aluminium	IP20/54
911401523944	DN391B LED12/830 P10PSU D150 ALWP GMG2HE	Aluminium	IP20/54
911401528544	DN392B LED20/865 P16PSU D150 AL GMG2HE	Aluminium	IP20
911401528644	DN392B LED20/840 P16PSU D150 AL GMG2HE	Aluminium	IP20
911401528744	DN392B LED20/830 P16PSU D150 AL GMG2HE	Aluminium	IP20
911401530944	DN392B LED18/865 P14PSU D150 AL GMG2HE	Aluminium	IP20
911401531044	DN392B LED18/840 P14PSU D150 AL GMG2HE	Aluminium	IP20
911401531144	DN392B LED18/830 P14PSU D150 AL GMG2HE	Aluminium	IP20
911401532144	DN391B LED12/865 P10PSU D150 AL GMG2HE	Aluminium	IP20
911401532244	DN391B LED12/840 P10PSU D150 AL GMG2HE	Aluminium	IP20
911401532344	DN391B LED12/830 P10PSU D150 AL GMG2HE	Aluminium	IP20
911401565944	DN392B LED18/865 P14PSD D150 ALWP GMG2HE	Aluminium et RAL (à définir)	IP20/54
911401566044	DN392B LED18/840 P14PSD D150 ALWP GMG2HE	Aluminium et RAL (à définir)	IP20/54
911401566144	DN392B LED18/830 P14PSD D150 ALWP GMG2HE	Aluminium et RAL (à définir)	IP20/54

Order Code	Full Product Name	Couleur du boîtier	Code d'indice de protection
911401566244	DN392B LED18/865 P14PSD D150 AL GMG2HE	Aluminium et RAL (à définir)	IP20
911401566344	DN392B LED18/840 P14PSD D150 AL GMG2HE	Aluminium et RAL (à définir)	IP20
911401566444	DN392B LED18/830 P14PSD D150 AL GMG2HE	Aluminium et RAL (à définir)	IP20
911401568044	DN392B LED22/865 P17PSD D150 ALWP GMG2HE	Aluminium et RAL (à définir)	IP20/54
911401568144	DN392B LED22/840 P17PSD D150 ALWP GMG2HE	Aluminium et RAL (à définir)	IP20/54
911401568244	DN392B LED22/830 P17PSD D150 ALWP GMG2HE	Aluminium et RAL (à définir)	IP20/54
911401569544	DN391B LED12/865 P11PSD D150 ALWP GMG2HE	Aluminium et RAL (à définir)	IP20/54
911401569644	DN391B LED12/840 P11PSD D150 ALWP GMG2HE	Aluminium et RAL (à définir)	IP20/54
911401569744	DN391B LED12/830 P11PSD D150 ALWP GMG2HE	Aluminium et RAL (à définir)	IP20/54
911401573744	DN392B LED22/865 P17PSD D150 AL GMG2HE	Aluminium et RAL (à définir)	IP20
911401573844	DN392B LED22/840 P17PSD D150 AL GMG2HE	Aluminium et RAL (à définir)	IP20
911401573944	DN392B LED22/830 P17PSD D150 AL GMG2HE	Aluminium et RAL (à définir)	IP20
911401576744	DN391B LED12/865 P11PSD D150 AL GMG2HE	Aluminium et RAL (à définir)	IP20
911401576844	DN391B LED12/840 P11PSD D150 AL GMG2HE	Aluminium et RAL (à définir)	IP20
911401576944	DN391B LED12/830 P11PSD D150 AL GMG2HE	Aluminium et RAL (à définir)	IP20
911401503745	DN391X LED7/9TNW P7PSD D100 AL WP G2	Noir	IP54
911401524344	DN391B LED14/865 P11PSU D100 ALWP GMG2HE	Aluminium	IP20/54
911401524444	DN391B LED14/840 P11PSU D100 ALWP GMG2HE	Aluminium	IP20/54
911401524544	DN391B LED14/830 P11PSU D100 ALWP GMG2HE	Aluminium	IP20/54
911401524944	DN391B LED12/865 P10PSU D100 ALWP GMG2HE	Aluminium	IP20/54
911401525044	DN391B LED12/840 P10PSU D100 ALWP GMG2HE	Aluminium	IP20/54
911401525144	DN391B LED12/830 P10PSU D100 ALWP GMG2HE	Aluminium	IP20/54
911401525544	DN390B LED7/865 P6PSU D100 AL WP GMG2HE	Aluminium	IP20/54
911401525644	DN390B LED7/840 P6PSU D100 AL WP GMG2HE	Aluminium	IP20/54
911401525744	DN390B LED7/830 P6PSU D100 AL WP GMG2HE	Aluminium	IP20/54

Order Code	Full Product Name	Couleur du boîtier	Code d'indice de protection
91140153344	DN391B LED14/865 P11PSU D100 AL GMG2HE	Aluminium	IP20
91140153344	DN391B LED14/840 P11PSU D100 AL GMG2HE	Aluminium	IP20
91140153354	DN391B LED14/830 P11PSU D100 AL GMG2HE	Aluminium	IP20
91140153454	DN391B LED12/865 P10PSU D100 AL GMG2HE	Aluminium	IP20
91140153464	DN391B LED12/840 P10PSU D100 AL GMG2HE	Aluminium	IP20
91140153474	DN391B LED12/830 P10PSU D100 AL GMG2HE	Aluminium	IP20
91140153584	DN390B LED7/865 P6PSU D100 AL GMG2HE	Aluminium	IP20
91140153594	DN390B LED7/840 P6PSU D100 AL GMG2HE	Aluminium	IP20
91140153604	DN390B LED7/830 P6PSU D100 AL GMG2HE	Aluminium	IP20
91140157014	DN391B LED14/865 P12PSD D100 ALWP GMG2HE	Aluminium et RAL (à définir)	IP20/54
91140157024	DN391B LED14/840 P12PSD D100 ALWP GMG2HE	Aluminium et RAL (à définir)	IP20/54
91140157034	DN391B LED14/830 P12PSD D100 ALWP GMG2HE	Aluminium et RAL (à définir)	IP20/54
91140157074	DN391B LED12/865 P10PSD D100 ALWP GMG2HE	Aluminium et RAL (à définir)	IP20/54
91140157084	DN391B LED12/840 P10PSD D100 ALWP GMG2HE	Aluminium et RAL (à définir)	IP20/54
91140157094	DN391B LED12/830 P10PSD D100 ALWP GMG2HE	Aluminium et RAL (à définir)	IP20/54
91140157794	DN391B LED14/865 P12PSD D100 AL GMG2HE	Aluminium et RAL (à définir)	IP20
91140157804	DN391B LED14/840 P12PSD D100 AL GMG2HE	Aluminium et RAL (à définir)	IP20
91140157814	DN391B LED14/830 P12PSD D100 AL GMG2HE	Aluminium et RAL (à définir)	IP20
91140157914	DN391B LED12/865 P10PSD D100 AL GMG2HE	Aluminium et RAL (à définir)	IP20
91140157924	DN391B LED12/840 P10PSD D100 AL GMG2HE	Aluminium et RAL (à définir)	IP20
91140157934	DN391B LED12/830 P10PSD D100 AL GMG2HE	Aluminium et RAL (à définir)	IP20
911401503845	DN394X LED34/9TNW P27PSD D200 WH WP G2	Noir	IP54
911401504145	DN394X LED34/9TNW P27PSD D200 WH WPCAUG2	Noir	IP54
911401526444	DN394B LED40/865 P29PSU D200 WH GMG2HE	Aluminium	IP20
911401526544	DN394B LED40/840 P29PSU D200 WH GMG2HE	Aluminium	IP20

Order Code	Full Product Name	Couleur du boîtier	Code d'indice de protection
911401526644	DN394B LED40/830 P29PSU D200 WH GMG2HE	Aluminium	IP20
911401527644	DN393B LED26/865 P19PSU D200 WH GMG2HE	Aluminium	IP20
911401527744	DN393B LED26/840 P19PSU D200 WH GMG2HE	Aluminium	IP20
911401527844	DN393B LED26/830 P19PSU D200 WH GMG2HE	Aluminium	IP20
911401530044	DN392B LED20/865 P14PSU D200 WH GMG2HE	Aluminium	IP20
911401530144	DN392B LED20/840 P14PSU D200 WH GMG2HE	Aluminium	IP20
911401530244	DN392B LED20/830 P14PSU D200 WH GMG2HE	Aluminium	IP20
911401571644	DN394B LED40/865 P29PSD D200 WH GMG2HE	Aluminium et RAL (à définir)	IP20
911401571744	DN394B LED40/840 P29PSD D200 WH GMG2HE	Aluminium et RAL (à définir)	IP20
911401571844	DN394B LED40/830 P29PSD D200 WH GMG2HE	Aluminium et RAL (à définir)	IP20
911401572844	DN393B LED26/865 P20PSD D200 WH GMG2HE	Aluminium et RAL (à définir)	IP20
911401572944	DN393B LED26/840 P20PSD D200 WH GMG2HE	Aluminium et RAL (à définir)	IP20
911401573044	DN393B LED26/830 P20PSD D200 WH GMG2HE	Aluminium et RAL (à définir)	IP20
911401575244	DN392B LED18/865 P14PSD D200 WH GMG2HE	Aluminium et RAL (à définir)	IP20
911401575344	DN392B LED18/840 P14PSD D200 WH GMG2HE	Aluminium et RAL (à définir)	IP20
911401575444	DN392B LED18/830 P14PSD D200 WH GMG2HE	Aluminium et RAL (à définir)	IP20
911401503545	DN394X LED33/9TNW P27PSD D200 AL WP G2	Noir	IP54
911401520744	DN394B LED38/865 P29PSU D200 ALWP GMG2HE	Aluminium	IP20/54
911401520844	DN394B LED38/840 P29PSU D200 ALWP GMG2HE	Aluminium	IP20/54
911401520944	DN394B LED38/830 P29PSU D200 ALWP GMG2HE	Aluminium	IP20/54
911401521344	DN393B LED25/865 P19PSU D200 ALWP GMG2HE	Aluminium	IP20/54
911401521444	DN393B LED25/840 P19PSU D200 ALWP GMG2HE	Aluminium	IP20/54
911401521544	DN393B LED25/830 P19PSU D200 ALWP GMG2HE	Aluminium	IP20/54
911401522544	DN392B LED18/865 P14PSU D200 ALWP GMG2HE	Aluminium	IP20/54
911401522644	DN392B LED18/840 P14PSU D200 ALWP GMG2HE	Aluminium	IP20/54

Order Code	Full Product Name	Couleur du boîtier	Code d'indice de protection
911401522744	DN392B LED18/830 P14PSU D200 ALWP GMG2HE	Aluminium	IP20/54
911401526144	DN394B LED38/865 P29PSU D200 AL GMG2HE	Aluminium	IP20
911401526244	DN394B LED38/840 P29PSU D200 AL GMG2HE	Aluminium	IP20
911401526344	DN394B LED38/830 P29PSU D200 AL GMG2HE	Aluminium	IP20
911401527344	DN393B LED25/865 P19PSU D200 AL GMG2HE	Aluminium	IP20
911401527444	DN393B LED25/840 P19PSU D200 AL GMG2HE	Aluminium	IP20
911401527544	DN393B LED25/830 P19PSU D200 AL GMG2HE	Aluminium	IP20
911401529744	DN392B LED18/865 P14PSU D200 AL GMG2HE	Aluminium	IP20
911401529844	DN392B LED18/840 P14PSU D200 AL GMG2HE	Aluminium	IP20
911401529944	DN392B LED18/830 P14PSU D200 AL GMG2HE	Aluminium	IP20
911401566844	DN394B LED38/865 P29PSD D200 ALWP GMG2HE	Aluminium et RAL (à définir)	IP20/54
911401566944	DN394B LED38/840 P29PSD D200 ALWP GMG2HE	Aluminium et RAL (à définir)	IP20/54
911401567044	DN394B LED38/830 P29PSD D200 ALWP GMG2HE	Aluminium et RAL (à définir)	IP20/54
911401567444	DN393B LED25/865 P20PSD D200 ALWP GMG2HE	Aluminium et RAL (à définir)	IP20/54
911401567544	DN393B LED25/840 P20PSD D200 ALWP GMG2HE	Aluminium et RAL (à définir)	IP20/54
911401567644	DN393B LED25/830 P20PSD D200 ALWP GMG2HE	Aluminium et RAL (à définir)	IP20/54
911401568644	DN392B LED18/865 P14PSD D200 ALWP GMG2HE	Aluminium et RAL (à définir)	IP20/54
911401568744	DN392B LED18/840 P14PSD D200 ALWP GMG2HE	Aluminium et RAL (à définir)	IP20/54
911401568844	DN392B LED18/830 P14PSD D200 ALWP GMG2HE	Aluminium et RAL (à définir)	IP20/54
911401571344	DN394B LED38/865 P29PSD D200 AL GMG2HE	Aluminium et RAL (à définir)	IP20
911401571444	DN394B LED38/840 P29PSD D200 AL GMG2HE	Aluminium et RAL (à définir)	IP20
911401571544	DN394B LED38/830 P29PSD D200 AL GMG2HE	Aluminium et RAL (à définir)	IP20
911401572544	DN393B LED25/865 P20PSD D200 AL GMG2HE	Aluminium et RAL (à définir)	IP20
911401572644	DN393B LED25/840 P20PSD D200 AL GMG2HE	Aluminium et RAL (à définir)	IP20

Order Code	Full Product Name	Couleur du boîtier	Code d'indice de protection
911401572744	DN393B LED25/830 P20PSD D200 AL GMG2HE	Aluminium et RAL (à définir)	IP20
911401574944	DN392B LED18/865 P14PSD D200 AL GMG2HE	Aluminium et RAL (à définir)	IP20
911401575044	DN392B LED18/840 P14PSD D200 AL GMG2HE	Aluminium et RAL (à définir)	IP20
911401575144	DN392B LED18/830 P14PSD D200 AL GMG2HE	Aluminium et RAL (à définir)	IP20
911401503945	DN392X LED17/9TNW P15PSD D150 WH WP G2	Noir	IP54
911401504245	DN392X LED17/9TNW P15PSD D150 WH WPCAUG2	Noir	IP54
911401528844	DN392B LED22/865 P16PSU D150 WH GMG2HE	Aluminium	IP20
911401528944	DN392B LED22/840 P16PSU D150 WH GMG2HE	Aluminium	IP20
911401529044	DN392B LED22/830 P16PSU D150 WH GMG2HE	Aluminium	IP20
911401531244	DN392B LED20/865 P14PSU D150 WH GMG2HE	Aluminium	IP20
911401531344	DN392B LED20/840 P14PSU D150 WH GMG2HE	Aluminium	IP20
911401531444	DN392B LED20/830 P14PSU D150 WH GMG2HE	Aluminium	IP20
911401532444	DN391B LED13/865 P10PSU D150 WH GMG2HE	Aluminium	IP20
911401532544	DN391B LED13/840 P10PSU D150 WH GMG2HE	Aluminium	IP20
911401532644	DN391B LED13/830 P10PSU D150 WH GMG2HE	Aluminium	IP20
911401566544	DN392B LED19/865 P14PSD D150 WH GMG2HE	Aluminium et RAL (à définir)	IP20
911401566644	DN392B LED19/840 P14PSD D150 WH GMG2HE	Aluminium et RAL (à définir)	IP20
911401566744	DN392B LED19/830 P14PSD D150 WH GMG2HE	Aluminium et RAL (à définir)	IP20
911401574044	DN392B LED23/865 P17PSD D150 WH GMG2HE	Aluminium et RAL (à définir)	IP20
911401574144	DN392B LED23/840 P17PSD D150 WH GMG2HE	Aluminium et RAL (à définir)	IP20
911401574244	DN392B LED23/830 P17PSD D150 WH GMG2HE	Aluminium et RAL (à définir)	IP20
911401577044	DN391B LED13/865 P11PSD D150 WH GMG2HE	Aluminium et RAL (à définir)	IP20
911401577144	DN391B LED13/840 P11PSD D150 WH GMG2HE	Aluminium et RAL (à définir)	IP20
911401577244	DN391B LED13/830 P11PSD D150 WH GMG2HE	Aluminium et RAL (à définir)	IP20

Performances initiales (conformité à la norme IEC)

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale	Tolérance de flux lumineux
911401504045	DN391X LED8/9TNW P7PSD D100 WH WP G2	SDCM5	+/-10%
911401504345	DN391X LED8/9TNW P7PSD D100 WH WPCAUG2	SDCM5	+/-10%
911401533644	DN391B LED15/865 P11PSU D100 WH GMG2HE	5	+/-10%
911401533744	DN391B LED15/840 P11PSU D100 WH GMG2HE	5	+/-10%
911401533844	DN391B LED15/830 P11PSU D100 WH GMG2HE	5	+/-10%
911401534844	DN391B LED12/865 P10PSU D100 WH GMG2HE	5	+/-10%
911401534944	DN391B LED12/840 P10PSU D100 WH GMG2HE	5	+/-10%
911401535044	DN391B LED12/830 P10PSU D100 WH GMG2HE	5	+/-10%
911401536144	DN390B LED7/865 P6PSU D100 WH GMG2HE	5	+/-10%
911401536244	DN390B LED7/840 P6PSU D100 WH GMG2HE	5	+/-10%
911401536344	DN390B LED7/830 P6PSU D100 WH GMG2HE	5	+/-10%
911401578244	DN391B LED15/865 P12PSD D100 WH GMG2HE	5	-10% / +10%
911401578344	DN391B LED15/840 P12PSD D100 WH GMG2HE	5	-10% / +10%
911401578444	DN391B LED15/830 P12PSD D100 WH GMG2HE	5	-10% / +10%
911401579444	DN391B LED12/865 P10PSD D100 WH GMG2HE	5	-10% / +10%
911401579544	DN391B LED12/840 P10PSD D100 WH GMG2HE	5	-10% / +10%
911401579644	DN391B LED12/830 P10PSD D100 WH GMG2HE	5	-10% / +10%
911401503645	DN392X LED16/9TNW P15PSD D150 AL WP G2	SDCM5	+/-10%
911401521944	DN392B LED20/865 P16PSU D150 ALWP GMG2HE	5	+/-10%
911401522044	DN392B LED20/840 P16PSU D150 ALWP GMG2HE	5	+/-10%
911401522144	DN392B LED20/830 P16PSU D150 ALWP GMG2HE	5	+/-10%
911401523144	DN392B LED18/865 P14PSU D150 ALWP GMG2HE	5	+/-10%
911401523244	DN392B LED18/840 P14PSU D150 ALWP GMG2HE	5	+/-10%
911401523344	DN392B LED18/830 P14PSU D150 ALWP GMG2HE	5	+/-10%
911401523744	DN391B LED12/865 P10PSU D150 ALWP GMG2HE	5	+/-10%

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale	Tolérance de flux lumineux
911401523844	DN391B LED12/840 P10PSU D150 ALWP GMG2HE	5	+/-10%
911401523944	DN391B LED12/830 P10PSU D150 ALWP GMG2HE	5	+/-10%
911401525844	DN392B LED20/865 P16PSU D150 AL GMG2HE	5	+/-10%
911401528644	DN392B LED20/840 P16PSU D150 AL GMG2HE	5	+/-10%
911401528744	DN392B LED20/830 P16PSU D150 AL GMG2HE	5	+/-10%
911401530944	DN392B LED18/865 P14PSU D150 AL GMG2HE	5	+/-10%
911401531044	DN392B LED18/840 P14PSU D150 AL GMG2HE	5	+/-10%
911401531144	DN392B LED18/830 P14PSU D150 AL GMG2HE	5	+/-10%
911401532144	DN391B LED12/865 P10PSU D150 AL GMG2HE	5	+/-10%
911401532244	DN391B LED12/840 P10PSU D150 AL GMG2HE	5	+/-10%
911401532344	DN391B LED12/830 P10PSU D150 AL GMG2HE	5	+/-10%
911401565944	DN392B LED18/865 P14PSD D150 ALWP GMG2HE	5	-10% / +10%
911401566044	DN392B LED18/840 P14PSD D150 ALWP GMG2HE	5	-10% / +10%
911401566144	DN392B LED18/830 P14PSD D150 ALWP GMG2HE	5	-10% / +10%
911401566244	DN392B LED18/865 P14PSD D150 AL GMG2HE	5	-10% / +10%
911401566344	DN392B LED18/840 P14PSD D150 AL GMG2HE	5	-10% / +10%
911401566444	DN392B LED18/830 P14PSD D150 AL GMG2HE	5	-10% / +10%
911401568044	DN392B LED22/865 P17PSD D150 ALWP GMG2HE	5	-10% / +10%
911401568144	DN392B LED22/840 P17PSD D150 ALWP GMG2HE	5	-10% / +10%
911401568244	DN392B LED22/830 P17PSD D150 ALWP GMG2HE	5	-10% / +10%
911401569544	DN391B LED12/865 P11PSD D150 ALWP GMG2HE	5	-10% / +10%
911401569644	DN391B LED12/840 P11PSD D150 ALWP GMG2HE	5	-10% / +10%
911401569744	DN391B LED12/830 P11PSD D150 ALWP GMG2HE	5	-10% / +10%
911401573744	DN392B LED22/865 P17PSD D150 AL GMG2HE	5	-10% / +10%
911401573844	DN392B LED22/840 P17PSD D150 AL GMG2HE	5	-10% / +10%

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale	Tolérance de flux lumineux
911401573944	DN392B LED22/830 P17PSD D150 AL GMG2HE	5	-10% / +10%
911401576744	DN391B LED12/865 P11PSD D150 AL GMG2HE	5	-10% / +10%
911401576844	DN391B LED12/840 P11PSD D150 AL GMG2HE	5	-10% / +10%
911401576944	DN391B LED12/830 P11PSD D150 AL GMG2HE	5	-10% / +10%
911401503745	DN391X LED7/9TNW P7PSD D100 AL WP G2	SDCM5	+/-10%
911401524344	DN391B LED14/865 P11PSU D100 ALWP GMG2HE	5	+/-10%
911401524444	DN391B LED14/840 P11PSU D100 ALWP GMG2HE	5	+/-10%
911401524544	DN391B LED14/830 P11PSU D100 ALWP GMG2HE	5	+/-10%
911401524944	DN391B LED12/865 P10PSU D100 ALWP GMG2HE	5	+/-10%
911401525044	DN391B LED12/840 P10PSU D100 ALWP GMG2HE	5	+/-10%
911401525144	DN391B LED12/830 P10PSU D100 ALWP GMG2HE	5	+/-10%
911401525544	DN390B LED7/865 P6PSU D100 AL WP GMG2HE	5	+/-10%
911401525644	DN390B LED7/840 P6PSU D100 AL WP GMG2HE	5	+/-10%
911401525744	DN390B LED7/830 P6PSU D100 AL WP GMG2HE	5	+/-10%
911401533344	DN391B LED14/865 P11PSU D100 AL GMG2HE	5	+/-10%
911401533444	DN391B LED14/840 P11PSU D100 AL GMG2HE	5	+/-10%
911401533544	DN391B LED14/830 P11PSU D100 AL GMG2HE	5	+/-10%
911401534544	DN391B LED12/865 P10PSU D100 AL GMG2HE	5	+/-10%
911401534644	DN391B LED12/840 P10PSU D100 AL GMG2HE	5	+/-10%
911401534744	DN391B LED12/830 P10PSU D100 AL GMG2HE	5	+/-10%
911401535844	DN390B LED7/865 P6PSU D100 AL GMG2HE	5	+/-10%
911401535944	DN390B LED7/840 P6PSU D100 AL GMG2HE	5	+/-10%
911401536044	DN390B LED7/830 P6PSU D100 AL GMG2HE	5	+/-10%
911401570144	DN391B LED14/865 P12PSD D100 ALWP GMG2HE	5	-10% / +10%
911401570244	DN391B LED14/840 P12PSD D100 ALWP GMG2HE	5	-10% / +10%

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale	Tolérance de flux lumineux
911401570344	DN391B LED14/830 P12PSD D100 ALWP GMG2HE	5	-10% / +10%
911401570744	DN391B LED12/865 P10PSD D100 ALWP GMG2HE	5	-10% / +10%
911401570844	DN391B LED12/840 P10PSD D100 ALWP GMG2HE	5	-10% / +10%
911401570944	DN391B LED12/830 P10PSD D100 ALWP GMG2HE	5	-10% / +10%
911401577944	DN391B LED14/865 P12PSD D100 AL GMG2HE	5	-10% / +10%
911401578044	DN391B LED14/840 P12PSD D100 AL GMG2HE	5	-10% / +10%
911401578144	DN391B LED14/830 P12PSD D100 AL GMG2HE	5	-10% / +10%
911401579144	DN391B LED12/865 P10PSD D100 AL GMG2HE	5	-10% / +10%
911401579244	DN391B LED12/840 P10PSD D100 AL GMG2HE	5	-10% / +10%
911401579344	DN391B LED12/830 P10PSD D100 AL GMG2HE	5	-10% / +10%
911401503845	DN394X LED34/9TNW P27PSD D200 WH WP G2	SDCM5	+/-10%
911401504145	DN394X LED34/9TNW P27PSD D200 WH WPCAUG2	SDCM5	+/-10%
911401526444	DN394B LED40/865 P29PSU D200 WH GMG2HE	5	+/-10%
911401526544	DN394B LED40/840 P29PSU D200 WH GMG2HE	5	+/-10%
911401526644	DN394B LED40/830 P29PSU D200 WH GMG2HE	5	+/-10%
911401527644	DN393B LED26/865 P19PSU D200 WH GMG2HE	5	+/-10%
911401527744	DN393B LED26/840 P19PSU D200 WH GMG2HE	5	+/-10%
911401527844	DN393B LED26/830 P19PSU D200 WH GMG2HE	5	+/-10%
911401530044	DN392B LED20/865 P14PSU D200 WH GMG2HE	5	+/-10%
911401530144	DN392B LED20/840 P14PSU D200 WH GMG2HE	5	+/-10%
911401530244	DN392B LED20/830 P14PSU D200 WH GMG2HE	5	+/-10%
911401571644	DN394B LED40/865 P29PSD D200 WH GMG2HE	5	-10% / +10%
911401571744	DN394B LED40/840 P29PSD D200 WH GMG2HE	5	-10% / +10%
911401571844	DN394B LED40/830 P29PSD D200 WH GMG2HE	5	-10% / +10%
911401572844	DN393B LED26/865 P20PSD D200 WH GMG2HE	5	-10% / +10%

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale	Tolérance de flux lumineux
911401572944	DN393B LED26/840 P20PSD D200 WH GMG2HE	5	-10% / +10%
911401573044	DN393B LED26/830 P20PSD D200 WH GMG2HE	5	-10% / +10%
911401575244	DN392B LED18/865 P14PSD D200 WH GMG2HE	5	-10% / +10%
911401575344	DN392B LED18/840 P14PSD D200 WH GMG2HE	5	-10% / +10%
911401575444	DN392B LED18/830 P14PSD D200 WH GMG2HE	5	-10% / +10%
911401503545	DN394X LED33/9TNW P27PSD D200 AL WP G2	SDCM5	+/-10%
911401520744	DN394B LED38/865 P29PSU D200 ALWP GMG2HE	5	+/-10%
911401520844	DN394B LED38/840 P29PSU D200 ALWP GMG2HE	5	+/-10%
911401520944	DN394B LED38/830 P29PSU D200 ALWP GMG2HE	5	+/-10%
911401521344	DN393B LED25/865 P19PSU D200 ALWP GMG2HE	5	+/-10%
911401521444	DN393B LED25/840 P19PSU D200 ALWP GMG2HE	5	+/-10%
911401521544	DN393B LED25/830 P19PSU D200 ALWP GMG2HE	5	+/-10%
911401522544	DN392B LED18/865 P14PSU D200 ALWP GMG2HE	5	+/-10%
911401522644	DN392B LED18/840 P14PSU D200 ALWP GMG2HE	5	+/-10%
911401522744	DN392B LED18/830 P14PSU D200 ALWP GMG2HE	5	+/-10%
911401526144	DN394B LED38/865 P29PSU D200 AL GMG2HE	5	+/-10%
911401526244	DN394B LED38/840 P29PSU D200 AL GMG2HE	5	+/-10%
911401526344	DN394B LED38/830 P29PSU D200 AL GMG2HE	5	+/-10%
911401527344	DN393B LED25/865 P19PSU D200 AL GMG2HE	5	+/-10%
911401527444	DN393B LED25/840 P19PSU D200 AL GMG2HE	5	+/-10%
911401527544	DN393B LED25/830 P19PSU D200 AL GMG2HE	5	+/-10%
911401529744	DN392B LED18/865 P14PSU D200 AL GMG2HE	5	+/-10%
911401529844	DN392B LED18/840 P14PSU D200 AL GMG2HE	5	+/-10%
911401529944	DN392B LED18/830 P14PSU D200 AL GMG2HE	5	+/-10%
911401566844	DN394B LED38/865 P29PSD D200 ALWP GMG2HE	5	-10% / +10%

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale	Tolérance de flux lumineux
911401566944	DN394B LED38/840 P29PSD D200 ALWP GMG2HE	5	-10% / +10%
911401567044	DN394B LED38/830 P29PSD D200 ALWP GMG2HE	5	-10% / +10%
911401567444	DN393B LED25/865 P20PSD D200 ALWP GMG2HE	5	-10% / +10%
911401567544	DN393B LED25/840 P20PSD D200 ALWP GMG2HE	5	-10% / +10%
911401567644	DN393B LED25/830 P20PSD D200 ALWP GMG2HE	5	-10% / +10%
911401568644	DN392B LED18/865 P14PSD D200 ALWP GMG2HE	5	-10% / +10%
911401568744	DN392B LED18/840 P14PSD D200 ALWP GMG2HE	5	-10% / +10%
911401568844	DN392B LED18/830 P14PSD D200 ALWP GMG2HE	5	-10% / +10%
911401571344	DN394B LED38/865 P29PSD D200 AL GMG2HE	5	-10% / +10%
911401571444	DN394B LED38/840 P29PSD D200 AL GMG2HE	5	-10% / +10%
911401571544	DN394B LED38/830 P29PSD D200 AL GMG2HE	5	-10% / +10%
911401572544	DN393B LED25/865 P20PSD D200 AL GMG2HE	5	-10% / +10%
911401572644	DN393B LED25/840 P20PSD D200 AL GMG2HE	5	-10% / +10%
911401572744	DN393B LED25/830 P20PSD D200 AL GMG2HE	5	-10% / +10%
911401574944	DN392B LED18/865 P14PSD D200 AL GMG2HE	5	-10% / +10%
911401575044	DN392B LED18/840 P14PSD D200 AL GMG2HE	5	-10% / +10%
911401575144	DN392B LED18/830 P14PSD D200 AL GMG2HE	5	-10% / +10%
911401503945	DN392X LED17/9TNW P15PSD D150 WH WP G2	SDCM5	+/-10%
911401504245	DN392X LED17/9TNW P15PSD D150 WH WPCAUG2	SDCM5	+/-10%
911401528844	DN392B LED22/865 P16PSU D150 WH GMG2HE	5	+/-10%
911401528944	DN392B LED22/840 P16PSU D150 WH GMG2HE	5	+/-10%
911401529044	DN392B LED22/830 P16PSU D150 WH GMG2HE	5	+/-10%
911401531244	DN392B LED20/865 P14PSU D150 WH GMG2HE	5	+/-10%
911401531344	DN392B LED20/840 P14PSU D150 WH GMG2HE	5	+/-10%
911401531444	DN392B LED20/830 P14PSU D150 WH GMG2HE	5	+/-10%

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale	Tolérance de flux lumineux
911401532444	DN391B LED13/865 P10PSU D150 WH GMG2HE	5	+/-10%
911401532544	DN391B LED13/840 P10PSU D150 WH GMG2HE	5	+/-10%
911401532644	DN391B LED13/830 P10PSU D150 WH GMG2HE	5	+/-10%
911401566544	DN392B LED19/865 P14PSD D150 WH GMG2HE	5	-10% / +10%
911401566644	DN392B LED19/840 P14PSD D150 WH GMG2HE	5	-10% / +10%
911401566744	DN392B LED19/830 P14PSD D150 WH GMG2HE	5	-10% / +10%

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale	Tolérance de flux lumineux
911401574044	DN392B LED23/865 P17PSD D150 WH GMG2HE	5	-10% / +10%
911401574144	DN392B LED23/840 P17PSD D150 WH GMG2HE	5	-10% / +10%
911401574244	DN392B LED23/830 P17PSD D150 WH GMG2HE	5	-10% / +10%
911401577044	DN391B LED13/865 P11PSD D150 WH GMG2HE	5	-10% / +10%
911401577144	DN391B LED13/840 P11PSD D150 WH GMG2HE	5	-10% / +10%
911401577244	DN391B LED13/830 P11PSD D150 WH GMG2HE	5	-10% / +10%

