



Philips GreenSpace G6: Lampu downlight LED hemat energi dengan kenyamanan visual yang tinggi

GreenSpace G6

Philips GreenSpace G6 dibuat berdasarkan reputasi rangkaian produk GreenSpace untuk kinerja yang luar biasa, penggunaan energi yang sangat rendah, dan kenyamanan visual yang tinggi. Lampu downlight LED andal generasi berikutnya ini hadir dalam desain yang sangat ringkas dengan desain tanam yang dalam dan kedalaman reflektor yang ditingkatkan untuk menyoroti detail terkecil. GreenSpace G6 juga merupakan contoh keserbagunaan yang cemerlang. Lampu downlight LED hemat energi ini tersedia dalam berbagai konfigurasi yang komprehensif dari 600 hingga 3.550 lumen, dengan opsi untuk memilih varian tetap, dapat diredupkan, atau Interact Ready. Hal ini menjadikan GreenSpace G6 sebagai solusi 'padu padan' yang sempurna untuk aplikasi yang berpotensi luas dan membutuhkan suasana pencahayaan yang berbeda, dengan satu tampilan dan nuansa lumener yang kohesif.

Benefits

- LED Hemat energi
- Desain kompak
- Kenyamanan visual
- Opsi untuk reflektor persegi mengkilat (UGR19) atau putih kesat
- Kualitas dan keandalan LED yang tahan lama

Features

- Daya penerangan sistem tinggi - rata-rata 120 lm/W
- Desain tanam dengan kedalaman reflektor yang ditingkatkan
- Area pemasangan yang luas dengan lebar rim sempit yang ditingkatkan
- 50.000 jam masa pakai @L80/B50 Ta 25 °C
- Kompatibel dengan DALI dan Interact nirkabel

Application

- Kantor
- ritel
- Hospitality (hotel, restoran, kafe)
- area terbuka dalam ruangan potensial lainnya

Versions





GreenSpace G6




GreenSpace G6

GreenSpace G6

Dimensional drawing



Dimensional drawing



Informasi Umum

Alat	-
Jumlah unit alat	-
Pengoperasian dan Kelistrikan	
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas II
Tegangan Masuk	220 hingga 240 V
Frekuensi Garis	50 or 60 Hz
Sesuai untuk sakelar acak	Tidak

Mekanis dan Housing

Tipe penutup optik	Diffuser
	Polikarbonat
Kode pelindung dampak mekanis	IK03

Penyetujuan dan Aplikasi

Kisaran suhu ambien	-20 hingga +40 °C
Tanda CE	Ya
Tanda ENEC	-
Tanda dapat menyala	-
Pengujian kawat pijar	Suhu 650 °C, durasi 5 detik

Informasi Umum

Order Code	Full Product Name	Driver tercakup	Tag servis
911401533644	DN391B LED15/865 P11PSU D100 WH GMG2HE	Ya	Ya
911401533744	DN391B LED15/840 P11PSU D100 WH GMG2HE	Ya	Ya
911401534844	DN391B LED12/865 P10PSU D100 WH GMG2HE	Ya	Ya
911401534944	DN391B LED12/840 P10PSU D100 WH GMG2HE	Ya	Ya
911401535044	DN391B LED12/830 P10PSU D100 WH GMG2HE	Ya	Ya
911401536144	DN390B LED7/865 P6PSU D100 WH GMG2HE	Ya	Ya
911401536244	DN390B LED7/840 P6PSU D100 WH GMG2HE	Ya	Ya
911401536344	DN390B LED7/830 P6PSU D100 WH GMG2HE	Ya	Ya
911401578244	DN391B LED15/865 P12PSD D100 WH GMG2HE	Tidak	Ya
911401578344	DN391B LED15/840 P12PSD D100 WH GMG2HE	Tidak	Ya
911401578444	DN391B LED15/830 P12PSD D100 WH GMG2HE	Tidak	Ya
911401578844	DN391B LED15/865 PSD D100 WH GCG2HE	Tidak	Ya
911401578944	DN391B LED15/840 PSD D100 WH GCG2HE	Tidak	Ya
911401579044	DN391B LED15/830 PSD D100 WH GCG2HE	Tidak	Ya
911401579444	DN391B LED12/865 P10PSD D100 WH GMG2HE	Tidak	Ya
911401579544	DN391B LED12/840 P10PSD D100 WH GMG2HE	Tidak	Ya
911401579644	DN391B LED12/830 P10PSD D100 WH GMG2HE	Tidak	Ya
911401580044	DN391B LED12/865 PSD D100 WH GCG2HE	Tidak	Ya
911401580144	DN391B LED12/840 PSD D100 WH GCG2HE	Tidak	Ya
911401580244	DN391B LED12/830 PSD D100 WH GCG2HE	Tidak	Ya
911401521944	DN392B LED20/865 P16PSU D150 ALWP GMG2HE	Ya	Ya
911401522044	DN392B LED20/840 P16PSU D150 ALWP GMG2HE	Ya	Ya
911401523144	DN392B LED18/865 P14PSU D150 ALWP GMG2HE	Ya	Ya
911401523244	DN392B LED18/840 P14PSU D150 ALWP GMG2HE	Ya	Ya
911401523744	DN391B LED12/865 P10PSU D150 ALWP GMG2HE	Ya	Ya

Order Code	Full Product Name	Driver tercakup	Tag servis
911401523844	DN391B LED12/840 P10PSU D150 ALWP GMG2HE	Ya	Ya
911401528544	DN392B LED20/865 P16PSU D150 AL GMG2HE	Ya	Ya
911401528644	DN392B LED20/840 P16PSU D150 AL GMG2HE	Ya	Ya
911401530944	DN392B LED18/865 P14PSU D150 AL GMG2HE	Ya	Ya
911401531044	DN392B LED18/840 P14PSU D150 AL GMG2HE	Ya	Ya
911401532144	DN391B LED12/865 P10PSU D150 AL GMG2HE	Ya	Ya
911401532244	DN391B LED12/840 P10PSU D150 AL GMG2HE	Ya	Ya
911401537244	DN392X LED18/865 P15WIA D150 AL G2HE	Ya	Ya
911401538444	DN392X LED18/840 P15WIA D150 AL G2HE	Ya	Ya
911401565944	DN392B LED18/865 P14PSD D150 ALWP GMG2HE	Tidak	Ya
911401566044	DN392B LED18/840 P14PSD D150 ALWP GMG2HE	Tidak	Ya
911401566144	DN392B LED18/830 P14PSD D150 ALWP GMG2HE	Tidak	Ya
911401566244	DN392B LED18/865 P14PSD D150 AL GMG2HE	Tidak	Ya
911401566344	DN392B LED18/840 P14PSD D150 AL GMG2HE	Tidak	Ya
911401566444	DN392B LED18/830 P14PSD D150 AL GMG2HE	Tidak	Ya
911401568044	DN392B LED22/865 P17PSD D150 ALWP GMG2HE	Tidak	Ya
911401568144	DN392B LED22/840 P17PSD D150 ALWP GMG2HE	Tidak	Ya
911401568244	DN392B LED22/830 P17PSD D150 ALWP GMG2HE	Tidak	Ya
911401568344	DN392B LED22/865 PSD D150 AL WP GCG2HE	Tidak	Ya
911401568444	DN392B LED22/840 PSD D150 AL WP GCG2HE	Tidak	Ya
911401568544	DN392B LED22/830 PSD D150 AL WP GCG2HE	Tidak	Ya
911401569244	DN392B LED18/865 PSD D150 AL WP GCG2HE	Tidak	Ya
911401569344	DN392B LED18/840 PSD D150 AL WP GCG2HE	Tidak	Ya
911401569444	DN392B LED18/830 PSD D150 AL WP GCG2HE	Tidak	Ya
911401569544	DN391B LED12/865 P11PSD D150 ALWP GMG2HE	Tidak	Ya
911401569644	DN391B LED12/840 P11PSD D150 ALWP GMG2HE	Tidak	Ya
911401569744	DN391B LED12/830 P11PSD D150 ALWP GMG2HE	Tidak	Ya
911401569844	DN391B LED12/865 PSD D150 AL WP GCG2HE	Tidak	Ya
911401569944	DN391B LED12/840 PSD D150 AL WP GCG2HE	Tidak	Ya
911401570044	DN391B LED12/830 PSD D150 AL WP GCG2HE	Tidak	Ya
911401573744	DN392B LED22/865 P17PSD D150 AL GMG2HE	Tidak	Ya
911401573844	DN392B LED22/840 P17PSD D150 AL GMG2HE	Tidak	Ya
911401573944	DN392B LED22/830 P17PSD D150 AL GMG2HE	Tidak	Ya
911401574344	DN392B LED22/865 PSD D150 AL GCG2HE	Tidak	Ya
911401574444	DN392B LED22/840 PSD D150 AL GCG2HE	Tidak	Ya
911401574544	DN392B LED22/830 PSD D150 AL GCG2HE	Tidak	Ya
911401576144	DN392B LED18/865 PSD D150 AL GCG2HE	Tidak	Ya
911401576244	DN392B LED18/840 PSD D150 AL GCG2HE	Tidak	Ya
911401576344	DN392B LED18/830 PSD D150 AL GCG2HE	Tidak	Ya
911401576744	DN391B LED12/865 P11PSD D150 AL GMG2HE	Tidak	Ya
911401576844	DN391B LED12/840 P11PSD D150 AL GMG2HE	Tidak	Ya
911401576944	DN391B LED12/830 P11PSD D150 AL GMG2HE	Tidak	Ya
911401577344	DN391B LED12/865 PSD D150 AL GCG2HE	Tidak	Ya
911401577444	DN391B LED12/840 PSD D150 AL GCG2HE	Tidak	Ya
911401577544	DN391B LED12/830 PSD D150 AL GCG2HE	Tidak	Ya
911401540744	DN391X LED15/840 P11L1W D100 WH GMG2HE	Tidak	-
911401525544	DN390B LED7/865 P6PSU D100 AL WP GMG2HE	Ya	Ya
911401570144	DN391B LED14/865 P12PSD D100 ALWP GMG2HE	Tidak	Ya
911401570244	DN391B LED14/840 P12PSD D100 ALWP GMG2HE	Tidak	Ya
911401570344	DN391B LED14/830 P12PSD D100 ALWP GMG2HE	Tidak	Ya
911401570444	DN391B LED14/865 PSD D100 AL WP GCG2HE	Tidak	Ya
911401570544	DN391B LED14/840 PSD D100 AL WP GCG2HE	Tidak	Ya

Order Code	Full Product Name	Driver tercakup	Tag servis
911401570644	DN391B LED14/830 PSD D100 AL WP GCG2HE	Tidak	Ya
911401570744	DN391B LED12/865 P10PSD D100 ALWP GMG2HE	Tidak	Ya
911401570844	DN391B LED12/840 P10PSD D100 ALWP GMG2HE	Tidak	Ya
911401570944	DN391B LED12/830 P10PSD D100 ALWP GMG2HE	Tidak	Ya
911401571044	DN391B LED12/865 PSD D100 AL WP GCG2HE	Tidak	Ya
911401571144	DN391B LED12/840 PSD D100 AL WP GCG2HE	Tidak	Ya
911401571244	DN391B LED12/830 PSD D100 AL WP GCG2HE	Tidak	Ya
911401577944	DN391B LED14/865 P12PSD D100 AL GMG2HE	Tidak	Ya
911401578044	DN391B LED14/840 P12PSD D100 AL GMG2HE	Tidak	Ya
911401578144	DN391B LED14/830 P12PSD D100 AL GMG2HE	Tidak	Ya
911401578544	DN391B LED14/865 PSD D100 AL GCG2HE	Tidak	Ya
911401578644	DN391B LED14/840 PSD D100 AL GCG2HE	Tidak	Ya
911401578744	DN391B LED14/830 PSD D100 AL GCG2HE	Tidak	Ya
911401579144	DN391B LED12/865 P10PSD D100 AL GMG2HE	Tidak	Ya
911401579244	DN391B LED12/840 P10PSD D100 AL GMG2HE	Tidak	Ya
911401579344	DN391B LED12/830 P10PSD D100 AL GMG2HE	Tidak	Ya
911401579744	DN391B LED12/865 PSD D100 AL GCG2HE	Tidak	Ya
911401579844	DN391B LED12/840 PSD D100 AL GCG2HE	Tidak	Ya
911401579944	DN391B LED12/830 PSD D100 AL GCG2HE	Tidak	Ya
911401526444	DN394B LED40/865 P29PSU D200 WH GMG2HE	Ya	Ya
911401526544	DN394B LED40/840 P29PSU D200 WH GMG2HE	Ya	Ya
911401526644	DN394B LED40/830 P29PSU D200 WH GMG2HE	Ya	Ya
911401527644	DN393B LED26/865 P19PSU D200 WH GMG2HE	Ya	Ya
911401527744	DN393B LED26/840 P19PSU D200 WH GMG2HE	Ya	Ya
911401527844	DN393B LED26/830 P19PSU D200 WH GMG2HE	Ya	Ya
911401530044	DN392B LED20/865 P14PSU D200 WH GMG2HE	Ya	Ya
911401530144	DN392B LED20/840 P14PSU D200 WH GMG2HE	Ya	Ya
911401530244	DN392B LED20/830 P14PSU D200 WH GMG2HE	Ya	Ya
911401537144	DN393X LED26/865 P20WIA D200 WH G2HE	Ya	Ya
911401538344	DN393X LED26/840 P20WIA D200 WH G2HE	Ya	Ya
911401571744	DN394B LED40/840 P29PSD D200 WH GMG2HE	Tidak	Ya
911401572844	DN393B LED26/865 P20PSD D200 WH GMG2HE	Tidak	Ya
911401572944	DN393B LED26/840 P20PSD D200 WH GMG2HE	Tidak	Ya
911401575244	DN392B LED18/865 P14PSD D200 WH GMG2HE	Tidak	Ya
911401575344	DN392B LED18/840 P14PSD D200 WH GMG2HE	Tidak	Ya
911401575444	DN392B LED18/830 P14PSD D200 WH GMG2HE	Tidak	Ya
911401575844	DN392B LED18/865 PSD D200 WH GCG2HE	Tidak	Ya
911401575944	DN392B LED18/840 PSD D200 WH GCG2HE	Tidak	Ya
911401576044	DN392B LED18/830 PSD D200 WH GCG2HE	Tidak	Ya
911401520744	DN394B LED38/865 P29PSU D200 ALWP GMG2HE	Ya	Ya
911401520844	DN394B LED38/840 P29PSU D200 ALWP GMG2HE	Ya	Ya
911401521344	DN393B LED25/865 P19PSU D200 ALWP GMG2HE	Ya	Ya
911401521444	DN393B LED25/840 P19PSU D200 ALWP GMG2HE	Ya	Ya
911401522544	DN392B LED18/865 P14PSU D200 ALWP GMG2HE	Ya	Ya
911401522644	DN392B LED18/840 P14PSU D200 ALWP GMG2HE	Ya	Ya
911401526144	DN394B LED38/865 P29PSU D200 AL GMG2HE	Ya	Ya
911401526244	DN394B LED38/840 P29PSU D200 AL GMG2HE	Ya	Ya
911401527344	DN393B LED25/865 P19PSU D200 AL GMG2HE	Ya	Ya
911401527444	DN393B LED25/840 P19PSU D200 AL GMG2HE	Ya	Ya
911401527544	DN393B LED25/830 P19PSU D200 AL GMG2HE	Ya	Ya
911401529744	DN392B LED18/865 P14PSU D200 AL GMG2HE	Ya	Ya
911401529844	DN392B LED18/840 P14PSU D200 AL GMG2HE	Ya	Ya

Order Code	Full Product Name	Driver tercakup	Tag servis
911401537044	DN393X LED25/865 P20WIA D200 AL G2HE	Ya	Ya
911401538244	DN393X LED25/840 P20WIA D200 AL G2HE	Ya	Ya
911401566944	DN394B LED38/840 P29PSD D200 ALWP GMG2HE	Tidak	Ya
911401567544	DN393B LED25/840 P20PSD D200 ALWP GMG2HE	Tidak	Ya
911401568644	DN392B LED18/865 P14PSD D200 ALWP GMG2HE	Tidak	Ya
911401568744	DN392B LED18/840 P14PSD D200 ALWP GMG2HE	Tidak	Ya
911401568844	DN392B LED18/830 P14PSD D200 ALWP GMG2HE	Tidak	Ya
911401568944	DN392B LED18/865 PSD D200 AL WP GCG2HE	Tidak	Ya
911401569044	DN392B LED18/840 PSD D200 AL WP GCG2HE	Tidak	Ya
911401569144	DN392B LED18/830 PSD D200 AL WP GCG2HE	Tidak	Ya
911401571444	DN394B LED38/840 P29PSD D200 AL GMG2HE	Tidak	Ya
911401572644	DN393B LED25/840 P20PSD D200 AL GMG2HE	Tidak	Ya
911401574944	DN392B LED18/865 P14PSD D200 AL GMG2HE	Tidak	Ya
911401575044	DN392B LED18/840 P14PSD D200 AL GMG2HE	Tidak	Ya
911401575144	DN392B LED18/830 P14PSD D200 AL GMG2HE	Tidak	Ya
911401575544	DN392B LED18/865 PSD D200 AL GCG2HE	Tidak	Ya
911401575644	DN392B LED18/840 PSD D200 AL GCG2HE	Tidak	Ya
911401575744	DN392B LED18/830 PSD D200 AL GCG2HE	Tidak	Ya
911401539944	DN392X LED20/840 P15L1W D150 WH GMG2HE	Tidak	-
911401528844	DN392B LED22/865 P16PSU D150 WH GMG2HE	Ya	Ya
911401528944	DN392B LED22/840 P16PSU D150 WH GMG2HE	Ya	Ya
911401529044	DN392B LED22/830 P16PSU D150 WH GMG2HE	Ya	Ya
911401531244	DN392B LED20/865 P14PSU D150 WH GMG2HE	Ya	Ya
911401531344	DN392B LED20/840 P14PSU D150 WH GMG2HE	Ya	Ya
911401531444	DN392B LED20/830 P14PSU D150 WH GMG2HE	Ya	Ya
911401532444	DN391B LED13/865 P10PSU D150 WH GMG2HE	Ya	Ya
911401532544	DN391B LED13/840 P10PSU D150 WH GMG2HE	Ya	Ya
911401532644	DN391B LED13/830 P10PSU D150 WH GMG2HE	Ya	Ya
911401537344	DN392X LED20/865 P15WIA D150 WH G2HE	Ya	Ya
911401538544	DN392X LED20/840 P15WIA D150 WH G2HE	Ya	Ya
911401566544	DN392B LED19/865 P14PSD D150 WH GMG2HE	Tidak	Ya
911401566644	DN392B LED19/840 P14PSD D150 WH GMG2HE	Tidak	Ya
911401566744	DN392B LED19/830 P14PSD D150 WH GMG2HE	Tidak	Ya
911401574044	DN392B LED23/865 P17PSD D150 WH GMG2HE	Tidak	Ya
911401576444	DN392B LED19/865 PSD D150 WH GCG2HE	Tidak	Ya
911401576544	DN392B LED19/840 PSD D150 WH GCG2HE	Tidak	Ya
911401576644	DN392B LED19/830 PSD D150 WH GCG2HE	Tidak	Ya
911401577044	DN391B LED13/865 P11PSD D150 WH GMG2HE	Tidak	Ya
911401577144	DN391B LED13/840 P11PSD D150 WH GMG2HE	Tidak	Ya
911401577244	DN391B LED13/830 P11PSD D150 WH GMG2HE	Tidak	Ya
911401577644	DN391B LED13/865 PSD D150 WH GCG2HE	Tidak	Ya
911401577744	DN391B LED13/840 PSD D150 WH GCG2HE	Tidak	Ya
911401577844	DN391B LED13/830 PSD D150 WH GCG2HE	Tidak	Ya

Teknis Lampu (1/2)

Order Code	Full Product Name	Sudut sumber cahaya	Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	Indeks renderasi warna	Daya Penerangan (terukur)
				(CRI)	(Nom)
911401533644	DN391B LED15/865	-	6500 K	>80	130 lm/W

Order Code	Full Product Name	Sudut sumber cahaya	Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	Indeks renderasi warna	Daya Penerangan (terukur)
				(CRI)	(Nom)
	P11PSU D100 WH GMG2HE				

Order Code	Full Product Name	Sudut sumber cahaya	Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	Indeks renderasi warna (CRI)	Daya Penerangan (terukur) (Nom)
911401533744	DN391B LED15/840 P11PSU D100 WH GMG2HE	-	4000 K	>80	130 lm/W
911401534844	DN391B LED12/865 P10PSU D100 WH GMG2HE	-	6500 K	>80	130 lm/W
911401534944	DN391B LED12/840 P10PSU D100 WH GMG2HE	-	4000 K	>80	130 lm/W
911401535044	DN391B LED12/830 P10PSU D100 WH GMG2HE	-	3000 K	>80	120 lm/W
911401536144	DN390B LED7/865 P6PSU D100 WH GMG2HE	-	6500 K	>80	130 lm/W
911401536244	DN390B LED7/840 P6PSU D100 WH GMG2HE	-	4000 K	>80	130 lm/W
911401536344	DN390B LED7/830 P6PSU D100 WH GMG2HE	-	3000 K	>80	120 lm/W
911401578244	DN391B LED15/865 P12PSD D100 WH GMG2HE	10 or 40 °	6500 K	≥80	125 lm/W
911401578344	DN391B LED15/840 P12PSD D100 WH GMG2HE	10 or 40 °	4000 K	≥80	125 lm/W
911401578444	DN391B LED15/830 P12PSD D100 WH GMG2HE	10 or 40 °	3000 K	≥80	116 lm/W
911401578844	DN391B LED15/865 PSD D100 WH GCG2HE	10 or 40 °	6500 K	≥80	125 lm/W
911401578944	DN391B LED15/840 PSD D100 WH GCG2HE	10 or 40 °	4000 K	≥80	125 lm/W

Order Code	Full Product Name	Sudut sumber cahaya	Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	Indeks renderasi warna (CRI)	Daya Penerangan (terukur) (Nom)
911401579044	DN391B LED15/830 PSD D100 WH GCG2HE	10 or 40 °	3000 K	≥80	116 lm/W
911401579444	DN391B LED12/865 P10PSD D100 WH GMG2HE	10 or 40 °	6500 K	≥80	125 lm/W
911401579544	DN391B LED12/840 P10PSD D100 WH GMG2HE	10 or 40 °	4000 K	≥80	125 lm/W
911401579644	DN391B LED12/830 P10PSD D100 WH GMG2HE	10 or 40 °	3000 K	≥80	116 lm/W
911401580044	DN391B LED12/865 PSD D100 WH GCG2HE	10 or 40 °	6500 K	≥80	125 lm/W
911401580144	DN391B LED12/840 PSD D100 WH GCG2HE	10 or 40 °	4000 K	≥80	125 lm/W
911401580244	DN391B LED12/830 PSD D100 WH GCG2HE	10 or 40 °	3000 K	≥80	116 lm/W
911401521944	DN392B LED20/865 P16PSU D150 ALWP GMG2HE	-	6500 K	>80	132 lm/W
911401522044	DN392B LED20/840 P16PSU D150 ALWP GMG2HE	-	4000 K	>80	132 lm/W
911401523144	DN392B LED18/865 P14PSU D150 ALWP GMG2HE	-	6500 K	>80	132 lm/W
911401523244	DN392B LED18/840 P14PSU D150 ALWP GMG2HE	-	4000 K	>80	132 lm/W
911401523744	DN391B LED12/865 P10PSU D150 ALWP GMG2HE	-	6500 K	>80	132 lm/W

Order Code	Full Product Name	Sudut sumber cahaya	Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	Indeks renderasi warna (CRI)	Daya Penerangan (terukur) (Nom)
911401523844	DN391B LED12/840 P10PSU D150 ALWP GMG2HE	-	4000 K	>80	132 lm/W
911401528544	DN392B LED20/865 P16PSU D150 AL GMG2HE	-	6500 K	>80	132 lm/W
911401528644	DN392B LED20/840 P16PSU D150 AL GMG2HE	-	4000 K	>80	132 lm/W
911401530944	DN392B LED18/865 P14PSU D150 AL GMG2HE	-	6500 K	>80	132 lm/W
911401531044	DN392B LED18/840 P14PSU D150 AL GMG2HE	-	4000 K	>80	132 lm/W
911401532144	DN391B LED12/865 P10PSU D150 AL GMG2HE	-	6500 K	>80	132 lm/W
911401532244	DN391B LED12/840 P10PSU D150 AL GMG2HE	-	4000 K	>80	132 lm/W
911401537244	DN392X LED18/865 P15WIA D150 AL G2HE	-	6500 K	>80	130 lm/W
911401538444	DN392X LED18/840 P15WIA D150 AL G2HE	-	4000 K	>80	130 lm/W
911401565944	DN392B LED18/865 P14PSD D150 ALWP GMG2HE	10 or 40 °	6500 K	≥80	130 lm/W
911401566044	DN392B LED18/840 P14PSD D150 ALWP GMG2HE	10 or 40 °	4000 K	≥80	130 lm/W
911401566144	DN392B LED18/830 P14PSD D150 ALWP GMG2HE	10 or 40 °	3000 K	≥80	120 lm/W

Order Code	Full Product Name	Sudut sumber cahaya	Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	Indeks renderasi warna (CRI)	Daya Penerangan (terukur) (Nom)
911401566244	DN392B LED18/865 P14PSD D150 AL GMG2HE	10 or 40 °	6500 K	≥80	130 lm/W
911401566344	DN392B LED18/840 P14PSD D150 AL GMG2HE	10 or 40 °	4000 K	≥80	130 lm/W
911401566444	DN392B LED18/830 P14PSD D150 AL GMG2HE	10 or 40 °	3000 K	≥80	120 lm/W
911401568044	DN392B LED22/865 P17PSD D150 ALWP GMG2HE	10 or 40 °	6500 K	≥80	130 lm/W
911401568144	DN392B LED22/840 P17PSD D150 ALWP GMG2HE	10 or 40 °	4000 K	≥80	130 lm/W
911401568244	DN392B LED22/830 P17PSD D150 ALWP GMG2HE	10 or 40 °	3000 K	≥80	120 lm/W
911401568344	DN392B LED22/865 PSD D150 AL WP GCG2HE	10 or 40 °	6500 K	≥80	130 lm/W
911401568444	DN392B LED22/840 PSD D150 AL WP GCG2HE	10 or 40 °	4000 K	≥80	130 lm/W
911401568544	DN392B LED22/830 PSD D150 AL WP GCG2HE	10 or 40 °	3000 K	≥80	120 lm/W
911401569244	DN392B LED18/865 PSD D150 AL WP GCG2HE	10 or 40 °	6500 K	≥80	130 lm/W
911401569344	DN392B LED18/840 PSD D150 AL WP GCG2HE	10 or 40 °	4000 K	≥80	130 lm/W
911401569444	DN392B LED18/830 PSD D150 AL WP GCG2HE	10 or 40 °	3000 K	≥80	120 lm/W

		Sudut	Suhu Warna	Indeks	Daya
	Full Product	sumber	Terkorelasi	renderasi	Penerangan
Order Code	Name	cahaya	(Nom)	warna (CRI)	(terukur) (Nom)
911401569544	DN391B LED12/865 P11PSD D150 ALWP GMG2HE	10 or 40 °	6500 K	≥80	120 lm/W
911401569644	DN391B LED12/840 P11PSD D150 ALWP GMG2HE	10 or 40 °	4000 K	≥80	120 lm/W
911401569744	DN391B LED12/830 P11PSD D150 ALWP GMG2HE	10 or 40 °	3000 K	≥80	111 lm/W
911401569844	DN391B LED12/865 PSD D150 AL WP GCG2HE	10 or 40 °	6500 K	≥80	120 lm/W
911401569944	DN391B LED12/840 PSD D150 AL WP GCG2HE	10 or 40 °	4000 K	≥80	120 lm/W
911401570044	DN391B LED12/830 PSD D150 AL WP GCG2HE	10 or 40 °	3000 K	≥80	111 lm/W
911401573744	DN392B LED22/865 P17PSD D150 AL GMG2HE	10 or 40 °	6500 K	≥80	130 lm/W
911401573844	DN392B LED22/840 P17PSD D150 AL GMG2HE	10 or 40 °	4000 K	≥80	130 lm/W
911401573944	DN392B LED22/830 P17PSD D150 AL GMG2HE	10 or 40 °	3000 K	≥80	120 lm/W
911401574344	DN392B LED22/865 PSD D150 AL GCG2HE	10 or 40 °	6500 K	≥80	130 lm/W
911401574444	DN392B LED22/840 PSD D150 AL GCG2HE	10 or 40 °	4000 K	≥80	130 lm/W
911401574544	DN392B LED22/830 PSD D150 AL GCG2HE	10 or 40 °	3000 K	≥80	120 lm/W

		Sudut	Suhu Warna	Indeks	Daya
	Full Product	sumber	Terkorelasi	renderasi	Penerangan
Order Code	Name	cahaya	(Nom)	warna (CRI)	(terukur) (Nom)
911401576144	DN392B LED18/865 PSD D150 AL GCG2HE	10 or 40 °	6500 K	≥80	130 lm/W
911401576244	DN392B LED18/840 PSD D150 AL GCG2HE	10 or 40 °	4000 K	≥80	130 lm/W
911401576344	DN392B LED18/830 PSD D150 AL GCG2HE	10 or 40 °	3000 K	≥80	120 lm/W
911401576744	DN391B LED12/865 P11PSD D150 AL GMG2HE	10 or 40 °	6500 K	≥80	120 lm/W
911401576844	DN391B LED12/840 P11PSD D150 AL GMG2HE	10 or 40 °	4000 K	≥80	120 lm/W
911401576944	DN391B LED12/830 P11PSD D150 AL GMG2HE	10 or 40 °	3000 K	≥80	111 lm/W
911401577344	DN391B LED12/865 PSD D150 AL GCG2HE	10 or 40 °	6500 K	≥80	120 lm/W
911401577444	DN391B LED12/840 PSD D150 AL GCG2HE	10 or 40 °	4000 K	≥80	120 lm/W
911401577544	DN391B LED12/830 PSD D150 AL GCG2HE	10 or 40 °	3000 K	≥80	111 lm/W
911401540744	DN391X LED15/840 P11LIW D100 WH GMG2HE	10 or 40 °	4000 K	≥80	125 lm/W
911401525544	DN390B LED7/865 P6PSU D100 AL WP GMG2HE	-	6500 K	>80	125 lm/W
911401570144	DN391B LED14/865 P12PSD D100 ALWP GMG2HE	10 or 40 °	6500 K	≥80	120 lm/W

Order Code	Full Product Name	Sudut sumber cahaya	Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	Indeks renderasi warna (CRI)	Daya Penerangan (terukur) (Nom)
911401570244	DN391B LED14/840 P12PSD D100 ALWP GMG2HE	10 or 40 °	4000 K	≥80	120 lm/W
911401570344	DN391B LED14/830 P12PSD D100 ALWP GMG2HE	10 or 40 °	3000 K	≥80	111 lm/W
911401570444	DN391B LED14/865 PSD D100 AL WP GCG2HE	10 or 40 °	6500 K	≥80	120 lm/W
911401570544	DN391B LED14/840 PSD D100 AL WP GCG2HE	10 or 40 °	4000 K	≥80	120 lm/W
911401570644	DN391B LED14/830 PSD D100 AL WP GCG2HE	10 or 40 °	3000 K	≥80	111 lm/W
911401570744	DN391B LED12/865 P10PSD D100 ALWP GMG2HE	10 or 40 °	6500 K	≥80	120 lm/W
911401570844	DN391B LED12/840 P10PSD D100 ALWP GMG2HE	10 or 40 °	4000 K	≥80	120 lm/W
911401570944	DN391B LED12/830 P10PSD D100 ALWP GMG2HE	10 or 40 °	3000 K	≥80	111 lm/W
911401571044	DN391B LED12/865 PSD D100 AL WP GCG2HE	10 or 40 °	6500 K	≥80	120 lm/W
911401571144	DN391B LED12/840 PSD D100 AL WP GCG2HE	10 or 40 °	4000 K	≥80	120 lm/W
911401571244	DN391B LED12/830 PSD D100 AL WP GCG2HE	10 or 40 °	3000 K	≥80	111 lm/W
911401577944	DN391B LED14/865 P12PSD D100 AL GMG2HE	10 or 40 °	6500 K	≥80	120 lm/W

Order Code	Full Product Name	Sudut sumber cahaya	Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	Indeks renderasi warna (CRI)	Daya Penerangan (terukur) (Nom)
911401578044	DN391B LED14/840 P12PSD D100 AL GMG2HE	10 or 40 °	4000 K	≥80	120 lm/W
911401578144	DN391B LED14/830 P12PSD D100 AL GMG2HE	10 or 40 °	3000 K	≥80	111 lm/W
911401578544	DN391B LED14/865 PSD D100 AL GCG2HE	10 or 40 °	6500 K	≥80	120 lm/W
911401578644	DN391B LED14/840 PSD D100 AL GCG2HE	10 or 40 °	4000 K	≥80	120 lm/W
911401578744	DN391B LED14/830 PSD D100 AL GCG2HE	10 or 40 °	3000 K	≥80	111 lm/W
911401579144	DN391B LED12/865 P10PSD D100 AL GMG2HE	10 or 40 °	6500 K	≥80	120 lm/W
911401579244	DN391B LED12/840 P10PSD D100 AL GMG2HE	10 or 40 °	4000 K	≥80	120 lm/W
911401579344	DN391B LED12/830 P10PSD D100 AL GMG2HE	10 or 40 °	3000 K	≥80	111 lm/W
911401579744	DN391B LED12/865 PSD D100 AL GCG2HE	10 or 40 °	6500 K	≥80	120 lm/W
911401579844	DN391B LED12/840 PSD D100 AL GCG2HE	10 or 40 °	4000 K	≥80	120 lm/W
911401579944	DN391B LED12/830 PSD D100 AL GCG2HE	10 or 40 °	3000 K	≥80	111 lm/W
911401526444	DN394B LED40/865 P29PSU D200 WH GMG2HE	-	6500 K	>80	140 lm/W

Order Code	Full Product Name	Sudut sumber cahaya	Suhu Warna (Nom)	Indeks renderasi warna (CRI)	Daya Penerangan (terukur) (Nom)
911401526544	DN394B LED40/840 P29PSU D200 WH GMG2HE	-	4000 K	>80	140 lm/W
911401526644	DN394B LED40/830 P29PSU D200 WH GMG2HE	-	3000 K	>80	130 lm/W
911401527644	DN393B LED26/865 P19PSU D200 WH GMG2HE	-	6500 K	>80	140 lm/W
911401527744	DN393B LED26/840 P19PSU D200 WH GMG2HE	-	4000 K	>80	140 lm/W
911401527844	DN393B LED26/830 P19PSU D200 WH GMG2HE	-	3000 K	>80	130 lm/W
911401530044	DN392B LED20/865 P14PSU D200 WH GMG2HE	-	6500 K	>80	140 lm/W
911401530144	DN392B LED20/840 P14PSU D200 WH GMG2HE	-	4000 K	>80	140 lm/W
911401530244	DN392B LED20/830 P14PSU D200 WH GMG2HE	-	3000 K	>80	130 lm/W
911401537144	DN393X LED26/865 P20WIA D200 WH G2HE	-	6500 K	>80	137 lm/W
911401538344	DN393X LED26/840 P20WIA D200 WH G2HE	-	4000 K	>80	137 lm/W
911401571744	DN394B LED40/840 P29PSD D200 WH GMG2HE	10 or 40 °	4000 K	≥80	137 lm/W
911401572844	DN393B LED26/865 P20PSD D200 WH GMG2HE	10 or 40 °	6500 K	≥80	137 lm/W

Order Code	Full Product Name	Sudut sumber cahaya	Suhu Warna (Nom)	Indeks renderasi warna (CRI)	Daya Penerangan (terukur) (Nom)
911401572944	DN393B LED26/840 P20PSD D200 WH GMG2HE	10 or 40 °	4000 K	≥80	137 lm/W
911401575244	DN392B LED18/865 P14PSD D200 WH GMG2HE	10 or 40 °	6500 K	≥80	137 lm/W
911401575344	DN392B LED18/840 P14PSD D200 WH GMG2HE	10 or 40 °	4000 K	≥80	137 lm/W
911401575444	DN392B LED18/830 P14PSD D200 WH GMG2HE	10 or 40 °	3000 K	≥80	127 lm/W
911401575844	DN392B LED18/865 PSD D200 WH GCG2HE	10 or 40 °	6500 K	≥80	137 lm/W
911401575944	DN392B LED18/840 PSD D200 WH GCG2HE	10 or 40 °	4000 K	≥80	137 lm/W
911401576044	DN392B LED18/830 PSD D200 WH GCG2HE	10 or 40 °	3000 K	≥80	127 lm/W
911401520744	DN394B LED38/865 P29PSU D200 ALWP GMG2HE	-	6500 K	>80	132 lm/W
911401520844	DN394B LED38/840 P29PSU D200 ALWP GMG2HE	-	4000 K	>80	132 lm/W
911401521344	DN393B LED25/865 P19PSU D200 ALWP GMG2HE	-	6500 K	>80	132 lm/W
911401521444	DN393B LED25/840 P19PSU D200 ALWP GMG2HE	-	4000 K	>80	132 lm/W
911401522544	DN392B LED18/865 P14PSU D200 ALWP GMG2HE	-	6500 K	>80	132 lm/W

Order Code	Full Product Name	Sudut sumber cahaya	Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	Indeks renderasi warna (CRI)	Daya Penerangan (terukur) (Nom)
911401522644	DN392B LED18/840 P14PSU D200 ALWP GMG2HE	-	4000 K	>80	132 lm/W
911401526144	DN394B LED38/865 P29PSU D200 AL GMG2HE	-	6500 K	>80	132 lm/W
911401526244	DN394B LED38/840 P29PSU D200 AL GMG2HE	-	4000 K	>80	132 lm/W
911401527344	DN393B LED25/865 P19PSU D200 AL GMG2HE	-	6500 K	>80	132 lm/W
911401527444	DN393B LED25/840 P19PSU D200 AL GMG2HE	-	4000 K	>80	132 lm/W
911401527544	DN393B LED25/830 P19PSU D200 AL GMG2HE	-	3000 K	>80	122 lm/W
911401529744	DN392B LED18/865 P14PSU D200 AL GMG2HE	-	6500 K	>80	132 lm/W
911401529844	DN392B LED18/840 P14PSU D200 AL GMG2HE	-	4000 K	>80	132 lm/W
911401537044	DN393X LED25/865 P20WIA D200 AL G2HE	-	6500 K	>80	130 lm/W
911401538244	DN393X LED25/840 P20WIA D200 AL G2HE	-	4000 K	>80	130 lm/W
911401566944	DN394B LED38/840 P29PSD D200 ALWP GMG2HE	10 or 40 °	4000 K	≥80	130 lm/W
911401567544	DN393B LED25/840 P20PSD D200 ALWP GMG2HE	10 or 40 °	4000 K	≥80	130 lm/W

Order Code	Full Product Name	Sudut sumber cahaya	Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	Indeks renderasi warna (CRI)	Daya Penerangan (terukur) (Nom)
911401568644	DN392B LED18/865 P14PSD D200 ALWP GMG2HE	10 or 40 °	6500 K	≥80	130 lm/W
911401568744	DN392B LED18/840 P14PSD D200 ALWP GMG2HE	10 or 40 °	4000 K	≥80	130 lm/W
911401568844	DN392B LED18/830 P14PSD D200 ALWP GMG2HE	10 or 40 °	3000 K	≥80	120 lm/W
911401568944	DN392B LED18/865 PSD D200 AL WP GCG2HE	10 or 40 °	6500 K	≥80	130 lm/W
911401569044	DN392B LED18/840 PSD D200 AL WP GCG2HE	10 or 40 °	4000 K	≥80	130 lm/W
911401569144	DN392B LED18/830 PSD D200 AL WP GCG2HE	10 or 40 °	3000 K	≥80	120 lm/W
911401571444	DN394B LED38/840 P29PSD D200 AL GMG2HE	10 or 40 °	4000 K	≥80	130 lm/W
911401572644	DN393B LED25/840 P20PSD D200 AL GMG2HE	10 or 40 °	4000 K	≥80	130 lm/W
911401574944	DN392B LED18/865 P14PSD D200 AL GMG2HE	10 or 40 °	6500 K	≥80	130 lm/W
911401575044	DN392B LED18/840 P14PSD D200 AL GMG2HE	10 or 40 °	4000 K	≥80	130 lm/W
911401575144	DN392B LED18/830 P14PSD D200 AL GMG2HE	10 or 40 °	3000 K	≥80	120 lm/W
911401575544	DN392B LED18/865 PSD D200 AL GCG2HE	10 or 40 °	6500 K	≥80	130 lm/W

Order Code	Full Product Name	Sudut sumber cahaya	Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	Indeks renderasi warna (CRI)	Daya Penerangan (terukur) (Nom)
911401575644	DN392B LED18/840 PSD D200 AL GCG2HE	10 or 40 °	4000 K	≥80	130 lm/W
911401575744	DN392B LED18/830 PSD D200 AL GCG2HE	10 or 40 °	3000 K	≥80	120 lm/W
911401539944	DN392X LED20/840 P15L1W D150 WH GMG2HE	10 or 40 °	4000 K	≥80	130 lm/W
911401528844	DN392B LED22/865 P16PSU D150 WH GMG2HE	-	6500 K	>80	138 lm/W
911401528944	DN392B LED22/840 P16PSU D150 WH GMG2HE	-	4000 K	>80	138 lm/W
911401529044	DN392B LED22/830 P16PSU D150 WH GMG2HE	-	3000 K	>80	130 lm/W
911401531244	DN392B LED20/865 P14PSU D150 WH GMG2HE	-	6500 K	>80	138 lm/W
911401531344	DN392B LED20/840 P14PSU D150 WH GMG2HE	-	4000 K	>80	138 lm/W
911401531444	DN392B LED20/830 P14PSU D150 WH GMG2HE	-	3000 K	>80	130 lm/W
911401532444	DN391B LED13/865 P10PSU D150 WH GMG2HE	-	6500 K	>80	138 lm/W
911401532544	DN391B LED13/840 P10PSU D150 WH GMG2HE	-	4000 K	>80	138 lm/W
911401532644	DN391B LED13/830 P10PSU D150 WH GMG2HE	-	3000 K	>80	130 lm/W

Order Code	Full Product Name	Sudut sumber cahaya	Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	Indeks renderasi warna (CRI)	Daya Penerangan (terukur) (Nom)
911401537344	DN392X LED20/865 P15WIA D150 WH G2HE	-	6500 K	>80	135 lm/W
911401538544	DN392X LED20/840 P15WIA D150 WH G2HE	-	4000 K	>80	135 lm/W
911401566544	DN392B LED19/865 P14PSD D150 WH GMG2HE	10 or 40 °	6500 K	≥80	135 lm/W
911401566644	DN392B LED19/840 P14PSD D150 WH GMG2HE	10 or 40 °	4000 K	≥80	135 lm/W
911401566744	DN392B LED19/830 P14PSD D150 WH GMG2HE	10 or 40 °	3000 K	≥80	125 lm/W
911401574044	DN392B LED23/865 P17PSD D150 WH GMG2HE	10 or 40 °	6500 K	≥80	135 lm/W
911401576444	DN392B LED19/865 PSD D150 WH GCG2HE	10 or 40 °	6500 K	≥80	135 lm/W
911401576544	DN392B LED19/840 PSD D150 WH GCG2HE	10 or 40 °	4000 K	≥80	135 lm/W
911401576644	DN392B LED19/830 PSD D150 WH GCG2HE	10 or 40 °	3000 K	≥80	116 lm/W
911401577044	DN391B LED13/865 P11PSD D150 WH GMG2HE	10 or 40 °	6500 K	≥80	125 lm/W
911401577144	DN391B LED13/840 P11PSD D150 WH GMG2HE	10 or 40 °	4000 K	≥80	125 lm/W
911401577244	DN391B LED13/830 P11PSD D150 WH GMG2HE	10 or 40 °	3000 K	≥80	116 lm/W

		Sudut	Suhu Warna	Indeks	Daya
	Full Product	sumber	Terkorelasi	renderasi	Penerangan
Order Code	Name	cahaya	(Nom)	warna (CRI)	(terukur) (Nom)
911401577644	DN391B LED13/865 PSD D150 WH GCG2HE	10 or 40 °	6500 K	≥80	125 lm/W
911401577744	DN391B LED13/840 PSD	10 or 40 °	4000 K	≥80	125 lm/W

		Sudut	Suhu Warna	Indeks	Daya
	Full Product	sumber	Terkorelasi	renderasi	Penerangan
Order Code	Name	cahaya	(Nom)	warna (CRI)	(terukur) (Nom)
	D150 WH GCG2HE				
911401577844	DN391B LED13/830 PSD D150 WH GCG2HE	10 or 40 °	3000 K	≥80	116 lm/W

Teknis Lampu (2/2)

		Flux Cahaya	Jumlah sumber		
Order Code	Full Product Name		cahaya	Tipe optik	
911401533644	DN391B LED15/865 P11PSU D100 WH GMG2HE	1.500 lm	1	Reflektor putih dan penutup opal	
911401533744	DN391B LED15/840 P11PSU D100 WH GMG2HE	1.500 lm	1	Reflektor putih dan penutup opal	
911401534844	DN391B LED12/865 P10PSU D100 WH GMG2HE	1.250 lm	1	Reflektor putih dan penutup opal	
911401534944	DN391B LED12/840 P10PSU D100 WH GMG2HE	1.250 lm	1	Reflektor putih dan penutup opal	
911401535044	DN391B LED12/830 P10PSU D100 WH GMG2HE	1.150 lm	1	Reflektor putih dan penutup opal	
911401536144	DN390B LED7/865 P6PSU D100 WH GMG2HE	750 lm	1	Reflektor putih dan penutup opal	
911401536244	DN390B LED7/840 P6PSU D100 WH GMG2HE	750 lm	1	Reflektor putih dan penutup opal	
911401536344	DN390B LED7/830 P6PSU D100 WH GMG2HE	700 lm	1	Reflektor putih dan penutup opal	
911401578244	DN391B LED15/865 P12PSD D100 WH GMG2HE	1.500 lm	28	Reflektor putih dan penutup opal	
911401578344	DN391B LED15/840 P12PSD D100 WH GMG2HE	1.500 lm	28	Reflektor putih dan penutup opal	
911401578444	DN391B LED15/830 P12PSD D100 WH GMG2HE	1.350 lm	28	Reflektor putih dan penutup opal	
911401578844	DN391B LED15/865 PSD D100 WH GCG2HE	1.500 lm	28	Reflektor putih dan penutup opal	

		Flux Cahaya	Jumlah sumber		
Order Code	Full Product Name		cahaya	Tipe optik	
911401578944	DN391B LED15/840 PSD D100 WH GCG2HE	1.500 lm	28	Reflektor putih dan penutup opal	
911401579044	DN391B LED15/830 PSD D100 WH GCG2HE	1.350 lm	28	Reflektor putih dan penutup opal	
911401579444	DN391B LED12/865 P10PSD D100 WH GMG2HE	1.200 lm	28	Reflektor putih dan penutup opal	
911401579544	DN391B LED12/840 P10PSD D100 WH GMG2HE	1.200 lm	28	Reflektor putih dan penutup opal	
911401579644	DN391B LED12/830 P10PSD D100 WH GMG2HE	1.100 lm	28	Reflektor putih dan penutup opal	
911401580044	DN391B LED12/865 PSD D100 WH GCG2HE	1.200 lm	28	Reflektor putih dan penutup opal	
911401580144	DN391B LED12/840 PSD D100 WH GCG2HE	1.200 lm	28	Reflektor putih dan penutup opal	
911401580244	DN391B LED12/830 PSD D100 WH GCG2HE	1.100 lm	28	Reflektor putih dan penutup opal	
911401521944	DN392B LED20/865 P16PSU D150 ALWP GMG2HE	2.000 lm	1	Reflektor persegi	
911401522044	DN392B LED20/840 P16PSU D150 ALWP GMG2HE	2.000 lm	1	Reflektor persegi	
911401523144	DN392B LED18/865 P14PSU D150 ALWP GMG2HE	1.850 lm	1	Reflektor persegi	
911401523244	DN392B LED18/840 P14PSU D150 ALWP GMG2HE	1.850 lm	1	Reflektor persegi	
911401523744	DN391B LED12/865 P10PSU D150 ALWP GMG2HE	1.250 lm	1	Reflektor persegi	

		Jumlah sumber		
Order Code	Full Product Name	Flux Cahaya	cahaya	Tipe optik
911401523844	DN391B LED12/840 P10PSU D150 ALWP GMG2HE	1.250 lm	1	Reflektor persegi
911401528544	DN392B LED20/865 P16PSU D150 AL GMG2HE	2.000 lm	1	Reflektor persegi
911401528644	DN392B LED20/840 P16PSU D150 AL GMG2HE	2.000 lm	1	Reflektor persegi
911401530944	DN392B LED18/865 P14PSU D150 AL GMG2HE	1.850 lm	1	Reflektor persegi
911401531044	DN392B LED18/840 P14PSU D150 AL GMG2HE	1.850 lm	1	Reflektor persegi
911401532144	DN391B LED12/865 P10PSU D150 AL GMG2HE	1.250 lm	1	Reflektor persegi
911401532244	DN391B LED12/840 P10PSU D150 AL GMG2HE	1.250 lm	1	Reflektor persegi
911401537244	DN392X LED18/865 P15WIA D150 AL G2HE	1.850 lm	1	Reflektor persegi
911401538444	DN392X LED18/840 P15WIA D150 AL G2HE	1.850 lm	1	Reflektor persegi
911401565944	DN392B LED18/865 P14PSD D150 ALWP GMG2HE	1.800 lm	48	Reflektor persegi
911401566044	DN392B LED18/840 P14PSD D150 ALWP GMG2HE	1.800 lm	48	Reflektor persegi
911401566144	DN392B LED18/830 P14PSD D150 ALWP GMG2HE	1.650 lm	48	Reflektor persegi
911401566244	DN392B LED18/865 P14PSD D150 AL GMG2HE	1.800 lm	48	Reflektor persegi
911401566344	DN392B LED18/840 P14PSD D150 AL GMG2HE	1.800 lm	48	Reflektor persegi
911401566444	DN392B LED18/830 P14PSD D150 AL GMG2HE	1.650 lm	48	Reflektor persegi
911401568044	DN392B LED22/865 P17PSD D150 ALWP GMG2HE	2.200 lm	48	Reflektor persegi
911401568144	DN392B LED22/840 P17PSD D150 ALWP GMG2HE	2.200 lm	48	Reflektor persegi
911401568244	DN392B LED22/830 P17PSD D150 ALWP GMG2HE	2.000 lm	48	Reflektor persegi
911401568344	DN392B LED22/865 PSD D150 AL WP GCG2HE	2.200 lm	48	Reflektor persegi
911401568444	DN392B LED22/840 PSD D150 AL WP GCG2HE	2.200 lm	48	Reflektor persegi
911401568544	DN392B LED22/830 PSD D150 AL WP GCG2HE	2.000 lm	48	Reflektor persegi
911401569244	DN392B LED18/865 PSD D150 AL WP GCG2HE	1.800 lm	48	Reflektor persegi
911401569344	DN392B LED18/840 PSD D150 AL WP GCG2HE	1.800 lm	48	Reflektor persegi
911401569444	DN392B LED18/830 PSD D150 AL WP GCG2HE	1.650 lm	48	Reflektor persegi
911401569544	DN391B LED12/865 P11PSD D150 ALWP GMG2HE	1.250 lm	24	Reflektor persegi

		Jumlah sumber		
Order Code	Full Product Name	Flux Cahaya	cahaya	Tipe optik
911401569644	DN391B LED12/840 P11PSD D150 ALWP GMG2HE	1.250 lm	24	Reflektor persegi
911401569744	DN391B LED12/830 P11PSD D150 ALWP GMG2HE	1.150 lm	24	Reflektor persegi
911401569844	DN391B LED12/865 PSD D150 AL WP GCG2HE	1.250 lm	24	Reflektor persegi
911401569944	DN391B LED12/840 PSD D150 AL WP GCG2HE	1.250 lm	24	Reflektor persegi
911401570044	DN391B LED12/830 PSD D150 AL WP GCG2HE	1.150 lm	24	Reflektor persegi
911401573744	DN392B LED22/865 P17PSD D150 AL GMG2HE	2.200 lm	48	Reflektor persegi
911401573844	DN392B LED22/840 P17PSD D150 AL GMG2HE	2.200 lm	48	Reflektor persegi
911401573944	DN392B LED22/830 P17PSD D150 AL GMG2HE	2.000 lm	48	Reflektor persegi
911401574344	DN392B LED22/865 PSD D150 AL GCG2HE	2.200 lm	48	Reflektor persegi
911401574444	DN392B LED22/840 PSD D150 AL GCG2HE	2.200 lm	48	Reflektor persegi
911401574544	DN392B LED22/830 PSD D150 AL GCG2HE	2.000 lm	48	Reflektor persegi
911401576144	DN392B LED18/865 PSD D150 AL GCG2HE	1.800 lm	48	Reflektor persegi
911401576244	DN392B LED18/840 PSD D150 AL GCG2HE	1.800 lm	48	Reflektor persegi
911401576344	DN392B LED18/830 PSD D150 AL GCG2HE	1.650 lm	48	Reflektor persegi
911401576744	DN391B LED12/865 P11PSD D150 AL GMG2HE	1.250 lm	24	Reflektor persegi
911401576844	DN391B LED12/840 P11PSD D150 AL GMG2HE	1.250 lm	24	Reflektor persegi
911401576944	DN391B LED12/830 P11PSD D150 AL GMG2HE	1.150 lm	24	Reflektor persegi
911401577344	DN391B LED12/865 PSD D150 AL GCG2HE	1.250 lm	24	Reflektor persegi
911401577444	DN391B LED12/840 PSD D150 AL GCG2HE	1.250 lm	24	Reflektor persegi
911401577544	DN391B LED12/830 PSD D150 AL GCG2HE	1.150 lm	24	Reflektor persegi
911401540744	DN391X LED15/840 P11L1W D100 WH GMG2HE	1.500 lm	28	Reflektor putih dan penutup opal
911401525544	DN390B LED7/865 P6PSU D100 AL WP GMG2HE	700 lm	1	Reflektor persegi
911401570144	DN391B LED14/865 P12PSD D100 ALWP GMG2HE	1.400 lm	28	Reflektor persegi
911401570244	DN391B LED14/840 P12PSD D100 ALWP GMG2HE	1.400 lm	28	Reflektor persegi

		Jumlah sumber		
Order Code	Full Product Name	Flux Cahaya	cahaya	Tipe optik
911401570344	DN391B LED14/830 P12PSD D100 ALWP GMG2HE	1.300 lm	28	Reflektor persegi
911401570444	DN391B LED14/865 PSD D100 AL WP GCG2HE	1.400 lm	28	Reflektor persegi
911401570544	DN391B LED14/840 PSD D100 AL WP GCG2HE	1.400 lm	28	Reflektor persegi
911401570644	DN391B LED14/830 PSD D100 AL WP GCG2HE	1.300 lm	28	Reflektor persegi
911401570744	DN391B LED12/865 P10PSD D100 ALWP GMG2HE	1.200 lm	28	Reflektor persegi
911401570844	DN391B LED12/840 P10PSD D100 ALWP GMG2HE	1.200 lm	28	Reflektor persegi
911401570944	DN391B LED12/830 P10PSD D100 ALWP GMG2HE	1.100 lm	28	Reflektor persegi
911401571044	DN391B LED12/865 PSD D100 AL WP GCG2HE	1.200 lm	28	Reflektor persegi
911401571144	DN391B LED12/840 PSD D100 AL WP GCG2HE	1.200 lm	28	Reflektor persegi
911401571244	DN391B LED12/830 PSD D100 AL WP GCG2HE	1.100 lm	28	Reflektor persegi
911401577944	DN391B LED14/865 P12PSD D100 AL GMG2HE	1.400 lm	28	Reflektor persegi
911401578044	DN391B LED14/840 P12PSD D100 AL GMG2HE	1.400 lm	28	Reflektor persegi
911401578144	DN391B LED14/830 P12PSD D100 AL GMG2HE	1.300 lm	28	Reflektor persegi
911401578544	DN391B LED14/865 PSD D100 AL GCG2HE	1.400 lm	28	Reflektor persegi
911401578644	DN391B LED14/840 PSD D100 AL GCG2HE	1.400 lm	28	Reflektor persegi
911401578744	DN391B LED14/830 PSD D100 AL GCG2HE	1.300 lm	28	Reflektor persegi
911401579144	DN391B LED12/865 P10PSD D100 AL GMG2HE	1.200 lm	28	Reflektor persegi
911401579244	DN391B LED12/840 P10PSD D100 AL GMG2HE	1.200 lm	28	Reflektor persegi
911401579344	DN391B LED12/830 P10PSD D100 AL GMG2HE	1.100 lm	28	Reflektor persegi
911401579744	DN391B LED12/865 PSD D100 AL GCG2HE	1.200 lm	28	Reflektor persegi
911401579844	DN391B LED12/840 PSD D100 AL GCG2HE	1.200 lm	28	Reflektor persegi
911401579944	DN391B LED12/830 PSD D100 AL GCG2HE	1.100 lm	28	Reflektor persegi
911401526444	DN394B LED40/865 P29PSU D200 WH GMG2HE	4.000 lm	1	Reflektor putih dan penutup opal
911401526544	DN394B LED40/840 P29PSU D200 WH GMG2HE	4.000 lm	1	Reflektor putih dan penutup opal

		Jumlah sumber		
Order Code	Full Product Name	Flux Cahaya	cahaya	Tipe optik
911401526644	DN394B LED40/830 P29PSU D200 WH GMG2HE	3.700 lm	1	Reflektor putih dan penutup opal
911401527644	DN393B LED26/865 P19PSU D200 WH GMG2HE	2.600 lm	1	Reflektor putih dan penutup opal
911401527744	DN393B LED26/840 P19PSU D200 WH GMG2HE	2.600 lm	1	Reflektor putih dan penutup opal
911401527844	DN393B LED26/830 P19PSU D200 WH GMG2HE	2.400 lm	1	Reflektor putih dan penutup opal
911401530044	DN392B LED20/865 P14PSU D200 WH GMG2HE	2.000 lm	1	Reflektor putih dan penutup opal
911401530144	DN392B LED20/840 P14PSU D200 WH GMG2HE	2.000 lm	1	Reflektor putih dan penutup opal
911401530244	DN392B LED20/830 P14PSU D200 WH GMG2HE	1.850 lm	1	Reflektor putih dan penutup opal
911401537144	DN393X LED26/865 P20WIA D200 WH G2HE	2.600 lm	1	Reflektor putih dan penutup opal
911401538344	DN393X LED26/840 P20WIA D200 WH G2HE	2.600 lm	1	Reflektor putih dan penutup opal
911401571744	DN394B LED40/840 P29PSD D200 WH GMG2HE	4.000 lm	78	Reflektor putih dan penutup opal
911401572844	DN393B LED26/865 P20PSD D200 WH GMG2HE	2.600 lm	48	Reflektor putih dan penutup opal
911401572944	DN393B LED26/840 P20PSD D200 WH GMG2HE	2.600 lm	48	Reflektor putih dan penutup opal
911401575244	DN392B LED18/865 P14PSD D200 WH GMG2HE	1.850 lm	48	Reflektor putih dan penutup opal
911401575344	DN392B LED18/840 P14PSD D200 WH GMG2HE	1.850 lm	48	Reflektor putih dan penutup opal
911401575444	DN392B LED18/830 P14PSD D200 WH GMG2HE	1.700 lm	48	Reflektor putih dan penutup opal
911401575844	DN392B LED18/865 PSD D200 WH GCG2HE	1.850 lm	48	Reflektor putih dan penutup opal

Order Code	Full Product Name	Flux Cahaya	Jumlah sumber cahaya	Tipe optik
911401575944	DN392B LED18/840 PSD D200 WH GCG2HE	1.850 lm	48	Reflektor putih dan penutup opal
911401576044	DN392B LED18/830 PSD D200 WH GCG2HE	1.700 lm	48	Reflektor putih dan penutup opal
911401520744	DN394B LED38/865 P29PSU D200 ALWP GMG2HE	3.800 lm	1	Reflektor persegi
911401520844	DN394B LED38/840 P29PSU D200 ALWP GMG2HE	3.800 lm	1	Reflektor persegi
911401521344	DN393B LED25/865 P19PSU D200 ALWP GMG2HE	2.500 lm	1	Reflektor persegi
911401521444	DN393B LED25/840 P19PSU D200 ALWP GMG2HE	2.500 lm	1	Reflektor persegi
911401522544	DN392B LED18/865 P14PSU D200 ALWP GMG2HE	1.850 lm	1	Reflektor persegi
911401522644	DN392B LED18/840 P14PSU D200 ALWP GMG2HE	1.850 lm	1	Reflektor persegi
911401526144	DN394B LED38/865 P29PSU D200 AL GMG2HE	3.800 lm	1	Reflektor persegi
911401526244	DN394B LED38/840 P29PSU D200 AL GMG2HE	3.800 lm	1	Reflektor persegi
911401527344	DN393B LED25/865 P19PSU D200 AL GMG2HE	2.500 lm	1	Reflektor persegi
911401527444	DN393B LED25/840 P19PSU D200 AL GMG2HE	2.500 lm	1	Reflektor persegi
911401527544	DN393B LED25/830 P19PSU D200 AL GMG2HE	2.300 lm	1	Reflektor persegi
911401529744	DN392B LED18/865 P14PSU D200 AL GMG2HE	1.850 lm	1	Reflektor persegi
911401529844	DN392B LED18/840 P14PSU D200 AL GMG2HE	1.850 lm	1	Reflektor persegi
911401537044	DN393X LED25/865 P20WIA D200 AL G2HE	2.500 lm	1	Reflektor persegi
911401538244	DN393X LED25/840 P20WIA D200 AL G2HE	2.500 lm	1	Reflektor persegi
911401566944	DN394B LED38/840 P29PSD D200 ALWP GMG2HE	3.800 lm	78	Reflektor persegi
911401567544	DN393B LED25/840 P20PSD D200 ALWP GMG2HE	2.500 lm	48	Reflektor persegi
911401568644	DN392B LED18/865 P14PSD D200 ALWP GMG2HE	1.750 lm	48	Reflektor persegi
911401568744	DN392B LED18/840 P14PSD D200 ALWP GMG2HE	1.750 lm	48	Reflektor persegi

Order Code	Full Product Name	Flux Cahaya	Jumlah sumber cahaya	Tipe optik
911401568844	DN392B LED18/830 P14PSD D200 ALWP GMG2HE	1.650 lm	48	Reflektor persegi
911401568944	DN392B LED18/865 PSD D200 AL WP GCG2HE	1.750 lm	48	Reflektor persegi
911401569044	DN392B LED18/840 PSD D200 AL WP GCG2HE	1.750 lm	48	Reflektor persegi
911401569144	DN392B LED18/830 PSD D200 AL WP GCG2HE	1.650 lm	48	Reflektor persegi
911401571444	DN394B LED38/840 P29PSD D200 AL GMG2HE	3.800 lm	78	Reflektor persegi
911401572644	DN393B LED25/840 P20PSD D200 AL GMG2HE	2.500 lm	48	Reflektor persegi
911401574944	DN392B LED18/865 P14PSD D200 AL GMG2HE	1.850 lm	48	Reflektor persegi
911401575044	DN392B LED18/840 P14PSD D200 AL GMG2HE	1.850 lm	48	Reflektor persegi
911401575144	DN392B LED18/830 P14PSD D200 AL GMG2HE	1.700 lm	48	Reflektor persegi
911401575544	DN392B LED18/865 PSD D200 AL GCG2HE	1.750 lm	48	Reflektor persegi
911401575644	DN392B LED18/840 PSD D200 AL GCG2HE	1.750 lm	48	Reflektor persegi
911401575744	DN392B LED18/830 PSD D200 AL GCG2HE	1.650 lm	48	Reflektor persegi
911401539944	DN392X LED20/840 P15L1W D150 WH GMG2HE	2.000 lm	40	Reflektor putih dan penutup opal
911401528844	DN392B LED22/865 P16PSU D150 WH GMG2HE	2.200 lm	1	Reflektor putih dan penutup opal
911401528944	DN392B LED22/840 P16PSU D150 WH GMG2HE	2.200 lm	1	Reflektor putih dan penutup opal
911401529044	DN392B LED22/830 P16PSU D150 WH GMG2HE	2.000 lm	1	Reflektor putih dan penutup opal
911401531244	DN392B LED20/865 P14PSU D150 WH GMG2HE	2.000 lm	1	Reflektor putih dan penutup opal
911401531344	DN392B LED20/840 P14PSU D150 WH GMG2HE	2.000 lm	1	Reflektor putih dan penutup opal
911401531444	DN392B LED20/830 P14PSU D150 WH GMG2HE	1.850 lm	1	Reflektor putih dan penutup opal
911401532444	DN391B LED13/865 P10PSU D150 WH GMG2HE	1.300 lm	1	Reflektor putih dan penutup opal

Order Code	Full Product Name	Flux Cahaya	Jumlah sumber cahaya	Tipe optik
911401532544	DN391B LED13/840 P10PSU D150 WH GMG2HE	1.300 lm	1	Reflektor putih dan penutup opal
911401532644	DN391B LED13/830 P10PSU D150 WH GMG2HE	1.200 lm	1	Reflektor putih dan penutup opal
911401537344	DN392X LED20/865 P15WIA D150 WH G2HE	2.000 lm	1	Reflektor putih dan penutup opal
911401538544	DN392X LED20/840 P15WIA D150 WH G2HE	2.000 lm	1	Reflektor putih dan penutup opal
911401566544	DN392B LED19/865 P14PSD D150 WH GMG2HE	1.900 lm	48	Reflektor putih dan penutup opal
911401566644	DN392B LED19/840 P14PSD D150 WH GMG2HE	1.900 lm	48	Reflektor putih dan penutup opal
911401566744	DN392B LED19/830 P14PSD D150 WH GMG2HE	1.750 lm	48	Reflektor putih dan penutup opal
911401574044	DN392B LED23/865 P17PSD D150 WH GMG2HE	2.300 lm	48	Reflektor putih dan penutup opal
911401576444	DN392B LED19/865 PSD D150 WH GCG2HE	1.900 lm	48	Reflektor putih dan penutup opal

Pengoperasian dan Kelistrikan

Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya
911401533644	DN391B LED15/865 P11PSU D100 WH GMG2HE	11,4 W
911401533744	DN391B LED15/840 P11PSU D100 WH GMG2HE	11,4 W
911401534844	DN391B LED12/865 P10PSU D100 WH GMG2HE	9,8 W
911401534944	DN391B LED12/840 P10PSU D100 WH GMG2HE	9,8 W
911401535044	DN391B LED12/830 P10PSU D100 WH GMG2HE	9,8 W
911401536144	DN390B LED7/865 P6PSU D100 WH GMG2HE	5,8 W
911401536244	DN390B LED7/840 P6PSU D100 WH GMG2HE	5,8 W
911401536344	DN390B LED7/830 P6PSU D100 WH GMG2HE	5,8 W
911401578244	DN391B LED15/865 P12PSD D100 WH GMG2HE	12 W
911401578344	DN391B LED15/840 P12PSD D100 WH GMG2HE	12 W
911401578444	DN391B LED15/830 P12PSD D100 WH GMG2HE	12 W
911401578844	DN391B LED15/865 PSD D100 WH GCG2HE	12 W
911401578944	DN391B LED15/840 PSD D100 WH GCG2HE	12 W
911401579044	DN391B LED15/830 PSD D100 WH GCG2HE	12 W
911401579444	DN391B LED12/865 P10PSD D100 WH GMG2HE	10,2 W
911401579544	DN391B LED12/840 P10PSD D100 WH GMG2HE	10,2 W
911401579644	DN391B LED12/830 P10PSD D100 WH GMG2HE	10,2 W
911401580044	DN391B LED12/865 PSD D100 WH GCG2HE	10,2 W
911401580144	DN391B LED12/840 PSD D100 WH GCG2HE	10,2 W

Order Code	Full Product Name	Flux Cahaya	Jumlah sumber cahaya	Tipe optik
911401576544	DN392B LED19/840 PSD D150 WH GCG2HE	1.900 lm	48	Reflektor putih dan penutup opal
911401576644	DN392B LED19/830 PSD D150 WH GCG2HE	1.750 lm	48	Reflektor putih dan penutup opal
911401577044	DN391B LED13/865 P11PSD D150 WH GMG2HE	1.300 lm	24	Reflektor putih dan penutup opal
911401577144	DN391B LED13/840 P11PSD D150 WH GMG2HE	1.300 lm	24	Reflektor putih dan penutup opal
911401577244	DN391B LED13/830 P11PSD D150 WH GMG2HE	1.200 lm	24	Reflektor putih dan penutup opal
911401577644	DN391B LED13/865 PSD D150 WH GCG2HE	1.300 lm	24	Reflektor putih dan penutup opal
911401577744	DN391B LED13/840 PSD D150 WH GCG2HE	1.300 lm	24	Reflektor putih dan penutup opal
911401577844	DN391B LED13/830 PSD D150 WH GCG2HE	1.200 lm	24	Reflektor putih dan penutup opal

Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya
911401580244	DN391B LED12/830 PSD D100 WH GCG2HE	10,2 W
911401521944	DN392B LED20/865 P16PSU D150 ALWP GMG2HE	16 W
911401522044	DN392B LED20/840 P16PSU D150 ALWP GMG2HE	16 W
911401523144	DN392B LED18/865 P14PSU D150 ALWP GMG2HE	14,4 W
911401523244	DN392B LED18/840 P14PSU D150 ALWP GMG2HE	14,4 W
911401523744	DN391B LED12/865 P10PSU D150 ALWP GMG2HE	9,8 W
911401523844	DN391B LED12/840 P10PSU D150 ALWP GMG2HE	9,8 W
911401528544	DN392B LED20/865 P16PSU D150 AL GMG2HE	16 W
911401528644	DN392B LED20/840 P16PSU D150 AL GMG2HE	16 W
911401530944	DN392B LED18/865 P14PSU D150 AL GMG2HE	14,4 W
911401531044	DN392B LED18/840 P14PSU D150 AL GMG2HE	14,4 W
911401532144	DN391B LED12/865 P10PSU D150 AL GMG2HE	9,8 W
911401532244	DN391B LED12/840 P10PSU D150 AL GMG2HE	9,8 W
911401537244	DN392X LED18/865 P15WIA D150 AL G2HE	15 W
911401538444	DN392X LED18/840 P15WIA D150 AL G2HE	15 W
911401565944	DN392B LED18/865 P14PSD D150 ALWP GMG2HE	13,4 W
911401566044	DN392B LED18/840 P14PSD D150 ALWP GMG2HE	13,4 W
911401566144	DN392B LED18/830 P14PSD D150 ALWP GMG2HE	13,4 W
911401566244	DN392B LED18/865 P14PSD D150 AL GMG2HE	13,4 W

Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya
911401566344	DN392B LED18/840 P14PSD D150 AL GMG2HE	13,4 W
911401566444	DN392B LED18/830 P14PSD D150 AL GMG2HE	13,4 W
911401568044	DN392B LED22/865 P17PSD D150 ALWP GMG2HE	17,3 W
911401568144	DN392B LED22/840 P17PSD D150 ALWP GMG2HE	17,3 W
911401568244	DN392B LED22/830 P17PSD D150 ALWP GMG2HE	17,3 W
911401568344	DN392B LED22/865 PSD D150 AL WP GCG2HE	17,3 W
911401568444	DN392B LED22/840 PSD D150 AL WP GCG2HE	17,3 W
911401568544	DN392B LED22/830 PSD D150 AL WP GCG2HE	17,3 W
911401569244	DN392B LED18/865 PSD D150 AL WP GCG2HE	13,4 W
911401569344	DN392B LED18/840 PSD D150 AL WP GCG2HE	13,4 W
911401569444	DN392B LED18/830 PSD D150 AL WP GCG2HE	13,4 W
911401569544	DN391B LED12/865 P11PSD D150 ALWP GMG2HE	10,6 W
911401569644	DN391B LED12/840 P11PSD D150 ALWP GMG2HE	10,6 W
911401569744	DN391B LED12/830 P11PSD D150 ALWP GMG2HE	10,6 W
911401569844	DN391B LED12/865 PSD D150 AL WP GCG2HE	10,6 W
911401569944	DN391B LED12/840 PSD D150 AL WP GCG2HE	10,6 W
911401570044	DN391B LED12/830 PSD D150 AL WP GCG2HE	10,6 W
911401573744	DN392B LED22/865 P17PSD D150 AL GMG2HE	17,3 W
911401573844	DN392B LED22/840 P17PSD D150 AL GMG2HE	17,3 W
911401573944	DN392B LED22/830 P17PSD D150 AL GMG2HE	17,3 W
911401574344	DN392B LED22/865 PSD D150 AL GCG2HE	17,3 W
911401574444	DN392B LED22/840 PSD D150 AL GCG2HE	17,3 W
911401574544	DN392B LED22/830 PSD D150 AL GCG2HE	17,3 W
911401576144	DN392B LED18/865 PSD D150 AL GCG2HE	13,4 W
911401576244	DN392B LED18/840 PSD D150 AL GCG2HE	13,4 W
911401576344	DN392B LED18/830 PSD D150 AL GCG2HE	13,4 W
911401576744	DN391B LED12/865 P11PSD D150 AL GMG2HE	10,6 W
911401576844	DN391B LED12/840 P11PSD D150 AL GMG2HE	10,6 W
911401576944	DN391B LED12/830 P11PSD D150 AL GMG2HE	10,6 W
911401577344	DN391B LED12/865 PSD D150 AL GCG2HE	10,6 W
911401577444	DN391B LED12/840 PSD D150 AL GCG2HE	10,6 W
911401577544	DN391B LED12/830 PSD D150 AL GCG2HE	10,6 W
911401540744	DN391X LED15/840 P11L1W D100 WH GMG2HE	12 W
911401525544	DN390B LED7/865 P6PSU D100 AL WP GMG2HE	5,8 W
911401570144	DN391B LED14/865 P12PSD D100 ALWP GMG2HE	12 W
911401570244	DN391B LED14/840 P12PSD D100 ALWP GMG2HE	12 W
911401570344	DN391B LED14/830 P12PSD D100 ALWP GMG2HE	12 W
911401570444	DN391B LED14/865 PSD D100 AL WP GCG2HE	12 W
911401570544	DN391B LED14/840 PSD D100 AL WP GCG2HE	12 W
911401570644	DN391B LED14/830 PSD D100 AL WP GCG2HE	12 W
911401570744	DN391B LED12/865 P10PSD D100 ALWP GMG2HE	10,2 W
911401570844	DN391B LED12/840 P10PSD D100 ALWP GMG2HE	10,2 W
911401570944	DN391B LED12/830 P10PSD D100 ALWP GMG2HE	10,2 W
911401571044	DN391B LED12/865 PSD D100 AL WP GCG2HE	10,2 W
911401571144	DN391B LED12/840 PSD D100 AL WP GCG2HE	10,2 W
911401571244	DN391B LED12/830 PSD D100 AL WP GCG2HE	10,2 W
911401577944	DN391B LED14/865 P12PSD D100 AL GMG2HE	12 W
911401578044	DN391B LED14/840 P12PSD D100 AL GMG2HE	12 W
911401578144	DN391B LED14/830 P12PSD D100 AL GMG2HE	12 W
911401578544	DN391B LED14/865 PSD D100 AL GCG2HE	12 W
911401578644	DN391B LED14/840 PSD D100 AL GCG2HE	12 W
911401578744	DN391B LED14/830 PSD D100 AL GCG2HE	12 W

Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya
911401579144	DN391B LED12/865 P10PSD D100 AL GMG2HE	10,2 W
911401579244	DN391B LED12/840 P10PSD D100 AL GMG2HE	10,2 W
911401579344	DN391B LED12/830 P10PSD D100 AL GMG2HE	10,2 W
911401579744	DN391B LED12/865 PSD D100 AL GCG2HE	10,2 W
911401579844	DN391B LED12/840 PSD D100 AL GCG2HE	10,2 W
911401579944	DN391B LED12/830 PSD D100 AL GCG2HE	10,2 W
911401526444	DN394B LED40/865 P29PSU D200 WH GMG2HE	29,3 W
911401526544	DN394B LED40/840 P29PSU D200 WH GMG2HE	29,3 W
911401526644	DN394B LED40/830 P29PSU D200 WH GMG2HE	29,3 W
911401527644	DN393B LED26/865 P19PSU D200 WH GMG2HE	19,2 W
911401527744	DN393B LED26/840 P19PSU D200 WH GMG2HE	19,2 W
911401527844	DN393B LED26/830 P19PSU D200 WH GMG2HE	19,2 W
911401530044	DN392B LED20/865 P14PSU D200 WH GMG2HE	14,4 W
911401530144	DN392B LED20/840 P14PSU D200 WH GMG2HE	14,4 W
911401530244	DN392B LED20/830 P14PSU D200 WH GMG2HE	14,4 W
911401537144	DN393X LED26/865 P20WIA D200 WH G2HE	19,9 W
911401538344	DN393X LED26/840 P20WIA D200 WH G2HE	19,9 W
911401571744	DN394B LED40/840 P29PSD D200 WH GMG2HE	29,3 W
911401572844	DN393B LED26/865 P20PSD D200 WH GMG2HE	19,9 W
911401572944	DN393B LED26/840 P20PSD D200 WH GMG2HE	19,9 W
911401575244	DN392B LED18/865 P14PSD D200 WH GMG2HE	14,2 W
911401575344	DN392B LED18/840 P14PSD D200 WH GMG2HE	14,2 W
911401575444	DN392B LED18/830 P14PSD D200 WH GMG2HE	14,2 W
911401575844	DN392B LED18/865 PSD D200 WH GCG2HE	14,2 W
911401575944	DN392B LED18/840 PSD D200 WH GCG2HE	14,2 W
911401576044	DN392B LED18/830 PSD D200 WH GCG2HE	14,2 W
911401520744	DN394B LED38/865 P29PSU D200 ALWP GMG2HE	29,3 W
911401520844	DN394B LED38/840 P29PSU D200 ALWP GMG2HE	29,3 W
911401521344	DN393B LED25/865 P19PSU D200 ALWP GMG2HE	19,2 W
911401521444	DN393B LED25/840 P19PSU D200 ALWP GMG2HE	19,2 W
911401522544	DN392B LED18/865 P14PSU D200 ALWP GMG2HE	14,4 W
911401522644	DN392B LED18/840 P14PSU D200 ALWP GMG2HE	14,4 W
911401526144	DN394B LED38/865 P29PSU D200 AL GMG2HE	29,3 W
911401526244	DN394B LED38/840 P29PSU D200 AL GMG2HE	29,3 W
911401527344	DN393B LED25/865 P19PSU D200 AL GMG2HE	19,2 W
911401527444	DN393B LED25/840 P19PSU D200 AL GMG2HE	19,2 W
911401527544	DN393B LED25/830 P19PSU D200 AL GMG2HE	19,2 W
911401529744	DN392B LED18/865 P14PSU D200 AL GMG2HE	14,4 W
911401529844	DN392B LED18/840 P14PSU D200 AL GMG2HE	14,4 W
911401537044	DN393X LED25/865 P20WIA D200 AL G2HE	19,9 W
911401538244	DN393X LED25/840 P20WIA D200 AL G2HE	19,9 W
911401566944	DN394B LED38/840 P29PSD D200 ALWP GMG2HE	29,3 W
911401567544	DN393B LED25/840 P20PSD D200 ALWP GMG2HE	19,9 W
911401568644	DN392B LED18/865 P14PSD D200 ALWP GMG2HE	14,2 W
911401568744	DN392B LED18/840 P14PSD D200 ALWP GMG2HE	14,2 W
911401568844	DN392B LED18/830 P14PSD D200 ALWP GMG2HE	14,2 W
911401568944	DN392B LED18/865 PSD D200 AL WP GCG2HE	14,2 W
911401569044	DN392B LED18/840 PSD D200 AL WP GCG2HE	14,2 W
911401569144	DN392B LED18/830 PSD D200 AL WP GCG2HE	14,2 W
911401571444	DN394B LED38/840 P29PSD D200 AL GMG2HE	29,3 W
911401572644	DN393B LED25/840 P20PSD D200 AL GMG2HE	19,9 W
911401574944	DN392B LED18/865 P14PSD D200 AL GMG2HE	14,2 W

Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya
911401575044	DN392B LED18/840 P14PSD D200 AL GMG2HE	14,2 W
911401575144	DN392B LED18/830 P14PSD D200 AL GMG2HE	14,2 W
911401575544	DN392B LED18/865 PSD D200 AL GCG2HE	14,2 W
911401575644	DN392B LED18/840 PSD D200 AL GCG2HE	14,2 W
911401575744	DN392B LED18/830 PSD D200 AL GCG2HE	14,2 W
911401539944	DN392X LED20/840 P15L1W D150 WH GMG2HE	15 W
911401528844	DN392B LED22/865 P16PSU D150 WH GMG2HE	16 W
911401528944	DN392B LED22/840 P16PSU D150 WH GMG2HE	16 W
911401529044	DN392B LED22/830 P16PSU D150 WH GMG2HE	16 W
911401531244	DN392B LED20/865 P14PSU D150 WH GMG2HE	14,4 W
911401531344	DN392B LED20/840 P14PSU D150 WH GMG2HE	14,4 W
911401531444	DN392B LED20/830 P14PSU D150 WH GMG2HE	14,4 W
911401532444	DN391B LED13/865 P10PSU D150 WH GMG2HE	9,8 W
911401532544	DN391B LED13/840 P10PSU D150 WH GMG2HE	9,8 W
911401532644	DN391B LED13/830 P10PSU D150 WH GMG2HE	9,8 W

Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya
911401537344	DN392X LED20/865 P15WIA D150 WH G2HE	15 W
911401538544	DN392X LED20/840 P15WIA D150 WH G2HE	15 W
911401566544	DN392B LED19/865 P14PSD D150 WH GMG2HE	13,4 W
911401566644	DN392B LED19/840 P14PSD D150 WH GMG2HE	13,4 W
911401566744	DN392B LED19/830 P14PSD D150 WH GMG2HE	13,4 W
911401574044	DN392B LED23/865 P17PSD D150 WH GMG2HE	17,3 W
911401576444	DN392B LED19/865 PSD D150 WH GCG2HE	13,4 W
911401576544	DN392B LED19/840 PSD D150 WH GCG2HE	13,4 W
911401576644	DN392B LED19/830 PSD D150 WH GCG2HE	13,4 W
911401577044	DN391B LED13/865 P11PSD D150 WH GMG2HE	10,6 W
911401577144	DN391B LED13/840 P11PSD D150 WH GMG2HE	10,6 W
911401577244	DN391B LED13/830 P11PSD D150 WH GMG2HE	10,6 W
911401577644	DN391B LED13/865 PSD D150 WH GCG2HE	10,6 W
911401577744	DN391B LED13/840 PSD D150 WH GCG2HE	10,6 W
911401577844	DN391B LED13/830 PSD D150 WH GCG2HE	10,6 W

Kontrol dan Peredupan

Order Code	Full Product Name	Dapat diredupkan	Tingkat redup maksimum
911401533644	DN391B LED15/865 P11PSU D100 WH GMG2HE	Tidak	Tidak berlaku
911401533744	DN391B LED15/840 P11PSU D100 WH GMG2HE	Tidak	Tidak berlaku
911401534844	DN391B LED12/865 P10PSU D100 WH GMG2HE	Tidak	Tidak berlaku
911401534944	DN391B LED12/840 P10PSU D100 WH GMG2HE	Tidak	Tidak berlaku
911401535044	DN391B LED12/830 P10PSU D100 WH GMG2HE	Tidak	Tidak berlaku
911401536144	DN390B LED7/865 P6PSU D100 WH GMG2HE	Tidak	Tidak berlaku
911401536244	DN390B LED7/840 P6PSU D100 WH GMG2HE	Tidak	Tidak berlaku
911401536344	DN390B LED7/830 P6PSU D100 WH GMG2HE	Tidak	Tidak berlaku
911401578244	DN391B LED15/865 P12PSD D100 WH GMG2HE	DALI	1%
911401578344	DN391B LED15/840 P12PSD D100 WH GMG2HE	DALI	1%
911401578444	DN391B LED15/830 P12PSD D100 WH GMG2HE	DALI	1%
911401578844	DN391B LED15/865 PSD D100 WH GCG2HE	DALI	1%
911401578944	DN391B LED15/840 PSD D100 WH GCG2HE	DALI	1%
911401579044	DN391B LED15/830 PSD D100 WH GCG2HE	DALI	1%
911401579444	DN391B LED12/865 P10PSD D100 WH GMG2HE	DALI	1%
911401579544	DN391B LED12/840 P10PSD D100 WH GMG2HE	DALI	1%

Order Code	Full Product Name	Dapat diredupkan	Tingkat redup maksimum
911401579644	DN391B LED12/830 P10PSD D100 WH GMG2HE	DALI	1%
911401580044	DN391B LED12/865 PSD D100 WH GCG2HE	DALI	1%
911401580144	DN391B LED12/840 PSD D100 WH GCG2HE	DALI	1%
911401580244	DN391B LED12/830 PSD D100 WH GCG2HE	DALI	1%
911401521944	DN392B LED20/865 P16PSU D150 ALWP GMG2HE	Tidak	Tidak berlaku
911401522044	DN392B LED20/840 P16PSU D150 ALWP GMG2HE	Tidak	Tidak berlaku
911401523144	DN392B LED18/865 P14PSU D150 ALWP GMG2HE	Tidak	Tidak berlaku
911401523244	DN392B LED18/840 P14PSU D150 ALWP GMG2HE	Tidak	Tidak berlaku
911401523744	DN391B LED12/865 P10PSU D150 ALWP GMG2HE	Tidak	Tidak berlaku
911401523844	DN391B LED12/840 P10PSU D150 ALWP GMG2HE	Tidak	Tidak berlaku
911401528544	DN392B LED20/865 P16PSU D150 AL GMG2HE	Tidak	Tidak berlaku
911401528644	DN392B LED20/840 P16PSU D150 AL GMG2HE	Tidak	Tidak berlaku
911401530944	DN392B LED18/865 P14PSU D150 AL GMG2HE	Tidak	Tidak berlaku
911401531044	DN392B LED18/840 P14PSU D150 AL GMG2HE	Tidak	Tidak berlaku
911401532144	DN391B LED12/865 P10PSU D150 AL GMG2HE	Tidak	Tidak berlaku
911401532244	DN391B LED12/840 P10PSU D150 AL GMG2HE	Tidak	Tidak berlaku

Order Code	Full Product Name	Dapat diredupkan	Tingkat redup maksimum
911401537244	DN392X LED18/865 P15WIA D150 AL G2HE	DALI	1%
911401538444	DN392X LED18/840 P15WIA D150 AL G2HE	DALI	1%
911401565944	DN392B LED18/865 P14PSD D150 ALWP GMG2HE	DALI	1%
911401566044	DN392B LED18/840 P14PSD D150 ALWP GMG2HE	DALI	1%
911401566144	DN392B LED18/830 P14PSD D150 ALWP GMG2HE	DALI	1%
911401566244	DN392B LED18/865 P14PSD D150 AL GMG2HE	DALI	1%
911401566344	DN392B LED18/840 P14PSD D150 AL GMG2HE	DALI	1%
911401566444	DN392B LED18/830 P14PSD D150 AL GMG2HE	DALI	1%
911401568044	DN392B LED22/865 P17PSD D150 ALWP GMG2HE	DALI	1%
911401568144	DN392B LED22/840 P17PSD D150 ALWP GMG2HE	DALI	1%
911401568244	DN392B LED22/830 P17PSD D150 ALWP GMG2HE	DALI	1%
911401568344	DN392B LED22/865 PSD D150 AL WP GCG2HE	DALI	1%
911401568444	DN392B LED22/840 PSD D150 AL WP GCG2HE	DALI	1%
911401568544	DN392B LED22/830 PSD D150 AL WP GCG2HE	DALI	1%
911401569244	DN392B LED18/865 PSD D150 AL WP GCG2HE	DALI	1%
911401569344	DN392B LED18/840 PSD D150 AL WP GCG2HE	DALI	1%
911401569444	DN392B LED18/830 PSD D150 AL WP GCG2HE	DALI	1%
911401569544	DN391B LED12/865 P11PSD D150 ALWP GMG2HE	DALI	1%
911401569644	DN391B LED12/840 P11PSD D150 ALWP GMG2HE	DALI	1%
911401569744	DN391B LED12/830 P11PSD D150 ALWP GMG2HE	DALI	1%
911401569844	DN391B LED12/865 PSD D150 AL WP GCG2HE	DALI	1%
911401569944	DN391B LED12/840 PSD D150 AL WP GCG2HE	DALI	1%
911401570044	DN391B LED12/830 PSD D150 AL WP GCG2HE	DALI	1%
911401573744	DN392B LED22/865 P17PSD D150 AL GMG2HE	DALI	1%
911401573844	DN392B LED22/840 P17PSD D150 AL GMG2HE	DALI	1%

Order Code	Full Product Name	Dapat diredupkan	Tingkat redup maksimum
911401573944	DN392B LED22/830 P17PSD D150 AL GMG2HE	DALI	1%
911401574344	DN392B LED22/865 PSD D150 AL GCG2HE	DALI	1%
911401574444	DN392B LED22/840 PSD D150 AL GCG2HE	DALI	1%
911401574544	DN392B LED22/830 PSD D150 AL GCG2HE	DALI	1%
911401576144	DN392B LED18/865 PSD D150 AL GCG2HE	DALI	1%
911401576244	DN392B LED18/840 PSD D150 AL GCG2HE	DALI	1%
911401576344	DN392B LED18/830 PSD D150 AL GCG2HE	DALI	1%
911401576744	DN391B LED12/865 P11PSD D150 AL GMG2HE	DALI	1%
911401576844	DN391B LED12/840 P11PSD D150 AL GMG2HE	DALI	1%
911401576944	DN391B LED12/830 P11PSD D150 AL GMG2HE	DALI	1%
911401577344	DN391B LED12/865 PSD D150 AL GCG2HE	DALI	1%
911401577444	DN391B LED12/840 PSD D150 AL GCG2HE	DALI	1%
911401577544	DN391B LED12/830 PSD D150 AL GCG2HE	DALI	1%
911401540744	DN391X LED15/840 P11L1W D100 WH GMG2HE	DALI	1%
911401525544	DN390B LED7/865 P6PSU D100 AL WP GMG2HE	Tidak	Tidak berlaku
911401570144	DN391B LED14/865 P12PSD D100 ALWP GMG2HE	DALI	1%
911401570244	DN391B LED14/840 P12PSD D100 ALWP GMG2HE	DALI	1%
911401570344	DN391B LED14/830 P12PSD D100 ALWP GMG2HE	DALI	1%
911401570444	DN391B LED14/865 PSD D100 AL WP GCG2HE	DALI	1%
911401570544	DN391B LED14/840 PSD D100 AL WP GCG2HE	DALI	1%
911401570644	DN391B LED14/830 PSD D100 AL WP GCG2HE	DALI	1%
911401570744	DN391B LED12/865 P10PSD D100 ALWP GMG2HE	DALI	1%
911401570844	DN391B LED12/840 P10PSD D100 ALWP GMG2HE	DALI	1%
911401570944	DN391B LED12/830 P10PSD D100 ALWP GMG2HE	DALI	1%
911401571044	DN391B LED12/865 PSD D100 AL WP GCG2HE	DALI	1%

Order Code	Full Product Name	Dapat diredupkan	Tingkat redup maksimum
911401571144	DN391B LED12/840 PSD D100 AL WP GCG2HE	DALI	1%
911401571244	DN391B LED12/830 PSD D100 AL WP GCG2HE	DALI	1%
911401577944	DN391B LED14/865 P12PSD D100 AL GMG2HE	DALI	1%
911401578044	DN391B LED14/840 P12PSD D100 AL GMG2HE	DALI	1%
911401578144	DN391B LED14/830 P12PSD D100 AL GMG2HE	DALI	1%
911401578544	DN391B LED14/865 PSD D100 AL GCG2HE	DALI	1%
911401578644	DN391B LED14/840 PSD D100 AL GCG2HE	DALI	1%
911401578744	DN391B LED14/830 PSD D100 AL GCG2HE	DALI	1%
911401579144	DN391B LED12/865 P10PSD D100 AL GMG2HE	DALI	1%
911401579244	DN391B LED12/840 P10PSD D100 AL GMG2HE	DALI	1%
911401579344	DN391B LED12/830 P10PSD D100 AL GMG2HE	DALI	1%
911401579744	DN391B LED12/865 PSD D100 AL GCG2HE	DALI	1%
911401579844	DN391B LED12/840 PSD D100 AL GCG2HE	DALI	1%
911401579944	DN391B LED12/830 PSD D100 AL GCG2HE	DALI	1%
911401526444	DN394B LED40/865 P29PSU D200 WH GMG2HE	Tidak	Tidak berlaku
911401526544	DN394B LED40/840 P29PSU D200 WH GMG2HE	Tidak	Tidak berlaku
911401526644	DN394B LED40/830 P29PSU D200 WH GMG2HE	Tidak	Tidak berlaku
911401527644	DN393B LED26/865 P19PSU D200 WH GMG2HE	Tidak	Tidak berlaku
911401527744	DN393B LED26/840 P19PSU D200 WH GMG2HE	Tidak	Tidak berlaku
911401527844	DN393B LED26/830 P19PSU D200 WH GMG2HE	Tidak	Tidak berlaku
911401530044	DN392B LED20/865 P14PSU D200 WH GMG2HE	Tidak	Tidak berlaku
911401530144	DN392B LED20/840 P14PSU D200 WH GMG2HE	Tidak	Tidak berlaku
911401530244	DN392B LED20/830 P14PSU D200 WH GMG2HE	Tidak	Tidak berlaku
911401537144	DN393X LED26/865 P20WIA D200 WH G2HE	DALI	1%
911401538344	DN393X LED26/840 P20WIA D200 WH G2HE	DALI	1%

Order Code	Full Product Name	Dapat diredupkan	Tingkat redup maksimum
911401571744	DN394B LED40/840 P29PSD D200 WH GMG2HE	DALI	1%
911401572844	DN393B LED26/865 P20PSD D200 WH GMG2HE	DALI	1%
911401572944	DN393B LED26/840 P20PSD D200 WH GMG2HE	DALI	1%
911401575244	DN392B LED18/865 P14PSD D200 WH GMG2HE	DALI	1%
911401575344	DN392B LED18/840 P14PSD D200 WH GMG2HE	DALI	1%
911401575444	DN392B LED18/830 P14PSD D200 WH GMG2HE	DALI	1%
911401575844	DN392B LED18/865 PSD D200 WH GCG2HE	DALI	1%
911401575944	DN392B LED18/840 PSD D200 WH GCG2HE	DALI	1%
911401576044	DN392B LED18/830 PSD D200 WH GCG2HE	DALI	1%
911401520744	DN394B LED38/865 P29PSU D200 ALWP GMG2HE	Tidak	Tidak berlaku
911401520844	DN394B LED38/840 P29PSU D200 ALWP GMG2HE	Tidak	Tidak berlaku
911401521344	DN393B LED25/865 P19PSU D200 ALWP GMG2HE	Tidak	Tidak berlaku
911401521444	DN393B LED25/840 P19PSU D200 ALWP GMG2HE	Tidak	Tidak berlaku
911401522544	DN392B LED18/865 P14PSU D200 ALWP GMG2HE	Tidak	Tidak berlaku
911401522644	DN392B LED18/840 P14PSU D200 ALWP GMG2HE	Tidak	Tidak berlaku
911401526144	DN394B LED38/865 P29PSU D200 AL GMG2HE	Tidak	Tidak berlaku
911401526244	DN394B LED38/840 P29PSU D200 AL GMG2HE	Tidak	Tidak berlaku
911401527344	DN393B LED25/865 P19PSU D200 AL GMG2HE	Tidak	Tidak berlaku
911401527444	DN393B LED25/840 P19PSU D200 AL GMG2HE	Tidak	Tidak berlaku
911401527544	DN393B LED25/830 P19PSU D200 AL GMG2HE	Tidak	Tidak berlaku
911401529744	DN392B LED18/865 P14PSU D200 AL GMG2HE	Tidak	Tidak berlaku
911401529844	DN392B LED18/840 P14PSU D200 AL GMG2HE	Tidak	Tidak berlaku
911401537044	DN393X LED25/865 P20WIA D200 AL G2HE	DALI	1%
911401538244	DN393X LED25/840 P20WIA D200 AL G2HE	DALI	1%
911401566944	DN394B LED38/840 P29PSD D200 ALWP GMG2HE	DALI	1%

Order Code	Full Product Name	Dapat diredupkan	Tingkat redup maksimum
911401567544	DN393B LED25/840 P20PSD D200 ALWP GMG2HE	DALI	1%
911401568644	DN392B LED18/865 P14PSD D200 ALWP GMG2HE	DALI	1%
911401568744	DN392B LED18/840 P14PSD D200 ALWP GMG2HE	DALI	1%
911401568844	DN392B LED18/830 P14PSD D200 ALWP GMG2HE	DALI	1%
911401568944	DN392B LED18/865 PSD D200 AL WP GCG2HE	DALI	1%
911401569044	DN392B LED18/840 PSD D200 AL WP GCG2HE	DALI	1%
911401569144	DN392B LED18/830 PSD D200 AL WP GCG2HE	DALI	1%
911401571444	DN394B LED38/840 P29PSD D200 AL GMG2HE	DALI	1%
911401572644	DN393B LED25/840 P20PSD D200 AL GMG2HE	DALI	1%
911401574944	DN392B LED18/865 P14PSD D200 AL GMG2HE	DALI	1%
911401575044	DN392B LED18/840 P14PSD D200 AL GMG2HE	DALI	1%
911401575144	DN392B LED18/830 P14PSD D200 AL GMG2HE	DALI	1%
911401575544	DN392B LED18/865 PSD D200 AL GCG2HE	DALI	1%
911401575644	DN392B LED18/840 PSD D200 AL GCG2HE	DALI	1%
911401575744	DN392B LED18/830 PSD D200 AL GCG2HE	DALI	1%
911401539944	DN392X LED20/840 P15L1W D150 WH GMG2HE	DALI	1%
911401528844	DN392B LED22/865 P16PSU D150 WH GMG2HE	Tidak	Tidak berlaku
911401528944	DN392B LED22/840 P16PSU D150 WH GMG2HE	Tidak	Tidak berlaku
911401529044	DN392B LED22/830 P16PSU D150 WH GMG2HE	Tidak	Tidak berlaku
911401531244	DN392B LED20/865 P14PSU D150 WH GMG2HE	Tidak	Tidak berlaku

Mekanis dan Housing

Order Code	Full Product Name	Warna Housing	Kode perlindungan masuknya debu dan air
911401533644	DN391B LED15/865 P11PSU D100 WH GMG2HE	Aluminium	IP20
911401533744	DN391B LED15/840 P11PSU D100 WH GMG2HE	Aluminium	IP20

Order Code	Full Product Name	Dapat diredupkan	Tingkat redup maksimum
911401531344	DN392B LED20/840 P14PSU D150 WH GMG2HE	Tidak	Tidak berlaku
911401531444	DN392B LED20/830 P14PSU D150 WH GMG2HE	Tidak	Tidak berlaku
911401532444	DN391B LED13/865 P10PSU D150 WH GMG2HE	Tidak	Tidak berlaku
911401532544	DN391B LED13/840 P10PSU D150 WH GMG2HE	Tidak	Tidak berlaku
911401532644	DN391B LED13/830 P10PSU D150 WH GMG2HE	Tidak	Tidak berlaku
911401537344	DN392X LED20/865 P15WIA D150 WH G2HE	DALI	1%
911401538544	DN392X LED20/840 P15WIA D150 WH G2HE	DALI	1%
911401566544	DN392B LED19/865 P14PSD D150 WH GMG2HE	DALI	1%
911401566644	DN392B LED19/840 P14PSD D150 WH GMG2HE	DALI	1%
911401566744	DN392B LED19/830 P14PSD D150 WH GMG2HE	DALI	1%
911401574044	DN392B LED23/865 P17PSD D150 WH GMG2HE	DALI	1%
911401576444	DN392B LED19/865 PSD D150 WH GCG2HE	DALI	1%
911401576544	DN392B LED19/840 PSD D150 WH GCG2HE	DALI	1%
911401576644	DN392B LED19/830 PSD D150 WH GCG2HE	DALI	1%
911401577044	DN391B LED13/865 P11PSD D150 WH GMG2HE	DALI	1%
911401577144	DN391B LED13/840 P11PSD D150 WH GMG2HE	DALI	1%
911401577244	DN391B LED13/830 P11PSD D150 WH GMG2HE	DALI	1%
911401577644	DN391B LED13/865 PSD D150 WH GCG2HE	DALI	1%
911401577744	DN391B LED13/840 PSD D150 WH GCG2HE	DALI	1%
911401577844	DN391B LED13/830 PSD D150 WH GCG2HE	DALI	1%

Order Code	Full Product Name	Warna Housing	Kode perlindungan masuknya debu dan air
911401534844	DN391B LED12/865 P10PSU D100 WH GMG2HE	Aluminium	IP20
911401534944	DN391B LED12/840 P10PSU D100 WH GMG2HE	Aluminium	IP20

Order Code	Full Product Name	Warna Housing	Kode perlindungan masuknya debu dan air
911401535044	DN391B LED12/830 P10PSU D100 WH GMG2HE	Aluminium	IP20
911401536144	DN390B LED7/865 P6PSU D100 WH GMG2HE	Aluminium	IP20
911401536244	DN390B LED7/840 P6PSU D100 WH GMG2HE	Aluminium	IP20
911401536344	DN390B LED7/830 P6PSU D100 WH GMG2HE	Aluminium	IP20
911401578244	DN391B LED15/865 P12PSD D100 WH GMG2HE	Aluminium dan RAL (harus didefinisikan)	IP20
911401578344	DN391B LED15/840 P12PSD D100 WH GMG2HE	Aluminium dan RAL (harus didefinisikan)	IP20
911401578444	DN391B LED15/830 P12PSD D100 WH GMG2HE	Aluminium dan RAL (harus didefinisikan)	IP20
911401578844	DN391B LED15/865 PSD D100 WH GCG2HE	Aluminium dan RAL (harus didefinisikan)	IP20
911401578944	DN391B LED15/840 PSD D100 WH GCG2HE	Aluminium dan RAL (harus didefinisikan)	IP20
911401579044	DN391B LED15/830 PSD D100 WH GCG2HE	Aluminium dan RAL (harus didefinisikan)	IP20
911401579444	DN391B LED12/865 P10PSD D100 WH GMG2HE	Aluminium dan RAL (harus didefinisikan)	IP20
911401579544	DN391B LED12/840 P10PSD D100 WH GMG2HE	Aluminium dan RAL (harus didefinisikan)	IP20
911401579644	DN391B LED12/830 P10PSD D100 WH GMG2HE	Aluminium dan RAL (harus didefinisikan)	IP20
911401580044	DN391B LED12/865 PSD D100 WH GCG2HE	Aluminium dan RAL (harus didefinisikan)	IP20
911401580144	DN391B LED12/840 PSD D100 WH GCG2HE	Aluminium dan RAL (harus didefinisikan)	IP20
911401580244	DN391B LED12/830 PSD D100 WH GCG2HE	Aluminium dan RAL (harus didefinisikan)	IP20
911401521944	DN392B LED20/865 P16PSU D150 ALWP GMG2HE	Aluminium	IP20/54
911401522044	DN392B LED20/840 P16PSU D150 ALWP GMG2HE	Aluminium	IP20/54
911401523144	DN392B LED18/865 P14PSU D150 ALWP GMG2HE	Aluminium	IP20/54
911401523244	DN392B LED18/840 P14PSU D150 ALWP GMG2HE	Aluminium	IP20/54
911401523744	DN391B LED12/865 P10PSU D150 ALWP GMG2HE	Aluminium	IP20/54
911401523844	DN391B LED12/840 P10PSU D150 ALWP GMG2HE	Aluminium	IP20/54
911401528544	DN392B LED20/865 P16PSU D150 AL GMG2HE	Aluminium	IP20
911401528644	DN392B LED20/840 P16PSU D150 AL GMG2HE	Aluminium	IP20

Order Code	Full Product Name	Warna Housing	Kode perlindungan masuknya debu dan air
911401530944	DN392B LED18/865 P14PSU D150 AL GMG2HE	Aluminium	IP20
911401531044	DN392B LED18/840 P14PSU D150 AL GMG2HE	Aluminium	IP20
911401532144	DN391B LED12/865 P10PSU D150 AL GMG2HE	Aluminium	IP20
911401532244	DN391B LED12/840 P10PSU D150 AL GMG2HE	Aluminium	IP20
911401537244	DN392X LED18/865 P15WIA D150 AL G2HE	Aluminium	IP20
911401538444	DN392X LED18/840 P15WIA D150 AL G2HE	Aluminium	IP20
911401565944	DN392B LED18/865 P14PSD D150 ALWP GMG2HE	Aluminium dan RAL (harus didefinisikan)	IP20/54
911401566044	DN392B LED18/840 P14PSD D150 ALWP GMG2HE	Aluminium dan RAL (harus didefinisikan)	IP20/54
911401566144	DN392B LED18/830 P14PSD D150 ALWP GMG2HE	Aluminium dan RAL (harus didefinisikan)	IP20/54
911401566244	DN392B LED18/865 P14PSD D150 AL GMG2HE	Aluminium dan RAL (harus didefinisikan)	IP20
911401566344	DN392B LED18/840 P14PSD D150 AL GMG2HE	Aluminium dan RAL (harus didefinisikan)	IP20
911401566444	DN392B LED18/830 P14PSD D150 AL GMG2HE	Aluminium dan RAL (harus didefinisikan)	IP20
911401568044	DN392B LED22/865 P17PSD D150 ALWP GMG2HE	Aluminium dan RAL (harus didefinisikan)	IP20/54
911401568144	DN392B LED22/840 P17PSD D150 ALWP GMG2HE	Aluminium dan RAL (harus didefinisikan)	IP20/54
911401568244	DN392B LED22/830 P17PSD D150 ALWP GMG2HE	Aluminium dan RAL (harus didefinisikan)	IP20/54
911401568344	DN392B LED22/865 PSD D150 AL WP GCG2HE	Aluminium dan RAL (harus didefinisikan)	IP20/54
911401568444	DN392B LED22/840 PSD D150 AL WP GCG2HE	Aluminium dan RAL (harus didefinisikan)	IP20/54
911401568544	DN392B LED22/830 PSD D150 AL WP GCG2HE	Aluminium dan RAL (harus didefinisikan)	IP20/54
911401569244	DN392B LED18/865 PSD D150 AL WP GCG2HE	Aluminium dan RAL (harus didefinisikan)	IP20/54
911401569344	DN392B LED18/840 PSD D150 AL WP GCG2HE	Aluminium dan RAL (harus didefinisikan)	IP20/54
911401569444	DN392B LED18/830 PSD D150 AL WP GCG2HE	Aluminium dan RAL (harus didefinisikan)	IP20/54
911401569544	DN391B LED12/865 P11PSD D150 ALWP GMG2HE	Aluminium dan RAL (harus didefinisikan)	IP20/54
911401569644	DN391B LED12/840 P11PSD D150 ALWP GMG2HE	Aluminium dan RAL (harus didefinisikan)	IP20/54
911401569744	DN391B LED12/830 P11PSD D150 ALWP GMG2HE	Aluminium dan RAL (harus didefinisikan)	IP20/54

Order Code	Full Product Name	Warna Housing	Kode perlindungan masuknya debu dan air
911401569844	DN391B LED12/865 PSD D150 AL WP GCG2HE	Aluminium dan RAL (harus didefinisikan)	IP20/54
911401569944	DN391B LED12/840 PSD D150 AL WP GCG2HE	Aluminium dan RAL (harus didefinisikan)	IP20/54
911401570044	DN391B LED12/830 PSD D150 AL WP GCG2HE	Aluminium dan RAL (harus didefinisikan)	IP20/54
911401573744	DN392B LED22/865 P17PSD D150 AL GMG2HE	Aluminium dan RAL (harus didefinisikan)	IP20
911401573844	DN392B LED22/840 P17PSD D150 AL GMG2HE	Aluminium dan RAL (harus didefinisikan)	IP20
911401573944	DN392B LED22/830 P17PSD D150 AL GMG2HE	Aluminium dan RAL (harus didefinisikan)	IP20
911401574344	DN392B LED22/865 PSD D150 AL GCG2HE	Aluminium dan RAL (harus didefinisikan)	IP20
911401574444	DN392B LED22/840 PSD D150 AL GCG2HE	Aluminium dan RAL (harus didefinisikan)	IP20
911401574544	DN392B LED22/830 PSD D150 AL GCG2HE	Aluminium dan RAL (harus didefinisikan)	IP20
911401576144	DN392B LED18/865 PSD D150 AL GCG2HE	Aluminium dan RAL (harus didefinisikan)	IP20
911401576244	DN392B LED18/840 PSD D150 AL GCG2HE	Aluminium dan RAL (harus didefinisikan)	IP20
911401576344	DN392B LED18/830 PSD D150 AL GCG2HE	Aluminium dan RAL (harus didefinisikan)	IP20
911401576744	DN391B LED12/865 P11PSD D150 AL GMG2HE	Aluminium dan RAL (harus didefinisikan)	IP20
911401576844	DN391B LED12/840 P11PSD D150 AL GMG2HE	Aluminium dan RAL (harus didefinisikan)	IP20
911401576944	DN391B LED12/830 P11PSD D150 AL GMG2HE	Aluminium dan RAL (harus didefinisikan)	IP20
911401577344	DN391B LED12/865 PSD D150 AL GCG2HE	Aluminium dan RAL (harus didefinisikan)	IP20
911401577444	DN391B LED12/840 PSD D150 AL GCG2HE	Aluminium dan RAL (harus didefinisikan)	IP20
911401577544	DN391B LED12/830 PSD D150 AL GCG2HE	Aluminium dan RAL (harus didefinisikan)	IP20
911401540744	DN391X LED15/840 P11L1W D100 WH GMG2HE	Aluminium dan RAL (harus didefinisikan)	IP20
911401525544	DN390B LED7/865 P6PSU D100 AL WP GMG2HE	Aluminium	IP20/54
911401570144	DN391B LED14/865 P12PSD D100 ALWP GMG2HE	Aluminium dan RAL (harus didefinisikan)	IP20/54
911401570244	DN391B LED14/840 P12PSD D100 ALWP GMG2HE	Aluminium dan RAL (harus didefinisikan)	IP20/54
911401570344	DN391B LED14/830 P12PSD D100 ALWP GMG2HE	Aluminium dan RAL (harus didefinisikan)	IP20/54
911401570444	DN391B LED14/865 PSD D100 AL WP GCG2HE	Aluminium dan RAL (harus didefinisikan)	IP20/54

Order Code	Full Product Name	Warna Housing	Kode perlindungan masuknya debu dan air
911401570544	DN391B LED14/840 PSD D100 AL WP GCG2HE	Aluminium dan RAL (harus didefinisikan)	IP20/54
911401570644	DN391B LED14/830 PSD D100 AL WP GCG2HE	Aluminium dan RAL (harus didefinisikan)	IP20/54
911401570744	DN391B LED12/865 P10PSD D100 ALWP GMG2HE	Aluminium dan RAL (harus didefinisikan)	IP20/54
911401570844	DN391B LED12/840 P10PSD D100 ALWP GMG2HE	Aluminium dan RAL (harus didefinisikan)	IP20/54
911401570944	DN391B LED12/830 P10PSD D100 ALWP GMG2HE	Aluminium dan RAL (harus didefinisikan)	IP20/54
911401571044	DN391B LED12/865 PSD D100 AL WP GCG2HE	Aluminium dan RAL (harus didefinisikan)	IP20/54
911401571144	DN391B LED12/840 PSD D100 AL WP GCG2HE	Aluminium dan RAL (harus didefinisikan)	IP20/54
911401571244	DN391B LED12/830 PSD D100 AL WP GCG2HE	Aluminium dan RAL (harus didefinisikan)	IP20/54
911401577944	DN391B LED14/865 P12PSD D100 AL GMG2HE	Aluminium dan RAL (harus didefinisikan)	IP20
911401578044	DN391B LED14/840 P12PSD D100 AL GMG2HE	Aluminium dan RAL (harus didefinisikan)	IP20
911401578144	DN391B LED14/830 P12PSD D100 AL GMG2HE	Aluminium dan RAL (harus didefinisikan)	IP20
911401578544	DN391B LED14/865 PSD D100 AL GCG2HE	Aluminium dan RAL (harus didefinisikan)	IP20
911401578644	DN391B LED14/840 PSD D100 AL GCG2HE	Aluminium dan RAL (harus didefinisikan)	IP20
911401578744	DN391B LED14/830 PSD D100 AL GCG2HE	Aluminium dan RAL (harus didefinisikan)	IP20
911401579144	DN391B LED12/865 P10PSD D100 AL GMG2HE	Aluminium dan RAL (harus didefinisikan)	IP20
911401579244	DN391B LED12/840 P10PSD D100 AL GMG2HE	Aluminium dan RAL (harus didefinisikan)	IP20
911401579344	DN391B LED12/830 P10PSD D100 AL GMG2HE	Aluminium dan RAL (harus didefinisikan)	IP20
911401579744	DN391B LED12/865 PSD D100 AL GCG2HE	Aluminium dan RAL (harus didefinisikan)	IP20
911401579844	DN391B LED12/840 PSD D100 AL GCG2HE	Aluminium dan RAL (harus didefinisikan)	IP20
911401579944	DN391B LED12/830 PSD D100 AL GCG2HE	Aluminium dan RAL (harus didefinisikan)	IP20
911401526444	DN394B LED40/865 P29PSU D200 WH GMG2HE	Aluminium	IP20
911401526544	DN394B LED40/840 P29PSU D200 WH GMG2HE	Aluminium	IP20
911401526644	DN394B LED40/830 P29PSU D200 WH GMG2HE	Aluminium	IP20
911401527644	DN393B LED26/865 P19PSU D200 WH GMG2HE	Aluminium	IP20

Order Code	Full Product Name	Warna Housing	Kode perlindungan masuknya debu dan air
911401527744	DN393B LED26/840 P19PSU D200 WH GMG2HE	Aluminium	IP20
911401527844	DN393B LED26/830 P19PSU D200 WH GMG2HE	Aluminium	IP20
911401530044	DN392B LED20/865 P14PSU D200 WH GMG2HE	Aluminium	IP20
911401530144	DN392B LED20/840 P14PSU D200 WH GMG2HE	Aluminium	IP20
911401530244	DN392B LED20/830 P14PSU D200 WH GMG2HE	Aluminium	IP20
911401537144	DN393X LED26/865 P20WIA D200 WH G2HE	Aluminium	IP20
911401538344	DN393X LED26/840 P20WIA D200 WH G2HE	Aluminium	IP20
911401571744	DN394B LED40/840 P29PSD D200 WH GMG2HE	Aluminium dan RAL (harus didefinisikan)	IP20
911401572844	DN393B LED26/865 P20PSD D200 WH GMG2HE	Aluminium dan RAL (harus didefinisikan)	IP20
911401572944	DN393B LED26/840 P20PSD D200 WH GMG2HE	Aluminium dan RAL (harus didefinisikan)	IP20
911401575244	DN392B LED18/865 P14PSD D200 WH GMG2HE	Aluminium dan RAL (harus didefinisikan)	IP20
911401575344	DN392B LED18/840 P14PSD D200 WH GMG2HE	Aluminium dan RAL (harus didefinisikan)	IP20
911401575444	DN392B LED18/830 P14PSD D200 WH GMG2HE	Aluminium dan RAL (harus didefinisikan)	IP20
911401575844	DN392B LED18/865 PSD D200 WH GCG2HE	Aluminium dan RAL (harus didefinisikan)	IP20
911401575944	DN392B LED18/840 PSD D200 WH GCG2HE	Aluminium dan RAL (harus didefinisikan)	IP20
911401576044	DN392B LED18/830 PSD D200 WH GCG2HE	Aluminium dan RAL (harus didefinisikan)	IP20
911401520744	DN394B LED38/865 P29PSU D200 ALWP GMG2HE	Aluminium	IP20/54
911401520844	DN394B LED38/840 P29PSU D200 ALWP GMG2HE	Aluminium	IP20/54
911401521344	DN393B LED25/865 P19PSU D200 ALWP GMG2HE	Aluminium	IP20/54
911401521444	DN393B LED25/840 P19PSU D200 ALWP GMG2HE	Aluminium	IP20/54
911401522544	DN392B LED18/865 P14PSU D200 ALWP GMG2HE	Aluminium	IP20/54
911401522644	DN392B LED18/840 P14PSU D200 ALWP GMG2HE	Aluminium	IP20/54
911401526144	DN394B LED38/865 P29PSU D200 AL GMG2HE	Aluminium	IP20

Order Code	Full Product Name	Warna Housing	Kode perlindungan masuknya debu dan air
911401526244	DN394B LED38/840 P29PSU D200 AL GMG2HE	Aluminium	IP20
911401527344	DN393B LED25/865 P19PSU D200 AL GMG2HE	Aluminium	IP20
911401527444	DN393B LED25/840 P19PSU D200 AL GMG2HE	Aluminium	IP20
911401527544	DN393B LED25/830 P19PSU D200 AL GMG2HE	Aluminium	IP20
911401529744	DN392B LED18/865 P14PSU D200 AL GMG2HE	Aluminium	IP20
911401529844	DN392B LED18/840 P14PSU D200 AL GMG2HE	Aluminium	IP20
911401537044	DN393X LED25/865 P20WIA D200 AL G2HE	Aluminium	IP20
911401538244	DN393X LED25/840 P20WIA D200 AL G2HE	Aluminium	IP20
911401566944	DN394B LED38/840 P29PSD D200 ALWP GMG2HE	Aluminium dan RAL (harus didefinisikan)	IP20/54
911401567544	DN393B LED25/840 P20PSD D200 ALWP GMG2HE	Aluminium dan RAL (harus didefinisikan)	IP20/54
911401568644	DN392B LED18/865 P14PSD D200 ALWP GMG2HE	Aluminium dan RAL (harus didefinisikan)	IP20/54
911401568744	DN392B LED18/840 P14PSD D200 ALWP GMG2HE	Aluminium dan RAL (harus didefinisikan)	IP20/54
911401568844	DN392B LED18/830 P14PSD D200 ALWP GMG2HE	Aluminium dan RAL (harus didefinisikan)	IP20/54
911401568944	DN392B LED18/865 PSD D200 AL WP GCG2HE	Aluminium dan RAL (harus didefinisikan)	IP20/54
911401569044	DN392B LED18/840 PSD D200 AL WP GCG2HE	Aluminium dan RAL (harus didefinisikan)	IP20/54
911401569144	DN392B LED18/830 PSD D200 AL WP GCG2HE	Aluminium dan RAL (harus didefinisikan)	IP20/54
911401571444	DN394B LED38/840 P29PSD D200 AL GMG2HE	Aluminium dan RAL (harus didefinisikan)	IP20
911401572644	DN393B LED25/840 P20PSD D200 AL GMG2HE	Aluminium dan RAL (harus didefinisikan)	IP20
911401574944	DN392B LED18/865 P14PSD D200 AL GMG2HE	Aluminium dan RAL (harus didefinisikan)	IP20
911401575044	DN392B LED18/840 P14PSD D200 AL GMG2HE	Aluminium dan RAL (harus didefinisikan)	IP20
911401575144	DN392B LED18/830 P14PSD D200 AL GMG2HE	Aluminium dan RAL (harus didefinisikan)	IP20
911401575544	DN392B LED18/865 PSD D200 AL GCG2HE	Aluminium dan RAL (harus didefinisikan)	IP20
911401575644	DN392B LED18/840 PSD D200 AL GCG2HE	Aluminium dan RAL (harus didefinisikan)	IP20

Order Code	Full Product Name	Warna Housing	Kode perlindungan masuknya debu dan air
911401575744	DN392B LED18/830 PSD D200 AL GCG2HE	Aluminium dan RAL (harus didefinisikan)	IP20
911401539944	DN392X LED20/840 P15L1W D150 WH GMG2HE	Aluminium dan RAL (harus didefinisikan)	IP20
911401528844	DN392B LED22/865 P16PSU D150 WH GMG2HE	Aluminium	IP20
911401528944	DN392B LED22/840 P16PSU D150 WH GMG2HE	Aluminium	IP20
911401529044	DN392B LED22/830 P16PSU D150 WH GMG2HE	Aluminium	IP20
911401531244	DN392B LED20/865 P14PSU D150 WH GMG2HE	Aluminium	IP20
911401531344	DN392B LED20/840 P14PSU D150 WH GMG2HE	Aluminium	IP20
911401531444	DN392B LED20/830 P14PSU D150 WH GMG2HE	Aluminium	IP20
911401532444	DN391B LED13/865 P10PSU D150 WH GMG2HE	Aluminium	IP20
911401532544	DN391B LED13/840 P10PSU D150 WH GMG2HE	Aluminium	IP20
911401532644	DN391B LED13/830 P10PSU D150 WH GMG2HE	Aluminium	IP20
911401537344	DN392X LED20/865 P15WIA D150 WH G2HE	Aluminium	IP20
911401538544	DN392X LED20/840 P15WIA D150 WH G2HE	Aluminium	IP20

Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)

Order Code	Full Product Name	Kromatisitas awal	Toleransi fluks cahaya
911401533644	DN391B LED15/865 P11PSU D100 WH GMG2HE	5	+/-10%
911401533744	DN391B LED15/840 P11PSU D100 WH GMG2HE	5	+/-10%
911401534844	DN391B LED12/865 P10PSU D100 WH GMG2HE	5	+/-10%
911401534944	DN391B LED12/840 P10PSU D100 WH GMG2HE	5	+/-10%
911401535044	DN391B LED12/830 P10PSU D100 WH GMG2HE	5	+/-10%
911401536144	DN390B LED7/865 P6PSU D100 WH GMG2HE	5	+/-10%
911401536244	DN390B LED7/840 P6PSU D100 WH GMG2HE	5	+/-10%
911401536344	DN390B LED7/830 P6PSU D100 WH GMG2HE	5	+/-10%
911401578244	DN391B LED15/865 P12PSD D100 WH GMG2HE	5	-10% / +10%

Order Code	Full Product Name	Warna Housing	Kode perlindungan masuknya debu dan air
911401566544	DN392B LED19/865 P14PSD D150 WH GMG2HE	Aluminium dan RAL (harus didefinisikan)	IP20
911401566644	DN392B LED19/840 P14PSD D150 WH GMG2HE	Aluminium dan RAL (harus didefinisikan)	IP20
911401566744	DN392B LED19/830 P14PSD D150 WH GMG2HE	Aluminium dan RAL (harus didefinisikan)	IP20
911401574044	DN392B LED23/865 P17PSD D150 WH GMG2HE	Aluminium dan RAL (harus didefinisikan)	IP20
911401576444	DN392B LED19/865 PSD D150 WH GCG2HE	Aluminium dan RAL (harus didefinisikan)	IP20
911401576544	DN392B LED19/840 PSD D150 WH GCG2HE	Aluminium dan RAL (harus didefinisikan)	IP20
911401576644	DN392B LED19/830 PSD D150 WH GCG2HE	Aluminium dan RAL (harus didefinisikan)	IP20
911401577044	DN391B LED13/865 P11PSD D150 WH GMG2HE	Aluminium dan RAL (harus didefinisikan)	IP20
911401577144	DN391B LED13/840 P11PSD D150 WH GMG2HE	Aluminium dan RAL (harus didefinisikan)	IP20
911401577244	DN391B LED13/830 P11PSD D150 WH GMG2HE	Aluminium dan RAL (harus didefinisikan)	IP20
911401577644	DN391B LED13/865 PSD D150 WH GCG2HE	Aluminium dan RAL (harus didefinisikan)	IP20
911401577744	DN391B LED13/840 PSD D150 WH GCG2HE	Aluminium dan RAL (harus didefinisikan)	IP20
911401577844	DN391B LED13/830 PSD D150 WH GCG2HE	Aluminium dan RAL (harus didefinisikan)	IP20

Order Code	Full Product Name	Kromatisitas awal	Toleransi fluks cahaya
911401578344	DN391B LED15/840 P12PSD D100 WH GMG2HE	5	-10% / +10%
911401578444	DN391B LED15/830 P12PSD D100 WH GMG2HE	5	-10% / +10%
911401578844	DN391B LED15/865 PSD D100 WH GCG2HE	5	-10% / +10%
911401578944	DN391B LED15/840 PSD D100 WH GCG2HE	5	-10% / +10%
911401579044	DN391B LED15/830 PSD D100 WH GCG2HE	5	-10% / +10%
911401579444	DN391B LED12/865 P10PSD D100 WH GMG2HE	5	-10% / +10%
911401579544	DN391B LED12/840 P10PSD D100 WH GMG2HE	5	-10% / +10%
911401579644	DN391B LED12/830 P10PSD D100 WH GMG2HE	5	-10% / +10%
911401580044	DN391B LED12/865 PSD D100 WH GCG2HE	5	-10% / +10%

Order Code	Full Product Name	Kromatisitas awal	Toleransi fluks cahaya
911401580144	DN391B LED12/840 PSD D100 WH GCG2HE	5	-10% / +10%
911401580244	DN391B LED12/830 PSD D100 WH GCG2HE	5	-10% / +10%
911401521944	DN392B LED20/865 P16PSU D150 ALWP GMG2HE	5	+/-10%
911401522044	DN392B LED20/840 P16PSU D150 ALWP GMG2HE	5	+/-10%
911401523144	DN392B LED18/865 P14PSU D150 ALWP GMG2HE	5	+/-10%
911401523244	DN392B LED18/840 P14PSU D150 ALWP GMG2HE	5	+/-10%
911401523744	DN391B LED12/865 P10PSU D150 ALWP GMG2HE	5	+/-10%
911401523844	DN391B LED12/840 P10PSU D150 ALWP GMG2HE	5	+/-10%
911401528544	DN392B LED20/865 P16PSU D150 AL GMG2HE	5	+/-10%
911401528644	DN392B LED20/840 P16PSU D150 AL GMG2HE	5	+/-10%
911401530944	DN392B LED18/865 P14PSU D150 AL GMG2HE	5	+/-10%
911401531044	DN392B LED18/840 P14PSU D150 AL GMG2HE	5	+/-10%
911401532144	DN391B LED12/865 P10PSU D150 AL GMG2HE	5	+/-10%
911401532244	DN391B LED12/840 P10PSU D150 AL GMG2HE	5	+/-10%
911401537244	DN392X LED18/865 P15WIA D150 AL G2HE	5	+/-10%
911401538444	DN392X LED18/840 P15WIA D150 AL G2HE	5	+/-10%
911401565944	DN392B LED18/865 P14PSD D150 ALWP GMG2HE	5	-10% / +10%
911401566044	DN392B LED18/840 P14PSD D150 ALWP GMG2HE	5	-10% / +10%
911401566144	DN392B LED18/830 P14PSD D150 ALWP GMG2HE	5	-10% / +10%
911401566244	DN392B LED18/865 P14PSD D150 AL GMG2HE	5	-10% / +10%
911401566344	DN392B LED18/840 P14PSD D150 AL GMG2HE	5	-10% / +10%
911401566444	DN392B LED18/830 P14PSD D150 AL GMG2HE	5	-10% / +10%
911401568044	DN392B LED22/865 P17PSD D150 ALWP GMG2HE	5	-10% / +10%
911401568144	DN392B LED22/840 P17PSD D150 ALWP GMG2HE	5	-10% / +10%
911401568244	DN392B LED22/830 P17PSD D150 ALWP GMG2HE	5	-10% / +10%

Order Code	Full Product Name	Kromatisitas awal	Toleransi fluks cahaya
911401568344	DN392B LED22/865 PSD D150 AL WP GCG2HE	5	-10% / +10%
911401568444	DN392B LED22/840 PSD D150 AL WP GCG2HE	5	-10% / +10%
911401568544	DN392B LED22/830 PSD D150 AL WP GCG2HE	5	-10% / +10%
911401569244	DN392B LED18/865 PSD D150 AL WP GCG2HE	5	-10% / +10%
911401569344	DN392B LED18/840 PSD D150 AL WP GCG2HE	5	-10% / +10%
911401569444	DN392B LED18/830 PSD D150 AL WP GCG2HE	5	-10% / +10%
911401569544	DN391B LED12/865 P11PSD D150 ALWP GMG2HE	5	-10% / +10%
911401569644	DN391B LED12/840 P11PSD D150 ALWP GMG2HE	5	-10% / +10%
911401569744	DN391B LED12/830 P11PSD D150 ALWP GMG2HE	5	-10% / +10%
911401569844	DN391B LED12/865 PSD D150 AL WP GCG2HE	5	-10% / +10%
911401569944	DN391B LED12/840 PSD D150 AL WP GCG2HE	5	-10% / +10%
911401570044	DN391B LED12/830 PSD D150 AL WP GCG2HE	5	-10% / +10%
911401573744	DN392B LED22/865 P17PSD D150 AL GMG2HE	5	-10% / +10%
911401573844	DN392B LED22/840 P17PSD D150 AL GMG2HE	5	-10% / +10%
911401573944	DN392B LED22/830 P17PSD D150 AL GMG2HE	5	-10% / +10%
911401574344	DN392B LED22/865 PSD D150 AL GCG2HE	5	-10% / +10%
911401574444	DN392B LED22/840 PSD D150 AL GCG2HE	5	-10% / +10%
911401574544	DN392B LED22/830 PSD D150 AL GCG2HE	5	-10% / +10%
911401576144	DN392B LED18/865 PSD D150 AL GCG2HE	5	-10% / +10%
911401576244	DN392B LED18/840 PSD D150 AL GCG2HE	5	-10% / +10%
911401576344	DN392B LED18/830 PSD D150 AL GCG2HE	5	-10% / +10%
911401576744	DN391B LED12/865 P11PSD D150 AL GMG2HE	5	-10% / +10%
911401576844	DN391B LED12/840 P11PSD D150 AL GMG2HE	5	-10% / +10%
911401576944	DN391B LED12/830 P11PSD D150 AL GMG2HE	5	-10% / +10%
911401577344	DN391B LED12/865 PSD D150 AL GCG2HE	5	-10% / +10%

Order Code	Full Product Name	Kromatisitas awal	Toleransi fluks cahaya
911401577444	DN391B LED12/840 PSD D150 AL GCG2HE	5	-10% / +10%
911401577544	DN391B LED12/830 PSD D150 AL GCG2HE	5	-10% / +10%
911401540744	DN391X LED15/840 P11L1W D100 WH GMG2HE	-	-10% / +10%
911401525544	DN390B LED7/865 P6PSU D100 AL WP GMG2HE	5	+/-10%
911401570144	DN391B LED14/865 P12PSD D100 ALWP GMG2HE	5	-10% / +10%
911401570244	DN391B LED14/840 P12PSD D100 ALWP GMG2HE	5	-10% / +10%
911401570344	DN391B LED14/830 P12PSD D100 ALWP GMG2HE	5	-10% / +10%
911401570444	DN391B LED14/865 PSD D100 AL WP GCG2HE	5	-10% / +10%
911401570544	DN391B LED14/840 PSD D100 AL WP GCG2HE	5	-10% / +10%
911401570644	DN391B LED14/830 PSD D100 AL WP GCG2HE	5	-10% / +10%
911401570744	DN391B LED12/865 P10PSD D100 ALWP GMG2HE	5	-10% / +10%
911401570844	DN391B LED12/840 P10PSD D100 ALWP GMG2HE	5	-10% / +10%
911401570944	DN391B LED12/830 P10PSD D100 ALWP GMG2HE	5	-10% / +10%
911401571044	DN391B LED12/865 PSD D100 AL WP GCG2HE	5	-10% / +10%
911401571144	DN391B LED12/840 PSD D100 AL WP GCG2HE	5	-10% / +10%
911401571244	DN391B LED12/830 PSD D100 AL WP GCG2HE	5	-10% / +10%
911401577944	DN391B LED14/865 P12PSD D100 AL GMG2HE	5	-10% / +10%
911401578044	DN391B LED14/840 P12PSD D100 AL GMG2HE	5	-10% / +10%
911401578144	DN391B LED14/830 P12PSD D100 AL GMG2HE	5	-10% / +10%
911401578544	DN391B LED14/865 PSD D100 AL GCG2HE	5	-10% / +10%
911401578644	DN391B LED14/840 PSD D100 AL GCG2HE	5	-10% / +10%
911401578744	DN391B LED14/830 PSD D100 AL GCG2HE	5	-10% / +10%
911401579144	DN391B LED12/865 P10PSD D100 AL GMG2HE	5	-10% / +10%
911401579244	DN391B LED12/840 P10PSD D100 AL GMG2HE	5	-10% / +10%
911401579344	DN391B LED12/830 P10PSD D100 AL GMG2HE	5	-10% / +10%

Order Code	Full Product Name	Kromatisitas awal	Toleransi fluks cahaya
911401579744	DN391B LED12/865 PSD D100 AL GCG2HE	5	-10% / +10%
911401579844	DN391B LED12/840 PSD D100 AL GCG2HE	5	-10% / +10%
911401579944	DN391B LED12/830 PSD D100 AL GCG2HE	5	-10% / +10%
911401526444	DN394B LED40/865 P29PSU D200 WH GMG2HE	5	+/-10%
911401526544	DN394B LED40/840 P29PSU D200 WH GMG2HE	5	+/-10%
911401526644	DN394B LED40/830 P29PSU D200 WH GMG2HE	5	+/-10%
911401527644	DN393B LED26/865 P19PSU D200 WH GMG2HE	5	+/-10%
911401527744	DN393B LED26/840 P19PSU D200 WH GMG2HE	5	+/-10%
911401527844	DN393B LED26/830 P19PSU D200 WH GMG2HE	5	+/-10%
911401530044	DN392B LED20/865 P14PSU D200 WH GMG2HE	5	+/-10%
911401530144	DN392B LED20/840 P14PSU D200 WH GMG2HE	5	+/-10%
911401530244	DN392B LED20/830 P14PSU D200 WH GMG2HE	5	+/-10%
911401537144	DN393X LED26/865 P20WIA D200 WH G2HE	5	+/-10%
911401538344	DN393X LED26/840 P20WIA D200 WH G2HE	5	+/-10%
911401571744	DN394B LED40/840 P29PSD D200 WH GMG2HE	5	-10% / +10%
911401572844	DN393B LED26/865 P20PSD D200 WH GMG2HE	5	-10% / +10%
911401572944	DN393B LED26/840 P20PSD D200 WH GMG2HE	5	-10% / +10%
911401575244	DN392B LED18/865 P14PSD D200 WH GMG2HE	5	-10% / +10%
911401575344	DN392B LED18/840 P14PSD D200 WH GMG2HE	5	-10% / +10%
911401575444	DN392B LED18/830 P14PSD D200 WH GMG2HE	5	-10% / +10%
911401575844	DN392B LED18/865 PSD D200 WH GCG2HE	5	-10% / +10%
911401575944	DN392B LED18/840 PSD D200 WH GCG2HE	5	-10% / +10%
911401576044	DN392B LED18/830 PSD D200 WH GCG2HE	5	-10% / +10%
911401520744	DN394B LED38/865 P29PSU D200 ALWP GMG2HE	5	+/-10%
911401520844	DN394B LED38/840 P29PSU D200 ALWP GMG2HE	5	+/-10%

Order Code	Full Product Name	Kromatisitas awal	Toleransi fluks cahaya
911401521344	DN393B LED25/865 P19PSU D200 ALWP GMG2HE	5	+/-10%
911401521444	DN393B LED25/840 P19PSU D200 ALWP GMG2HE	5	+/-10%
911401522544	DN392B LED18/865 P14PSU D200 ALWP GMG2HE	5	+/-10%
911401522644	DN392B LED18/840 P14PSU D200 ALWP GMG2HE	5	+/-10%
911401526144	DN394B LED38/865 P29PSU D200 AL GMG2HE	5	+/-10%
911401526244	DN394B LED38/840 P29PSU D200 AL GMG2HE	5	+/-10%
911401527344	DN393B LED25/865 P19PSU D200 AL GMG2HE	5	+/-10%
911401527444	DN393B LED25/840 P19PSU D200 AL GMG2HE	5	+/-10%
911401527544	DN393B LED25/830 P19PSU D200 AL GMG2HE	5	+/-10%
911401529744	DN392B LED18/865 P14PSU D200 AL GMG2HE	5	+/-10%
911401529844	DN392B LED18/840 P14PSU D200 AL GMG2HE	5	+/-10%
911401537044	DN393X LED25/865 P20WIA D200 AL G2HE	5	+/-10%
911401538244	DN393X LED25/840 P20WIA D200 AL G2HE	5	+/-10%
911401566944	DN394B LED38/840 P29PSD D200 ALWP GMG2HE	5	-10% / +10%
911401567544	DN393B LED25/840 P20PSD D200 ALWP GMG2HE	5	-10% / +10%
911401568644	DN392B LED18/865 P14PSD D200 ALWP GMG2HE	5	-10% / +10%
911401568744	DN392B LED18/840 P14PSD D200 ALWP GMG2HE	5	-10% / +10%
911401568844	DN392B LED18/830 P14PSD D200 ALWP GMG2HE	5	-10% / +10%
911401568944	DN392B LED18/865 PSD D200 AL WP GCG2HE	5	-10% / +10%
911401569044	DN392B LED18/840 PSD D200 AL WP GCG2HE	5	-10% / +10%
911401569144	DN392B LED18/830 PSD D200 AL WP GCG2HE	5	-10% / +10%
911401571444	DN394B LED38/840 P29PSD D200 AL GMG2HE	5	-10% / +10%
911401572644	DN393B LED25/840 P20PSD D200 AL GMG2HE	5	-10% / +10%
911401574944	DN392B LED18/865 P14PSD D200 AL GMG2HE	5	-10% / +10%
911401575044	DN392B LED18/840 P14PSD D200 AL GMG2HE	5	-10% / +10%

Order Code	Full Product Name	Kromatisitas awal	Toleransi fluks cahaya
911401575144	DN392B LED18/830 P14PSD D200 AL GMG2HE	5	-10% / +10%
911401575544	DN392B LED18/865 PSD D200 AL GCG2HE	5	-10% / +10%
911401575644	DN392B LED18/840 PSD D200 AL GCG2HE	5	-10% / +10%
911401575744	DN392B LED18/830 PSD D200 AL GCG2HE	5	-10% / +10%
911401539944	DN392X LED20/840 P15L1W D150 WH GMG2HE	-	-10% / +10%
911401528844	DN392B LED22/865 P16PSU D150 WH GMG2HE	5	+/-10%
911401528944	DN392B LED22/840 P16PSU D150 WH GMG2HE	5	+/-10%
911401529044	DN392B LED22/830 P16PSU D150 WH GMG2HE	5	+/-10%
911401531244	DN392B LED20/865 P14PSU D150 WH GMG2HE	5	+/-10%
911401531344	DN392B LED20/840 P14PSU D150 WH GMG2HE	5	+/-10%
911401531444	DN392B LED20/830 P14PSU D150 WH GMG2HE	5	+/-10%
911401532444	DN391B LED13/865 P10PSU D150 WH GMG2HE	5	+/-10%
911401532544	DN391B LED13/840 P10PSU D150 WH GMG2HE	5	+/-10%
911401532644	DN391B LED13/830 P10PSU D150 WH GMG2HE	5	+/-10%
911401537344	DN392X LED20/865 P15WIA D150 WH G2HE	5	+/-10%
911401538544	DN392X LED20/840 P15WIA D150 WH G2HE	5	+/-10%
911401566544	DN392B LED19/865 P14PSD D150 WH GMG2HE	5	-10% / +10%
911401566644	DN392B LED19/840 P14PSD D150 WH GMG2HE	5	-10% / +10%
911401566744	DN392B LED19/830 P14PSD D150 WH GMG2HE	5	-10% / +10%
911401574044	DN392B LED23/865 P17PSD D150 WH GMG2HE	5	-10% / +10%
911401576444	DN392B LED19/865 PSD D150 WH GCG2HE	5	-10% / +10%
911401576544	DN392B LED19/840 PSD D150 WH GCG2HE	5	-10% / +10%
911401576644	DN392B LED19/830 PSD D150 WH GCG2HE	5	-10% / +10%
911401577044	DN391B LED13/865 P11PSD D150 WH GMG2HE	5	-10% / +10%
911401577144	DN391B LED13/840 P11PSD D150 WH GMG2HE	5	-10% / +10%

Order Code	Full Product Name	Kromatisitas awal	Toleransi fluks cahaya
911401577244	DN391B LED13/830 P11PSD D150 WH GMG2HE	5	-10% / +10%
911401577644	DN391B LED13/865 PSD D150 WH GCG2HE	5	-10% / +10%

Order Code	Full Product Name	Kromatisitas awal	Toleransi fluks cahaya
911401577744	DN391B LED13/840 PSD D150 WH GCG2HE	5	-10% / +10%
911401577844	DN391B LED13/830 PSD D150 WH GCG2HE	5	-10% / +10%

