



# Philips GreenSpace G6: iluminação LED indireta com baixo consumo de energia e alto conforto visual

## GreenSpace G6

O Philips GreenSpace G6 se baseia na reputação da linha GreenSpace de excelente desempenho, consumo de energia extremamente baixo e alto conforto visual. Essa próxima geração de iluminação LED indireta confiável acompanha um design altamente compacto com uma arquitetura profunda e embutida e maior profundidade do refletor para destacar todos os detalhes. O GreenSpace G6 também é um exemplo brilhante de versatilidade. Essa iluminação LED indireta econômica está disponível em uma ampla variedade de configurações de 600 a 3.550 lúmens, com a opção de escolher variantes fixas, reguláveis ou prontas para interação. Isso torna o GreenSpace G6 a solução perfeita de mistura e combinação para aplicações potencialmente amplas e estendidas que exigem diferentes ambientes de iluminação, com aparência e sensação de luminária coesas.

### Benefícios

- LED de eficiência energética
- Desenho compacto
- Conforto visual
- Opção de refletor facetado brilhante (UGR19) ou branco fosco
- Qualidade e confiabilidade do LED durável

## Características

- Alta eficácia do sistema: média de 120 lm/W
- Arquitetura embutida profunda com maior profundidade do refletor
- Área de instalação espaçosa com largura de aro estreita aprimorada
- Vida útil de 50.000 horas a L80/B50 Ta 25 °C
- Compatível com DALI e interação sem fio

## Aplicação



- Escritórios
- varejo
- Hospedagem
- outras áreas internas abertas em potencial

## Versions




GreenSpace G6

## Desenho dimensional



Desenho dimensional



| Informações gerais                          |                                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| Equipamento                                 | -                                     |
| Número de unidades de equipamento           | -                                     |
| Etiqueta de serviço                         | Sim                                   |
| Dados elétricos e de operação               |                                       |
| Proteção/Classe IEC                         | Classe de segurança II                |
| Tensão de entrada                           | 220 a 240 V                           |
| Line Frequency                              | 50 or 60 Hz                           |
| Adequado para uma comutação aleatória       | N                                     |
| Dados mecânicos e de compartimento          |                                       |
| Tipo de acessório de difusor ótico          | Difusor de policarbonato              |
| Código de proteção mecânica contra impactos | IK03                                  |
| Código de proteção de entrada               | IP20                                  |
| Aprovação e aplicação                       |                                       |
| Intervalo de temperatura ambiente           | -20 a 40 °C                           |
| Marca CE                                    | Sim                                   |
| Marca ENEC                                  | -                                     |
| Marca inflamabilidade                       | -                                     |
| Teste de fio incandescente                  | Temperatura de 650 °C, duração de 5 s |
| Desempenho inicial (compatível com IEC)     |                                       |
| Cromaticidade inicial                       | 5                                     |

Informações gerais

| Order Code   | Full Product Name                      | Driver incluído |
|--------------|----------------------------------------|-----------------|
| 911401536244 | DN390B LED7/840 P6PSU D100 WH GMG2HE   | Sim             |
| 911401536344 | DN390B LED7/830 P6PSU D100 WH GMG2HE   | Sim             |
| 911401526544 | DN394B LED40/840 P29PSU D200 WH GMG2HE | Sim             |
| 911401526644 | DN394B LED40/830 P29PSU D200 WH GMG2HE | Sim             |
| 911401527744 | DN393B LED26/840 P19PSU D200 WH GMG2HE | Sim             |
| 911401527844 | DN393B LED26/830 P19PSU D200 WH GMG2HE | Sim             |
| 911401530144 | DN392B LED20/840 P14PSU D200 WH GMG2HE | Sim             |
| 911401530244 | DN392B LED20/830 P14PSU D200 WH GMG2HE | Sim             |
| 911401537744 | DN393X LED26/830 P20WIA D200 WH G2HE   | Sim             |
| 911401538344 | DN393X LED26/840 P20WIA D200 WH G2HE   | Sim             |
| 911401571744 | DN394B LED40/840 P29PSD D200 WH GMG2HE | N               |
| 911401571844 | DN394B LED40/830 P29PSD D200 WH GMG2HE | N               |
| 911401572944 | DN393B LED26/840 P20PSD D200 WH GMG2HE | N               |
| 911401573044 | DN393B LED26/830 P20PSD D200 WH GMG2HE | N               |
| 911401575344 | DN392B LED18/840 P14PSD D200 WH GMG2HE | N               |
| 911401575444 | DN392B LED18/830 P14PSD D200 WH GMG2HE | N               |
| 911401572644 | DN393B LED25/840 P20PSD D200 AL GMG2HE | N               |
| 911401531344 | DN392B LED20/840 P14PSU D150 WH GMG2HE | Sim             |
| 911401531444 | DN392B LED20/830 P14PSU D150 WH GMG2HE | Sim             |
| 911401532544 | DN391B LED13/840 P10PSU D150 WH GMG2HE | Sim             |
| 911401532644 | DN391B LED13/830 P10PSU D150 WH GMG2HE | Sim             |
| 911401537944 | DN392X LED20/830 P15WIA D150 WH G2HE   | Sim             |
| 911401538544 | DN392X LED20/840 P15WIA D150 WH G2HE   | Sim             |
| 911401566644 | DN392B LED19/840 P14PSD D150 WH GMG2HE | N               |
| 911401566744 | DN392B LED19/830 P14PSD D150 WH GMG2HE | N               |
| 911401574144 | DN392B LED23/840 P17PSD D150 WH GMG2HE | N               |
| 911401574244 | DN392B LED23/830 P17PSD D150 WH GMG2HE | N               |
| 911401577144 | DN391B LED13/840 P11PSD D150 WH GMG2HE | N               |
| 911401577244 | DN391B LED13/830 P11PSD D150 WH GMG2HE | N               |

Dados técnicos de luz (1/2)

|              |                                                 | Ângulo     | Temperatura de | Color     | Eficiência |
|--------------|-------------------------------------------------|------------|----------------|-----------|------------|
|              | Full Product                                    | de feixe   | cor            | rendering | luminosa   |
| Order Code   | Name                                            | da fonte   | correlacionada | index     | (nominal)  |
|              |                                                 | de luz     | (nom.)         | (CRI)     | (Nom.)     |
| 911401536244 | DN390B<br>LED7/840<br>P6PSU D100 WH<br>GMG2HE   | -          | 4000 K         | >80       | 130 lm/W   |
| 911401536344 | DN390B<br>LED7/830<br>P6PSU D100 WH<br>GMG2HE   | -          | 3000 K         | >80       | 120 lm/W   |
| 911401526544 | DN394B<br>LED40/840<br>P29PSU D200<br>WH GMG2HE | -          | 4000 K         | >80       | 140 lm/W   |
| 911401526644 | DN394B<br>LED40/830<br>P29PSU D200<br>WH GMG2HE | -          | 3000 K         | >80       | 130 lm/W   |
| 911401527744 | DN393B<br>LED26/840<br>P19PSU D200<br>WH GMG2HE | -          | 4000 K         | >80       | 140 lm/W   |
| 911401527844 | DN393B<br>LED26/830<br>P19PSU D200<br>WH GMG2HE | -          | 3000 K         | >80       | 130 lm/W   |
| 911401530144 | DN392B<br>LED20/840<br>P14PSU D200<br>WH GMG2HE | -          | 4000 K         | >80       | 140 lm/W   |
| 911401530244 | DN392B<br>LED20/830<br>P14PSU D200<br>WH GMG2HE | -          | 3000 K         | >80       | 130 lm/W   |
| 911401537744 | DN393X<br>LED26/830<br>P20WIA D200<br>WH G2HE   | -          | 3000 K         | >80       | 127 lm/W   |
| 911401538344 | DN393X<br>LED26/840<br>P20WIA D200<br>WH G2HE   | -          | 4000 K         | >80       | 137 lm/W   |
| 911401571744 | DN394B<br>LED40/840<br>P29PSD D200<br>WH GMG2HE | 10 or 40 ° | 4000 K         | ≥80       | 137 lm/W   |
| 911401571844 | DN394B<br>LED40/830<br>P29PSD D200<br>WH GMG2HE | 10 or 40 ° | 3000 K         | ≥80       | 127 lm/W   |

|              |                                                 | Ângulo     | Temperatura de | Color     | Eficiência |
|--------------|-------------------------------------------------|------------|----------------|-----------|------------|
|              | Full Product                                    | de feixe   | cor            | rendering | luminosa   |
| Order Code   | Name                                            | da fonte   | correlacionada | index     | (nominal)  |
|              |                                                 | de luz     | (nom.)         | (CRI)     | (Nom.)     |
| 911401572944 | DN393B<br>LED26/840<br>P20PSD D200<br>WH GMG2HE | 10 or 40 ° | 4000 K         | ≥80       | 137 lm/W   |
| 911401573044 | DN393B<br>LED26/830<br>P20PSD D200<br>WH GMG2HE | 10 or 40 ° | 3000 K         | ≥80       | 127 lm/W   |
| 911401575344 | DN392B<br>LED18/840<br>P14PSD D200<br>WH GMG2HE | 10 or 40 ° | 4000 K         | ≥80       | 137 lm/W   |
| 911401575444 | DN392B<br>LED18/830<br>P14PSD D200<br>WH GMG2HE | 10 or 40 ° | 3000 K         | ≥80       | 127 lm/W   |
| 911401572644 | DN393B<br>LED25/840<br>P20PSD D200<br>AL GMG2HE | 10 or 40 ° | 4000 K         | ≥80       | 130 lm/W   |
| 911401531344 | DN392B<br>LED20/840<br>P14PSU D150<br>WH GMG2HE | -          | 4000 K         | >80       | 138 lm/W   |
| 911401531444 | DN392B<br>LED20/830<br>P14PSU D150<br>WH GMG2HE | -          | 3000 K         | >80       | 130 lm/W   |
| 911401532544 | DN391B<br>LED13/840<br>P10PSU D150<br>WH GMG2HE | -          | 4000 K         | >80       | 138 lm/W   |
| 911401532644 | DN391B<br>LED13/830<br>P10PSU D150<br>WH GMG2HE | -          | 3000 K         | >80       | 130 lm/W   |
| 911401537944 | DN392X<br>LED20/830<br>P15WIA D150<br>WH G2HE   | -          | 3000 K         | >80       | 125 lm/W   |
| 911401538544 | DN392X<br>LED20/840<br>P15WIA D150<br>WH G2HE   | -          | 4000 K         | >80       | 135 lm/W   |
| 911401566644 | DN392B<br>LED19/840<br>P14PSD D150<br>WH GMG2HE | 10 or 40 ° | 4000 K         | ≥80       | 135 lm/W   |

|              |              | Ângulo     | Temperatura de | Color     | Eficiência |
|--------------|--------------|------------|----------------|-----------|------------|
|              | Full Product | de feixe   | cor            | rendering | luminosa   |
| Order Code   | Name         | da fonte   | correlacionada | index     | (nominal)  |
|              |              | de luz     | (nom.)         | (CRI)     | (Nom.)     |
| 911401566744 | DN392B       | 10 or 40 ° | 3000 K         | ≥80       | 125 lm/W   |
|              | LED19/830    |            |                |           |            |
|              | P14PSD D150  |            |                |           |            |
|              | WH GMG2HE    |            |                |           |            |
| 911401574144 | DN392B       | 10 or 40 ° | 4000 K         | ≥80       | 135 lm/W   |
|              | LED23/840    |            |                |           |            |
|              | P17PSD D150  |            |                |           |            |
|              | WH GMG2HE    |            |                |           |            |
| 911401574244 | DN392B       | 10 or 40 ° | 3000 K         | ≥80       | 125 lm/W   |
|              | LED23/830    |            |                |           |            |

|              |                | Ângulo     | Temperatura de | Color     | Eficiência |
|--------------|----------------|------------|----------------|-----------|------------|
|              | Full Product   | de feixe   | cor            | rendering | luminosa   |
| Order Code   | Name           | da fonte   | correlacionada | index     | (nominal)  |
|              |                | de luz     | (nom.)         | (CRI)     | (Nom.)     |
|              | P17PSD D150    |            |                |           |            |
|              | WH GMG2HE      |            |                |           |            |
| 911401577144 | DN391B         | 10 or 40 ° | 4000 K         | ≥80       | 125 lm/W   |
|              | LED13/840      |            |                |           |            |
|              | P11PSD D150 WH |            |                |           |            |
|              | GMG2HE         |            |                |           |            |
| 911401577244 | DN391B         | 10 or 40 ° | 3000 K         | ≥80       | 116 lm/W   |
|              | LED13/830      |            |                |           |            |
|              | P11PSD D150 WH |            |                |           |            |
|              | GMG2HE         |            |                |           |            |

Dados técnicos de luz (2/2)

|              |                   | Fluxo    | Número    |                   |
|--------------|-------------------|----------|-----------|-------------------|
|              | Full Product Name | luminoso | de fontes |                   |
| Order Code   |                   |          | de luz    | Tipo de ótica     |
| 911401536244 | DN390B LED7/840   | 750 lm   | 1         | Refletor branco e |
|              | P6PSU D100 WH     |          |           | tampa opalina     |
|              | GMG2HE            |          |           |                   |
| 911401536344 | DN390B LED7/830   | 700 lm   | 1         | Refletor branco e |
|              | P6PSU D100 WH     |          |           | tampa opalina     |
|              | GMG2HE            |          |           |                   |
| 911401526544 | DN394B LED40/840  | 4.000 lm | 1         | Refletor branco e |
|              | P29PSU D200 WH    |          |           | tampa opalina     |
|              | GMG2HE            |          |           |                   |
| 911401526644 | DN394B LED40/830  | 3.700 lm | 1         | Refletor branco e |
|              | P29PSU D200 WH    |          |           | tampa opalina     |
|              | GMG2HE            |          |           |                   |
| 911401527744 | DN393B LED26/840  | 2.600 lm | 1         | Refletor branco e |
|              | P19PSU D200 WH    |          |           | tampa opalina     |
|              | GMG2HE            |          |           |                   |
| 911401527844 | DN393B LED26/830  | 2.400 lm | 1         | Refletor branco e |
|              | P19PSU D200 WH    |          |           | tampa opalina     |
|              | GMG2HE            |          |           |                   |
| 911401530144 | DN392B LED20/840  | 2.000 lm | 1         | Refletor branco e |
|              | P14PSU D200 WH    |          |           | tampa opalina     |
|              | GMG2HE            |          |           |                   |
| 911401530244 | DN392B LED20/830  | 1.850 lm | 1         | Refletor branco e |
|              | P14PSU D200 WH    |          |           | tampa opalina     |
|              | GMG2HE            |          |           |                   |
| 911401537744 | DN393X LED26/830  | 2.400 lm | 1         | Refletor branco e |
|              | P20WIA D200 WH    |          |           | tampa opalina     |
|              | G2HE              |          |           |                   |
| 911401538344 | DN393X LED26/840  | 2.600 lm | 1         | Refletor branco e |
|              | P20WIA D200 WH    |          |           | tampa opalina     |
|              | G2HE              |          |           |                   |
| 911401571744 | DN394B LED40/840  | 4.000 lm | 78        | Refletor branco e |
|              | P29PSD D200 WH    |          |           | tampa opalina     |
|              | GMG2HE            |          |           |                   |

|              |                     | Fluxo    | Número    |                   |
|--------------|---------------------|----------|-----------|-------------------|
|              | Full Product Name   | luminoso | de fontes |                   |
| Order Code   |                     |          | de luz    | Tipo de ótica     |
| 911401571844 | DN394B LED40/830    | 3.700 lm | 78        | Refletor branco e |
|              | P29PSD D200 WH      |          |           | tampa opalina     |
|              | GMG2HE              |          |           |                   |
| 911401572944 | DN393B LED26/840    | 2.600 lm | 48        | Refletor branco e |
|              | P20PSD D200 WH      |          |           | tampa opalina     |
|              | GMG2HE              |          |           |                   |
| 911401573044 | DN393B LED26/830    | 2.400 lm | 48        | Refletor branco e |
|              | P20PSD D200 WH      |          |           | tampa opalina     |
|              | GMG2HE              |          |           |                   |
| 911401575344 | DN392B LED18/840    | 1.850 lm | 48        | Refletor branco e |
|              | P14PSD D200 WH      |          |           | tampa opalina     |
|              | GMG2HE              |          |           |                   |
| 911401575444 | DN392B LED18/830    | 1.700 lm | 48        | Refletor branco e |
|              | P14PSD D200 WH      |          |           | tampa opalina     |
|              | GMG2HE              |          |           |                   |
| 911401572644 | DN393B LED25/840    | 2.500 lm | 48        | Refletor facetado |
|              | P20PSD D200 AL      |          |           |                   |
|              | GMG2HE              |          |           |                   |
| 911401531344 | DN392B LED20/840    | 2.000 lm | 1         | Refletor branco e |
|              | P14PSU D150 WH      |          |           | tampa opalina     |
|              | GMG2HE              |          |           |                   |
| 911401531444 | DN392B LED20/830    | 1.850 lm | 1         | Refletor branco e |
|              | P14PSU D150 WH      |          |           | tampa opalina     |
|              | GMG2HE              |          |           |                   |
| 911401532544 | DN391B LED13/840    | 1.300 lm | 1         | Refletor branco e |
|              | P10PSU D150 WH      |          |           | tampa opalina     |
|              | GMG2HE              |          |           |                   |
| 911401532644 | DN391B LED13/830    | 1.200 lm | 1         | Refletor branco e |
|              | P10PSU D150 WH      |          |           | tampa opalina     |
|              | GMG2HE              |          |           |                   |
| 911401537944 | DN392X LED20/830    | 1.850 lm | 1         | Refletor branco e |
|              | P15WIA D150 WH G2HE |          |           | tampa opalina     |

| Order Code   | Full Product Name                            | Fluxo    | Número    |                                    |
|--------------|----------------------------------------------|----------|-----------|------------------------------------|
|              |                                              | luminoso | de fontes | Tipo de ótica                      |
| 911401538544 | DN392X LED20/840<br>P15WIA D150 WH G2HE      | 2.000 lm | 1         | Refletor branco e<br>tampa opalina |
| 911401566644 | DN392B LED19/840<br>P14PSD D150 WH<br>GMG2HE | 1.900 lm | 48        | Refletor branco e<br>tampa opalina |
| 911401566744 | DN392B LED19/830<br>P14PSD D150 WH<br>GMG2HE | 1.750 lm | 48        | Refletor branco e<br>tampa opalina |
| 911401574144 | DN392B LED23/840<br>P17PSD D150 WH<br>GMG2HE | 2.300 lm | 48        | Refletor branco e<br>tampa opalina |

Dados elétricos e de operação

| Order Code   | Full Product Name                      | Consumo de energia |
|--------------|----------------------------------------|--------------------|
| 911401536244 | DN390B LED7/840 P6PSU D100 WH GMG2HE   | 5,8 W              |
| 911401536344 | DN390B LED7/830 P6PSU D100 WH GMG2HE   | 5,8 W              |
| 911401526544 | DN394B LED40/840 P29PSU D200 WH GMG2HE | 29,3 W             |
| 911401526644 | DN394B LED40/830 P29PSU D200 WH GMG2HE | 29,3 W             |
| 911401527744 | DN393B LED26/840 P19PSU D200 WH GMG2HE | 19,2 W             |
| 911401527844 | DN393B LED26/830 P19PSU D200 WH GMG2HE | 19,2 W             |
| 911401530144 | DN392B LED20/840 P14PSU D200 WH GMG2HE | 14,4 W             |
| 911401530244 | DN392B LED20/830 P14PSU D200 WH GMG2HE | 14,4 W             |
| 911401537744 | DN393X LED26/830 P20WIA D200 WH G2HE   | 19,9 W             |
| 911401538344 | DN393X LED26/840 P20WIA D200 WH G2HE   | 19,9 W             |
| 911401571744 | DN394B LED40/840 P29PSD D200 WH GMG2HE | 29,3 W             |
| 911401571844 | DN394B LED40/830 P29PSD D200 WH GMG2HE | 29,3 W             |
| 911401572944 | DN393B LED26/840 P20PSD D200 WH GMG2HE | 19,9 W             |
| 911401573044 | DN393B LED26/830 P20PSD D200 WH GMG2HE | 19,9 W             |
| 911401575344 | DN392B LED18/840 P14PSD D200 WH GMG2HE | 14,2 W             |

Controles e dimerização

| Order Code   | Full Product Name                         | Nível de regulação |               |
|--------------|-------------------------------------------|--------------------|---------------|
|              |                                           | Regulável          | máximo        |
| 911401536244 | DN390B LED7/840 P6PSU D100 WH<br>GMG2HE   | Não                | Não se aplica |
| 911401536344 | DN390B LED7/830 P6PSU D100 WH<br>GMG2HE   | Não                | Não se aplica |
| 911401526544 | DN394B LED40/840 P29PSU D200 WH<br>GMG2HE | Não                | Não se aplica |
| 911401526644 | DN394B LED40/830 P29PSU D200 WH<br>GMG2HE | Não                | Não se aplica |
| 911401527744 | DN393B LED26/840 P19PSU D200 WH<br>GMG2HE | Não                | Não se aplica |
| 911401527844 | DN393B LED26/830 P19PSU D200 WH<br>GMG2HE | Não                | Não se aplica |
| 911401530144 | DN392B LED20/840 P14PSU D200 WH<br>GMG2HE | Não                | Não se aplica |

| Order Code   | Full Product Name                            | Fluxo    | Número    |                                    |
|--------------|----------------------------------------------|----------|-----------|------------------------------------|
|              |                                              | luminoso | de fontes | Tipo de ótica                      |
| 911401574244 | DN392B LED23/830<br>P17PSD D150 WH<br>GMG2HE | 2.100 lm | 48        | Refletor branco e<br>tampa opalina |
| 911401577144 | DN391B LED13/840<br>P11PSD D150 WH<br>GMG2HE | 1.300 lm | 24        | Refletor branco e<br>tampa opalina |
| 911401577244 | DN391B LED13/830<br>P11PSD D150 WH<br>GMG2HE | 1.200 lm | 24        | Refletor branco e<br>tampa opalina |

| Order Code   | Full Product Name                      | Consumo de energia |
|--------------|----------------------------------------|--------------------|
| 911401575444 | DN392B LED18/830 P14PSD D200 WH GMG2HE | 14,2 W             |
| 911401572644 | DN393B LED25/840 P20PSD D200 AL GMG2HE | 19,9 W             |
| 911401531344 | DN392B LED20/840 P14PSU D150 WH GMG2HE | 14,4 W             |
| 911401531444 | DN392B LED20/830 P14PSU D150 WH GMG2HE | 14,4 W             |
| 911401532544 | DN391B LED13/840 P10PSU D150 WH GMG2HE | 9,8 W              |
| 911401532644 | DN391B LED13/830 P10PSU D150 WH GMG2HE | 9,8 W              |
| 911401537944 | DN392X LED20/830 P15WIA D150 WH G2HE   | 15 W               |
| 911401538544 | DN392X LED20/840 P15WIA D150 WH G2HE   | 15 W               |
| 911401566644 | DN392B LED19/840 P14PSD D150 WH GMG2HE | 13,4 W             |
| 911401566744 | DN392B LED19/830 P14PSD D150 WH GMG2HE | 13,4 W             |
| 911401574144 | DN392B LED23/840 P17PSD D150 WH GMG2HE | 17,3 W             |
| 911401574244 | DN392B LED23/830 P17PSD D150 WH GMG2HE | 17,3 W             |
| 911401577144 | DN391B LED13/840 P11PSD D150 WH GMG2HE | 10,6 W             |
| 911401577244 | DN391B LED13/830 P11PSD D150 WH GMG2HE | 10,6 W             |

| Order Code   | Full Product Name                         | Nível de regulação |               |
|--------------|-------------------------------------------|--------------------|---------------|
|              |                                           | Regulável          | máximo        |
| 911401530244 | DN392B LED20/830 P14PSU D200 WH<br>GMG2HE | Não                | Não se aplica |
| 911401537744 | DN393X LED26/830 P20WIA D200 WH<br>G2HE   | DALI               | 1%            |
| 911401538344 | DN393X LED26/840 P20WIA D200 WH<br>G2HE   | DALI               | 1%            |
| 911401571744 | DN394B LED40/840 P29PSD D200 WH<br>GMG2HE | DALI               | 1%            |
| 911401571844 | DN394B LED40/830 P29PSD D200 WH<br>GMG2HE | DALI               | 1%            |
| 911401572944 | DN393B LED26/840 P20PSD D200 WH<br>GMG2HE | DALI               | 1%            |
| 911401573044 | DN393B LED26/830 P20PSD D200 WH<br>GMG2HE | DALI               | 1%            |

| Order Code   | Full Product Name                         | Nível de regulação |               |
|--------------|-------------------------------------------|--------------------|---------------|
|              |                                           | Regulável          | máximo        |
| 911401575344 | DN392B LED18/840 P14PSD D200 WH<br>GMG2HE | DALI               | 1%            |
| 911401575444 | DN392B LED18/830 P14PSD D200 WH<br>GMG2HE | DALI               | 1%            |
| 911401572644 | DN393B LED25/840 P20PSD D200 AL<br>GMG2HE | DALI               | 1%            |
| 911401531344 | DN392B LED20/840 P14PSU D150 WH<br>GMG2HE | Não                | Não se aplica |
| 911401531444 | DN392B LED20/830 P14PSU D150 WH<br>GMG2HE | Não                | Não se aplica |
| 911401532544 | DN391B LED13/840 P10PSU D150 WH<br>GMG2HE | Não                | Não se aplica |
| 911401532644 | DN391B LED13/830 P10PSU D150 WH<br>GMG2HE | Não                | Não se aplica |
| 911401537944 | DN392X LED20/830 P15WIA D150 WH<br>G2HE   | DALI               | 1%            |

Dados mecânicos e de compartimento

| Order Code   | Full Product Name                         | Cor do compartimento            |
|--------------|-------------------------------------------|---------------------------------|
| 911401536244 | DN390B LED7/840 P6PSU D100 WH<br>GMG2HE   | Alumínio                        |
| 911401536344 | DN390B LED7/830 P6PSU D100 WH<br>GMG2HE   | Alumínio                        |
| 911401526544 | DN394B LED40/840 P29PSU D200 WH<br>GMG2HE | Alumínio                        |
| 911401526644 | DN394B LED40/830 P29PSU D200 WH<br>GMG2HE | Alumínio                        |
| 911401527744 | DN393B LED26/840 P19PSU D200 WH<br>GMG2HE | Alumínio                        |
| 911401527844 | DN393B LED26/830 P19PSU D200 WH<br>GMG2HE | Alumínio                        |
| 911401530144 | DN392B LED20/840 P14PSU D200 WH<br>GMG2HE | Alumínio                        |
| 911401530244 | DN392B LED20/830 P14PSU D200 WH<br>GMG2HE | Alumínio                        |
| 911401537744 | DN393X LED26/830 P20WIA D200 WH<br>G2HE   | Alumínio                        |
| 911401538344 | DN393X LED26/840 P20WIA D200 WH<br>G2HE   | Alumínio                        |
| 911401571744 | DN394B LED40/840 P29PSD D200 WH<br>GMG2HE | Alumínio e RAL (a ser definido) |
| 911401571844 | DN394B LED40/830 P29PSD D200 WH<br>GMG2HE | Alumínio e RAL (a ser definido) |
| 911401572944 | DN393B LED26/840 P20PSD D200 WH<br>GMG2HE | Alumínio e RAL (a ser definido) |
| 911401573044 | DN393B LED26/830 P20PSD D200 WH<br>GMG2HE | Alumínio e RAL (a ser definido) |
| 911401575344 | DN392B LED18/840 P14PSD D200 WH<br>GMG2HE | Alumínio e RAL (a ser definido) |

| Order Code   | Full Product Name                         | Nível de regulação |        |
|--------------|-------------------------------------------|--------------------|--------|
|              |                                           | Regulável          | máximo |
| 911401538544 | DN392X LED20/840 P15WIA D150 WH<br>G2HE   | DALI               | 1%     |
| 911401566644 | DN392B LED19/840 P14PSD D150 WH<br>GMG2HE | DALI               | 1%     |
| 911401566744 | DN392B LED19/830 P14PSD D150 WH<br>GMG2HE | DALI               | 1%     |
| 911401574144 | DN392B LED23/840 P17PSD D150 WH<br>GMG2HE | DALI               | 1%     |
| 911401574244 | DN392B LED23/830 P17PSD D150 WH<br>GMG2HE | DALI               | 1%     |
| 911401577144 | DN391B LED13/840 P11PSD D150 WH<br>GMG2HE | DALI               | 1%     |
| 911401577244 | DN391B LED13/830 P11PSD D150 WH<br>GMG2HE | DALI               | 1%     |

| Order Code   | Full Product Name                         | Cor do compartimento            |
|--------------|-------------------------------------------|---------------------------------|
| 911401575444 | DN392B LED18/830 P14PSD D200 WH<br>GMG2HE | Alumínio e RAL (a ser definido) |
| 911401572644 | DN393B LED25/840 P20PSD D200 AL<br>GMG2HE | Alumínio e RAL (a ser definido) |
| 911401531344 | DN392B LED20/840 P14PSU D150 WH<br>GMG2HE | Alumínio                        |
| 911401531444 | DN392B LED20/830 P14PSU D150 WH<br>GMG2HE | Alumínio                        |
| 911401532544 | DN391B LED13/840 P10PSU D150 WH<br>GMG2HE | Alumínio                        |
| 911401532644 | DN391B LED13/830 P10PSU D150 WH<br>GMG2HE | Alumínio                        |
| 911401537944 | DN392X LED20/830 P15WIA D150 WH<br>G2HE   | Alumínio                        |
| 911401538544 | DN392X LED20/840 P15WIA D150 WH<br>G2HE   | Alumínio                        |
| 911401566644 | DN392B LED19/840 P14PSD D150 WH<br>GMG2HE | Alumínio e RAL (a ser definido) |
| 911401566744 | DN392B LED19/830 P14PSD D150 WH<br>GMG2HE | Alumínio e RAL (a ser definido) |
| 911401574144 | DN392B LED23/840 P17PSD D150 WH<br>GMG2HE | Alumínio e RAL (a ser definido) |
| 911401574244 | DN392B LED23/830 P17PSD D150 WH<br>GMG2HE | Alumínio e RAL (a ser definido) |
| 911401577144 | DN391B LED13/840 P11PSD D150 WH<br>GMG2HE | Alumínio e RAL (a ser definido) |
| 911401577244 | DN391B LED13/830 P11PSD D150 WH<br>GMG2HE | Alumínio e RAL (a ser definido) |

Desempenho inicial (compatível com IEC)

| Order Code   | Full Product Name                      | Tolerância do fluxo luminoso |
|--------------|----------------------------------------|------------------------------|
| 911401536244 | DN390B LED7/840 P6PSU D100 WH GMG2HE   | +/-10%                       |
| 911401536344 | DN390B LED7/830 P6PSU D100 WH GMG2HE   | +/-10%                       |
| 911401526544 | DN394B LED40/840 P29PSU D200 WH GMG2HE | +/-10%                       |
| 911401526644 | DN394B LED40/830 P29PSU D200 WH GMG2HE | +/-10%                       |
| 911401527744 | DN393B LED26/840 P19PSU D200 WH GMG2HE | +/-10%                       |
| 911401527844 | DN393B LED26/830 P19PSU D200 WH GMG2HE | +/-10%                       |
| 911401530144 | DN392B LED20/840 P14PSU D200 WH GMG2HE | +/-10%                       |
| 911401530244 | DN392B LED20/830 P14PSU D200 WH GMG2HE | +/-10%                       |
| 911401537744 | DN393X LED26/830 P20WIA D200 WH G2HE   | +/-10%                       |
| 911401538344 | DN393X LED26/840 P20WIA D200 WH G2HE   | +/-10%                       |
| 911401571744 | DN394B LED40/840 P29PSD D200 WH GMG2HE | -10% / +10%                  |
| 911401571844 | DN394B LED40/830 P29PSD D200 WH GMG2HE | -10% / +10%                  |
| 911401572944 | DN393B LED26/840 P20PSD D200 WH GMG2HE | -10% / +10%                  |
| 911401573044 | DN393B LED26/830 P20PSD D200 WH GMG2HE | -10% / +10%                  |
| 911401575344 | DN392B LED18/840 P14PSD D200 WH GMG2HE | -10% / +10%                  |

| Order Code   | Full Product Name                      | Tolerância do fluxo luminoso |
|--------------|----------------------------------------|------------------------------|
| 911401575444 | DN392B LED18/830 P14PSD D200 WH GMG2HE | -10% / +10%                  |
| 911401572644 | DN393B LED25/840 P20PSD D200 AL GMG2HE | -10% / +10%                  |
| 911401531344 | DN392B LED20/840 P14PSU D150 WH GMG2HE | +/-10%                       |
| 911401531444 | DN392B LED20/830 P14PSU D150 WH GMG2HE | +/-10%                       |
| 911401532544 | DN391B LED13/840 P10PSU D150 WH GMG2HE | +/-10%                       |
| 911401532644 | DN391B LED13/830 P10PSU D150 WH GMG2HE | +/-10%                       |
| 911401537944 | DN392X LED20/830 P15WIA D150 WH G2HE   | +/-10%                       |
| 911401538544 | DN392X LED20/840 P15WIA D150 WH G2HE   | +/-10%                       |
| 911401566644 | DN392B LED19/840 P14PSD D150 WH GMG2HE | -10% / +10%                  |
| 911401566744 | DN392B LED19/830 P14PSD D150 WH GMG2HE | -10% / +10%                  |
| 911401574144 | DN392B LED23/840 P17PSD D150 WH GMG2HE | -10% / +10%                  |
| 911401574244 | DN392B LED23/830 P17PSD D150 WH GMG2HE | -10% / +10%                  |
| 911401577144 | DN391B LED13/840 P11PSD D150 WH GMG2HE | -10% / +10%                  |
| 911401577244 | DN391B LED13/830 P11PSD D150 WH GMG2HE | -10% / +10%                  |

