

PHILIPS

Lighting



飛利浦 GreenSpace G6：低能耗 LED 下照 燈，高度視覺舒適感

GreenSpace G6

飛利浦 GreenSpace G6 承襲 GreenSpace 系列享譽業界的卓越效能、極低能耗，以及高視覺舒適度。這款新一代可靠 LED 下照燈外型設計高度輕巧，凹式架構和深度加大反射罩，讓最小細節更為突出。GreenSpace G6 也提供多樣化照明選擇。這款節能 LED 下照燈提供 600 至 3,550 流明的全方位配置組合，可以選用固定、可調光或 Interact Ready 等功能。GreenSpace G6 因此成為完美的「混合搭配」解決方案，適用於需要不同照明氛圍，且有單一凝聚式燈具外觀與風格的潛在廣泛和擴展應用。

优点

- 節能 LED
- 設計小巧
- 視覺舒適性
- 提供光面多面體 (UGR19) 或霧面白色反射罩可選
- 耐用的 LED 品質和可靠性


特点

- 高系統光效 - 平均 120 lm/W
- 深凹結構，加大反射罩深度
- 寬敞的安裝區域，改善窄邊緣寬度
- 50,000 小時使用壽命 @L80/B50 Ta 25°C
- 相容於數位可定址照明介面 (DALI) 和無線 Interact

应用

- 辦公室照明
- 商店
- 旅館照明
- 其他可能的室內開放區域

二维绘图



一般資訊	
部件	-
裝置部件數量	-
客戶服務標籤	是
運轉與電力	
保護等級 IEC	安全等級 II
輸入電壓	220 至 240 V
線路頻率	50 or 60 Hz
適合隨機切換	無
機械與外罩	
光學罩類型	聚碳酸酯漫射體
機械衝擊保護規範	IK03
認證與應用	
環境溫度範圍	-20 至 +40 °C
CE 標誌	是
ENEC 標誌	-
易燃性標誌	-
灼熱絲測試	溫度 650°C、持續時間 5 秒
初始效能 (符合 IEC 標準)	
點火色度	5

Order Code	Full Product Name	內附驅動器
911401534244	DN391B LED15/865 PSU D100 WH GCG2HE	是
911401534344	DN391B LED15/840 PSU D100 WH GCG2HE	是
911401534444	DN391B LED15/830 PSU D100 WH GCG2HE	是
911401535544	DN391B LED12/865 PSU D100 WH GCG2HE	是
911401535644	DN391B LED12/840 PSU D100 WH GCG2HE	是
911401535744	DN391B LED12/830 PSU D100 WH GCG2HE	是
911401536744	DN390B LED7/865 PSU D100 WH GCG2HE	是
911401536844	DN390B LED7/840 PSU D100 WH GCG2HE	是
911401536944	DN390B LED7/830 PSU D100 WH GCG2HE	是
911401578844	DN391B LED15/865 PSD D100 WH GCG2HE	無
911401578944	DN391B LED15/840 PSD D100 WH GCG2HE	無
911401579044	DN391B LED15/830 PSD D100 WH GCG2HE	無
911401580044	DN391B LED12/865 PSD D100 WH GCG2HE	無
911401580144	DN391B LED12/840 PSD D100 WH GCG2HE	無
911401580244	DN391B LED12/830 PSD D100 WH GCG2HE	無
911401522244	DN392B LED20/865 PSU D150 AL WP GCG2HE	是
911401522344	DN392B LED20/840 PSU D150 AL WP GCG2HE	是
911401522444	DN392B LED20/830 PSU D150 AL WP GCG2HE	是
911401523444	DN392B LED18/865 PSU D150 AL WP GCG2HE	是
911401523544	DN392B LED18/840 PSU D150 AL WP GCG2HE	是
911401523644	DN392B LED18/830 PSU D150 AL WP GCG2HE	是
911401524044	DN391B LED12/865 PSU D150 AL WP GCG2HE	是
911401524144	DN391B LED12/840 PSU D150 AL WP GCG2HE	是
911401524244	DN391B LED12/830 PSU D150 AL WP GCG2HE	是
911401529144	DN392B LED20/865 PSU D150 AL GCG2HE	是

Order Code	Full Product Name	內附驅動器
911401529244	DN392B LED20/840 PSU D150 AL GCG2HE	是
911401529344	DN392B LED20/830 PSU D150 AL GCG2HE	是
911401531544	DN392B LED18/865 PSU D150 AL GCG2HE	是
911401531644	DN392B LED18/840 PSU D150 AL GCG2HE	是
911401531744	DN392B LED18/830 PSU D150 AL GCG2HE	是
911401532744	DN391B LED12/865 PSU D150 AL GCG2HE	是
911401532844	DN391B LED12/840 PSU D150 AL GCG2HE	是
911401532944	DN391B LED13/830 PSU D150 AL GCG2HE	是
911401568344	DN392B LED22/865 PSD D150 AL WP GCG2HE	無
911401568444	DN392B LED22/840 PSD D150 AL WP GCG2HE	無
911401568544	DN392B LED22/830 PSD D150 AL WP GCG2HE	無
911401569244	DN392B LED18/865 PSD D150 AL WP GCG2HE	無
911401569344	DN392B LED18/840 PSD D150 AL WP GCG2HE	無
911401569444	DN392B LED18/830 PSD D150 AL WP GCG2HE	無
911401569844	DN391B LED12/865 PSD D150 AL WP GCG2HE	無
911401569944	DN391B LED12/840 PSD D150 AL WP GCG2HE	無
911401570044	DN391B LED12/830 PSD D150 AL WP GCG2HE	無
911401574344	DN392B LED22/865 PSD D150 AL GCG2HE	無
911401574444	DN392B LED22/840 PSD D150 AL GCG2HE	無
911401574544	DN392B LED22/830 PSD D150 AL GCG2HE	無
911401576144	DN392B LED18/865 PSD D150 AL GCG2HE	無
911401576244	DN392B LED18/840 PSD D150 AL GCG2HE	無
911401576344	DN392B LED18/830 PSD D150 AL GCG2HE	無
911401577344	DN391B LED12/865 PSD D150 AL GCG2HE	無
911401577444	DN391B LED12/840 PSD D150 AL GCG2HE	無
911401577544	DN391B LED12/830 PSD D150 AL GCG2HE	無
911401524644	DN391B LED14/865 PSU D100 AL WP GCG2HE	是
911401524744	DN391B LED14/840 PSU D100 AL WP GCG2HE	是
911401524844	DN391B LED14/830 PSU D100 AL WP GCG2HE	是
911401525244	DN391B LED12/865 PSU D100 AL WP GCG2HE	是
911401525344	DN391B LED12/840 PSU D100 AL WP GCG2HE	是
911401525444	DN391B LED12/830 PSU D100 AL WP GCG2HE	是
911401525844	DN390B LED7/865 PSU D100 AL WP GCG2HE	是
911401525944	DN390B LED7/840 PSU D100 AL WP GCG2HE	是
911401526044	DN390B LED7/830 PSU D100 AL WP GCG2HE	是
911401533944	DN391B LED14/865 PSU D100 AL GCG2HE	是
911401534044	DN391B LED14/840 PSU D100 AL GCG2HE	是
911401534144	DN391B LED14/830 PSU D100 AL GCG2HE	是
911401535144	DN391B LED12/865 PSU D100 AL GCG2HE	是
911401535244	DN391B LED12/840 PSU D100 AL GCG2HE	是
911401535444	DN391B LED12/830 PSU D100 AL GCG2HE	是
911401536444	DN390B LED7/865 PSU D100 AL GCG2HE	是
911401536544	DN390B LED7/840 PSU D100 AL GCG2HE	是
911401536644	DN390B LED7/830 PSU D100 AL GCG2HE	是
911401570444	DN391B LED14/865 PSD D100 AL WP GCG2HE	無
911401570544	DN391B LED14/840 PSD D100 AL WP GCG2HE	無
911401570644	DN391B LED14/830 PSD D100 AL WP GCG2HE	無
911401571044	DN391B LED12/865 PSD D100 AL WP GCG2HE	無
911401571144	DN391B LED12/840 PSD D100 AL WP GCG2HE	無
911401571244	DN391B LED12/830 PSD D100 AL WP GCG2HE	無
911401578544	DN391B LED14/865 PSD D100 AL GCG2HE	無
911401578644	DN391B LED14/840 PSD D100 AL GCG2HE	無

Order Code	Full Product Name	內附驅動器
911401578744	DN391B LED14/830 PSD D100 AL GCG2HE	無
911401579744	DN391B LED12/865 PSD D100 AL GCG2HE	無
911401579844	DN391B LED12/840 PSD D100 AL GCG2HE	無
911401579944	DN391B LED12/830 PSD D100 AL GCG2HE	無
911401527044	DN394B LED40/865 PSU D200 WH GCG2HE	是
911401527144	DN394B LED40/840 PSU D200 WH GCG2HE	是
911401527244	DN394B LED40/830 PSU D200 WH GCG2HE	是
911401528244	DN393B LED26/865 PSU D200 WH GCG2HE	是
911401528344	DN393B LED26/840 PSU D200 WH GCG2HE	是
911401528444	DN393B LED26/830 PSU D200 WH GCG2HE	是
911401530644	DN392B LED20/865 PSU D200 WH GCG2HE	是
911401530744	DN392B LED20/840 PSU D200 WH GCG2HE	是
911401530844	DN392B LED20/830 PSU D200 WH GCG2HE	是
911401572244	DN394B LED40/865 PSD D200 WH GCG2HE	無
911401572344	DN394B LED40/840 PSD D200 WH GCG2HE	無
911401572444	DN394B LED40/830 PSD D200 WH GCG2HE	無
911401573444	DN393B LED26/865 PSD D200 WH GCG2HE	無
911401573544	DN393B LED26/840 PSD D200 WH GCG2HE	無
911401573644	DN393B LED26/830 PSD D200 WH GCG2HE	無
911401575844	DN392B LED18/865 PSD D200 WH GCG2HE	無
911401575944	DN392B LED18/840 PSD D200 WH GCG2HE	無
911401576044	DN392B LED18/830 PSD D200 WH GCG2HE	無
911401521044	DN394B LED38/865 PSU D200 AL WP GCG2HE	是
911401521144	DN394B LED38/840 PSU D200 AL WP GCG2HE	是
911401521244	DN394B LED38/830 PSU D200 AL WP GCG2HE	是
911401521644	DN393B LED25/865 PSU D200 AL WP GCG2HE	是
911401521744	DN393B LED25/840 PSU D200 AL WP GCG2HE	是
911401521844	DN393B LED25/830 PSU D200 AL WP GCG2HE	是
911401522844	DN392B LED18/865 PSU D200 AL WP GCG2HE	是
911401522944	DN392B LED18/840 PSU D200 AL WP GCG2HE	是
911401523044	DN392B LED18/830 PSU D200 AL WP GCG2HE	是
911401526744	DN394B LED38/865 PSU D200 AL GCG2HE	是
911401526844	DN394B LED38/840 PSU D200 AL GCG2HE	是
911401526944	DN394B LED38/830 PSU D200 AL GCG2HE	是
911401527944	DN393B LED25/865 PSU D200 AL GCG2HE	是
911401528044	DN393B LED25/840 PSU D200 AL GCG2HE	是
911401528144	DN393B LED25/830 PSU D200 AL GCG2HE	是
911401530344	DN392B LED18/865 PSU D200 AL GCG2HE	是
911401530444	DN392B LED18/840 PSU D200 AL GCG2HE	是
911401530544	DN392B LED18/830 PSU D200 AL GCG2HE	是
911401567144	DN394B LED38/865 PSD D200 AL WP GCG2HE	無
911401567244	DN394B LED38/840 PSD D200 AL WP GCG2HE	無
911401567344	DN394B LED38/830 PSD D200 AL WP GCG2HE	無
911401567744	DN393B LED25/865 PSD D200 AL WP GCG2HE	無
911401567844	DN393B LED25/840 PSD D200 AL WP GCG2HE	無
911401567944	DN393B LED25/830 PSD D200 AL WP GCG2HE	無
911401568944	DN392B LED18/865 PSD D200 AL WP GCG2HE	無
911401569044	DN392B LED18/840 PSD D200 AL WP GCG2HE	無
911401569144	DN392B LED18/830 PSD D200 AL WP GCG2HE	無
911401571944	DN394B LED38/865 PSD D200 AL GCG2HE	無
911401572044	DN394B LED38/840 PSD D200 AL GCG2HE	無
911401572144	DN394B LED38/830 PSD D200 AL GCG2HE	無

Order Code	Full Product Name	內附驅動器
911401573144	DN393B LED25/865 PSD D200 AL GCG2HE	無
911401573244	DN393B LED25/840 PSD D200 AL GCG2HE	無
911401573344	DN393B LED25/830 PSD D200 AL GCG2HE	無
911401575544	DN392B LED18/865 PSD D200 AL GCG2HE	無
911401575644	DN392B LED18/840 PSD D200 AL GCG2HE	無
911401575744	DN392B LED18/830 PSD D200 AL GCG2HE	無
911401529444	DN392B LED22/865 PSU D150 WH GCG2HE	是
911401529544	DN392B LED22/840 PSU D150 WH GCG2HE	是
911401529644	DN392B LED22/830 PSU D150 WH GCG2HE	是
911401531844	DN392B LED20/865 PSU D150 WH GCG2HE	是
911401531944	DN392B LED20/840 PSU D150 WH GCG2HE	是
911401532044	DN392B LED20/830 PSU D150 WH GCG2HE	是
911401533044	DN391B LED13/865 PSU D150 WH GCG2HE	是
911401533144	DN391B LED13/840 PSU D150 WH GCG2HE	是
911401533244	DN391B LED13/830 PSU D150 WH GCG2HE	是
911401574644	DN392B LED23/865 PSD D150 WH GCG2HE	無
911401574744	DN392B LED23/840 PSD D150 WH GCG2HE	無
911401574844	DN392B LED23/830 PSD D150 WH GCG2HE	無
911401576444	DN392B LED19/865 PSD D150 WH GCG2HE	無
911401576544	DN392B LED19/840 PSD D150 WH GCG2HE	無
911401576644	DN392B LED19/830 PSD D150 WH GCG2HE	無
911401577644	DN391B LED13/865 PSD D150 WH GCG2HE	無
911401577744	DN391B LED13/840 PSD D150 WH GCG2HE	無
911401577844	DN391B LED13/830 PSD D150 WH GCG2HE	無

照明技術 (1/2)

Order Code	Full Product Name	演色性			
		光源光束 角度	相關色溫 (標稱)	指數 (CRI)	光效 (額定) (標準)
911401534244	DN391B LED15/865 PSU D100 WH GCG2HE	-	6500 K	>80	130 lm/W
911401534344	DN391B LED15/840 PSU D100 WH GCG2HE	-	4000 K	>80	130 lm/W
911401534444	DN391B LED15/830 PSU D100 WH GCG2HE	-	3000 K	>80	120 lm/W
911401535544	DN391B LED12/865 PSU D100 WH GCG2HE	-	6500 K	>80	130 lm/W
911401535644	DN391B LED12/840 PSU D100 WH GCG2HE	-	4000 K	>80	130 lm/W
911401535744	DN391B LED12/830 PSU D100 WH GCG2HE	-	3000 K	>80	120 lm/W
911401536744	DN390B LED7/865 PSU D100 WH GCG2HE	-	6500 K	>80	130 lm/W
911401536844	DN390B LED7/840 PSU D100 WH GCG2HE	-	4000 K	>80	130 lm/W
911401536944	DN390B LED7/830 PSU D100 WH GCG2HE	-	3000 K	>80	120 lm/W
911401578844	DN391B LED15/865 PSD D100 WH GCG2HE	10 or 40 °	6500 K	≥80	125 lm/W
911401578944	DN391B LED15/840 PSD D100 WH GCG2HE	10 or 40 °	4000 K	≥80	125 lm/W

Order Code	Full Product Name	演色性			
		光源光束 角度	相關色溫 (標稱)	指數 (CRI)	光效 (額定) (標準)
911401579044	DN391B LED15/830 PSD D100 WH GCG2HE	10 or 40 °	3000 K	≥80	116 lm/W
911401580044	DN391B LED12/865 PSD D100 WH GCG2HE	10 or 40 °	6500 K	≥80	125 lm/W
911401580144	DN391B LED12/840 PSD D100 WH GCG2HE	10 or 40 °	4000 K	≥80	125 lm/W
911401580244	DN391B LED12/830 PSD D100 WH GCG2HE	10 or 40 °	3000 K	≥80	116 lm/W
911401522244	DN392B LED20/865 PSU D150 AL WP GCG2HE	-	6500 K	>80	132 lm/W
911401522344	DN392B LED20/840 PSU D150 AL WP GCG2HE	-	4000 K	>80	132 lm/W
911401522444	DN392B LED20/830 PSU D150 AL WP GCG2HE	-	3000 K	>80	122 lm/W
911401523444	DN392B LED18/865 PSU D150 AL WP GCG2HE	-	6500 K	>80	132 lm/W
911401523544	DN392B LED18/840 PSU D150 AL WP GCG2HE	-	4000 K	>80	132 lm/W
911401523644	DN392B LED18/830 PSU D150 AL WP GCG2HE	-	3000 K	>80	122 lm/W
911401524044	DN391B LED12/865 PSU D150 AL WP GCG2HE	-	6500 K	>80	132 lm/W

Order Code	Full Product Name	演色性			
		光源光束 角度	相關色溫 (標稱)	指數 (CRI)	光效 (額定) (標準)
911401524144	DN391B LED12/840 PSU D150 AL WP GCG2HE	-	4000 K	>80	132 lm/W
911401524244	DN391B LED12/830 PSU D150 AL WP GCG2HE	-	3000 K	>80	122 lm/W
911401529144	DN392B LED20/865 PSU D150 AL GCG2HE	-	6500 K	>80	132 lm/W
911401529244	DN392B LED20/840 PSU D150 AL GCG2HE	-	4000 K	>80	132 lm/W
911401529344	DN392B LED20/830 PSU D150 AL GCG2HE	-	3000 K	>80	122 lm/W
911401531544	DN392B LED18/865 PSU D150 AL GCG2HE	-	6500 K	>80	132 lm/W
911401531644	DN392B LED18/840 PSU D150 AL GCG2HE	-	4000 K	>80	132 lm/W
911401531744	DN392B LED18/830 PSU D150 AL GCG2HE	-	3000 K	>80	122 lm/W
911401532744	DN391B LED12/865 PSU D150 AL GCG2HE	-	6500 K	>80	132 lm/W
911401532844	DN391B LED12/840 PSU D150 AL GCG2HE	-	4000 K	>80	132 lm/W
911401532944	DN391B LED13/830 PSU D150 AL GCG2HE	-	3000 K	>80	122 lm/W
911401568344	DN392B LED22/865 PSD D150 AL WP GCG2HE	10 or 40 °	6500 K	≥80	130 lm/W
911401568444	DN392B LED22/840 PSD D150 AL WP GCG2HE	10 or 40 °	4000 K	≥80	130 lm/W
911401568544	DN392B LED22/830 PSD D150 AL WP GCG2HE	10 or 40 °	3000 K	≥80	120 lm/W
911401569244	DN392B LED18/865 PSD D150 AL WP GCG2HE	10 or 40 °	6500 K	≥80	130 lm/W
911401569344	DN392B LED18/840 PSD D150 AL WP GCG2HE	10 or 40 °	4000 K	≥80	130 lm/W
911401569444	DN392B LED18/830 PSD D150 AL WP GCG2HE	10 or 40 °	3000 K	≥80	120 lm/W
911401569844	DN391B LED12/865 PSD D150 AL WP GCG2HE	10 or 40 °	6500 K	≥80	120 lm/W
911401569944	DN391B LED12/840 PSD D150 AL WP GCG2HE	10 or 40 °	4000 K	≥80	120 lm/W
911401570044	DN391B LED12/830 PSD D150 AL WP GCG2HE	10 or 40 °	3000 K	≥80	111 lm/W
911401574344	DN392B LED22/865 PSD D150 AL GCG2HE	10 or 40 °	6500 K	≥80	130 lm/W
911401574444	DN392B LED22/840 PSD D150 AL GCG2HE	10 or 40 °	4000 K	≥80	130 lm/W
911401574544	DN392B LED22/830 PSD D150 AL GCG2HE	10 or 40 °	3000 K	≥80	120 lm/W
911401576144	DN392B LED18/865 PSD D150 AL GCG2HE	10 or 40 °	6500 K	≥80	130 lm/W
911401576244	DN392B LED18/840 PSD D150 AL GCG2HE	10 or 40 °	4000 K	≥80	130 lm/W

Order Code	Full Product Name	演色性			
		光源光束 角度	相關色溫 (標稱)	指數 (CRI)	光效 (額定) (標準)
911401576344	DN392B LED18/830 PSD D150 AL GCG2HE	10 or 40 °	3000 K	≥80	120 lm/W
911401577344	DN391B LED12/865 PSD D150 AL GCG2HE	10 or 40 °	6500 K	≥80	120 lm/W
911401577444	DN391B LED12/840 PSD D150 AL GCG2HE	10 or 40 °	4000 K	≥80	120 lm/W
911401577544	DN391B LED12/830 PSD D150 AL GCG2HE	10 or 40 °	3000 K	≥80	111 lm/W
911401524644	DN391B LED14/865 PSU D100 AL WP GCG2HE	-	6500 K	>80	125 lm/W
911401524744	DN391B LED14/840 PSU D100 AL WP GCG2HE	-	4000 K	>80	125 lm/W
911401524844	DN391B LED14/830 PSU D100 AL WP GCG2HE	-	3000 K	>80	118 lm/W
911401525244	DN391B LED12/865 PSU D100 AL WP GCG2HE	-	6500 K	>80	125 lm/W
911401525344	DN391B LED12/840 PSU D100 AL WP GCG2HE	-	4000 K	>80	125 lm/W
911401525444	DN391B LED12/830 PSU D100 AL WP GCG2HE	-	3000 K	>80	118 lm/W
911401525844	DN390B LED7/865 PSU D100 AL WP GCG2HE	-	6500 K	>80	125 lm/W
911401525944	DN390B LED7/840 PSU D100 AL WP GCG2HE	-	4000 K	>80	125 lm/W
911401526044	DN390B LED7/830 PSU D100 AL WP GCG2HE	-	3000 K	>80	118 lm/W
911401533944	DN391B LED14/865 PSU D100 AL GCG2HE	-	6500 K	>80	125 lm/W
911401534044	DN391B LED14/840 PSU D100 AL GCG2HE	-	4000 K	>80	125 lm/W
911401534144	DN391B LED14/830 PSU D100 AL GCG2HE	-	3000 K	>80	118 lm/W
911401535144	DN391B LED12/865 PSU D100 AL GCG2HE	-	6500 K	>80	125 lm/W
911401535244	DN391B LED12/840 PSU D100 AL GCG2HE	-	4000 K	>80	125 lm/W
911401535444	DN391B LED12/830 PSU D100 AL GCG2HE	-	3000 K	>80	118 lm/W
911401536444	DN390B LED7/865 PSU D100 AL GCG2HE	-	6500 K	>80	125 lm/W
911401536544	DN390B LED7/840 PSU D100 AL GCG2HE	-	4000 K	>80	125 lm/W
911401536644	DN390B LED7/830 PSU D100 AL GCG2HE	-	3000 K	>80	118 lm/W
911401570444	DN391B LED14/865 PSD D100 AL WP GCG2HE	10 or 40 °	6500 K	≥80	120 lm/W
911401570544	DN391B LED14/840 PSD D100 AL WP GCG2HE	10 or 40 °	4000 K	≥80	120 lm/W
911401570644	DN391B LED14/830 PSD D100 AL WP GCG2HE	10 or 40 °	3000 K	≥80	111 lm/W

Order Code	Full Product Name	演色性			
		光源光束 角度	相關色溫 (標稱)	指數 (CRI)	光效 (額定) (標準)
911401571044	DN391B LED12/865 PSD D100 AL WP GCG2HE	10 or 40 °	6500 K	≥80	120 lm/W
911401571144	DN391B LED12/840 PSD D100 AL WP GCG2HE	10 or 40 °	4000 K	≥80	120 lm/W
911401571244	DN391B LED12/830 PSD D100 AL WP GCG2HE	10 or 40 °	3000 K	≥80	111 lm/W
911401578544	DN391B LED14/865 PSD D100 AL GCG2HE	10 or 40 °	6500 K	≥80	120 lm/W
911401578644	DN391B LED14/840 PSD D100 AL GCG2HE	10 or 40 °	4000 K	≥80	120 lm/W
911401578744	DN391B LED14/830 PSD D100 AL GCG2HE	10 or 40 °	3000 K	≥80	111 lm/W
911401579744	DN391B LED12/865 PSD D100 AL GCG2HE	10 or 40 °	6500 K	≥80	120 lm/W
911401579844	DN391B LED12/840 PSD D100 AL GCG2HE	10 or 40 °	4000 K	≥80	120 lm/W
911401579944	DN391B LED12/830 PSD D100 AL GCG2HE	10 or 40 °	3000 K	≥80	111 lm/W
911401527044	DN394B LED40/865 PSU D200 WH GCG2HE	-	6500 K	>80	140 lm/W
911401527144	DN394B LED40/840 PSU D200 WH GCG2HE	-	4000 K	>80	140 lm/W
911401527244	DN394B LED40/830 PSU D200 WH GCG2HE	-	3000 K	>80	130 lm/W
911401528244	DN393B LED26/865 PSU D200 WH GCG2HE	-	6500 K	>80	140 lm/W
911401528344	DN393B LED26/840 PSU D200 WH GCG2HE	-	4000 K	>80	140 lm/W
911401528444	DN393B LED26/830 PSU D200 WH GCG2HE	-	3000 K	>80	130 lm/W
911401530644	DN392B LED20/865 PSU D200 WH GCG2HE	-	6500 K	>80	140 lm/W
911401530744	DN392B LED20/840 PSU D200 WH GCG2HE	-	4000 K	>80	140 lm/W
911401530844	DN392B LED20/830 PSU D200 WH GCG2HE	-	3000 K	>80	130 lm/W
911401572244	DN394B LED40/865 PSD D200 WH GCG2HE	10 or 40 °	6500 K	≥80	137 lm/W
911401572344	DN394B LED40/840 PSD D200 WH GCG2HE	10 or 40 °	4000 K	≥80	137 lm/W
911401572444	DN394B LED40/830 PSD D200 WH GCG2HE	10 or 40 °	3000 K	≥80	127 lm/W
911401573444	DN393B LED26/865 PSD D200 WH GCG2HE	10 or 40 °	6500 K	≥80	137 lm/W
911401573544	DN393B LED26/840 PSD D200 WH GCG2HE	10 or 40 °	4000 K	≥80	137 lm/W
911401573644	DN393B LED26/830 PSD D200 WH GCG2HE	10 or 40 °	3000 K	≥80	127 lm/W
911401575844	DN392B LED18/865 PSD D200 WH GCG2HE	10 or 40 °	6500 K	≥80	137 lm/W

Order Code	Full Product Name	演色性			
		光源光束 角度	相關色溫 (標稱)	指數 (CRI)	光效 (額定) (標準)
911401575944	DN392B LED18/840 PSD D200 WH GCG2HE	10 or 40 °	4000 K	≥80	137 lm/W
911401576044	DN392B LED18/830 PSD D200 WH GCG2HE	10 or 40 °	3000 K	≥80	127 lm/W
911401521044	DN394B LED38/865 PSU D200 AL WP GCG2HE	-	6500 K	>80	132 lm/W
911401521144	DN394B LED38/840 PSU D200 AL WP GCG2HE	-	4000 K	>80	132 lm/W
911401521244	DN394B LED38/830 PSU D200 AL WP GCG2HE	-	3000 K	>80	122 lm/W
911401521644	DN393B LED25/865 PSU D200 AL WP GCG2HE	-	6500 K	>80	132 lm/W
911401521744	DN393B LED25/840 PSU D200 AL WP GCG2HE	-	4000 K	>80	132 lm/W
911401521844	DN393B LED25/830 PSU D200 AL WP GCG2HE	-	3000 K	>80	122 lm/W
911401522844	DN392B LED18/865 PSU D200 AL WP GCG2HE	-	6500 K	>80	132 lm/W
911401522944	DN392B LED18/840 PSU D200 AL WP GCG2HE	-	4000 K	>80	132 lm/W
911401523044	DN392B LED18/830 PSU D200 AL WP GCG2HE	-	3000 K	>80	122 lm/W
911401526744	DN394B LED38/865 PSU D200 AL GCG2HE	-	6500 K	>80	132 lm/W
911401526844	DN394B LED38/840 PSU D200 AL GCG2HE	-	4000 K	>80	132 lm/W
911401526944	DN394B LED38/830 PSU D200 AL GCG2HE	-	3000 K	>80	122 lm/W
911401527944	DN393B LED25/865 PSU D200 AL GCG2HE	-	6500 K	>80	132 lm/W
911401528044	DN393B LED25/840 PSU D200 AL GCG2HE	-	4000 K	>80	132 lm/W
911401528144	DN393B LED25/830 PSU D200 AL GCG2HE	-	3000 K	>80	122 lm/W
911401530344	DN392B LED18/865 PSU D200 AL GCG2HE	-	6500 K	>80	132 lm/W
911401530444	DN392B LED18/840 PSU D200 AL GCG2HE	-	4000 K	>80	132 lm/W
911401530544	DN392B LED18/830 PSU D200 AL GCG2HE	-	3000 K	>80	122 lm/W
911401567144	DN394B LED38/865 PSD D200 AL WP GCG2HE	10 or 40 °	6500 K	≥80	130 lm/W
911401567244	DN394B LED38/840 PSD D200 AL WP GCG2HE	10 or 40 °	4000 K	≥80	130 lm/W
911401567344	DN394B LED38/830 PSD D200 AL WP GCG2HE	10 or 40 °	3000 K	≥80	120 lm/W
911401567744	DN393B LED25/865 PSD D200 AL WP GCG2HE	10 or 40 °	6500 K	≥80	130 lm/W
911401567844	DN393B LED25/840 PSD D200 AL WP GCG2HE	10 or 40 °	4000 K	≥80	130 lm/W

Order Code	Full Product Name	演色性			
		光源光束 角度	相關色溫 (標稱)	指數 (CRI)	光效 (額定) (標準)
911401567944	DN393B LED25/830 PSD D200 AL WP GCG2HE	10 or 40 °	3000 K	≥80	120 lm/W
911401568944	DN392B LED18/865 PSD D200 AL WP GCG2HE	10 or 40 °	6500 K	≥80	130 lm/W
911401569044	DN392B LED18/840 PSD D200 AL WP GCG2HE	10 or 40 °	4000 K	≥80	130 lm/W
911401569144	DN392B LED18/830 PSD D200 AL WP GCG2HE	10 or 40 °	3000 K	≥80	120 lm/W
911401571944	DN394B LED38/865 PSD D200 AL GCG2HE	10 or 40 °	6500 K	≥80	130 lm/W
911401572044	DN394B LED38/840 PSD D200 AL GCG2HE	10 or 40 °	4000 K	≥80	130 lm/W
911401572144	DN394B LED38/830 PSD D200 AL GCG2HE	10 or 40 °	3000 K	≥80	120 lm/W
911401573144	DN393B LED25/865 PSD D200 AL GCG2HE	10 or 40 °	6500 K	≥80	130 lm/W
911401573244	DN393B LED25/840 PSD D200 AL GCG2HE	10 or 40 °	4000 K	≥80	130 lm/W
911401573344	DN393B LED25/830 PSD D200 AL GCG2HE	10 or 40 °	3000 K	≥80	120 lm/W
911401575544	DN392B LED18/865 PSD D200 AL GCG2HE	10 or 40 °	6500 K	≥80	130 lm/W
911401575644	DN392B LED18/840 PSD D200 AL GCG2HE	10 or 40 °	4000 K	≥80	130 lm/W
911401575744	DN392B LED18/830 PSD D200 AL GCG2HE	10 or 40 °	3000 K	≥80	120 lm/W
911401529444	DN392B LED22/865 PSU D150 WH GCG2HE	-	6500 K	>80	138 lm/W
911401529544	DN392B LED22/840 PSU D150 WH GCG2HE	-	4000 K	>80	138 lm/W
911401529644	DN392B LED22/830 PSU D150 WH GCG2HE	-	3000 K	>80	130 lm/W

照明技術 (2/2)

Order Code	Full Product Name	光源		
		光通量	數	光學裝置類型
911401534244	DN391B LED15/865 PSU D100 WH GCG2HE	1,500 lm	1	白色反射燈與乳白色外蓋
911401534344	DN391B LED15/840 PSU D100 WH GCG2HE	1,500 lm	1	白色反射燈與乳白色外蓋
911401534444	DN391B LED15/830 PSU D100 WH GCG2HE	1,350 lm	1	白色反射燈與乳白色外蓋
911401535544	DN391B LED12/865 PSU D100 WH GCG2HE	1,250 lm	1	白色反射燈與乳白色外蓋
911401535644	DN391B LED12/840 PSU D100 WH GCG2HE	1,250 lm	1	白色反射燈與乳白色外蓋
911401535744	DN391B LED12/830 PSU D100 WH GCG2HE	1,150 lm	1	白色反射燈與乳白色外蓋

Order Code	Full Product Name	演色性			
		光源光束 角度	相關色溫 (標稱)	指數 (CRI)	光效 (額定) (標準)
911401531844	DN392B LED20/865 PSU D150 WH GCG2HE	-	6500 K	>80	138 lm/W
911401531944	DN392B LED20/840 PSU D150 WH GCG2HE	-	4000 K	>80	138 lm/W
911401532044	DN392B LED20/830 PSU D150 WH GCG2HE	-	3000 K	>80	130 lm/W
911401533044	DN391B LED13/865 PSU D150 WH GCG2HE	-	6500 K	>80	138 lm/W
911401533144	DN391B LED13/840 PSU D150 WH GCG2HE	-	4000 K	>80	138 lm/W
911401533244	DN391B LED13/830 PSU D150 WH GCG2HE	-	3000 K	>80	130 lm/W
911401574644	DN392B LED23/865 PSD D150 WH GCG2HE	10 or 40 °	6500 K	≥80	135 lm/W
911401574744	DN392B LED23/840 PSD D150 WH GCG2HE	10 or 40 °	4000 K	≥80	135 lm/W
911401574844	DN392B LED23/830 PSD D150 WH GCG2HE	10 or 40 °	3000 K	≥80	125 lm/W
911401576444	DN392B LED19/865 PSD D150 WH GCG2HE	10 or 40 °	6500 K	≥80	135 lm/W
911401576544	DN392B LED19/840 PSD D150 WH GCG2HE	10 or 40 °	4000 K	≥80	135 lm/W
911401576644	DN392B LED19/830 PSD D150 WH GCG2HE	10 or 40 °	3000 K	≥80	116 lm/W
911401577644	DN391B LED13/865 PSD D150 WH GCG2HE	10 or 40 °	6500 K	≥80	125 lm/W
911401577744	DN391B LED13/840 PSD D150 WH GCG2HE	10 or 40 °	4000 K	≥80	125 lm/W
911401577844	DN391B LED13/830 PSD D150 WH GCG2HE	10 or 40 °	3000 K	≥80	116 lm/W

Order Code	Full Product Name	光源		
		光通量	數	光學裝置類型
911401536744	DN390B LED7/865 PSU D100 WH GCG2HE	750 lm	1	白色反射燈與乳白色外蓋
911401536844	DN390B LED7/840 PSU D100 WH GCG2HE	750 lm	1	白色反射燈與乳白色外蓋
911401536944	DN390B LED7/830 PSU D100 WH GCG2HE	700 lm	1	白色反射燈與乳白色外蓋
911401578844	DN391B LED15/865 PSD D100 WH GCG2HE	1,500 lm	28	白色反射燈與乳白色外蓋
911401578944	DN391B LED15/840 PSD D100 WH GCG2HE	1,500 lm	28	白色反射燈與乳白色外蓋
911401579044	DN391B LED15/830 PSD D100 WH GCG2HE	1,350 lm	28	白色反射燈與乳白色外蓋

Order Code	Full Product Name	光源			光學裝置類型
		光通量	數		
911401580044	DN391B LED12/865 PSD D100 WH GCG2HE	1,200 lm	28		白色反射燈與乳白色外蓋
911401580144	DN391B LED12/840 PSD D100 WH GCG2HE	1,200 lm	28		白色反射燈與乳白色外蓋
911401580244	DN391B LED12/830 PSD D100 WH GCG2HE	1,100 lm	28		白色反射燈與乳白色外蓋
911401522244	DN392B LED20/865 PSU D150 AL WP GCG2HE	2,000 lm	1		多面體反射罩
911401522344	DN392B LED20/840 PSU D150 AL WP GCG2HE	2,000 lm	1		多面體反射罩
911401522444	DN392B LED20/830 PSU D150 AL WP GCG2HE	1,850 lm	1		多面體反射罩
911401523444	DN392B LED18/865 PSU D150 AL WP GCG2HE	1,850 lm	1		多面體反射罩
911401523544	DN392B LED18/840 PSU D150 AL WP GCG2HE	1,850 lm	1		多面體反射罩
911401523644	DN392B LED18/830 PSU D150 AL WP GCG2HE	1,700 lm	1		多面體反射罩
911401524044	DN391B LED12/865 PSU D150 AL WP GCG2HE	1,250 lm	1		多面體反射罩
911401524144	DN391B LED12/840 PSU D150 AL WP GCG2HE	1,250 lm	1		多面體反射罩
911401524244	DN391B LED12/830 PSU D150 AL WP GCG2HE	1,150 lm	1		多面體反射罩
911401529144	DN392B LED20/865 PSU D150 AL GCG2HE	2,000 lm	1		多面體反射罩
911401529244	DN392B LED20/840 PSU D150 AL GCG2HE	2,000 lm	1		多面體反射罩
911401529344	DN392B LED20/830 PSU D150 AL GCG2HE	1,850 lm	1		多面體反射罩
911401531544	DN392B LED18/865 PSU D150 AL GCG2HE	1,850 lm	1		多面體反射罩
911401531644	DN392B LED18/840 PSU D150 AL GCG2HE	1,850 lm	1		多面體反射罩
911401531744	DN392B LED18/830 PSU D150 AL GCG2HE	1,700 lm	1		多面體反射罩
911401532744	DN391B LED12/865 PSU D150 AL GCG2HE	1,250 lm	1		多面體反射罩
911401532844	DN391B LED12/840 PSU D150 AL GCG2HE	1,250 lm	1		多面體反射罩
911401532944	DN391B LED13/830 PSU D150 AL GCG2HE	1,150 lm	1		多面體反射罩
911401568344	DN392B LED22/865 PSD D150 AL WP GCG2HE	2,200 lm	48		多面體反射罩
911401568444	DN392B LED22/840 PSD D150 AL WP GCG2HE	2,200 lm	48		多面體反射罩
911401568544	DN392B LED22/830 PSD D150 AL WP GCG2HE	2,000 lm	48		多面體反射罩
911401569244	DN392B LED18/865 PSD D150 AL WP GCG2HE	1,800 lm	48		多面體反射罩

Order Code	Full Product Name	光源			光學裝置類型
		光通量	數		
911401569344	DN392B LED18/840 PSD D150 AL WP GCG2HE	1,800 lm	48		多面體反射罩
911401569444	DN392B LED18/830 PSD D150 AL WP GCG2HE	1,650 lm	48		多面體反射罩
911401569844	DN391B LED12/865 PSD D150 AL WP GCG2HE	1,250 lm	24		多面體反射罩
911401569944	DN391B LED12/840 PSD D150 AL WP GCG2HE	1,250 lm	24		多面體反射罩
911401570044	DN391B LED12/830 PSD D150 AL WP GCG2HE	1,150 lm	24		多面體反射罩
911401574344	DN392B LED22/865 PSD D150 AL GCG2HE	2,200 lm	48		多面體反射罩
911401574444	DN392B LED22/840 PSD D150 AL GCG2HE	2,200 lm	48		多面體反射罩
911401574544	DN392B LED22/830 PSD D150 AL GCG2HE	2,000 lm	48		多面體反射罩
911401576144	DN392B LED18/865 PSD D150 AL GCG2HE	1,800 lm	48		多面體反射罩
911401576244	DN392B LED18/840 PSD D150 AL GCG2HE	1,800 lm	48		多面體反射罩
911401576344	DN392B LED18/830 PSD D150 AL GCG2HE	1,650 lm	48		多面體反射罩
911401577344	DN391B LED12/865 PSD D150 AL GCG2HE	1,250 lm	24		多面體反射罩
911401577444	DN391B LED12/840 PSD D150 AL GCG2HE	1,250 lm	24		多面體反射罩
911401577544	DN391B LED12/830 PSD D150 AL GCG2HE	1,150 lm	24		多面體反射罩
911401524644	DN391B LED14/865 PSU D100 AL WP GCG2HE	1,400 lm	1		多面體反射罩
911401524744	DN391B LED14/840 PSU D100 AL WP GCG2HE	1,400 lm	1		多面體反射罩
911401524844	DN391B LED14/830 PSU D100 AL WP GCG2HE	1,300 lm	1		多面體反射罩
911401525244	DN391B LED12/865 PSU D100 AL WP GCG2HE	1,200 lm	1		多面體反射罩
911401525344	DN391B LED12/840 PSU D100 AL WP GCG2HE	1,200 lm	1		多面體反射罩
911401525444	DN391B LED12/830 PSU D100 AL WP GCG2HE	1,100 lm	1		多面體反射罩
911401525844	DN390B LED7/865 PSU D100 AL WP GCG2HE	700 lm	1		多面體反射罩
911401525944	DN390B LED7/840 PSU D100 AL WP GCG2HE	700 lm	1		多面體反射罩
911401526044	DN390B LED7/830 PSU D100 AL WP GCG2HE	650 lm	1		多面體反射罩
911401533944	DN391B LED14/865 PSU D100 AL GCG2HE	1,400 lm	1		多面體反射罩
911401534044	DN391B LED14/840 PSU D100 AL GCG2HE	1,400 lm	1		多面體反射罩

Order Code	Full Product Name	光源			光學裝置類型
		光通量	數		
911401534144	DN391B LED14/830 PSU D100 AL GCG2HE	1,300 lm	1		多面體反射罩
911401535144	DN391B LED12/865 PSU D100 AL GCG2HE	1,200 lm	1		多面體反射罩
911401535244	DN391B LED12/840 PSU D100 AL GCG2HE	1,200 lm	1		多面體反射罩
911401535444	DN391B LED12/830 PSU D100 AL GCG2HE	1,100 lm	1		多面體反射罩
911401536444	DN390B LED7/865 PSU D100 AL GCG2HE	700 lm	1		多面體反射罩
911401536544	DN390B LED7/840 PSU D100 AL GCG2HE	700 lm	1		多面體反射罩
911401536644	DN390B LED7/830 PSU D100 AL GCG2HE	650 lm	1		多面體反射罩
911401570444	DN391B LED14/865 PSD D100 AL WP GCG2HE	1,400 lm	28		多面體反射罩
911401570544	DN391B LED14/840 PSD D100 AL WP GCG2HE	1,400 lm	28		多面體反射罩
911401570644	DN391B LED14/830 PSD D100 AL WP GCG2HE	1,300 lm	28		多面體反射罩
911401571044	DN391B LED12/865 PSD D100 AL WP GCG2HE	1,200 lm	28		多面體反射罩
911401571144	DN391B LED12/840 PSD D100 AL WP GCG2HE	1,200 lm	28		多面體反射罩
911401571244	DN391B LED12/830 PSD D100 AL WP GCG2HE	1,100 lm	28		多面體反射罩
911401578544	DN391B LED14/865 PSD D100 AL GCG2HE	1,400 lm	28		多面體反射罩
911401578644	DN391B LED14/840 PSD D100 AL GCG2HE	1,400 lm	28		多面體反射罩
911401578744	DN391B LED14/830 PSD D100 AL GCG2HE	1,300 lm	28		多面體反射罩
911401579744	DN391B LED12/865 PSD D100 AL GCG2HE	1,200 lm	28		多面體反射罩
911401579844	DN391B LED12/840 PSD D100 AL GCG2HE	1,200 lm	28		多面體反射罩
911401579944	DN391B LED12/830 PSD D100 AL GCG2HE	1,100 lm	28		多面體反射罩
911401527044	DN394B LED40/865 PSU D200 WH GCG2HE	4,000 lm	1		白色反射燈與乳白色外蓋
911401527144	DN394B LED40/840 PSU D200 WH GCG2HE	4,000 lm	1		白色反射燈與乳白色外蓋
911401527244	DN394B LED40/830 PSU D200 WH GCG2HE	3,700 lm	1		白色反射燈與乳白色外蓋
911401528244	DN393B LED26/865 PSU D200 WH GCG2HE	2,600 lm	1		白色反射燈與乳白色外蓋
911401528344	DN393B LED26/840 PSU D200 WH GCG2HE	2,600 lm	1		白色反射燈與乳白色外蓋
911401528444	DN393B LED26/830 PSU D200 WH GCG2HE	2,400 lm	1		白色反射燈與乳白色外蓋

Order Code	Full Product Name	光源			光學裝置類型
		光通量	數		
911401530644	DN392B LED20/865 PSU D200 WH GCG2HE	2,000 lm	1		白色反射燈與乳白色外蓋
911401530744	DN392B LED20/840 PSU D200 WH GCG2HE	2,000 lm	1		白色反射燈與乳白色外蓋
911401530844	DN392B LED20/830 PSU D200 WH GCG2HE	1,850 lm	1		白色反射燈與乳白色外蓋
911401572244	DN394B LED40/865 PSD D200 WH GCG2HE	4,000 lm	78		白色反射燈與乳白色外蓋
911401572344	DN394B LED40/840 PSD D200 WH GCG2HE	4,000 lm	78		白色反射燈與乳白色外蓋
911401572444	DN394B LED40/830 PSD D200 WH GCG2HE	3,700 lm	78		白色反射燈與乳白色外蓋
911401573444	DN393B LED26/865 PSD D200 WH GCG2HE	2,600 lm	48		白色反射燈與乳白色外蓋
911401573544	DN393B LED26/840 PSD D200 WH GCG2HE	2,600 lm	48		白色反射燈與乳白色外蓋
911401573644	DN393B LED26/830 PSD D200 WH GCG2HE	2,400 lm	48		白色反射燈與乳白色外蓋
911401575844	DN392B LED18/865 PSD D200 WH GCG2HE	1,850 lm	48		白色反射燈與乳白色外蓋
911401575944	DN392B LED18/840 PSD D200 WH GCG2HE	1,850 lm	48		白色反射燈與乳白色外蓋
911401576044	DN392B LED18/830 PSD D200 WH GCG2HE	1,700 lm	48		白色反射燈與乳白色外蓋
911401521044	DN394B LED38/865 PSU D200 AL WP GCG2HE	3,800 lm	1		多面體反射罩
911401521144	DN394B LED38/840 PSU D200 AL WP GCG2HE	3,800 lm	1		多面體反射罩
911401521244	DN394B LED38/830 PSU D200 AL WP GCG2HE	3,500 lm	1		多面體反射罩
911401521644	DN393B LED25/865 PSU D200 AL WP GCG2HE	2,500 lm	1		多面體反射罩
911401521744	DN393B LED25/840 PSU D200 AL WP GCG2HE	2,500 lm	1		多面體反射罩
911401521844	DN393B LED25/830 PSU D200 AL WP GCG2HE	2,300 lm	1		多面體反射罩
911401522844	DN392B LED18/865 PSU D200 AL WP GCG2HE	1,850 lm	1		多面體反射罩
911401522944	DN392B LED18/840 PSU D200 AL WP GCG2HE	1,850 lm	1		多面體反射罩
911401523044	DN392B LED18/830 PSU D200 AL WP GCG2HE	1,700 lm	1		多面體反射罩
911401526744	DN394B LED38/865 PSU D200 AL GCG2HE	3,800 lm	1		多面體反射罩
911401526844	DN394B LED38/840 PSU D200 AL GCG2HE	3,800 lm	1		多面體反射罩
911401526944	DN394B LED38/830 PSU D200 AL GCG2HE	3,500 lm	1		多面體反射罩
911401527944	DN393B LED25/865 PSU D200 AL GCG2HE	2,500 lm	1		多面體反射罩

Order Code	Full Product Name	光源			光學裝置類型
		光通量	數		
911401528044	DN393B LED25/840 PSU D200 AL GCG2HE	2,500 lm	1		多面體反射罩
911401528144	DN393B LED25/830 PSU D200 AL GCG2HE	2,300 lm	1		多面體反射罩
911401530344	DN392B LED18/865 PSU D200 AL GCG2HE	1,850 lm	1		多面體反射罩
911401530444	DN392B LED18/840 PSU D200 AL GCG2HE	1,850 lm	1		多面體反射罩
911401530544	DN392B LED18/830 PSU D200 AL GCG2HE	1,700 lm	1		多面體反射罩
911401567144	DN394B LED38/865 PSD D200 AL WP GCG2HE	3,800 lm	78		多面體反射罩
911401567244	DN394B LED38/840 PSD D200 AL WP GCG2HE	3,800 lm	78		多面體反射罩
911401567344	DN394B LED38/830 PSD D200 AL WP GCG2HE	3,500 lm	78		多面體反射罩
911401567744	DN393B LED25/865 PSD D200 AL WP GCG2HE	2,500 lm	48		多面體反射罩
911401567844	DN393B LED25/840 PSD D200 AL WP GCG2HE	2,500 lm	48		多面體反射罩
911401567944	DN393B LED25/830 PSD D200 AL WP GCG2HE	2,300 lm	48		多面體反射罩
911401568944	DN392B LED18/865 PSD D200 AL WP GCG2HE	1,750 lm	48		多面體反射罩
911401569044	DN392B LED18/840 PSD D200 AL WP GCG2HE	1,750 lm	48		多面體反射罩
911401569144	DN392B LED18/830 PSD D200 AL WP GCG2HE	1,650 lm	48		多面體反射罩
911401571944	DN394B LED38/865 PSD D200 AL GCG2HE	3,800 lm	78		多面體反射罩
911401572044	DN394B LED38/840 PSD D200 AL GCG2HE	3,800 lm	78		多面體反射罩
911401572144	DN394B LED38/830 PSD D200 AL GCG2HE	3,500 lm	78		多面體反射罩
911401573144	DN393B LED25/865 PSD D200 AL GCG2HE	2,500 lm	48		多面體反射罩
911401573244	DN393B LED25/840 PSD D200 AL GCG2HE	2,500 lm	48		多面體反射罩
911401573344	DN393B LED25/830 PSD D200 AL GCG2HE	2,300 lm	48		多面體反射罩
911401575544	DN392B LED18/865 PSD D200 AL GCG2HE	1,750 lm	48		多面體反射罩

運轉與電力

Order Code	Full Product Name	耗電量
911401534244	DN391B LED15/865 PSU D100 WH GCG2HE	11.4 W
911401534344	DN391B LED15/840 PSU D100 WH GCG2HE	11.4 W
911401534444	DN391B LED15/830 PSU D100 WH GCG2HE	11.4 W
911401535544	DN391B LED12/865 PSU D100 WH GCG2HE	9.8 W
911401535644	DN391B LED12/840 PSU D100 WH GCG2HE	9.8 W

Order Code	Full Product Name	光源			光學裝置類型
		光通量	數		
911401575644	DN392B LED18/840 PSD D200 AL GCG2HE	1,750 lm	48		多面體反射罩
911401575744	DN392B LED18/830 PSD D200 AL GCG2HE	1,650 lm	48		多面體反射罩
911401529444	DN392B LED22/865 PSU D150 WH GCG2HE	2,200 lm	1		白色反射燈與乳白色外蓋
911401529544	DN392B LED22/840 PSU D150 WH GCG2HE	2,200 lm	1		白色反射燈與乳白色外蓋
911401529644	DN392B LED22/830 PSU D150 WH GCG2HE	2,000 lm	1		白色反射燈與乳白色外蓋
911401531844	DN392B LED20/865 PSU D150 WH GCG2HE	2,000 lm	1		白色反射燈與乳白色外蓋
911401531944	DN392B LED20/840 PSU D150 WH GCG2HE	2,000 lm	1		白色反射燈與乳白色外蓋
911401532044	DN392B LED20/830 PSU D150 WH GCG2HE	1,850 lm	1		白色反射燈與乳白色外蓋
911401533044	DN391B LED13/865 PSU D150 WH GCG2HE	1,300 lm	1		白色反射燈與乳白色外蓋
911401533144	DN391B LED13/840 PSU D150 WH GCG2HE	1,300 lm	1		白色反射燈與乳白色外蓋
911401533244	DN391B LED13/830 PSU D150 WH GCG2HE	1,200 lm	1		白色反射燈與乳白色外蓋
911401574644	DN392B LED23/865 PSD D150 WH GCG2HE	2,300 lm	48		白色反射燈與乳白色外蓋
911401574744	DN392B LED23/840 PSD D150 WH GCG2HE	2,300 lm	48		白色反射燈與乳白色外蓋
911401574844	DN392B LED23/830 PSD D150 WH GCG2HE	2,100 lm	48		白色反射燈與乳白色外蓋
911401576444	DN392B LED19/865 PSD D150 WH GCG2HE	1,900 lm	48		白色反射燈與乳白色外蓋
911401576544	DN392B LED19/840 PSD D150 WH GCG2HE	1,900 lm	48		白色反射燈與乳白色外蓋
911401576644	DN392B LED19/830 PSD D150 WH GCG2HE	1,750 lm	48		白色反射燈與乳白色外蓋
911401577644	DN391B LED13/865 PSD D150 WH GCG2HE	1,300 lm	24		白色反射燈與乳白色外蓋
911401577744	DN391B LED13/840 PSD D150 WH GCG2HE	1,300 lm	24		白色反射燈與乳白色外蓋
911401577844	DN391B LED13/830 PSD D150 WH GCG2HE	1,200 lm	24		白色反射燈與乳白色外蓋

Order Code	Full Product Name	耗電量
911401535744	DN391B LED12/830 PSU D100 WH GCG2HE	9.8 W
911401536744	DN390B LED7/865 PSU D100 WH GCG2HE	5.8 W
911401536844	DN390B LED7/840 PSU D100 WH GCG2HE	5.8 W
911401536944	DN390B LED7/830 PSU D100 WH GCG2HE	5.8 W
911401578844	DN391B LED15/865 PSD D100 WH GCG2HE	12 W

Order Code	Full Product Name	耗電量
911401578944	DN391B LED15/840 PSD D100 WH GCG2HE	12 W
911401579044	DN391B LED15/830 PSD D100 WH GCG2HE	12 W
911401580044	DN391B LED12/865 PSD D100 WH GCG2HE	10.2 W
911401580144	DN391B LED12/840 PSD D100 WH GCG2HE	10.2 W
911401580244	DN391B LED12/830 PSD D100 WH GCG2HE	10.2 W
911401522244	DN392B LED20/865 PSU D150 AL WP GCG2HE	16 W
911401522344	DN392B LED20/840 PSU D150 AL WP GCG2HE	16 W
911401522444	DN392B LED20/830 PSU D150 AL WP GCG2HE	16 W
911401523444	DN392B LED18/865 PSU D150 AL WP GCG2HE	14.4 W
911401523544	DN392B LED18/840 PSU D150 AL WP GCG2HE	14.4 W
911401523644	DN392B LED18/830 PSU D150 AL WP GCG2HE	14.4 W
911401524044	DN391B LED12/865 PSU D150 AL WP GCG2HE	9.8 W
911401524144	DN391B LED12/840 PSU D150 AL WP GCG2HE	9.8 W
911401524244	DN391B LED12/830 PSU D150 AL WP GCG2HE	9.8 W
911401529144	DN392B LED20/865 PSU D150 AL GCG2HE	16 W
911401529244	DN392B LED20/840 PSU D150 AL GCG2HE	16 W
911401529344	DN392B LED20/830 PSU D150 AL GCG2HE	16 W
911401531544	DN392B LED18/865 PSU D150 AL GCG2HE	14.4 W
911401531644	DN392B LED18/840 PSU D150 AL GCG2HE	14.4 W
911401531744	DN392B LED18/830 PSU D150 AL GCG2HE	14.4 W
911401532744	DN391B LED12/865 PSU D150 AL GCG2HE	9.8 W
911401532844	DN391B LED12/840 PSU D150 AL GCG2HE	9.8 W
911401532944	DN391B LED13/830 PSU D150 AL GCG2HE	9.8 W
911401568344	DN392B LED22/865 PSD D150 AL WP GCG2HE	17.3 W
911401568444	DN392B LED22/840 PSD D150 AL WP GCG2HE	17.3 W
911401568544	DN392B LED22/830 PSD D150 AL WP GCG2HE	17.3 W
911401569244	DN392B LED18/865 PSD D150 AL WP GCG2HE	13.4 W
911401569344	DN392B LED18/840 PSD D150 AL WP GCG2HE	13.4 W
911401569444	DN392B LED18/830 PSD D150 AL WP GCG2HE	13.4 W
911401569844	DN391B LED12/865 PSD D150 AL WP GCG2HE	10.6 W
911401569944	DN391B LED12/840 PSD D150 AL WP GCG2HE	10.6 W
911401570044	DN391B LED12/830 PSD D150 AL WP GCG2HE	10.6 W
911401574344	DN392B LED22/865 PSD D150 AL GCG2HE	17.3 W
911401574444	DN392B LED22/840 PSD D150 AL GCG2HE	17.3 W
911401574544	DN392B LED22/830 PSD D150 AL GCG2HE	17.3 W
911401576144	DN392B LED18/865 PSD D150 AL GCG2HE	13.4 W
911401576244	DN392B LED18/840 PSD D150 AL GCG2HE	13.4 W
911401576344	DN392B LED18/830 PSD D150 AL GCG2HE	13.4 W
911401577344	DN391B LED12/865 PSD D150 AL GCG2HE	10.6 W
911401577444	DN391B LED12/840 PSD D150 AL GCG2HE	10.6 W
911401577544	DN391B LED12/830 PSD D150 AL GCG2HE	10.6 W
911401524644	DN391B LED14/865 PSU D100 AL WP GCG2HE	11.4 W
911401524744	DN391B LED14/840 PSU D100 AL WP GCG2HE	11.4 W
911401524844	DN391B LED14/830 PSU D100 AL WP GCG2HE	11.4 W
911401525244	DN391B LED12/865 PSU D100 AL WP GCG2HE	9.8 W
911401525344	DN391B LED12/840 PSU D100 AL WP GCG2HE	9.8 W
911401525444	DN391B LED12/830 PSU D100 AL WP GCG2HE	9.8 W
911401525844	DN390B LED7/865 PSU D100 AL WP GCG2HE	5.8 W
911401525944	DN390B LED7/840 PSU D100 AL WP GCG2HE	5.8 W
911401526044	DN390B LED7/830 PSU D100 AL WP GCG2HE	5.8 W
911401533944	DN391B LED14/865 PSU D100 AL GCG2HE	11.4 W
911401534044	DN391B LED14/840 PSU D100 AL GCG2HE	11.4 W

Order Code	Full Product Name	耗電量
911401534144	DN391B LED14/830 PSU D100 AL GCG2HE	11.4 W
911401535144	DN391B LED12/865 PSU D100 AL GCG2HE	9.8 W
911401535244	DN391B LED12/840 PSU D100 AL GCG2HE	9.8 W
911401535444	DN391B LED12/830 PSU D100 AL GCG2HE	9.8 W
911401536444	DN390B LED7/865 PSU D100 AL GCG2HE	5.8 W
911401536544	DN390B LED7/840 PSU D100 AL GCG2HE	5.8 W
911401536644	DN390B LED7/830 PSU D100 AL GCG2HE	5.8 W
911401570444	DN391B LED14/865 PSD D100 AL WP GCG2HE	12 W
911401570544	DN391B LED14/840 PSD D100 AL WP GCG2HE	12 W
911401570644	DN391B LED14/830 PSD D100 AL WP GCG2HE	12 W
911401571044	DN391B LED12/865 PSD D100 AL WP GCG2HE	10.2 W
911401571144	DN391B LED12/840 PSD D100 AL WP GCG2HE	10.2 W
911401571244	DN391B LED12/830 PSD D100 AL WP GCG2HE	10.2 W
911401578544	DN391B LED14/865 PSD D100 AL GCG2HE	12 W
911401578644	DN391B LED14/840 PSD D100 AL GCG2HE	12 W
911401578744	DN391B LED14/830 PSD D100 AL GCG2HE	12 W
911401579744	DN391B LED12/865 PSD D100 AL GCG2HE	10.2 W
911401579844	DN391B LED12/840 PSD D100 AL GCG2HE	10.2 W
911401579944	DN391B LED12/830 PSD D100 AL GCG2HE	10.2 W
911401527044	DN394B LED40/865 PSU D200 WH GCG2HE	29.3 W
911401527144	DN394B LED40/840 PSU D200 WH GCG2HE	29.3 W
911401527244	DN394B LED40/830 PSU D200 WH GCG2HE	29.3 W
911401528244	DN393B LED26/865 PSU D200 WH GCG2HE	19.2 W
911401528344	DN393B LED26/840 PSU D200 WH GCG2HE	19.2 W
911401528444	DN393B LED26/830 PSU D200 WH GCG2HE	19.2 W
911401530644	DN392B LED20/865 PSU D200 WH GCG2HE	14.4 W
911401530744	DN392B LED20/840 PSU D200 WH GCG2HE	14.4 W
911401530844	DN392B LED20/830 PSU D200 WH GCG2HE	14.4 W
911401572244	DN394B LED40/865 PSD D200 WH GCG2HE	29.3 W
911401572344	DN394B LED40/840 PSD D200 WH GCG2HE	29.3 W
911401572444	DN394B LED40/830 PSD D200 WH GCG2HE	29.3 W
911401573444	DN393B LED26/865 PSD D200 WH GCG2HE	19.9 W
911401573544	DN393B LED26/840 PSD D200 WH GCG2HE	19.9 W
911401573644	DN393B LED26/830 PSD D200 WH GCG2HE	19.9 W
911401575844	DN392B LED18/865 PSD D200 WH GCG2HE	14.2 W
911401575944	DN392B LED18/840 PSD D200 WH GCG2HE	14.2 W
911401576044	DN392B LED18/830 PSD D200 WH GCG2HE	14.2 W
911401521044	DN394B LED38/865 PSU D200 AL WP GCG2HE	29.3 W
911401521144	DN394B LED38/840 PSU D200 AL WP GCG2HE	29.3 W
911401521244	DN394B LED38/830 PSU D200 AL WP GCG2HE	29.3 W
911401521644	DN393B LED25/865 PSU D200 AL WP GCG2HE	19.2 W
911401521744	DN393B LED25/840 PSU D200 AL WP GCG2HE	19.2 W
911401521844	DN393B LED25/830 PSU D200 AL WP GCG2HE	19.2 W
911401522844	DN392B LED18/865 PSU D200 AL WP GCG2HE	14.4 W
911401522944	DN392B LED18/840 PSU D200 AL WP GCG2HE	14.4 W
911401523044	DN392B LED18/830 PSU D200 AL WP GCG2HE	14.4 W
911401526744	DN394B LED38/865 PSU D200 AL GCG2HE	29.3 W
911401526844	DN394B LED38/840 PSU D200 AL GCG2HE	29.3 W
911401526944	DN394B LED38/830 PSU D200 AL GCG2HE	29.3 W
911401527944	DN393B LED25/865 PSU D200 AL GCG2HE	19.2 W
911401528044	DN393B LED25/840 PSU D200 AL GCG2HE	19.2 W
911401528144	DN393B LED25/830 PSU D200 AL GCG2HE	19.2 W

Order Code	Full Product Name	耗電量
911401530344	DN392B LED18/865 PSU D200 AL GCG2HE	14.4 W
911401530444	DN392B LED18/840 PSU D200 AL GCG2HE	14.4 W
911401530544	DN392B LED18/830 PSU D200 AL GCG2HE	14.4 W
911401567144	DN394B LED38/865 PSD D200 AL WP GCG2HE	29.3 W
911401567244	DN394B LED38/840 PSD D200 AL WP GCG2HE	29.3 W
911401567344	DN394B LED38/830 PSD D200 AL WP GCG2HE	29.3 W
911401567744	DN393B LED25/865 PSD D200 AL WP GCG2HE	19.9 W
911401567844	DN393B LED25/840 PSD D200 AL WP GCG2HE	19.9 W
911401567944	DN393B LED25/830 PSD D200 AL WP GCG2HE	19.9 W
911401568944	DN392B LED18/865 PSD D200 AL WP GCG2HE	14.2 W
911401569044	DN392B LED18/840 PSD D200 AL WP GCG2HE	14.2 W
911401569144	DN392B LED18/830 PSD D200 AL WP GCG2HE	14.2 W
911401571944	DN394B LED38/865 PSD D200 AL GCG2HE	29.3 W
911401572044	DN394B LED38/840 PSD D200 AL GCG2HE	29.3 W
911401572144	DN394B LED38/830 PSD D200 AL GCG2HE	29.3 W
911401573144	DN393B LED25/865 PSD D200 AL GCG2HE	19.9 W
911401573244	DN393B LED25/840 PSD D200 AL GCG2HE	19.9 W
911401573344	DN393B LED25/830 PSD D200 AL GCG2HE	19.9 W
911401575544	DN392B LED18/865 PSD D200 AL GCG2HE	14.2 W
911401575644	DN392B LED18/840 PSD D200 AL GCG2HE	14.2 W

控制與調光

Order Code	Full Product Name	可調光	最高調光等級
911401534244	DN391B LED15/865 PSU D100 WH GCG2HE	否	不適用
911401534344	DN391B LED15/840 PSU D100 WH GCG2HE	否	不適用
911401534444	DN391B LED15/830 PSU D100 WH GCG2HE	否	不適用
911401535544	DN391B LED12/865 PSU D100 WH GCG2HE	否	不適用
911401535644	DN391B LED12/840 PSU D100 WH GCG2HE	否	不適用
911401535744	DN391B LED12/830 PSU D100 WH GCG2HE	否	不適用
911401536744	DN390B LED7/865 PSU D100 WH GCG2HE	否	不適用
911401536844	DN390B LED7/840 PSU D100 WH GCG2HE	否	不適用
911401536944	DN390B LED7/830 PSU D100 WH GCG2HE	否	不適用
911401578844	DN391B LED15/865 PSD D100 WH GCG2HE	數位可定址照明介面 (DALI)	1%
911401578944	DN391B LED15/840 PSD D100 WH GCG2HE	數位可定址照明介面 (DALI)	1%
911401579044	DN391B LED15/830 PSD D100 WH GCG2HE	數位可定址照明介面 (DALI)	1%
911401580044	DN391B LED12/865 PSD D100 WH GCG2HE	數位可定址照明介面 (DALI)	1%

Order Code	Full Product Name	耗電量
911401575744	DN392B LED18/830 PSD D200 AL GCG2HE	14.2 W
911401529444	DN392B LED22/865 PSU D150 WH GCG2HE	16 W
911401529544	DN392B LED22/840 PSU D150 WH GCG2HE	16 W
911401529644	DN392B LED22/830 PSU D150 WH GCG2HE	16 W
911401531844	DN392B LED20/865 PSU D150 WH GCG2HE	14.4 W
911401531944	DN392B LED20/840 PSU D150 WH GCG2HE	14.4 W
911401532044	DN392B LED20/830 PSU D150 WH GCG2HE	14.4 W
911401533044	DN391B LED13/865 PSU D150 WH GCG2HE	9.8 W
911401533144	DN391B LED13/840 PSU D150 WH GCG2HE	9.8 W
911401533244	DN391B LED13/830 PSU D150 WH GCG2HE	9.8 W
911401574644	DN392B LED23/865 PSD D150 WH GCG2HE	17.3 W
911401574744	DN392B LED23/840 PSD D150 WH GCG2HE	17.3 W
911401574844	DN392B LED23/830 PSD D150 WH GCG2HE	17.3 W
911401576444	DN392B LED19/865 PSD D150 WH GCG2HE	13.4 W
911401576544	DN392B LED19/840 PSD D150 WH GCG2HE	13.4 W
911401576644	DN392B LED19/830 PSD D150 WH GCG2HE	13.4 W
911401577644	DN391B LED13/865 PSD D150 WH GCG2HE	10.6 W
911401577744	DN391B LED13/840 PSD D150 WH GCG2HE	10.6 W
911401577844	DN391B LED13/830 PSD D150 WH GCG2HE	10.6 W

Order Code	Full Product Name	可調光	最高調光等級
911401580144	DN391B LED12/840 PSD D100 WH GCG2HE	數位可定址照明介面 (DALI)	1%
911401580244	DN391B LED12/830 PSD D100 WH GCG2HE	數位可定址照明介面 (DALI)	1%
911401522244	DN392B LED20/865 PSU D150 AL WP GCG2HE	否	不適用
911401522344	DN392B LED20/840 PSU D150 AL WP GCG2HE	否	不適用
911401522444	DN392B LED20/830 PSU D150 AL WP GCG2HE	否	不適用
911401523444	DN392B LED18/865 PSU D150 AL WP GCG2HE	否	不適用
911401523544	DN392B LED18/840 PSU D150 AL WP GCG2HE	否	不適用
911401523644	DN392B LED18/830 PSU D150 AL WP GCG2HE	否	不適用
911401524044	DN391B LED12/865 PSU D150 AL WP GCG2HE	否	不適用
911401524144	DN391B LED12/840 PSU D150 AL WP GCG2HE	否	不適用
911401524244	DN391B LED12/830 PSU D150 AL WP GCG2HE	否	不適用
911401529144	DN392B LED20/865 PSU D150 AL GCG2HE	否	不適用
911401529244	DN392B LED20/840 PSU D150 AL GCG2HE	否	不適用

Order Code	Full Product Name	可調光	最高調光等級
911401529344	DN392B LED20/830 PSU D150 AL GCG2HE	否	不適用
911401531544	DN392B LED18/865 PSU D150 AL GCG2HE	否	不適用
911401531644	DN392B LED18/840 PSU D150 AL GCG2HE	否	不適用
911401531744	DN392B LED18/830 PSU D150 AL GCG2HE	否	不適用
911401532744	DN391B LED12/865 PSU D150 AL GCG2HE	否	不適用
911401532844	DN391B LED12/840 PSU D150 AL GCG2HE	否	不適用
911401532944	DN391B LED13/830 PSU D150 AL GCG2HE	否	不適用
911401568344	DN392B LED22/865 PSD D150 AL WP GCG2HE	數位可定址照明介面 (DALI)	1%
911401568444	DN392B LED22/840 PSD D150 AL WP GCG2HE	數位可定址照明介面 (DALI)	1%
911401568544	DN392B LED22/830 PSD D150 AL WP GCG2HE	數位可定址照明介面 (DALI)	1%
911401569244	DN392B LED18/865 PSD D150 AL WP GCG2HE	數位可定址照明介面 (DALI)	1%
911401569344	DN392B LED18/840 PSD D150 AL WP GCG2HE	數位可定址照明介面 (DALI)	1%
911401569444	DN392B LED18/830 PSD D150 AL WP GCG2HE	數位可定址照明介面 (DALI)	1%
911401569844	DN391B LED12/865 PSD D150 AL WP GCG2HE	數位可定址照明介面 (DALI)	1%
911401569944	DN391B LED12/840 PSD D150 AL WP GCG2HE	數位可定址照明介面 (DALI)	1%
911401570044	DN391B LED12/830 PSD D150 AL WP GCG2HE	數位可定址照明介面 (DALI)	1%
911401574344	DN392B LED22/865 PSD D150 AL GCG2HE	數位可定址照明介面 (DALI)	1%
911401574444	DN392B LED22/840 PSD D150 AL GCG2HE	數位可定址照明介面 (DALI)	1%
911401574544	DN392B LED22/830 PSD D150 AL GCG2HE	數位可定址照明介面 (DALI)	1%
911401576144	DN392B LED18/865 PSD D150 AL GCG2HE	數位可定址照明介面 (DALI)	1%
911401576244	DN392B LED18/840 PSD D150 AL GCG2HE	數位可定址照明介面 (DALI)	1%
911401576344	DN392B LED18/830 PSD D150 AL GCG2HE	數位可定址照明介面 (DALI)	1%
911401577344	DN391B LED12/865 PSD D150 AL GCG2HE	數位可定址照明介面 (DALI)	1%
911401577444	DN391B LED12/840 PSD D150 AL GCG2HE	數位可定址照明介面 (DALI)	1%
911401577544	DN391B LED12/830 PSD D150 AL GCG2HE	數位可定址照明介面 (DALI)	1%

Order Code	Full Product Name	可調光	最高調光等級
911401524644	DN391B LED14/865 PSU D100 AL WP GCG2HE	否	不適用
911401524744	DN391B LED14/840 PSU D100 AL WP GCG2HE	否	不適用
911401524844	DN391B LED14/830 PSU D100 AL WP GCG2HE	否	不適用
911401525244	DN391B LED12/865 PSU D100 AL WP GCG2HE	否	不適用
911401525344	DN391B LED12/840 PSU D100 AL WP GCG2HE	否	不適用
911401525444	DN391B LED12/830 PSU D100 AL WP GCG2HE	否	不適用
911401525844	DN390B LED7/865 PSU D100 AL WP GCG2HE	否	不適用
911401525944	DN390B LED7/840 PSU D100 AL WP GCG2HE	否	不適用
911401526044	DN390B LED7/830 PSU D100 AL WP GCG2HE	否	不適用
911401533944	DN391B LED14/865 PSU D100 AL GCG2HE	否	不適用
911401534044	DN391B LED14/840 PSU D100 AL GCG2HE	否	不適用
911401534144	DN391B LED14/830 PSU D100 AL GCG2HE	否	不適用
911401535144	DN391B LED12/865 PSU D100 AL GCG2HE	否	不適用
911401535244	DN391B LED12/840 PSU D100 AL GCG2HE	否	不適用
911401535444	DN391B LED12/830 PSU D100 AL GCG2HE	否	不適用
911401536444	DN390B LED7/865 PSU D100 AL GCG2HE	否	不適用
911401536544	DN390B LED7/840 PSU D100 AL GCG2HE	否	不適用
911401536644	DN390B LED7/830 PSU D100 AL GCG2HE	否	不適用
911401570444	DN391B LED14/865 PSD D100 AL WP GCG2HE	數位可定址照明介面 (DALI)	1%
911401570544	DN391B LED14/840 PSD D100 AL WP GCG2HE	數位可定址照明介面 (DALI)	1%
911401570644	DN391B LED14/830 PSD D100 AL WP GCG2HE	數位可定址照明介面 (DALI)	1%
911401571044	DN391B LED12/865 PSD D100 AL WP GCG2HE	數位可定址照明介面 (DALI)	1%
911401571144	DN391B LED12/840 PSD D100 AL WP GCG2HE	數位可定址照明介面 (DALI)	1%
911401571244	DN391B LED12/830 PSD D100 AL WP GCG2HE	數位可定址照明介面 (DALI)	1%
911401578544	DN391B LED14/865 PSD D100 AL GCG2HE	數位可定址照明介面 (DALI)	1%

Order Code	Full Product Name	可調光	最高調光等級
911401578644	DN391B LED14/840 PSD D100 AL GCG2HE	數位可定址照明介面 (DALI)	1%
911401578744	DN391B LED14/830 PSD D100 AL GCG2HE	數位可定址照明介面 (DALI)	1%
911401579744	DN391B LED12/865 PSD D100 AL GCG2HE	數位可定址照明介面 (DALI)	1%
911401579844	DN391B LED12/840 PSD D100 AL GCG2HE	數位可定址照明介面 (DALI)	1%
911401579944	DN391B LED12/830 PSD D100 AL GCG2HE	數位可定址照明介面 (DALI)	1%
911401527044	DN394B LED40/865 PSU D200 WH GCG2HE	否	不適用
911401527144	DN394B LED40/840 PSU D200 WH GCG2HE	否	不適用
911401527244	DN394B LED40/830 PSU D200 WH GCG2HE	否	不適用
911401528244	DN393B LED26/865 PSU D200 WH GCG2HE	否	不適用
911401528344	DN393B LED26/840 PSU D200 WH GCG2HE	否	不適用
911401528444	DN393B LED26/830 PSU D200 WH GCG2HE	否	不適用
911401530644	DN392B LED20/865 PSU D200 WH GCG2HE	否	不適用
911401530744	DN392B LED20/840 PSU D200 WH GCG2HE	否	不適用
911401530844	DN392B LED20/830 PSU D200 WH GCG2HE	否	不適用
911401572244	DN394B LED40/865 PSD D200 WH GCG2HE	數位可定址照明介面 (DALI)	1%
911401572344	DN394B LED40/840 PSD D200 WH GCG2HE	數位可定址照明介面 (DALI)	1%
911401572444	DN394B LED40/830 PSD D200 WH GCG2HE	數位可定址照明介面 (DALI)	1%
911401573444	DN393B LED26/865 PSD D200 WH GCG2HE	數位可定址照明介面 (DALI)	1%
911401573544	DN393B LED26/840 PSD D200 WH GCG2HE	數位可定址照明介面 (DALI)	1%
911401573644	DN393B LED26/830 PSD D200 WH GCG2HE	數位可定址照明介面 (DALI)	1%
911401575844	DN392B LED18/865 PSD D200 WH GCG2HE	數位可定址照明介面 (DALI)	1%
911401575944	DN392B LED18/840 PSD D200 WH GCG2HE	數位可定址照明介面 (DALI)	1%
911401576044	DN392B LED18/830 PSD D200 WH GCG2HE	數位可定址照明介面 (DALI)	1%
911401521044	DN394B LED38/865 PSU D200 AL WP GCG2HE	否	不適用
911401521144	DN394B LED38/840 PSU D200 AL WP GCG2HE	否	不適用

Order Code	Full Product Name	可調光	最高調光等級
911401521244	DN394B LED38/830 PSU D200 AL WP GCG2HE	否	不適用
911401521644	DN393B LED25/865 PSU D200 AL WP GCG2HE	否	不適用
911401521744	DN393B LED25/840 PSU D200 AL WP GCG2HE	否	不適用
911401521844	DN393B LED25/830 PSU D200 AL WP GCG2HE	否	不適用
911401522844	DN392B LED18/865 PSU D200 AL WP GCG2HE	否	不適用
911401522944	DN392B LED18/840 PSU D200 AL WP GCG2HE	否	不適用
911401523044	DN392B LED18/830 PSU D200 AL WP GCG2HE	否	不適用
911401526744	DN394B LED38/865 PSU D200 AL GCG2HE	否	不適用
911401526844	DN394B LED38/840 PSU D200 AL GCG2HE	否	不適用
911401526944	DN394B LED38/830 PSU D200 AL GCG2HE	否	不適用
911401527944	DN393B LED25/865 PSU D200 AL GCG2HE	否	不適用
911401528044	DN393B LED25/840 PSU D200 AL GCG2HE	否	不適用
911401528144	DN393B LED25/830 PSU D200 AL GCG2HE	否	不適用
911401530344	DN392B LED18/865 PSU D200 AL GCG2HE	否	不適用
911401530444	DN392B LED18/840 PSU D200 AL GCG2HE	否	不適用
911401530544	DN392B LED18/830 PSU D200 AL GCG2HE	否	不適用
911401567144	DN394B LED38/865 PSD D200 AL WP GCG2HE	數位可定址照明介面 (DALI)	1%
911401567244	DN394B LED38/840 PSD D200 AL WP GCG2HE	數位可定址照明介面 (DALI)	1%
911401567344	DN394B LED38/830 PSD D200 AL WP GCG2HE	數位可定址照明介面 (DALI)	1%
911401567744	DN393B LED25/865 PSD D200 AL WP GCG2HE	數位可定址照明介面 (DALI)	1%
911401567844	DN393B LED25/840 PSD D200 AL WP GCG2HE	數位可定址照明介面 (DALI)	1%
911401567944	DN393B LED25/830 PSD D200 AL WP GCG2HE	數位可定址照明介面 (DALI)	1%
911401568944	DN392B LED18/865 PSD D200 AL WP GCG2HE	數位可定址照明介面 (DALI)	1%
911401569044	DN392B LED18/840 PSD D200 AL WP GCG2HE	數位可定址照明介面 (DALI)	1%
911401569144	DN392B LED18/830 PSD D200 AL WP GCG2HE	數位可定址照明介面 (DALI)	1%

Order Code	Full Product Name	可調光	最高調光等級
911401571944	DN394B LED38/865 PSD D200 AL GCG2HE	數位可定址照明介面 (DALI)	1%
911401572044	DN394B LED38/840 PSD D200 AL GCG2HE	數位可定址照明介面 (DALI)	1%
911401572144	DN394B LED38/830 PSD D200 AL GCG2HE	數位可定址照明介面 (DALI)	1%
911401573144	DN393B LED25/865 PSD D200 AL GCG2HE	數位可定址照明介面 (DALI)	1%
911401573244	DN393B LED25/840 PSD D200 AL GCG2HE	數位可定址照明介面 (DALI)	1%
911401573344	DN393B LED25/830 PSD D200 AL GCG2HE	數位可定址照明介面 (DALI)	1%
911401575544	DN392B LED18/865 PSD D200 AL GCG2HE	數位可定址照明介面 (DALI)	1%
911401575644	DN392B LED18/840 PSD D200 AL GCG2HE	數位可定址照明介面 (DALI)	1%
911401575744	DN392B LED18/830 PSD D200 AL GCG2HE	數位可定址照明介面 (DALI)	1%
911401529444	DN392B LED22/865 PSU D150 WH GCG2HE	否	不適用
911401529544	DN392B LED22/840 PSU D150 WH GCG2HE	否	不適用
911401529644	DN392B LED22/830 PSU D150 WH GCG2HE	否	不適用
911401531844	DN392B LED20/865 PSU D150 WH GCG2HE	否	不適用
911401531944	DN392B LED20/840 PSU D150 WH GCG2HE	否	不適用

機械與外罩

Order Code	Full Product Name	外罩色彩	防水防塵規範 (IP)
911401534244	DN391B LED15/865 PSU D100 WH GCG2HE	鋁色	IP20
911401534344	DN391B LED15/840 PSU D100 WH GCG2HE	鋁色	IP20
911401534444	DN391B LED15/830 PSU D100 WH GCG2HE	鋁色	IP20
911401535544	DN391B LED12/865 PSU D100 WH GCG2HE	鋁色	IP20
911401535644	DN391B LED12/840 PSU D100 WH GCG2HE	鋁色	IP20
911401535744	DN391B LED12/830 PSU D100 WH GCG2HE	鋁色	IP20
911401536744	DN390B LED7/865 PSU D100 WH GCG2HE	鋁色	IP20
911401536844	DN390B LED7/840 PSU D100 WH GCG2HE	鋁色	IP20
911401536944	DN390B LED7/830 PSU D100 WH GCG2HE	鋁色	IP20

Order Code	Full Product Name	可調光	最高調光等級
911401532044	DN392B LED20/830 PSU D150 WH GCG2HE	否	不適用
911401533044	DN391B LED13/865 PSU D150 WH GCG2HE	否	不適用
911401533144	DN391B LED13/840 PSU D150 WH GCG2HE	否	不適用
911401533244	DN391B LED13/830 PSU D150 WH GCG2HE	否	不適用
911401574644	DN392B LED23/865 PSD D150 WH GCG2HE	數位可定址照明介面 (DALI)	1%
911401574744	DN392B LED23/840 PSD D150 WH GCG2HE	數位可定址照明介面 (DALI)	1%
911401574844	DN392B LED23/830 PSD D150 WH GCG2HE	數位可定址照明介面 (DALI)	1%
911401576444	DN392B LED19/865 PSD D150 WH GCG2HE	數位可定址照明介面 (DALI)	1%
911401576544	DN392B LED19/840 PSD D150 WH GCG2HE	數位可定址照明介面 (DALI)	1%
911401576644	DN392B LED19/830 PSD D150 WH GCG2HE	數位可定址照明介面 (DALI)	1%
911401577644	DN391B LED13/865 PSD D150 WH GCG2HE	數位可定址照明介面 (DALI)	1%
911401577744	DN391B LED13/840 PSD D150 WH GCG2HE	數位可定址照明介面 (DALI)	1%
911401577844	DN391B LED13/830 PSD D150 WH GCG2HE	數位可定址照明介面 (DALI)	1%

Order Code	Full Product Name	外罩色彩	防水防塵規範 (IP)
911401578844	DN391B LED15/865 PSD D100 WH GCG2HE	鋁與 RAL (待定義)	IP20
911401578944	DN391B LED15/840 PSD D100 WH GCG2HE	鋁與 RAL (待定義)	IP20
911401579044	DN391B LED15/830 PSD D100 WH GCG2HE	鋁與 RAL (待定義)	IP20
911401580044	DN391B LED12/865 PSD D100 WH GCG2HE	鋁與 RAL (待定義)	IP20
911401580144	DN391B LED12/840 PSD D100 WH GCG2HE	鋁與 RAL (待定義)	IP20
911401580244	DN391B LED12/830 PSD D100 WH GCG2HE	鋁與 RAL (待定義)	IP20
911401522244	DN392B LED20/865 PSU D150 AL WP GCG2HE	鋁色	IP20/54
911401522344	DN392B LED20/840 PSU D150 AL WP GCG2HE	鋁色	IP20/54
911401522444	DN392B LED20/830 PSU D150 AL WP GCG2HE	鋁色	IP20/54

Order Code	Full Product Name	外罩色彩	防水防塵規範 (IP)
911401523444	DN392B LED18/865 PSU D150 AL WP GCG2HE	鋁色	IP20/54
911401523544	DN392B LED18/840 PSU D150 AL WP GCG2HE	鋁色	IP20/54
911401523644	DN392B LED18/830 PSU D150 AL WP GCG2HE	鋁色	IP20/54
911401524044	DN391B LED12/865 PSU D150 AL WP GCG2HE	鋁色	IP20/54
911401524144	DN391B LED12/840 PSU D150 AL WP GCG2HE	鋁色	IP20/54
911401524244	DN391B LED12/830 PSU D150 AL WP GCG2HE	鋁色	IP20/54
911401529144	DN392B LED20/865 PSU D150 AL GCG2HE	鋁色	IP20
911401529244	DN392B LED20/840 PSU D150 AL GCG2HE	鋁色	IP20
911401529344	DN392B LED20/830 PSU D150 AL GCG2HE	鋁色	IP20
911401531544	DN392B LED18/865 PSU D150 AL GCG2HE	鋁色	IP20
911401531644	DN392B LED18/840 PSU D150 AL GCG2HE	鋁色	IP20
911401531744	DN392B LED18/830 PSU D150 AL GCG2HE	鋁色	IP20
911401532744	DN391B LED12/865 PSU D150 AL GCG2HE	鋁色	IP20
911401532844	DN391B LED12/840 PSU D150 AL GCG2HE	鋁色	IP20
911401532944	DN391B LED13/830 PSU D150 AL GCG2HE	鋁色	IP20
911401568344	DN392B LED22/865 PSD D150 AL WP GCG2HE	鋁與 RAL (待定義)	IP20/54
911401568444	DN392B LED22/840 PSD D150 AL WP GCG2HE	鋁與 RAL (待定義)	IP20/54
911401568544	DN392B LED22/830 PSD D150 AL WP GCG2HE	鋁與 RAL (待定義)	IP20/54
911401569244	DN392B LED18/865 PSD D150 AL WP GCG2HE	鋁與 RAL (待定義)	IP20/54
911401569344	DN392B LED18/840 PSD D150 AL WP GCG2HE	鋁與 RAL (待定義)	IP20/54
911401569444	DN392B LED18/830 PSD D150 AL WP GCG2HE	鋁與 RAL (待定義)	IP20/54
911401569844	DN391B LED12/865 PSD D150 AL WP GCG2HE	鋁與 RAL (待定義)	IP20/54
911401569944	DN391B LED12/840 PSD D150 AL WP GCG2HE	鋁與 RAL (待定義)	IP20/54
911401570044	DN391B LED12/830 PSD D150 AL WP GCG2HE	鋁與 RAL (待定義)	IP20/54
911401574344	DN392B LED22/865 PSD D150 AL GCG2HE	鋁與 RAL (待定義)	IP20

Order Code	Full Product Name	外罩色彩	防水防塵規範 (IP)
911401574444	DN392B LED22/840 PSD D150 AL GCG2HE	鋁與 RAL (待定義)	IP20
911401574544	DN392B LED22/830 PSD D150 AL GCG2HE	鋁與 RAL (待定義)	IP20
911401576144	DN392B LED18/865 PSD D150 AL GCG2HE	鋁與 RAL (待定義)	IP20
911401576244	DN392B LED18/840 PSD D150 AL GCG2HE	鋁與 RAL (待定義)	IP20
911401576344	DN392B LED18/830 PSD D150 AL GCG2HE	鋁與 RAL (待定義)	IP20
911401577344	DN391B LED12/865 PSD D150 AL GCG2HE	鋁與 RAL (待定義)	IP20
911401577444	DN391B LED12/840 PSD D150 AL GCG2HE	鋁與 RAL (待定義)	IP20
911401577544	DN391B LED12/830 PSD D150 AL GCG2HE	鋁與 RAL (待定義)	IP20
911401524644	DN391B LED14/865 PSU D100 AL WP GCG2HE	鋁色	IP20/54
911401524744	DN391B LED14/840 PSU D100 AL WP GCG2HE	鋁色	IP20/54
911401524844	DN391B LED14/830 PSU D100 AL WP GCG2HE	鋁色	IP20/54
911401525244	DN391B LED12/865 PSU D100 AL WP GCG2HE	鋁色	IP20/54
911401525344	DN391B LED12/840 PSU D100 AL WP GCG2HE	鋁色	IP20/54
911401525444	DN391B LED12/830 PSU D100 AL WP GCG2HE	鋁色	IP20/54
911401525844	DN390B LED7/865 PSU D100 AL WP GCG2HE	鋁色	IP20/54
911401525944	DN390B LED7/840 PSU D100 AL WP GCG2HE	鋁色	IP20/54
911401526044	DN390B LED7/830 PSU D100 AL WP GCG2HE	鋁色	IP20/54
911401533944	DN391B LED14/865 PSU D100 AL GCG2HE	鋁色	IP20
911401534044	DN391B LED14/840 PSU D100 AL GCG2HE	鋁色	IP20
911401534144	DN391B LED14/830 PSU D100 AL GCG2HE	鋁色	IP20
911401535144	DN391B LED12/865 PSU D100 AL GCG2HE	鋁色	IP20
911401535244	DN391B LED12/840 PSU D100 AL GCG2HE	鋁色	IP20
911401535444	DN391B LED12/830 PSU D100 AL GCG2HE	鋁色	IP20
911401536444	DN390B LED7/865 PSU D100 AL GCG2HE	鋁色	IP20
911401536544	DN390B LED7/840 PSU D100 AL GCG2HE	鋁色	IP20

Order Code	Full Product Name	外罩色彩	防水防塵規範 (IP)
911401536644	DN390B LED7/830 PSU D100 AL GCG2HE	鋁色	IP20
911401570444	DN391B LED14/865 PSD D100 AL WP GCG2HE	鋁與 RAL (待定義)	IP20/54
911401570544	DN391B LED14/840 PSD D100 AL WP GCG2HE	鋁與 RAL (待定義)	IP20/54
911401570644	DN391B LED14/830 PSD D100 AL WP GCG2HE	鋁與 RAL (待定義)	IP20/54
911401571044	DN391B LED12/865 PSD D100 AL WP GCG2HE	鋁與 RAL (待定義)	IP20/54
911401571144	DN391B LED12/840 PSD D100 AL WP GCG2HE	鋁與 RAL (待定義)	IP20/54
911401571244	DN391B LED12/830 PSD D100 AL WP GCG2HE	鋁與 RAL (待定義)	IP20/54
911401578544	DN391B LED14/865 PSD D100 AL GCG2HE	鋁與 RAL (待定義)	IP20
911401578644	DN391B LED14/840 PSD D100 AL GCG2HE	鋁與 RAL (待定義)	IP20
911401578744	DN391B LED14/830 PSD D100 AL GCG2HE	鋁與 RAL (待定義)	IP20
911401579744	DN391B LED12/865 PSD D100 AL GCG2HE	鋁與 RAL (待定義)	IP20
911401579844	DN391B LED12/840 PSD D100 AL GCG2HE	鋁與 RAL (待定義)	IP20
911401579944	DN391B LED12/830 PSD D100 AL GCG2HE	鋁與 RAL (待定義)	IP20
911401527044	DN394B LED40/865 PSU D200 WH GCG2HE	鋁色	IP20
911401527144	DN394B LED40/840 PSU D200 WH GCG2HE	鋁色	IP20
911401527244	DN394B LED40/830 PSU D200 WH GCG2HE	鋁色	IP20
911401528244	DN393B LED26/865 PSU D200 WH GCG2HE	鋁色	IP20
911401528344	DN393B LED26/840 PSU D200 WH GCG2HE	鋁色	IP20
911401528444	DN393B LED26/830 PSU D200 WH GCG2HE	鋁色	IP20
911401530644	DN392B LED20/865 PSU D200 WH GCG2HE	鋁色	IP20
911401530744	DN392B LED20/840 PSU D200 WH GCG2HE	鋁色	IP20
911401530844	DN392B LED20/830 PSU D200 WH GCG2HE	鋁色	IP20
911401572244	DN394B LED40/865 PSD D200 WH GCG2HE	鋁與 RAL (待定義)	IP20
911401572344	DN394B LED40/840 PSD D200 WH GCG2HE	鋁與 RAL (待定義)	IP20
911401572444	DN394B LED40/830 PSD D200 WH GCG2HE	鋁與 RAL (待定義)	IP20

Order Code	Full Product Name	外罩色彩	防水防塵規範 (IP)
911401573444	DN393B LED26/865 PSD D200 WH GCG2HE	鋁與 RAL (待定義)	IP20
911401573544	DN393B LED26/840 PSD D200 WH GCG2HE	鋁與 RAL (待定義)	IP20
911401573644	DN393B LED26/830 PSD D200 WH GCG2HE	鋁與 RAL (待定義)	IP20
911401575844	DN392B LED18/865 PSD D200 WH GCG2HE	鋁與 RAL (待定義)	IP20
911401575944	DN392B LED18/840 PSD D200 WH GCG2HE	鋁與 RAL (待定義)	IP20
911401576044	DN392B LED18/830 PSD D200 WH GCG2HE	鋁與 RAL (待定義)	IP20
911401521044	DN394B LED38/865 PSU D200 AL WP GCG2HE	鋁色	IP20/54
911401521144	DN394B LED38/840 PSU D200 AL WP GCG2HE	鋁色	IP20/54
911401521244	DN394B LED38/830 PSU D200 AL WP GCG2HE	鋁色	IP20/54
911401521644	DN393B LED25/865 PSU D200 AL WP GCG2HE	鋁色	IP20/54
911401521744	DN393B LED25/840 PSU D200 AL WP GCG2HE	鋁色	IP20/54
911401521844	DN393B LED25/830 PSU D200 AL WP GCG2HE	鋁色	IP20/54
911401522844	DN392B LED18/865 PSU D200 AL WP GCG2HE	鋁色	IP20/54
911401522944	DN392B LED18/840 PSU D200 AL WP GCG2HE	鋁色	IP20/54
911401523044	DN392B LED18/830 PSU D200 AL WP GCG2HE	鋁色	IP20/54
911401526744	DN394B LED38/865 PSU D200 AL GCG2HE	鋁色	IP20
911401526844	DN394B LED38/840 PSU D200 AL GCG2HE	鋁色	IP20
911401526944	DN394B LED38/830 PSU D200 AL GCG2HE	鋁色	IP20
911401527944	DN393B LED25/865 PSU D200 AL GCG2HE	鋁色	IP20
911401528044	DN393B LED25/840 PSU D200 AL GCG2HE	鋁色	IP20
911401528144	DN393B LED25/830 PSU D200 AL GCG2HE	鋁色	IP20
911401530344	DN392B LED18/865 PSU D200 AL GCG2HE	鋁色	IP20
911401530444	DN392B LED18/840 PSU D200 AL GCG2HE	鋁色	IP20
911401530544	DN392B LED18/830 PSU D200 AL GCG2HE	鋁色	IP20
911401567144	DN394B LED38/865 PSD D200 AL WP GCG2HE	鋁與 RAL (待定義)	IP20/54

Order Code	Full Product Name	外罩色彩	防水防塵規範 (IP)
911401567244	DN394B LED38/840 PSD D200 AL WP GCG2HE	鋁與 RAL (待定義)	IP20/54
911401567344	DN394B LED38/830 PSD D200 AL WP GCG2HE	鋁與 RAL (待定義)	IP20/54
911401567744	DN393B LED25/865 PSD D200 AL WP GCG2HE	鋁與 RAL (待定義)	IP20/54
911401567844	DN393B LED25/840 PSD D200 AL WP GCG2HE	鋁與 RAL (待定義)	IP20/54
911401567944	DN393B LED25/830 PSD D200 AL WP GCG2HE	鋁與 RAL (待定義)	IP20/54
911401568944	DN392B LED18/865 PSD D200 AL WP GCG2HE	鋁與 RAL (待定義)	IP20/54
911401569044	DN392B LED18/840 PSD D200 AL WP GCG2HE	鋁與 RAL (待定義)	IP20/54
911401569144	DN392B LED18/830 PSD D200 AL WP GCG2HE	鋁與 RAL (待定義)	IP20/54
911401571944	DN394B LED38/865 PSD D200 AL GCG2HE	鋁與 RAL (待定義)	IP20
911401572044	DN394B LED38/840 PSD D200 AL GCG2HE	鋁與 RAL (待定義)	IP20
911401572144	DN394B LED38/830 PSD D200 AL GCG2HE	鋁與 RAL (待定義)	IP20
911401573144	DN393B LED25/865 PSD D200 AL GCG2HE	鋁與 RAL (待定義)	IP20
911401573244	DN393B LED25/840 PSD D200 AL GCG2HE	鋁與 RAL (待定義)	IP20
911401573344	DN393B LED25/830 PSD D200 AL GCG2HE	鋁與 RAL (待定義)	IP20
911401575544	DN392B LED18/865 PSD D200 AL GCG2HE	鋁與 RAL (待定義)	IP20
911401575644	DN392B LED18/840 PSD D200 AL GCG2HE	鋁與 RAL (待定義)	IP20
911401575744	DN392B LED18/830 PSD D200 AL GCG2HE	鋁與 RAL (待定義)	IP20
911401529444	DN392B LED22/865 PSU D150 WH GCG2HE	鋁色	IP20

初始效能 (符合 IEC 標準)

Order Code	Full Product Name	光通量容限
911401534244	DN391B LED15/865 PSU D100 WH GCG2HE	+/-10%
911401534344	DN391B LED15/840 PSU D100 WH GCG2HE	+/-10%
911401534444	DN391B LED15/830 PSU D100 WH GCG2HE	+/-10%
911401535544	DN391B LED12/865 PSU D100 WH GCG2HE	+/-10%
911401535644	DN391B LED12/840 PSU D100 WH GCG2HE	+/-10%
911401535744	DN391B LED12/830 PSU D100 WH GCG2HE	+/-10%
911401536744	DN390B LED7/865 PSU D100 WH GCG2HE	+/-10%
911401536844	DN390B LED7/840 PSU D100 WH GCG2HE	+/-10%
911401536944	DN390B LED7/830 PSU D100 WH GCG2HE	+/-10%
911401578844	DN391B LED15/865 PSD D100 WH GCG2HE	-10% / +10%
911401578944	DN391B LED15/840 PSD D100 WH GCG2HE	-10% / +10%

Order Code	Full Product Name	外罩色彩	防水防塵規範 (IP)
911401529544	DN392B LED22/840 PSU D150 WH GCG2HE	鋁色	IP20
911401529644	DN392B LED22/830 PSU D150 WH GCG2HE	鋁色	IP20
911401531844	DN392B LED20/865 PSU D150 WH GCG2HE	鋁色	IP20
911401531944	DN392B LED20/840 PSU D150 WH GCG2HE	鋁色	IP20
911401532044	DN392B LED20/830 PSU D150 WH GCG2HE	鋁色	IP20
911401533044	DN391B LED13/865 PSU D150 WH GCG2HE	鋁色	IP20
911401533144	DN391B LED13/840 PSU D150 WH GCG2HE	鋁色	IP20
911401533244	DN391B LED13/830 PSU D150 WH GCG2HE	鋁色	IP20
911401574644	DN392B LED23/865 PSD D150 WH GCG2HE	鋁與 RAL (待定義)	IP20
911401574744	DN392B LED23/840 PSD D150 WH GCG2HE	鋁與 RAL (待定義)	IP20
911401574844	DN392B LED23/830 PSD D150 WH GCG2HE	鋁與 RAL (待定義)	IP20
911401576444	DN392B LED19/865 PSD D150 WH GCG2HE	鋁與 RAL (待定義)	IP20
911401576544	DN392B LED19/840 PSD D150 WH GCG2HE	鋁與 RAL (待定義)	IP20
911401576644	DN392B LED19/830 PSD D150 WH GCG2HE	鋁與 RAL (待定義)	IP20
911401577644	DN391B LED13/865 PSD D150 WH GCG2HE	鋁與 RAL (待定義)	IP20
911401577744	DN391B LED13/840 PSD D150 WH GCG2HE	鋁與 RAL (待定義)	IP20
911401577844	DN391B LED13/830 PSD D150 WH GCG2HE	鋁與 RAL (待定義)	IP20

Order Code	Full Product Name	光通量容限
911401579044	DN391B LED15/830 PSD D100 WH GCG2HE	-10% / +10%
911401580044	DN391B LED12/865 PSD D100 WH GCG2HE	-10% / +10%
911401580144	DN391B LED12/840 PSD D100 WH GCG2HE	-10% / +10%
911401580244	DN391B LED12/830 PSD D100 WH GCG2HE	-10% / +10%
911401522244	DN392B LED20/865 PSU D150 AL WP GCG2HE	+/-10%
911401522344	DN392B LED20/840 PSU D150 AL WP GCG2HE	+/-10%
911401522444	DN392B LED20/830 PSU D150 AL WP GCG2HE	+/-10%
911401523444	DN392B LED18/865 PSU D150 AL WP GCG2HE	+/-10%
911401523544	DN392B LED18/840 PSU D150 AL WP GCG2HE	+/-10%
911401523644	DN392B LED18/830 PSU D150 AL WP GCG2HE	+/-10%
911401524044	DN391B LED12/865 PSU D150 AL WP GCG2HE	+/-10%

Order Code	Full Product Name	光通量容限
911401524144	DN391B LED12/840 PSU D150 AL WP GCG2HE	+/-10%
911401524244	DN391B LED12/830 PSU D150 AL WP GCG2HE	+/-10%
911401529144	DN392B LED20/865 PSU D150 AL GCG2HE	+/-10%
911401529244	DN392B LED20/840 PSU D150 AL GCG2HE	+/-10%
911401529344	DN392B LED20/830 PSU D150 AL GCG2HE	+/-10%
911401531544	DN392B LED18/865 PSU D150 AL GCG2HE	+/-10%
911401531644	DN392B LED18/840 PSU D150 AL GCG2HE	+/-10%
911401531744	DN392B LED18/830 PSU D150 AL GCG2HE	+/-10%
911401532744	DN391B LED12/865 PSU D150 AL GCG2HE	+/-10%
911401532844	DN391B LED12/840 PSU D150 AL GCG2HE	+/-10%
911401532944	DN391B LED13/830 PSU D150 AL GCG2HE	+/-10%
911401568344	DN392B LED22/865 PSD D150 AL WP GCG2HE	-10% / +10%
911401568444	DN392B LED22/840 PSD D150 AL WP GCG2HE	-10% / +10%
911401568544	DN392B LED22/830 PSD D150 AL WP GCG2HE	-10% / +10%
911401569244	DN392B LED18/865 PSD D150 AL WP GCG2HE	-10% / +10%
911401569344	DN392B LED18/840 PSD D150 AL WP GCG2HE	-10% / +10%
911401569444	DN392B LED18/830 PSD D150 AL WP GCG2HE	-10% / +10%
911401569844	DN391B LED12/865 PSD D150 AL WP GCG2HE	-10% / +10%
911401569944	DN391B LED12/840 PSD D150 AL WP GCG2HE	-10% / +10%
911401570044	DN391B LED12/830 PSD D150 AL WP GCG2HE	-10% / +10%
911401574344	DN392B LED22/865 PSD D150 AL GCG2HE	-10% / +10%
911401574444	DN392B LED22/840 PSD D150 AL GCG2HE	-10% / +10%
911401574544	DN392B LED22/830 PSD D150 AL GCG2HE	-10% / +10%
911401576144	DN392B LED18/865 PSD D150 AL GCG2HE	-10% / +10%
911401576244	DN392B LED18/840 PSD D150 AL GCG2HE	-10% / +10%
911401576344	DN392B LED18/830 PSD D150 AL GCG2HE	-10% / +10%
911401577344	DN391B LED12/865 PSD D150 AL GCG2HE	-10% / +10%
911401577444	DN391B LED12/840 PSD D150 AL GCG2HE	-10% / +10%
911401577544	DN391B LED12/830 PSD D150 AL GCG2HE	-10% / +10%
911401524644	DN391B LED14/865 PSU D100 AL WP GCG2HE	+/-10%
911401524744	DN391B LED14/840 PSU D100 AL WP GCG2HE	+/-10%
911401524844	DN391B LED14/830 PSU D100 AL WP GCG2HE	+/-10%
911401525244	DN391B LED12/865 PSU D100 AL WP GCG2HE	+/-10%
911401525344	DN391B LED12/840 PSU D100 AL WP GCG2HE	+/-10%
911401525444	DN391B LED12/830 PSU D100 AL WP GCG2HE	+/-10%
911401525844	DN390B LED7/865 PSU D100 AL WP GCG2HE	+/-10%
911401525944	DN390B LED7/840 PSU D100 AL WP GCG2HE	+/-10%
911401526044	DN390B LED7/830 PSU D100 AL WP GCG2HE	+/-10%
911401533944	DN391B LED14/865 PSU D100 AL GCG2HE	+/-10%
911401534044	DN391B LED14/840 PSU D100 AL GCG2HE	+/-10%
911401534144	DN391B LED14/830 PSU D100 AL GCG2HE	+/-10%
911401535144	DN391B LED12/865 PSU D100 AL GCG2HE	+/-10%
911401535244	DN391B LED12/840 PSU D100 AL GCG2HE	+/-10%
911401535444	DN391B LED12/830 PSU D100 AL GCG2HE	+/-10%
911401536444	DN390B LED7/865 PSU D100 AL GCG2HE	+/-10%
911401536544	DN390B LED7/840 PSU D100 AL GCG2HE	+/-10%
911401536644	DN390B LED7/830 PSU D100 AL GCG2HE	+/-10%
911401570444	DN391B LED14/865 PSD D100 AL WP GCG2HE	-10% / +10%
911401570544	DN391B LED14/840 PSD D100 AL WP GCG2HE	-10% / +10%
911401570644	DN391B LED14/830 PSD D100 AL WP GCG2HE	-10% / +10%
911401571044	DN391B LED12/865 PSD D100 AL WP GCG2HE	-10% / +10%
911401571144	DN391B LED12/840 PSD D100 AL WP GCG2HE	-10% / +10%

Order Code	Full Product Name	光通量容限
911401571244	DN391B LED12/830 PSD D100 AL WP GCG2HE	-10% / +10%
911401578544	DN391B LED14/865 PSD D100 AL GCG2HE	-10% / +10%
911401578644	DN391B LED14/840 PSD D100 AL GCG2HE	-10% / +10%
911401578744	DN391B LED14/830 PSD D100 AL GCG2HE	-10% / +10%
911401579744	DN391B LED12/865 PSD D100 AL GCG2HE	-10% / +10%
911401579844	DN391B LED12/840 PSD D100 AL GCG2HE	-10% / +10%
911401579944	DN391B LED12/830 PSD D100 AL GCG2HE	-10% / +10%
911401527044	DN394B LED40/865 PSU D200 WH GCG2HE	+/-10%
911401527144	DN394B LED40/840 PSU D200 WH GCG2HE	+/-10%
911401527244	DN394B LED40/830 PSU D200 WH GCG2HE	+/-10%
911401528244	DN393B LED26/865 PSU D200 WH GCG2HE	+/-10%
911401528344	DN393B LED26/840 PSU D200 WH GCG2HE	+/-10%
911401528444	DN393B LED26/830 PSU D200 WH GCG2HE	+/-10%
911401530644	DN392B LED20/865 PSU D200 WH GCG2HE	+/-10%
911401530744	DN392B LED20/840 PSU D200 WH GCG2HE	+/-10%
911401530844	DN392B LED20/830 PSU D200 WH GCG2HE	+/-10%
911401572244	DN394B LED40/865 PSD D200 WH GCG2HE	-10% / +10%
911401572344	DN394B LED40/840 PSD D200 WH GCG2HE	-10% / +10%
911401572444	DN394B LED40/830 PSD D200 WH GCG2HE	-10% / +10%
911401573444	DN393B LED26/865 PSD D200 WH GCG2HE	-10% / +10%
911401573544	DN393B LED26/840 PSD D200 WH GCG2HE	-10% / +10%
911401573644	DN393B LED26/830 PSD D200 WH GCG2HE	-10% / +10%
911401575844	DN392B LED18/865 PSD D200 WH GCG2HE	-10% / +10%
911401575944	DN392B LED18/840 PSD D200 WH GCG2HE	-10% / +10%
911401576044	DN392B LED18/830 PSD D200 WH GCG2HE	-10% / +10%
911401521044	DN394B LED38/865 PSU D200 AL WP GCG2HE	+/-10%
911401521144	DN394B LED38/840 PSU D200 AL WP GCG2HE	+/-10%
911401521244	DN394B LED38/830 PSU D200 AL WP GCG2HE	+/-10%
911401521644	DN393B LED25/865 PSU D200 AL WP GCG2HE	+/-10%
911401521744	DN393B LED25/840 PSU D200 AL WP GCG2HE	+/-10%
911401521844	DN393B LED25/830 PSU D200 AL WP GCG2HE	+/-10%
911401522844	DN392B LED18/865 PSU D200 AL WP GCG2HE	+/-10%
911401522944	DN392B LED18/840 PSU D200 AL WP GCG2HE	+/-10%
911401523044	DN392B LED18/830 PSU D200 AL WP GCG2HE	+/-10%
911401526744	DN394B LED38/865 PSU D200 AL GCG2HE	+/-10%
911401526844	DN394B LED38/840 PSU D200 AL GCG2HE	+/-10%
911401526944	DN394B LED38/830 PSU D200 AL GCG2HE	+/-10%
911401527944	DN393B LED25/865 PSU D200 AL GCG2HE	+/-10%
911401528044	DN393B LED25/840 PSU D200 AL GCG2HE	+/-10%
911401528144	DN393B LED25/830 PSU D200 AL GCG2HE	+/-10%
911401530344	DN392B LED18/865 PSU D200 AL GCG2HE	+/-10%
911401530444	DN392B LED18/840 PSU D200 AL GCG2HE	+/-10%
911401530544	DN392B LED18/830 PSU D200 AL GCG2HE	+/-10%
911401567144	DN394B LED38/865 PSD D200 AL WP GCG2HE	-10% / +10%
911401567244	DN394B LED38/840 PSD D200 AL WP GCG2HE	-10% / +10%
911401567344	DN394B LED38/830 PSD D200 AL WP GCG2HE	-10% / +10%
911401567744	DN393B LED25/865 PSD D200 AL WP GCG2HE	-10% / +10%
911401567844	DN393B LED25/840 PSD D200 AL WP GCG2HE	-10% / +10%
911401567944	DN393B LED25/830 PSD D200 AL WP GCG2HE	-10% / +10%
911401568944	DN392B LED18/865 PSD D200 AL WP GCG2HE	-10% / +10%
911401569044	DN392B LED18/840 PSD D200 AL WP GCG2HE	-10% / +10%
911401569144	DN392B LED18/830 PSD D200 AL WP GCG2HE	-10% / +10%

Order Code	Full Product Name	光通量容限
911401571944	DN394B LED38/865 PSD D200 AL GCG2HE	-10% / +10%
911401572044	DN394B LED38/840 PSD D200 AL GCG2HE	-10% / +10%
911401572144	DN394B LED38/830 PSD D200 AL GCG2HE	-10% / +10%
911401573144	DN393B LED25/865 PSD D200 AL GCG2HE	-10% / +10%
911401573244	DN393B LED25/840 PSD D200 AL GCG2HE	-10% / +10%
911401573344	DN393B LED25/830 PSD D200 AL GCG2HE	-10% / +10%
911401575544	DN392B LED18/865 PSD D200 AL GCG2HE	-10% / +10%
911401575644	DN392B LED18/840 PSD D200 AL GCG2HE	-10% / +10%
911401575744	DN392B LED18/830 PSD D200 AL GCG2HE	-10% / +10%
911401529444	DN392B LED22/865 PSU D150 WH GCG2HE	+/-10%
911401529544	DN392B LED22/840 PSU D150 WH GCG2HE	+/-10%
911401529644	DN392B LED22/830 PSU D150 WH GCG2HE	+/-10%
911401531844	DN392B LED20/865 PSU D150 WH GCG2HE	+/-10%
911401531944	DN392B LED20/840 PSU D150 WH GCG2HE	+/-10%

Order Code	Full Product Name	光通量容限
911401532044	DN392B LED20/830 PSU D150 WH GCG2HE	+/-10%
911401533044	DN391B LED13/865 PSU D150 WH GCG2HE	+/-10%
911401533144	DN391B LED13/840 PSU D150 WH GCG2HE	+/-10%
911401533244	DN391B LED13/830 PSU D150 WH GCG2HE	+/-10%
911401574644	DN392B LED23/865 PSD D150 WH GCG2HE	-10% / +10%
911401574744	DN392B LED23/840 PSD D150 WH GCG2HE	-10% / +10%
911401574844	DN392B LED23/830 PSD D150 WH GCG2HE	-10% / +10%
911401576444	DN392B LED19/865 PSD D150 WH GCG2HE	-10% / +10%
911401576544	DN392B LED19/840 PSD D150 WH GCG2HE	-10% / +10%
911401576644	DN392B LED19/830 PSD D150 WH GCG2HE	-10% / +10%
911401577644	DN391B LED13/865 PSD D150 WH GCG2HE	-10% / +10%
911401577744	DN391B LED13/840 PSD D150 WH GCG2HE	-10% / +10%
911401577844	DN391B LED13/830 PSD D150 WH GCG2HE	-10% / +10%

