



La lámpara LED MainsFit (UL Tipo-B) Contractor, perfecta para contratistas y empresas de servicios energéticos (ESCO) por igual, proporciona una solución fácil para actualizar la lámpara fluorescente tradicional.

MainsFit de grado contratista (UL tipo B) T8

Las lámparas MainsFit (UL Tipo B) Contractor están diseñadas para proporcionar una solución de actualización simple para pasar de las lámparas fluorescentes tradicionales a la tecnología LED de bajo consumo. Esta lámpara de derivación de balasto es similar a otras lámparas UL Tipo B de la familia Philips, ya que proporcionan un ahorro de energía comprobado, una larga vida útil (50,000 horas), supresión de sobretensiones y características de seguridad líderes en la industria.

MainsFit de grado contratista (UL tipo B) T8

Todas las lámparas de la familia Contractor también tienen dos extremos para simplificar la instalación.

Beneficios

- Elige el nivel de luz y ahorro de energía que se adapte a tus necesidades
- Instalación sencilla: se puede utilizar con tomas con derivación y sin derivación
- Capacidad de emergencia: compatible con el nuevo controlador de emergencia PTB15D o los inversores de emergencia de la serie ELI-S de Bodine (lámparas de hasta 15 W)



Características

- Cumple con DLC y es asequible
- Tubo de vidrio con ángulo de iluminación de 240°
- Disponible en la familia de lámparas T8 de 4', con 2 opciones de emisión de lúmenes
- Vida útil entregada: índice de vida promedio de 50,000 horas
- Garantía limitada de 5 años (para obtener más información sobre la garantía limitada de Philips, visite philips.com/warranties)

Aplicaciones

- Depósitos
- Escuelas
- Oficinas

Plano de dimensiones



Product	D1	D2	A1	A2	A3
14.5T8/CNG/48-835/MF17/G	25,7 mm	28 mm	1.198,2 mm	1.205,3 mm	1.212,4 mm
25/1					
14.5T8/CNG/48-840/MF18/G	25,7 mm	28 mm	1.198,2 mm	1.205,3 mm	1.212,4 mm
25/1					
14.5T8/CNG/48-865/MF18/G	25,7 mm	28 mm	1.198,2 mm	1.205,3 mm	1.212,4 mm
25/1					

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CNG LEDtube 1200mm 14W 840	25,7 mm	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.213,6 mm
T8 WV					
CNG LEDtube 1200mm 14W 865	25,7 mm	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.213,6 mm
T8 WV					
CNG LEDtube 600mm 9W 840	25,7 mm	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	604 mm
T8 WV					
CNG LEDtube 600mm 9W 865	25,7 mm	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	604 mm
T8 WV					

MainsFit de grado contratista (UL tipo B) T8

Información general	
Tapa-base	G13
Ciclo del interruptor	50.000
Información técnica sobre la luz	
Ángulo de haz (nominal)	240 °
Índice de producción de color (IRC)	80
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %
Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Mecánica y carcasa	
Forma del foco	T8

Información general

Order Code	Full Product Name	Vida útil nominal
929002000412	CNG LEDtube 600mm 9W 840 T8 WV	25.000 hora(s)
929002000512	CNG LEDtube 600mm 9W 865 T8 WV	25.000 hora(s)
929004601812	CNG LEDtube 1200mm 14W 840 T8 WV	25.000 hora(s)
929004601912	CNG LEDtube 1200mm 14W 865 T8 WV	25.000 hora(s)
929003474504	14.5T8/CNG/48-835/MF17/G 25/1	50.000 hora(s)
929003474604	14.5T8/CNG/48-840/MF18/G 25/1	50.000 hora(s)
929003474804	14.5T8/CNG/48-865/MF18/G 25/1	50.000 hora(s)

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Código de color	Flujo luminoso
929002000412	CNG LEDtube 600mm 9W 840 T8 WV	4000 K	840	900 lm
929002000512	CNG LEDtube 600mm 9W 865 T8 WV	6500 K	865	900 lm
929004601812	CNG LEDtube 1200mm 14W 840 T8 WV	4000 K	840	1.600 lm
929004601912	CNG LEDtube 1200mm 14W 865 T8 WV	6500 K	865	1.600 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Código de color	Flujo luminoso
929003474504	14.5T8/CNG/48-835/MF17/G 25/1	3500 K	835	1.750 lm
929003474604	14.5T8/CNG/48-840/MF18/G 25/1	4000 K	840	1.800 lm
929003474804	14.5T8/CNG/48-865/MF18/G 25/1	6500 K	865	1.800 lm

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Frecuencia de línea	Consumo de energía	Equivalente en potencia en vatios
929002000412	CNG LEDtube 600mm 9W 840 T8 WV	-	9 W	-
929002000512	CNG LEDtube 600mm 9W 865 T8 WV	-	9 W	-
929004601812	CNG LEDtube 1200mm 14W 840 T8 WV	-	14 W	-
929004601912	CNG LEDtube 1200mm 14W 865 T8 WV	-	14 W	-

Order Code	Full Product Name	Frecuencia de línea	Consumo de energía	Equivalente en potencia en vatios
929003474504	14.5T8/CNG/48-835/MF17/G 25/1	50 to 60 Hz	14,5 W	32 W
929003474604	14.5T8/CNG/48-840/MF18/G 25/1	50 to 60 Hz	14,5 W	32 W
929003474804	14.5T8/CNG/48-865/MF18/G 25/1	50 to 60 Hz	14,5 W	32 W

Temperatura

MainsFit de grado contratista (UL tipo B) T8

Order Code	Full Product Name	T° estuche máxima (nominal)
929002000412	CNG LEDtube 600mm 9W 840 T8 WV	60 °C
929002000512	CNG LEDtube 600mm 9W 865 T8 WV	60 °C
929004601812	CNG LEDtube 1200mm 14W 840 T8 WV	60 °C
929004601912	CNG LEDtube 1200mm 14W 865 T8 WV	60 °C

Controles y atenuación


Order Code	Full Product Name	Regulable
929002000412	CNG LEDtube 600mm 9W 840 T8 WV	No
929002000512	CNG LEDtube 600mm 9W 865 T8 WV	No
929004601812	CNG LEDtube 1200mm 14W 840 T8 WV	No
929004601912	CNG LEDtube 1200mm 14W 865 T8 WV	No

Mecánica y carcasa

Order Code	Full Product Name	Acabado de la luz
929002000412	CNG LEDtube 600mm 9W 840 T8 WV	-
929002000512	CNG LEDtube 600mm 9W 865 T8 WV	-
929004601812	CNG LEDtube 1200mm 14W 840 T8 WV	-
929004601912	CNG LEDtube 1200mm 14W 865 T8 WV	-

Aprobación y aplicación


Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente
929002000412	CNG LEDtube 600mm 9W 840 T8 WV	-20 a +45 °C
929002000512	CNG LEDtube 600mm 9W 865 T8 WV	-20 a +45 °C
929004601812	CNG LEDtube 1200mm 14W 840 T8 WV	-20 a +45 °C
929004601912	CNG LEDtube 1200mm 14W 865 T8 WV	-20 a +45 °C
929003474504	14.5T8/CNG/48-835/MF17/G 25/1	-20 °C a 45 °C
929003474604	14.5T8/CNG/48-840/MF18/G 25/1	-20 °C a 45 °C
929003474804	14.5T8/CNG/48-865/MF18/G 25/1	-20 °C a 45 °C



Order Code	Full Product Name	T° estuche máxima (nominal)
929003474504	14.5T8/CNG/48-835/MF17/G 25/1	70 °C
929003474604	14.5T8/CNG/48-840/MF18/G 25/1	70 °C
929003474804	14.5T8/CNG/48-865/MF18/G 25/1	70 °C

Order Code	Full Product Name	Regulable
929003474504	14.5T8/CNG/48-835/MF17/G 25/1	Limitado
929003474604	14.5T8/CNG/48-840/MF18/G 25/1	Limitado
929003474804	14.5T8/CNG/48-865/MF18/G 25/1	Limitado

Order Code	Full Product Name	Acabado de la luz
929003474504	14.5T8/CNG/48-835/MF17/G 25/1	Blanco
929003474604	14.5T8/CNG/48-840/MF18/G 25/1	Blanco
929003474804	14.5T8/CNG/48-865/MF18/G 25/1	Blanco



MainsFit de grado contratista (UL tipo B) T8

