



Las lámparas LED T5 MainsFit (UL Tipo B), perfectas para aquellos que buscan ahorro energético, brindan una solución para aplicaciones de tubos LED con un enfoque en la eficacia y el valor.

MainsFit (UL Type-B) T5

Las lámparas MainsFit (UL Tipo B) están diseñadas para ser la solución perfecta de actualización para pasar de las lámparas fluorescentes tradicionales a la tecnología LED de bajo consumo. Esta lámpara de derivación de balasto tiene todo lo necesario integrado y ofrece ahorro energético comprobado, larga vida útil, supresión de sobretensiones y características de seguridad líderes en la industria. Todas las lámparas de la familia MainsFit CorePro tienen dos extremos para simplificar la instalación. Además, cumplen con los estándares de calidad de la luz de Philips, por lo que los usuarios finales estarán en un ambiente cómodo, independientemente del tipo de lámpara MainsFit.

MainsFit (UL Type-B) T5

Beneficios

- Instalación sencilla: se puede utilizar con tomas con derivación y sin derivación
- Máxima durabilidad: disponible en plástico para el mejor rendimiento antiastillas
- Capacidad de emergencia: compatible con el nuevo controlador de emergencia PTB15D o los inversores de emergencia de la serie ELI-S de Bodine (lámparas de hasta 15 W)

Características

- Variedad de opciones de emisión de lúmenes
- Sin parpadeo visible: todas las lámparas InstantFit están por debajo de 1.0 (consulte las normas NEMA77, IEC 61547 e IEC 63158 para SVM, [medida de visibilidad estroboscópica]).
- Diseño de doble extremo
- Ahorro de energía demostrado superior al 40 % en comparación con la iluminación fluorescente tradicional

Aplicaciones


- Depósitos
- Fábricas
- Universidades

Versions



LEDtube G5 25W

Plano de dimensiones



Product	D1	D2	A1	A2	A3
25T5HO/COR/46-840/MF35/G 25/1	15,3 mm	18,2 mm	1.149 mm	1.154,9 mm	1.163,2 mm

MainsFit (UL Type-B) T5

