



Βελτίωση του πρατηρίου καυσίμων σας με έξυπνο φωτισμό

Mini 300 LED gen3

Τα φωτιστικά Philips Mini 300 LED gen3, με το συνδυασμό τέλειας σχεδίασης και τελευταίας τεχνολογίας LED για υψηλή απόδοση φωτισμού, μπορούν να μετατρέψουν το πρατήριο καυσίμων σας σε ένα αξιοθέατο με επωνυμία και βοηθούν τους επισκέπτες να το προσεγγίσουν εύκολα χάρη στην οπτική άνεση. Τα Mini 300 LED gen3, τα υπερσύγχρονα φωτιστικά LED με έξυπνο σύστημα ελέγχου μέσω αισθητήρα κίνησης για φωτισμό ανάλογα με τις ανάγκες σας, ανεβάζουν την εξοικονόμηση ενέργειας σε νέα επίπεδα χάρη στη ρύθμιση της έντασης του φωτισμού, αλλά, παράλληλα, διασφαλίζουν επαρκή φωτισμό για προσανατολισμό και ασφάλεια. Οι επιλογές του φωτισμού μπορούν να προσαρμοστούν στις προτιμήσεις σας κατά την αρχική εγκατάσταση ή κατά τη διάρκεια ζωής των προϊόντων. Ο προαιρετικός συνδυασμός Master-Slave με ενσωματωμένο αισθητήρα παρουσίας και φωτός δεν χρειάζεται εξωτερικό αισθητήρα και ένα Master Mini 300 LED gen3 μπορεί να ελέγξει μέχρι και 6 βασικά φωτιστικά. Αυτό όχι μόνο θα έχει θετικό αντίκτυπο στην επένδυσή σας, αλλά μπορεί επίσης να οδηγήσει και σε πρόσθετη εξοικονόμηση ενέργειας. Το φωτιστικό Mini 300 LED gen3 είναι τόσο ελαφρύ ώστε να μπορεί να εγκατασταθεί χωρίς κόπο από ένα άτομο. Οι ρυθμίσεις φωτισμού μπορούν να αλλάξουν από το επίπεδο του εδάφους χρησιμοποιώντας ένα smartphone ή tablet ως τηλεχειριστήριο, εξαλείφοντας την ανάγκη για εργασία σε ύψος. Με τη δωρεάν εφαρμογή Mini 300 LED, μπορείτε να διαβάσετε ακόμα και την κατάσταση του φωτιστικού ενώ στέκεστε στο πάτωμα. Τα φωτιστικά Mini 300 LED gen3 αποτελούν μια πρωτοποριακή εξέλιξη καθώς διατίθενται σε χωνευτή έκδοση, έκδοση για τοποθέτηση σε επιφάνειες και έκδοση προβολέα, οι οποίες είναι κατάλληλες για τοποθέτηση κάτω από την καλύπτρα, ενώ η λύση αντικατάστασης μειώνει το κόστος της εγκατάστασης.

Mini 300 LED gen3

Οφέλη

- Τέλεια ποιότητα φωτισμού με επιλογή αποκλειστικών οπτικών δεσμών που πληροί όλες τις απαιτήσεις διαφορετικών διαμορφώσεων πρατηρίων καυσίμων
- Ελαχιστοποιημένη κατανάλωση ενέργειας με προσαρμόσιμα ενσωματωμένα συστήματα ελέγχου και χρονοταξινομητή
- Εύκολη εγκατάσταση και δυνατότητες ρύθμισης ασύρματου ελέγχου με smartphone και tablet
- Εξαιρετικά απλό και ελαφρύ για εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση, αλλά και για πλήρη αντικατάσταση σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις


Χαρακτηριστικά

- Εξαιρετικά αποδοτική πλατφόρμα LED της Philips με μεγάλη διάρκεια ζωής, για μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας και μειωμένο κόστος συντήρησης
- Σύστημα ελέγχου SMART με ενσωματωμένη μονάδα αισθητήρα κίνησης και χρονοταξινομητή, για προγραμματισμένη ρύθμιση της έντασης του φωτός σε διαφορετικά επίπεδα
- Σύστημα ελέγχου BASIC+ μόνο με εργοστασιακά ρυθμισμένο αισθητήρα κίνησης, για αυτόματη ρύθμιση της έντασης του φωτός σε περιορισμένο επίπεδο
- Αποκλειστική εφαρμογή με εύχρηστη διασύνδεση χρήστη για smartphone και tablet

Εφαρμογή

- Πρατήρια βενζίνης

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Λεπτομέρειες για το προϊόν



Mini300_gen3-
BBP333_360_360-DPP.TIF



Mini300_gen3-BBP333_470_470-
DPP.TIF

Mini 300 LED gen3

Λεπτομέρειες για το προϊόν



Mini300_gen3-BBP333_560_410-DPP.TIF



Mini300_gen3-BBP333_RM_with_accessory_kit-DPP.TIF



Mini300_gen3-BBP333-DPP.TIF



Mini300_gen3-BBP333-with_accessory_kit-DPP.TIF



Mini300_gen3-BCP333-DPP.TIF

Mini 300 LED gen3

Γενικές πληροφορίες	
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Ναι
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Ναι
Αριθμός οργάνων	1 μονάδα
Επκέτα σέρβις	Ναι
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού	113°
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	70
Τύπος οπτικού συστήματος εξωτερικού χώρου	Περιστρεφόμενο συμμετρικό μεσαίας δέσμης, χρώματος πετρόλ
Ποσοστό απόδοσης φωτισμού προς τα επάνω	0
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Surge Protection (Common/ Differential)	Τυπικό επίπεδο προστασίας από υπερτάσεις
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Όχι
Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης	10%
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Τύπος καλύμματος οπτικού συστήματος	Πολυανθρακικό μπολ/κάλυμμα, επίπεδο
Χρώμα περιβλήματος	Λευκό
Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις	IK08
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP66
Τυπική γωνία κλίσης σε πλευρική τοποθέτηση	-
Τυπική γωνία κλίσης στην κορυφή του στόλου	-
Έγκριση και Εφαρμογή	
Σήμανση CE	Ναι
Σήμανση ευφλεκτότητας	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες

Γενικές πληροφορίες

Order Code	Full Product Name	Κωδικός σειράς λαμπτήρων
99746800	BBP333 LED159/757 I PRM	LED159
99747500	BBP333 LED128/757 I PRM	LED128
99748200	BBP333 LED81/757 I PRM	LED81
99752900	BBP333 LED159/740 I PRM	LED159
99754300	BBP333 LED81/740 I PRM	LED81
99758100	BCP333 LED159/757 I PRM	LED159
99764200	BCP333 LED159/740 I PRM	LED159

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

		Χρώμα πηγής φωτός	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Φωτεινή ροή			Χρώμα πηγής φωτός	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Φωτεινή ροή
Order Code	Full Product Name				Order Code	Full Product Name			
99746800	BBP333 LED159/757 I PRM	757 Ψυχρό λευκό	5700 K	14.240 lm	99748200	BBP333 LED81/757 I PRM	757 Ψυχρό λευκό	5700 K	7.380 lm
99747500	BBP333 LED128/757 I PRM	757 Ψυχρό λευκό	5700 K	11.570 lm	99752900	BBP333 LED159/740 I PRM	740 Ουδέτερο λευκό	4000 K	14.240 lm

Mini 300 LED gen3

Order Code	Full Product Name	Χρώμα πηγής	Σχετική	Φωτεινή ροή
		φωτός	θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	
99754300	BBP333 LED81/740 I PRM	740 Ουδέτερο λευκό	4000 K	7.380 lm
99758100	BCP333 LED159/757 I PRM	757 Ψυχρό λευκό	5700 K	14.400 lm

Order Code	Full Product Name	Χρώμα πηγής	Σχετική	Φωτεινή ροή
		φωτός	θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	
99764200	BCP333 LED159/740 I PRM	740 Ουδέτερο λευκό	4000 K	14.400 lm

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας
99746800	BBP333 LED159/757 I PRM	90 W
99747500	BBP333 LED128/757 I PRM	74 W
99748200	BBP333 LED81/757 I PRM	48 W
99752900	BBP333 LED159/740 I PRM	90 W




Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας
99754300	BBP333 LED81/740 I PRM	48 W
99758100	BCP333 LED159/757 I PRM	91 W
99764200	BCP333 LED159/740 I PRM	91 W

Στοιχεία προϊόντος


Order Code	Full Product Name	Κωδικός ονομασίας σειράς
99746800	BBP333 LED159/757 I PRM	BBP333
99747500	BBP333 LED128/757 I PRM	BBP333
99748200	BBP333 LED81/757 I PRM	BBP333
99752900	BBP333 LED159/740 I PRM	BBP333

Order Code	Full Product Name	Κωδικός ονομασίας σειράς
99754300	BBP333 LED81/740 I PRM	BBP333
99758100	BCP333 LED159/757 I PRM	BCP333
99764200	BCP333 LED159/740 I PRM	BCP333


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925865274




Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925865286



Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925865269




Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925865270



Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925865268




Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925865276



Mini 300 LED gen3

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BBP333I -
910925865280

