



UniStrip G4 – Nejlepší lineární přisazené LED svítidlo ve své třídě pro venkovní pevné nebo dynamické architektonické osvětlení

UniStrip G4

UniStrip G4 je přisazené exteriérové LED svítidlo vhodné pro fasády a venkovní architektonické osvětlení. Jedna řada, která vyhoví všem vašim potřebám, včetně nasvětlování stěn, tečného osvětlení a lineárního osvětlení světlomety. Odolné mechanické a vysoce výkonné optické provedení je ideální pro osvětlení fasád budov, mostů, nadezdů a všude tam, kde je potřeba lineární osvětlovací řešení. Dostupné verze v bílých a monochromatických barvách, RGB, RGBW a nastavitelné bílé, stejně jako s volitelným řídicím rozhraním DMX s až 8 pixely (8IDs) dávají architektům a designérům volné ruce při tvorbě nekonečné řady konceptů a návrhů.

Výhody

- Dostupné verze s LED s vysokým a nízkým příkonem
- Nejružnější rozptylné čočky pro všechna možná použití
- Nastavitelné konzoly a prodrátování zajišťující úplné propojení

UniStrip G4

Vlastnosti

- Šest podřad s různým příkonem od 3 do 120 W.
- Verze pro stejnosměrný nebo střídavý proud
- Úzký, střední, široký a asymetrický paprsek
- Volitelné clony proti oslnění pro lepší vizuální pohodlí





Aplikace

- Mosty, památky, fasády
- Krajina
- Parky a náměstí

Varování a bezpečnost

- Pouze pro venkovní použití

Rozměrové výkresy



Detaily o výrobku

UniStrip G4 Detail Photo




UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4

Detaily o výrobku



UniStrip G4 Detail Photo




UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo




159A3710 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



159A3691 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



159A3731 Detail Photo

Obecné informace	
Včetně předřadníku	Ne
Mechanické a materiály	
Barva těla	Tmavě šedá
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK06
Kód ochrany proti vniknutí	IP66
Certifikace a použití	
Značka CE	Ano

Obecné informace

Order Code	Full Product Name	Vyměnitelný světelný zdroj	Order Code	Full Product Name	Vyměnitelný světelný zdroj
51417199	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	-	72739799	BCP382 36LED 30K 24V A2 L100	Ne
51426399	BCP386 60LED RGBWW 24V A11 L100 DMX	-	72675899	BCP381 24LED 40K 24V 40 L100	Ne
51977099	BCP381 24LED 27K 24V 40 L100	Ne	72598099	BCP382 18LED 40K 24V 17 L50	Ne
51987999	BCP382 36LED 27K 24V 40 L100	Ne	72539399	BCP382 36LED 40K 24V A2 L100	Ne
72626099	BCP382 36LED 27K 24V A2 L100	Ne	72740399	BCP382 36LED 40K 24V 17 L100	Ne

Světelně technické

Order Code	Full Product Name	Divergence světelného paprsku svítidla	Barva světelného zdroje	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Index podání barev (CRI)	Světelný tok
51417199	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	-	Neutrální bílá	4000 K	80	1 045 lm
51426399	BCP386 60LED RGBWW 24V A11 L100 DMX	-	Červená, zelená, modrá a bílá	-	-	695 lm
51977099	BCP381 24LED 27K 24V 40 L100	40° x 40°	Teplá bílá	2700 K	80	1 651 lm
51987999	BCP382 36LED 27K 24V 40 L100	40° x 40°	Teplá bílá	2700 K	80	2 367 lm
72626099	BCP382 36LED 27K 24V A2 L100	16° x 35°	Teplá bílá	2700 K	80	2 393 lm
72739799	BCP382 36LED 30K 24V A2 L100	16° x 35°	Teplá bílá	3000 K	80	2 393 lm
72675899	BCP381 24LED 40K 24V 40 L100	40° x 40°	Neutrální bílá	4000 K	80	1 783 lm
72598099	BCP382 18LED 40K 24V 17 L50	17° x 17°	Neutrální bílá	4000 K	80	1 292 lm
72539399	BCP382 36LED 40K 24V A2 L100	16° x 35°	Neutrální bílá	4000 K	80	2 584 lm
72740399	BCP382 36LED 40K 24V 17 L100	17° x 17°	Neutrální bílá	4000 K	80	2 533 lm

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie	Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
51417199	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	15 W	72739799	BCP382 36LED 30K 24V A2 L100	36 W
51426399	BCP386 60LED RGBWW 24V A11 L100 DMX	15 W	72675899	BCP381 24LED 40K 24V 40 L100	24 W
51977099	BCP381 24LED 27K 24V 40 L100	24 W	72598099	BCP382 18LED 40K 24V 17 L50	18 W
51987999	BCP382 36LED 27K 24V 40 L100	36 W	72539399	BCP382 36LED 40K 24V A2 L100	36 W
72626099	BCP382 36LED 27K 24V A2 L100	36 W	72740399	BCP382 36LED 40K 24V 17 L100	36 W

Řízení a stmívání

Order Code	Full Product Name	Stmívatelné	Order Code	Full Product Name	Stmívatelné
51417199	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	Ne	51987999	BCP382 36LED 27K 24V 40 L100	Ne
51426399	BCP386 60LED RGBWW 24V A11 L100 DMX	Ano	72626099	BCP382 36LED 27K 24V A2 L100	Ne
51977099	BCP381 24LED 27K 24V 40 L100	Ne	72739799	BCP382 36LED 30K 24V A2 L100	Ne

Order Code	Full Product Name	Stmívatelné
72675899	BCP381 24LED 40K 24V 40 L100	Ne
72598099	BCP382 18LED 40K 24V 17 L50	Ne

Order Code	Full Product Name	Stmívatelné
72539399	BCP382 36LED 40K 24V A2 L100	Ne
72740399	BCP382 36LED 40K 24V 17 L100	Ne

Mechanické a materiály

Order Code	Full Product Name	Typ optického krytu
51417199	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	Číré sklo
51426399	BCP386 60LED RGBWW 24V A11 L100 DMX	Číré sklo
51977099	BCP381 24LED 27K 24V 40 L100	Číré rovné provedení
51987999	BCP382 36LED 27K 24V 40 L100	Číré rovné provedení
72626099	BCP382 36LED 27K 24V A2 L100	Číré rovné provedení

Order Code	Full Product Name	Typ optického krytu
72739799	BCP382 36LED 30K 24V A2 L100	Číré rovné provedení
72675899	BCP381 24LED 40K 24V 40 L100	Číré rovné provedení
72598099	BCP382 18LED 40K 24V 17 L50	Číré rovné provedení
72539399	BCP382 36LED 40K 24V A2 L100	Číré rovné provedení
72740399	BCP382 36LED 40K 24V 17 L100	Číré rovné provedení

Certifikace a použití

Order Code	Full Product Name	Značka hořlavosti
51417199	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	-
51426399	BCP386 60LED RGBWW 24V A11 L100 DMX	-
51977099	BCP381 24LED 27K 24V 40 L100	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy
51987999	BCP382 36LED 27K 24V 40 L100	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy
72626099	BCP382 36LED 27K 24V A2 L100	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy
72739799	BCP382 36LED 30K 24V A2 L100	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy

Order Code	Full Product Name	Značka hořlavosti
72675899	BCP381 24LED 40K 24V 40 L100	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy
72598099	BCP382 18LED 40K 24V 17 L50	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy
72539399	BCP382 36LED 40K 24V A2 L100	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy
72740399	BCP382 36LED 40K 24V 17 L100	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy

