



UniStrip G4 – Το καλύτερο στην κατηγορία γραμμικό φωτιστικό LED τοποθέτησης σε επιφάνειες για εφαρμογές σταθερού και δυναμικού αρχιτεκτονικού φωτισμού εξωτερικού χώρου

UniStrip G4

Το UniStrip G4 είναι ένα επιφανειακό φωτιστικό LED εξωτερικού χώρου που έχει σχεδιαστεί για εφαρμογές αρχιτεκτονικού φωτισμού προσόψεων και εξωτερικών χώρων. Μια οικογένεια που καλύπτει όλες τις ανάγκες σας για φωτισμό με εφέ απλίκας, γραμμικό φωτισμό με προβολείς ανάδειξης όψεων και επιφανειών. Η στιβαρή μηχανική και η μοναδική οπτική σχεδίαση το καθιστούν ιδανικό για τον φωτισμό προσόψεων κτιρίων, γεφυρών, ανισόπεδων διαβάσεων και οποιαδήποτε εφαρμογή όπου απαιτείται λύση γραμμικού φωτισμού. Διατίθεται σε λευκό, μονόχρωμα χρώματα, RGB, RGBW και ρυθμιζόμενη επιλογή ελέγχου λευκού και DMX που διατίθεται με έως και 8 pixel (8ID) για να δώσει στους αρχιτέκτονες και τους σχεδιαστές την ελευθερία να εξερευνήσουν ένα ευρύ φάσμα εννοιών και σχεδίασης χωρίς περιορισμούς.

Οφέλη

- Διατίθενται εκδόσεις LED υψηλής και χαμηλής ισχύος
- Διάφοροι φακοί διάχυσης που ταιριάζουν σε όλες τις εφαρμογές
- Ρυθμιζόμενα στηρίγματα και περαστή καλωδίωση για σύνδεση από άκρο σε άκρο

Χαρακτηριστικά

- Έξι υπο-οικογένειες με ισχύ από 3W έως 120W
- Εκδόσεις με τροφοδοσία DC και AC
- Δυνατότητα επιλογής στενής, μεσαίας, ευρείας και ασύμμετρης δέσμης
- Προαιρετικές ασπίδες θάμβωσης για περισσότερη οπτική άνεση


Εφαρμογή

- Γέφυρες, μνημεία, προσόψεις
- Τοπίου
- Πάρκα και πλατείες

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Κατάλληλο μόνο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους

Versions





BCP381




BCP382

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



UniStrip G4

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Λεπτομέρειες για το προϊόν


UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo




UniStrip G4 Detail Photo



159A3710 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



Λεπτομέρειες για το προϊόν

159A3691 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



159A3731 Detail Photo



Γενικές πληροφορίες	
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Όχι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλημμα	
Χρώμα περιβλήματος	Σκούρο γκρι
Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις	IK06
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP66
Έγκριση και Εφαρμογή	
Σήμανση CE	Ναι

Γενικές πληροφορίες

Order Code	Full Product Name	Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
51421899	BCP386 60LED 30K 24V A11 L100	-
51425699	BCP386 60LED RGBNW 24V 45 L100 DMX	-

Order Code	Full Product Name	Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
51979499	BCP381 24LED 30K 24V 40 L100	Όχι
72739799	BCP382 36LED 30K 24V A2 L100	Όχι

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Order Code	Full Product Name	Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού	Χρώμα πηγής φωτός	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	Φωτεινή ροή
51421899	BCP386 60LED 30K 24V A11 L100	-	Θερμό λευκό	3000 K	80	960 lm

Order Code	Full Product Name	Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού	Χρώμα πηγής φωτός	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	Φωτεινή ροή
51425699	BCP386 60LED RGBNW 24V 45 L100 DMX	-	Κόκκινο, πράσινο, μπλε και λευκό	-	-	750 lm
51979499	BCP381 24LED 30K 24V 40 L100	40° x 40°	Θερμό λευκό	3000 K	80	1.651 lm
72739799	BCP382 36LED 30K 24V A2 L100	16° x 35°	Θερμό λευκό	3000 K	80	2.393 lm

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας	Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας
51421899	BCP386 60LED 30K 24V A11 L100	15 W	51979499	BCP381 24LED 30K 24V 40 L100	24 W
51425699	BCP386 60LED RGBNW 24V 45 L100 DMX	15 W	72739799	BCP382 36LED 30K 24V A2 L100	36 W

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης	Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης
51421899	BCP386 60LED 30K 24V A11 L100	Όχι	51979499	BCP381 24LED 30K 24V 40 L100	Όχι
51425699	BCP386 60LED RGBNW 24V 45 L100 DMX	Ναι	72739799	BCP382 36LED 30K 24V A2 L100	Όχι

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλημα

Order Code	Full Product Name	Τύπος καλύμματος οπτικού συστήματος	Order Code	Full Product Name	Τύπος καλύμματος οπτικού συστήματος
51421899	BCP386 60LED 30K 24V A11 L100	Διαφανές γυαλί	51979499	BCP381 24LED 30K 24V 40 L100	Διαφανές, επίπεδο
51425699	BCP386 60LED RGBNW 24V 45 L100 DMX	Διαφανές γυαλί	72739799	BCP382 36LED 30K 24V A2 L100	Διαφανές, επίπεδο

Εγκριση και Εφαρμογή

Order Code	Full Product Name	Σήμανση ευφλεκτότητας	Order Code	Full Product Name	Σήμανση ευφλεκτότητας
51421899	BCP386 60LED 30K 24V A11 L100	-	72739799	BCP382 36LED 30K 24V A2 L100	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες
51425699	BCP386 60LED RGBNW 24V 45 L100 DMX	-			
51979499	BCP381 24LED 30K 24V 40 L100	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες			

