



UniStrip G4: la mejor luminario de montaje en superficie LED lineal en su clase para aplicaciones de iluminación arquitectónica dinámicas y fijas en exteriores

UniStrip G4

UniStrip G4 es un luminario LED de montaje en superficie, apta para exteriores, diseñada para aplicaciones de iluminación arquitectónica de fachadas y exteriores. Una familia que se adapta a todas sus necesidades, iluminación vertical a la pared, a ras de la pared y proyección. Su robusto diseño mecánico y su exclusiva óptica la hacen ideal para iluminar fachadas de edificios, puentes, pasos elevados y cualquier aplicación que requiera una solución de iluminación lineal. Disponible en blanco, colores monocromáticos, RGB, RGBW y blanco ajustable, y opción de control DMX disponible con hasta 8 píxeles (8IDs) para ofrecer a los arquitectos y diseñadores la libertad de explorar una amplia gama de conceptos y diseñar sin limitaciones.

Beneficios

- Versiones de luces LEDs de alta y baja potencia disponibles
- Varios lentes de ampliación que se adaptan a todas las aplicaciones
- Soportes ajustables y cableado continuo para una conexión integral

Características

- Seis subfamilias con rangos de potencia desde 3 W a 120 W
- Versiones con alimentación CC y CA
- Haz estrecho, medio, ancho y asimétrico disponible
- Pantallas antirreflejos opcionales para una mayor comodidad visual

Aplicaciones

- Puentes, monumentos y fachadas
- Paisajes
- Parques y plazas

Advertencias y seguridad


- Para uso en exteriores únicamente

Versions



BCP381

Plano de dimensiones



Detalles del producto


UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo




UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



