



UniStrip G4 – Terbaik di Kelas Luminer LED Linear Pemasangan di Permukaan pada Aplikasi Pencahayaan Arsitektur Eksterior Tetap dan Dinamis

UniStrip G4

UniStrip G4 adalah luminer LED terukur eksterior yang dipasang di permukaan yang dirancang untuk aplikasi pencahayaan arsitektur fasad dan luar ruangan. Satu rangkaian produk yang sesuai dengan semua kebutuhan Anda, wall washing, grazing, dan juga lampu tembak linier. Desain mekanik yang kuat dan optik yang unik menjadikannya ideal untuk menerangi fasad bangunan, jembatan, jalan layang, dan semua penggunaan yang memerlukan solusi pencahayaan linier. Tersedia dalam warna putih, warna monokromatik, RGB, RGBW, dan putih dapat diatur serta tersedia opsi kontrol DMX hingga 8 piksel (8ID) untuk memberikan kebebasan kepada arsitek dan desainer untuk menjelajahi berbagai konsep dan desain tanpa batasan.

Benefits

- Tersedia LED Daya Tinggi dan Rendah
- Beragam lensa sebar yang sesuai untuk semua aplikasi
- Braket yang dapat disesuaikan dan pengkabelan through untuk koneksi ujung ke ujung

UniStrip G4

Features

- Enam subkelompok dengan kisaran daya 3W hingga 120W
- Versi daya DC dan AC
- Tersedia cahaya sempit, sedang, lebar, dan asimetris
- Pelindung silau opsional agar lebih nyaman di mata


Application

- Jembatan, Monumen, Fasad
- Lanskap
- Taman dan Plaza

Warnings and Safety



- Hanya untuk penggunaan luar ruangan

Versions










BCP381

Dimensional drawing



Dimensional drawing



UniStrip G4

Product details


UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo




UniStrip G4 Detail Photo



159A3710 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



159A3691 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



Product details

UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



159A3731 Detail Photo



Informasi Umum	
Driver tercakup	Tidak
Mekanis dan Housing	
Warna Housing	Abu-abu gelap
Kode pelindung dampak mekanis	IK06
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP66
Penyetujuan dan Aplikasi	
Tanda CE	Ya

Informasi Umum

Order Code	Full Product Name	Sumber cahaya yang dapat diganti
911401779982	BCP386 12LED 27K 24V 60 L30	-
911401780062	BCP386 12LED 30K 24V A11 L30	-
911401780082	BCP386 12LED 40K 24V A11 L30	-
911401780192	BCP386 30LED 30K 24V 45 L50	-
911401780232	BCP386 30LED 27K 24V 60 L50	-
911401780292	BCP386 30LED 27K 24V A11 L50	-
911401780312	BCP386 30LED 30K 24V A11 L50	-
911401780332	BCP386 30LED 40K 24V A11 L50	-
911401780442	BCP386 60LED 30K 24V 45 L100	-
911401780482	BCP386 60LED 27K 24V 60 L100	-
911401780502	BCP386 60LED 30K 24V 60 L100	-
911401780522	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	-
911401780562	BCP386 60LED 30K 24V A11 L100	-
911401780582	BCP386 60LED 40K 24V A11 L100	-
911401780622	BCP386 60LED RGBNW 24V A11 L100 DMX	-
911401738662	BCP381 12LED 30K 24V 40 L50	Tidak
911401738782	BCP381 24LED 27K 24V 40 L100	Tidak
911401738822	BCP381 24LED 30K 24V 40 L100	Tidak

Order Code	Full Product Name	Sumber cahaya yang dapat diganti
911401738982	BCP381 6LED 30K 24V 40 L30	Tidak
911401739162	BCP382 18LED 27K 24V 40 L50	Tidak
911401739222	BCP382 18LED 30K 24V 40 L50	Tidak
911401739382	BCP382 36LED 27K 24V 40 L100	Tidak
911401739422	BCP382 36LED 30K 24V 17 L100	Tidak
911401739442	BCP382 36LED 30K 24V 40 L100	Tidak
911401739602	BCP382 9LED 27K 24V 40 L30	Tidak
911401739642	BCP382 9LED 30K 24V 17 L30	Tidak
911401739662	BCP382 9LED 30K 24V 40 L30	Tidak
911401739182	BCP382 18LED 30K 24V A2 L50	Tidak
911401739342	BCP382 36LED 27K 24V A2 L100	Tidak
911401739622	BCP382 9LED 30K 24V A2 L30	Tidak
911401738602	BCP381 12LED 27K 24V A2 L50	Tidak
911401738642	BCP381 12LED 30K 24V A2 L50	Tidak
911401738802	BCP381 24LED 30K 24V A2 L100	Tidak
911401738702	BCP381 12LED 40K 24V 40 L50	Tidak
911401738862	BCP381 24LED 40K 24V 40 L100	Tidak
911401739022	BCP381 6LED 40K 24V 40 L30	Tidak

Order Code	Full Product Name	Sumber cahaya yang dapat diganti
911401739242	BCP382 18LED 40K 24V A2 L50	Tidak
911401739462	BCP382 36LED 40K 24V A2 L100	Tidak
911401739482	BCP382 36LED 40K 24V 17 L100	Tidak
911401739702	BCP382 9LED 40K 24V 17 L30	Tidak

Order Code	Full Product Name	Sumber cahaya yang dapat diganti
911401738682	BCP381 12LED 40K 24V A2 L50	Tidak
911401738842	BCP381 24LED 40K 24V A2 L100	Tidak
911401739002	BCP381 6LED 40K 24V A2 L30	Tidak

Teknis Lampu

Order Code	Full Product Name	Penyebaran sinar lampu		Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	Indeks renderasi	
		luminer	Warna sumber cahaya		warna (CRI)	Flux Cahaya
911401779982	BCP386 12LED 27K 24V 60 L30	-	Warm white	2700 K	80	200 lm
911401780062	BCP386 12LED 30K 24V A11 L30	-	Warm white	3000 K	80	195 lm
911401780082	BCP386 12LED 40K 24V A11 L30	-	Neutral White	4000 K	80	205 lm
911401780192	BCP386 30LED 30K 24V 45 L50	-	Warm white	3000 K	80	490 lm
911401780232	BCP386 30LED 27K 24V 60 L50	-	Warm white	2700 K	80	495 lm
911401780292	BCP386 30LED 27K 24V A11 L50	-	Warm white	2700 K	80	485 lm
911401780312	BCP386 30LED 30K 24V A11 L50	-	Warm white	3000 K	80	485 lm
911401780332	BCP386 30LED 40K 24V A11 L50	-	Neutral White	4000 K	80	515 lm
911401780442	BCP386 60LED 30K 24V 45 L100	-	Warm white	3000 K	80	975 lm
911401780482	BCP386 60LED 27K 24V 60 L100	-	Warm white	2700 K	80	985 lm
911401780502	BCP386 60LED 30K 24V 60 L100	-	Warm white	3000 K	80	985 lm
911401780522	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	-	Neutral White	4000 K	80	1.045 lm
911401780562	BCP386 60LED 30K 24V A11 L100	-	Warm white	3000 K	80	960 lm
911401780582	BCP386 60LED 40K 24V A11 L100	-	Neutral White	4000 K	80	1.020 lm
911401780622	BCP386 60LED RGBNW 24V A11 L100 DMX	-	Merah, hijau, biru dan putih	-	-	730 lm
911401738662	BCP381 12LED 30K 24V 40 L50	40° x 40°	Warm white	3000 K	80	842 lm
911401738782	BCP381 24LED 27K 24V 40 L100	40° x 40°	Warm white	2700 K	80	1.651 lm
911401738822	BCP381 24LED 30K 24V 40 L100	40° x 40°	Warm white	3000 K	80	1.651 lm
911401738982	BCP381 6LED 30K 24V 40 L30	40° x 40°	Warm white	3000 K	80	430 lm
911401739162	BCP382 18LED 27K 24V 40 L50	40° x 40°	Warm white	2700 K	80	1.208 lm
911401739222	BCP382 18LED 30K 24V 40 L50	40° x 40°	Warm white	3000 K	80	1.208 lm
911401739382	BCP382 36LED 27K 24V 40 L100	40° x 40°	Warm white	2700 K	80	2.367 lm
911401739422	BCP382 36LED 30K 24V 17 L100	17° x 17°	Warm white	3000 K	80	2.345 lm
911401739442	BCP382 36LED 30K 24V 40 L100	40° x 40°	Warm white	3000 K	80	2.367 lm
911401739602	BCP382 9LED 27K 24V 40 L30	40° x 40°	Warm white	2700 K	80	619 lm
911401739642	BCP382 9LED 30K 24V 17 L30	17° x 17°	Warm white	3000 K	80	610 lm
911401739662	BCP382 9LED 30K 24V 40 L30	40° x 40°	Warm white	3000 K	80	619 lm
911401739182	BCP382 18LED 30K 24V A2 L50	16° x 35°	Warm white	3000 K	80	1.221 lm
911401739342	BCP382 36LED 27K 24V A2 L100	16° x 35°	Warm white	2700 K	80	2.393 lm
911401739622	BCP382 9LED 30K 24V A2 L30	16° x 35°	Warm white	3000 K	80	623 lm
911401738602	BCP381 12LED 27K 24V A2 L50	16° x 35°	Warm white	2700 K	80	848 lm
911401738642	BCP381 12LED 30K 24V A2 L50	16° x 35°	Warm white	3000 K	80	848 lm
911401738802	BCP381 24LED 30K 24V A2 L100	16° x 35°	Warm white	3000 K	80	1.663 lm
911401738702	BCP381 12LED 40K 24V 40 L50	40° x 40°	Neutral White	4000 K	80	910 lm
911401738862	BCP381 24LED 40K 24V 40 L100	40° x 40°	Neutral White	4000 K	80	1.783 lm
911401739022	BCP381 6LED 40K 24V 40 L30	40° x 40°	Neutral White	4000 K	80	464 lm
911401739242	BCP382 18LED 40K 24V A2 L50	16° x 35°	Neutral White	4000 K	80	1.318 lm
911401739462	BCP382 36LED 40K 24V A2 L100	16° x 35°	Neutral White	4000 K	80	2.584 lm
911401739482	BCP382 36LED 40K 24V 17 L100	17° x 17°	Neutral White	4000 K	80	2.533 lm
911401739702	BCP382 9LED 40K 24V 17 L30	17° x 17°	Neutral White	4000 K	80	659 lm
911401738682	BCP381 12LED 40K 24V A2 L50	16° x 35°	Neutral White	4000 K	80	916 lm

Order Code	Full Product Name	Penyebaran sinar lampu	Warna sumber cahaya	Suhu Warna Terkorelasi	Indeks renderasi	Flux Cahaya
		luminer		(Nom)		
911401738842	BCP381 24LED 40K 24V A2 L100	16° x 35°	Neutral White	4000 K	80	1.796 lm
911401739002	BCP381 6LED 40K 24V A2 L30	16° x 35°	Neutral White	4000 K	80	467 lm

Pengoperasian dan Kelistrikan

Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya	Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya
911401779982	BCP386 12LED 27K 24V 60 L30	3 W	911401739422	BCP382 36LED 30K 24V 17 L100	36 W
911401780062	BCP386 12LED 30K 24V A11 L30	3 W	911401739442	BCP382 36LED 30K 24V 40 L100	36 W
911401780082	BCP386 12LED 40K 24V A11 L30	3 W	911401739602	BCP382 9LED 27K 24V 40 L30	9 W
911401780192	BCP386 30LED 30K 24V 45 L50	7,5 W	911401739642	BCP382 9LED 30K 24V 17 L30	9 W
911401780232	BCP386 30LED 27K 24V 60 L50	7,5 W	911401739662	BCP382 9LED 30K 24V 40 L30	9 W
911401780292	BCP386 30LED 27K 24V A11 L50	7,5 W	911401739182	BCP382 18LED 30K 24V A2 L50	18 W
911401780312	BCP386 30LED 30K 24V A11 L50	7,5 W	911401739342	BCP382 36LED 27K 24V A2 L100	36 W
911401780332	BCP386 30LED 40K 24V A11 L50	7,5 W	911401739622	BCP382 9LED 30K 24V A2 L30	9 W
911401780442	BCP386 60LED 30K 24V 45 L100	15 W	911401738602	BCP381 12LED 27K 24V A2 L50	12 W
911401780482	BCP386 60LED 27K 24V 60 L100	15 W	911401738642	BCP381 12LED 30K 24V A2 L50	12 W
911401780502	BCP386 60LED 30K 24V 60 L100	15 W	911401738802	BCP381 24LED 30K 24V A2 L100	24 W
911401780522	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	15 W	911401738702	BCP381 12LED 40K 24V 40 L50	12 W
911401780562	BCP386 60LED 30K 24V A11 L100	15 W	911401738862	BCP381 24LED 40K 24V 40 L100	24 W
911401780582	BCP386 60LED 40K 24V A11 L100	15 W	911401739022	BCP381 6LED 40K 24V 40 L30	6 W
911401780622	BCP386 60LED RGBNW 24V A11 L100 DMX	15 W	911401739242	BCP382 18LED 40K 24V A2 L50	18 W
911401738662	BCP381 12LED 30K 24V 40 L50	12 W	911401739462	BCP382 36LED 40K 24V A2 L100	36 W
911401738782	BCP381 24LED 27K 24V 40 L100	24 W	911401739482	BCP382 36LED 40K 24V 17 L100	36 W
911401738822	BCP381 24LED 30K 24V 40 L100	24 W	911401739702	BCP382 9LED 40K 24V 17 L30	9 W
911401738982	BCP381 6LED 30K 24V 40 L30	6 W	911401738682	BCP381 12LED 40K 24V A2 L50	12 W
911401739162	BCP382 18LED 27K 24V 40 L50	18 W	911401738842	BCP381 24LED 40K 24V A2 L100	24 W
911401739222	BCP382 18LED 30K 24V 40 L50	18 W	911401739002	BCP381 6LED 40K 24V A2 L30	6 W
911401739382	BCP382 36LED 27K 24V 40 L100	36 W			

Kontrol dan Peredupan

Order Code	Full Product Name	Dapat diredupkan	Order Code	Full Product Name	Dapat diredupkan
911401779982	BCP386 12LED 27K 24V 60 L30	Tidak	911401738982	BCP381 6LED 30K 24V 40 L30	Tidak
911401780062	BCP386 12LED 30K 24V A11 L30	Tidak	911401739162	BCP382 18LED 27K 24V 40 L50	Tidak
911401780082	BCP386 12LED 40K 24V A11 L30	Tidak	911401739222	BCP382 18LED 30K 24V 40 L50	Tidak
911401780192	BCP386 30LED 30K 24V 45 L50	Tidak	911401739382	BCP382 36LED 27K 24V 40 L100	Tidak
911401780232	BCP386 30LED 27K 24V 60 L50	Tidak	911401739422	BCP382 36LED 30K 24V 17 L100	Tidak
911401780292	BCP386 30LED 27K 24V A11 L50	Tidak	911401739442	BCP382 36LED 30K 24V 40 L100	Tidak
911401780312	BCP386 30LED 30K 24V A11 L50	Tidak	911401739602	BCP382 9LED 27K 24V 40 L30	Tidak
911401780332	BCP386 30LED 40K 24V A11 L50	Tidak	911401739642	BCP382 9LED 30K 24V 17 L30	Tidak
911401780442	BCP386 60LED 30K 24V 45 L100	Tidak	911401739662	BCP382 9LED 30K 24V 40 L30	Tidak
911401780482	BCP386 60LED 27K 24V 60 L100	Tidak	911401739182	BCP382 18LED 30K 24V A2 L50	Tidak
911401780502	BCP386 60LED 30K 24V 60 L100	Tidak	911401739342	BCP382 36LED 27K 24V A2 L100	Tidak
911401780522	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	Tidak	911401739622	BCP382 9LED 30K 24V A2 L30	Tidak
911401780562	BCP386 60LED 30K 24V A11 L100	Tidak	911401738602	BCP381 12LED 27K 24V A2 L50	Tidak
911401780582	BCP386 60LED 40K 24V A11 L100	Tidak	911401738642	BCP381 12LED 30K 24V A2 L50	Tidak
911401780622	BCP386 60LED RGBNW 24V A11 L100 DMX	Ya	911401738802	BCP381 24LED 30K 24V A2 L100	Tidak
911401738662	BCP381 12LED 30K 24V 40 L50	Tidak	911401738702	BCP381 12LED 40K 24V 40 L50	Tidak
911401738782	BCP381 24LED 27K 24V 40 L100	Tidak	911401738862	BCP381 24LED 40K 24V 40 L100	Tidak
911401738822	BCP381 24LED 30K 24V 40 L100	Tidak	911401739022	BCP381 6LED 40K 24V 40 L30	Tidak

Order Code	Full Product Name	Dapat diredupkan
911401739242	BCP382 18LED 40K 24V A2 L50	Tidak
911401739462	BCP382 36LED 40K 24V A2 L100	Tidak
911401739482	BCP382 36LED 40K 24V 17 L100	Tidak
911401739702	BCP382 9LED 40K 24V 17 L30	Tidak

Order Code	Full Product Name	Dapat diredupkan
911401738682	BCP381 12LED 40K 24V A2 L50	Tidak
911401738842	BCP381 24LED 40K 24V A2 L100	Tidak
911401739002	BCP381 6LED 40K 24V A2 L30	Tidak

Mekanis dan Housing

Order Code	Full Product Name	Tipe penutup optik
911401779982	BCP386 12LED 27K 24V 60 L30	Kaca bening
911401780062	BCP386 12LED 30K 24V A11 L30	Kaca bening
911401780082	BCP386 12LED 40K 24V A11 L30	Kaca bening
911401780192	BCP386 30LED 30K 24V 45 L50	Kaca bening
911401780232	BCP386 30LED 27K 24V 60 L50	Kaca bening
911401780292	BCP386 30LED 27K 24V A11 L50	Kaca bening
911401780312	BCP386 30LED 30K 24V A11 L50	Kaca bening
911401780332	BCP386 30LED 40K 24V A11 L50	Kaca bening
911401780442	BCP386 60LED 30K 24V 45 L100	Kaca bening
911401780482	BCP386 60LED 27K 24V 60 L100	Kaca bening
911401780502	BCP386 60LED 30K 24V 60 L100	Kaca bening
911401780522	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	Kaca bening
911401780562	BCP386 60LED 30K 24V A11 L100	Kaca bening
911401780582	BCP386 60LED 40K 24V A11 L100	Kaca bening
911401780622	BCP386 60LED RGBNW 24V A11 L100 DMX	Kaca bening
911401738662	BCP381 12LED 30K 24V 40 L50	Datar bening
911401738782	BCP381 24LED 27K 24V 40 L100	Datar bening
911401738822	BCP381 24LED 30K 24V 40 L100	Datar bening
911401738982	BCP381 6LED 30K 24V 40 L30	Datar bening
911401739162	BCP382 18LED 27K 24V 40 L50	Datar bening
911401739222	BCP382 18LED 30K 24V 40 L50	Datar bening
911401739382	BCP382 36LED 27K 24V 40 L100	Datar bening

Order Code	Full Product Name	Tipe penutup optik
911401739422	BCP382 36LED 30K 24V 17 L100	Datar bening
911401739442	BCP382 36LED 30K 24V 40 L100	Datar bening
911401739602	BCP382 9LED 27K 24V 40 L30	Datar bening
911401739642	BCP382 9LED 30K 24V 17 L30	Datar bening
911401739662	BCP382 9LED 30K 24V 40 L30	Datar bening
911401739182	BCP382 18LED 30K 24V A2 L50	Datar bening
911401739342	BCP382 36LED 27K 24V A2 L100	Datar bening
911401739622	BCP382 9LED 30K 24V A2 L30	Datar bening
911401738602	BCP381 12LED 27K 24V A2 L50	Datar bening
911401738642	BCP381 12LED 30K 24V A2 L50	Datar bening
911401738802	BCP381 24LED 30K 24V A2 L100	Datar bening
911401738702	BCP381 12LED 40K 24V 40 L50	Datar bening
911401738862	BCP381 24LED 40K 24V 40 L100	Datar bening
911401739022	BCP381 6LED 40K 24V 40 L30	Datar bening
911401739242	BCP382 18LED 40K 24V A2 L50	Datar bening
911401739462	BCP382 36LED 40K 24V A2 L100	Datar bening
911401739482	BCP382 36LED 40K 24V 17 L100	Datar bening
911401739702	BCP382 9LED 40K 24V 17 L30	Datar bening
911401738682	BCP381 12LED 40K 24V A2 L50	Datar bening
911401738842	BCP381 24LED 40K 24V A2 L100	Datar bening
911401739002	BCP381 6LED 40K 24V A2 L30	Datar bening

Penyetujuan dan Aplikasi

Order Code	Full Product Name	Tanda dapat menyala
911401779982	BCP386 12LED 27K 24V 60 L30	-
911401780062	BCP386 12LED 30K 24V A11 L30	-
911401780082	BCP386 12LED 40K 24V A11 L30	-
911401780192	BCP386 30LED 30K 24V 45 L50	-
911401780232	BCP386 30LED 27K 24V 60 L50	-
911401780292	BCP386 30LED 27K 24V A11 L50	-
911401780312	BCP386 30LED 30K 24V A11 L50	-
911401780332	BCP386 30LED 40K 24V A11 L50	-
911401780442	BCP386 60LED 30K 24V 45 L100	-
911401780482	BCP386 60LED 27K 24V 60 L100	-
911401780502	BCP386 60LED 30K 24V 60 L100	-
911401780522	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	-
911401780562	BCP386 60LED 30K 24V A11 L100	-
911401780582	BCP386 60LED 40K 24V A11 L100	-
911401780622	BCP386 60LED RGBNW 24V A11 L100 DMX	-

Order Code	Full Product Name	Tanda dapat menyala
911401738662	BCP381 12LED 30K 24V 40 L50	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal
911401738782	BCP381 24LED 27K 24V 40 L100	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal
911401738822	BCP381 24LED 30K 24V 40 L100	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal
911401738982	BCP381 6LED 30K 24V 40 L30	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal
911401739162	BCP382 18LED 27K 24V 40 L50	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal
911401739222	BCP382 18LED 30K 24V 40 L50	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal
911401739382	BCP382 36LED 27K 24V 40 L100	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal
911401739422	BCP382 36LED 30K 24V 17 L100	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal

Order Code	Full Product Name	Tanda dapat menyala
911401739442	BCP382 36LED 30K 24V 40 L100	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal
911401739602	BCP382 9LED 27K 24V 40 L30	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal
911401739642	BCP382 9LED 30K 24V 17 L30	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal
911401739662	BCP382 9LED 30K 24V 40 L30	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal
911401739182	BCP382 18LED 30K 24V A2 L50	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal
911401739342	BCP382 36LED 27K 24V A2 L100	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal
911401739622	BCP382 9LED 30K 24V A2 L30	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal
911401738602	BCP381 12LED 27K 24V A2 L50	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal
911401738642	BCP381 12LED 30K 24V A2 L50	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal
911401738802	BCP381 24LED 30K 24V A2 L100	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal

Order Code	Full Product Name	Tanda dapat menyala
911401738702	BCP381 12LED 40K 24V 40 L50	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal
911401738862	BCP381 24LED 40K 24V 40 L100	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal
911401739022	BCP381 6LED 40K 24V 40 L30	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal
911401739242	BCP382 18LED 40K 24V A2 L50	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal
911401739462	BCP382 36LED 40K 24V A2 L100	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal
911401739482	BCP382 36LED 40K 24V 17 L100	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal
911401739702	BCP382 9LED 40K 24V 17 L30	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal
911401738682	BCP381 12LED 40K 24V A2 L50	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal
911401738842	BCP381 24LED 40K 24V A2 L100	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal
911401739002	BCP381 6LED 40K 24V A2 L30	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal

