



UniStrip G4 – Eersteklas lineaire LED-verlichting voor vaste opbouwmontage buiten en dynamische architecturale verlichting

UniStrip G4

UniStrip G4 is een LED-lamp voor vaste opbouwmontage buiten, die is ontwikkeld voor gevels en dynamische architecturale verlichting. Eén serie die past bij al je wensen, voor wallwashing, strijklicht en lineaire schijnwerperverlichting. Door het stevig mechanische en uniek optische ontwerp is deze lamp ideaal voor het verlichten van gevels, bruggen, oversteekplaatsen en andere toepassingen waar een lineaire lichtoplossing voor nodig is. Verkrijgbaar in wit, monochromatische kleuren, RGB, RGBW en dimbaar wit, DMX-bedieningsoptie verkrijgbaar met maximaal 8 pixels (8 ID's) zodat architecten en ontwerpers de vrijheid hebben om verschillende concepten te verkennen en niet beperkt zijn in het ontwerp.

Voordelen

- Hoogvermogen- en laagvermogen-LED's verkrijgbaar
- Verschillende spreidingslenzen die geschikt zijn voor alle toepassingen
- Verstelbare uithouders en doorvoerbedrading voor een kop-staartverbinding

Kenmerken

- Zes subfamilies met een vermogensbereik van 3 W tot 120 W
- Uitvoeringen met DC en AC
- Smalle, middelbrede, brede en asymmetrische bundel verkrijgbaar
- Optionele verblindingsafscherming voor meer visueel comfort


Toepassing

- Bruggen, monumenten en gevels
- Landschap
- Parken en pleinen

Waarschuwingen en veiligheid



- Alleen voor buitengebruik

Versions










BCP381

Maatschets



Maatschets



UniStrip G4

Productgegevens

UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo




UniStrip G4 Detail Photo



159A3710 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



159A3691 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



Productgegevens

UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



159A3731 Detail Photo



Algemene informatie	
Driver/VSA inbegrepen	Nee
Gegevens lichttechniek	
Kleurweergave-index (CRI)	80
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Kleur behuizing	Donkergrijs
IK-classificatie	IK06
Beschermingsklasse	IP 66
Keurmerken en classificaties	
CE-markering	Ja

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Lichtbron vervangbaar
8719514513631	BCP386 12LED 27K 24V 60 L30	-
8719514513716	BCP386 12LED 30K 24V A11 L30	-
8719514513730	BCP386 12LED 40K 24V A11 L30	-
8719514513846	BCP386 30LED 30K 24V 45 L50	-
8719514513884	BCP386 30LED 27K 24V 60 L50	-
8719514513945	BCP386 30LED 27K 24V A11 L50	-
8719514513969	BCP386 30LED 30K 24V A11 L50	-
8719514513983	BCP386 30LED 40K 24V A11 L50	-
8719514514096	BCP386 60LED 30K 24V 45 L100	-
8719514514133	BCP386 60LED 27K 24V 60 L100	-
8719514514157	BCP386 60LED 30K 24V 60 L100	-
8719514514171	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	-
8719514514218	BCP386 60LED 30K 24V A11 L100	-
8719514514232	BCP386 60LED 40K 24V A11 L100	-

Order Code	Full Product Name	Lichtbron vervangbaar
8720169519060	BCP381 12LED 30K 24V 40 L50	Nee
8720169519770	BCP381 24LED 27K 24V 40 L100	Nee
8720169519794	BCP381 24LED 30K 24V 40 L100	Nee
8720169727380	BCP381 6LED 30K 24V 40 L30	Nee
8720169726253	BCP382 18LED 27K 24V 40 L50	Nee
8720169519077	BCP382 18LED 30K 24V 40 L50	Nee
8720169519879	BCP382 36LED 27K 24V 40 L100	Nee
8720169519084	BCP382 36LED 30K 24V 17 L100	Nee
8720169725997	BCP382 36LED 30K 24V 40 L100	Nee
8720169725683	BCP382 9LED 27K 24V 40 L30	Nee
8720169725409	BCP382 9LED 30K 24V 17 L30	Nee
8720169727410	BCP382 9LED 30K 24V 40 L30	Nee
8720169726765	BCP382 18LED 30K 24V A2 L50	Nee
8720169726260	BCP382 36LED 27K 24V A2 L100	Nee

Order Code	Full Product Name	Lichtbron vervangbaar
8720169727397	BCP382 36LED 30K 24V A2 L100	Nee
8720169726000	BCP382 9LED 30K 24V A2 L30	Nee
8720169519756	BCP381 12LED 27K 24V A2 L50	Nee
8720169727090	BCP381 12LED 30K 24V A2 L50	Nee
8720169519824	BCP381 24LED 30K 24V A2 L100	Nee
8720169725362	BCP381 6LED 30K 24V A2 L30	Nee
8720169725355	BCP381 12LED 40K 24V 40 L50	Nee
8720169726758	BCP381 24LED 40K 24V 40 L100	Nee
8720169725379	BCP381 6LED 40K 24V 40 L30	Nee

Order Code	Full Product Name	Lichtbron vervangbaar
8720169725676	BCP382 18LED 40K 24V A2 L50	Nee
8720169725980	BCP382 18LED 40K 24V 17 L50	Nee
8720169725393	BCP382 36LED 40K 24V A2 L100	Nee
8720169727403	BCP382 36LED 40K 24V 17 L100	Nee
8720169727113	BCP382 36LED 40K 24V 40 L100	Nee
8720169726277	BCP382 9LED 40K 24V 17 L30	Nee
8720169726741	BCP381 12LED 40K 24V A2 L50	Nee
8720169726246	BCP381 24LED 40K 24V A2 L100	Nee
8720169725973	BCP381 6LED 40K 24V A2 L30	Nee

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Bundelspreiding armatuur	Kleur lichtbron	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Lichtstroom
8719514513631	BCP386 12LED 27K 24V 60 L30	-	Warmwit	2700 K	200 lm
8719514513716	BCP386 12LED 30K 24V A11 L30	-	Warmwit	3000 K	195 lm
8719514513730	BCP386 12LED 40K 24V A11 L30	-	Neutraalwit	4000 K	205 lm
8719514513846	BCP386 30LED 30K 24V 45 L50	-	Warmwit	3000 K	490 lm
8719514513884	BCP386 30LED 27K 24V 60 L50	-	Warmwit	2700 K	495 lm
8719514513945	BCP386 30LED 27K 24V A11 L50	-	Warmwit	2700 K	485 lm
8719514513969	BCP386 30LED 30K 24V A11 L50	-	Warmwit	3000 K	485 lm
8719514513983	BCP386 30LED 40K 24V A11 L50	-	Neutraalwit	4000 K	515 lm

Order Code	Full Product Name	Bundelspreiding armatuur	Kleur lichtbron	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Lichtstroom
8719514514096	BCP386 60LED 30K 24V 45 L100	-	Warmwit	3000 K	975 lm
8719514514133	BCP386 60LED 27K 24V 60 L100	-	Warmwit	2700 K	985 lm
8719514514157	BCP386 60LED 30K 24V 60 L100	-	Warmwit	3000 K	985 lm
8719514514171	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	-	Neutraalwit	4000 K	1.045 lm
8719514514218	BCP386 60LED 30K 24V A11 L100	-	Warmwit	3000 K	960 lm
8719514514232	BCP386 60LED 40K 24V A11 L100	-	Neutraalwit	4000 K	1.020 lm
8720169519060	BCP381 12LED 30K 24V 40 L50	40° x 40°	Warmwit	3000 K	842 lm
8720169519770	BCP381 24LED	40° x 40°	Warmwit	2700 K	1.651 lm

	Full			Gecorreleerde			Full			Gecorreleerde		
	Product	Bundelspreiding	Kleur	kleurtemperatuur			Product	Bundelspreiding	Kleur	kleurtemperatuur		
Order Code	Name	armatuur	lichtbron	(nom.)	Lichtstroom		Order Code	Name	armatuur	lichtbron	(nom.)	Lichtstroom
	27K 24V							24V 40				
	40							L30				
8720169519794	BCP381	40° x 40°	Warmwit	3000 K	1.651 lm	8720169726765	BCP382	16° x 35°	Warmwit	3000 K	1.221 lm	
	24LED						18LED					
	30K						30K					
	24V 40						24V A2					
	L100						L50					
8720169727380	BCP381	40° x 40°	Warmwit	3000 K	430 lm	8720169726260	BCP382	16° x 35°	Warmwit	2700 K	2.393 lm	
	6LED						36LED					
	30K						27K 24V					
	24V 40						A2 L100					
	L30					8720169727397	BCP382	16° x 35°	Warmwit	3000 K	2.393 lm	
8720169726253	BCP382	40° x 40°	Warmwit	2700 K	1.208 lm		36LED					
	18LED						30K					
	27K 24V						24V A2					
	40 L50						L100					
8720169519077	BCP382	40° x 40°	Warmwit	3000 K	1.208 lm	8720169726000	BCP382	16° x 35°	Warmwit	3000 K	623 lm	
	18LED						9LED					
	30K						30K					
	24V 40						24V A2					
	L50						L30					
8720169519879	BCP382	40° x 40°	Warmwit	2700 K	2.367 lm	8720169519756	BCP381	16° x 35°	Warmwit	2700 K	848 lm	
	36LED						12LED					
	27K 24V						27K 24V					
	40						A2 L50					
	L100					8720169727090	BCP381	16° x 35°	Warmwit	3000 K	848 lm	
8720169519084	BCP382	17° x 17°	Warmwit	3000 K	2.345 lm		12LED					
	36LED						30K					
	30K						24V A2					
	24V 17						L50					
	L100					8720169519824	BCP381	16° x 35°	Warmwit	3000 K	1.663 lm	
8720169725997	BCP382	40° x 40°	Warmwit	3000 K	2.367 lm		24LED					
	36LED						30K					
	30K						24V A2					
	24V 40						L100					
	L100					8720169725362	BCP381	16° x 35°	Warmwit	3000 K	432 lm	
8720169725683	BCP382	40° x 40°	Warmwit	2700 K	619 lm		6LED					
	9LED						30K					
	27K 24V						24V A2					
	40 L30						L30					
8720169725409	BCP382	17° x 17°	Warmwit	3000 K	610 lm	8720169725355	BCP381	40° x 40°	Neutraalwit	4000 K	910 lm	
	9LED						12LED					
	30K						40K					
	24V 17						24V 40					
	L30						L50					
8720169727410	BCP382	40° x 40°	Warmwit	3000 K	619 lm	8720169726758	BCP381	40° x 40°	Neutraalwit	4000 K	1.783 lm	
	9LED						24LED					
	30K						40K					
							24V 40					
							L100					

	Full			Gecorreleerde	
	Product	Bundelspreiding	Kleur	kleurtemperatuur	
Order Code	Name	armatuur	lichtbron	(nom.)	Lichtstroom
8720169725379	BCP381	40° x 40°	Neutraalwit	4000 K	464 lm
	6LED				
	40K				
	24V 40				
	L30				
8720169725676	BCP382	16° x 35°	Neutraalwit	4000 K	1.318 lm
	18LED				
	40K				
	24V A2				
	L50				
8720169725980	BCP382	17° x 17°	Neutraalwit	4000 K	1.292 lm
	18LED				
	40K				
	24V 17				
	L50				
8720169725393	BCP382	16° x 35°	Neutraalwit	4000 K	2.584 lm
	36LED				
	40K				
	24V A2				
	L100				
8720169727403	BCP382	17° x 17°	Neutraalwit	4000 K	2.533 lm
	36LED				
	40K				
	24V 17				
	L100				
8720169727113	BCP382	40° x 40°	Neutraalwit	4000 K	2.557 lm
	36LED				

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8719514513631	BCP386 12LED 27K 24V 60 L30	3 W
8719514513716	BCP386 12LED 30K 24V A11 L30	3 W
8719514513730	BCP386 12LED 40K 24V A11 L30	3 W
8719514513846	BCP386 30LED 30K 24V 45 L50	7,5 W
8719514513884	BCP386 30LED 27K 24V 60 L50	7,5 W
8719514513945	BCP386 30LED 27K 24V A11 L50	7,5 W
8719514513969	BCP386 30LED 30K 24V A11 L50	7,5 W
8719514513983	BCP386 30LED 40K 24V A11 L50	7,5 W
8719514514096	BCP386 60LED 30K 24V 45 L100	15 W
8719514514133	BCP386 60LED 27K 24V 60 L100	15 W
8719514514157	BCP386 60LED 30K 24V 60 L100	15 W
8719514514171	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	15 W
8719514514218	BCP386 60LED 30K 24V A11 L100	15 W
8719514514232	BCP386 60LED 40K 24V A11 L100	15 W
8720169519060	BCP381 12LED 30K 24V 40 L50	12 W
8720169519770	BCP381 24LED 27K 24V 40 L100	24 W
8720169519794	BCP381 24LED 30K 24V 40 L100	24 W
8720169727380	BCP381 6LED 30K 24V 40 L30	6 W
8720169726253	BCP382 18LED 27K 24V 40 L50	18 W

	Full			Gecorreleerde	
	Product	Bundelspreiding	Kleur	kleurtemperatuur	
Order Code	Name	armatuur	lichtbron	(nom.)	Lichtstroom
	40K				
	24V 40				
	L100				
8720169726277	BCP382	17° x 17°	Neutraalwit	4000 K	659 lm
	9LED				
	40K				
	24V 17				
	L30				
8720169726741	BCP381	16° x 35°	Neutraalwit	4000 K	916 lm
	12LED				
	40K				
	24V A2				
	L50				
8720169726246	BCP381	16° x 35°	Neutraalwit	4000 K	1.796 lm
	24LED				
	40K				
	24V A2				
	L100				
8720169725973	BCP381	16° x 35°	Neutraalwit	4000 K	467 lm
	6LED				
	40K				
	24V A2				
	L30				

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8720169519077	BCP382 18LED 30K 24V 40 L50	18 W
8720169519879	BCP382 36LED 27K 24V 40 L100	36 W
8720169519084	BCP382 36LED 30K 24V 17 L100	36 W
8720169725997	BCP382 36LED 30K 24V 40 L100	36 W
8720169725683	BCP382 9LED 27K 24V 40 L30	9 W
8720169725409	BCP382 9LED 30K 24V 17 L30	9 W
8720169727410	BCP382 9LED 30K 24V 40 L30	9 W
8720169726765	BCP382 18LED 30K 24V A2 L50	18 W
8720169726260	BCP382 36LED 27K 24V A2 L100	36 W
8720169727397	BCP382 36LED 30K 24V A2 L100	36 W
8720169726000	BCP382 9LED 30K 24V A2 L30	9 W
8720169519756	BCP381 12LED 27K 24V A2 L50	12 W
8720169727090	BCP381 12LED 30K 24V A2 L50	12 W
8720169519824	BCP381 24LED 30K 24V A2 L100	24 W
8720169725362	BCP381 6LED 30K 24V A2 L30	6 W
8720169725355	BCP381 12LED 40K 24V 40 L50	12 W
8720169726758	BCP381 24LED 40K 24V 40 L100	24 W
8720169725379	BCP381 6LED 40K 24V 40 L30	6 W
8720169725676	BCP382 18LED 40K 24V A2 L50	18 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8720169725980	BCP382 18LED 40K 24V 17 L50	18 W
8720169725393	BCP382 36LED 40K 24V A2 L100	36 W
8720169727403	BCP382 36LED 40K 24V 17 L100	36 W
8720169727113	BCP382 36LED 40K 24V 40 L100	36 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8720169726277	BCP382 9LED 40K 24V 17 L30	9 W
8720169726741	BCP381 12LED 40K 24V A2 L50	12 W
8720169726246	BCP381 24LED 40K 24V A2 L100	24 W
8720169725973	BCP381 6LED 40K 24V A2 L30	6 W

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Order Code	Full Product Name	Type lichtkap
8719514513631	BCP386 12LED 27K 24V 60 L30	Helder glas
8719514513716	BCP386 12LED 30K 24V A11 L30	Helder glas
8719514513730	BCP386 12LED 40K 24V A11 L30	Helder glas
8719514513846	BCP386 30LED 30K 24V 45 L50	Helder glas
8719514513884	BCP386 30LED 27K 24V 60 L50	Helder glas
8719514513945	BCP386 30LED 27K 24V A11 L50	Helder glas
8719514513969	BCP386 30LED 30K 24V A11 L50	Helder glas
8719514513983	BCP386 30LED 40K 24V A11 L50	Helder glas
8719514514096	BCP386 60LED 30K 24V 45 L100	Helder glas
8719514514133	BCP386 60LED 27K 24V 60 L100	Helder glas
8719514514157	BCP386 60LED 30K 24V 60 L100	Helder glas
8719514514171	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	Helder glas
8719514514218	BCP386 60LED 30K 24V A11 L100	Helder glas
8719514514232	BCP386 60LED 40K 24V A11 L100	Helder glas
8720169519060	BCP381 12LED 30K 24V 40 L50	Helder, vlak
8720169519770	BCP381 24LED 27K 24V 40 L100	Helder, vlak
8720169519794	BCP381 24LED 30K 24V 40 L100	Helder, vlak
8720169727380	BCP381 6LED 30K 24V 40 L30	Helder, vlak
8720169726253	BCP382 18LED 27K 24V 40 L50	Helder, vlak
8720169519077	BCP382 18LED 30K 24V 40 L50	Helder, vlak
8720169519879	BCP382 36LED 27K 24V 40 L100	Helder, vlak
8720169519084	BCP382 36LED 30K 24V 17 L100	Helder, vlak
8720169725997	BCP382 36LED 30K 24V 40 L100	Helder, vlak

Order Code	Full Product Name	Type lichtkap
8720169725683	BCP382 9LED 27K 24V 40 L30	Helder, vlak
8720169725409	BCP382 9LED 30K 24V 17 L30	Helder, vlak
8720169727410	BCP382 9LED 30K 24V 40 L30	Helder, vlak
8720169726765	BCP382 18LED 30K 24V A2 L50	Helder, vlak
8720169726260	BCP382 36LED 27K 24V A2 L100	Helder, vlak
8720169727397	BCP382 36LED 30K 24V A2 L100	Helder, vlak
8720169726000	BCP382 9LED 30K 24V A2 L30	Helder, vlak
8720169519756	BCP381 12LED 27K 24V A2 L50	Helder, vlak
8720169727090	BCP381 12LED 30K 24V A2 L50	Helder, vlak
8720169519824	BCP381 24LED 30K 24V A2 L100	Helder, vlak
8720169725362	BCP381 6LED 30K 24V A2 L30	Helder, vlak
8720169725355	BCP381 12LED 40K 24V 40 L50	Helder, vlak
8720169726758	BCP381 24LED 40K 24V 40 L100	Helder, vlak
8720169725379	BCP381 6LED 40K 24V 40 L30	Helder, vlak
8720169725676	BCP382 18LED 40K 24V A2 L50	Helder, vlak
8720169725980	BCP382 18LED 40K 24V 17 L50	Helder, vlak
8720169725393	BCP382 36LED 40K 24V A2 L100	Helder, vlak
8720169727403	BCP382 36LED 40K 24V 17 L100	Helder, vlak
8720169727113	BCP382 36LED 40K 24V 40 L100	Helder, vlak
8720169726277	BCP382 9LED 40K 24V 17 L30	Helder, vlak
8720169726741	BCP381 12LED 40K 24V A2 L50	Helder, vlak
8720169726246	BCP381 24LED 40K 24V A2 L100	Helder, vlak
8720169725973	BCP381 6LED 40K 24V A2 L30	Helder, vlak

Keurmerken en classificaties

Order Code	Full Product Name	Brandbaarheidsmarkering
8719514513631	BCP386 12LED 27K 24V 60 L30	-
8719514513716	BCP386 12LED 30K 24V A11 L30	-
8719514513730	BCP386 12LED 40K 24V A11 L30	-
8719514513846	BCP386 30LED 30K 24V 45 L50	-
8719514513884	BCP386 30LED 27K 24V 60 L50	-
8719514513945	BCP386 30LED 27K 24V A11 L50	-
8719514513969	BCP386 30LED 30K 24V A11 L50	-
8719514513983	BCP386 30LED 40K 24V A11 L50	-

Order Code	Full Product Name	Brandbaarheidsmarkering
8719514514096	BCP386 60LED 30K 24V 45 L100	-
8719514514133	BCP386 60LED 27K 24V 60 L100	-
8719514514157	BCP386 60LED 30K 24V 60 L100	-
8719514514171	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	-
8719514514218	BCP386 60LED 30K 24V A11 L100	-
8719514514232	BCP386 60LED 40K 24V A11 L100	-
8720169519060	BCP381 12LED 30K 24V 40 L50	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
8720169519770	BCP381 24LED 27K 24V 40 L100	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken

Order Code	Full Product Name	Brandbaarheidsmarkering
8720169519794	BCP381 24LED 30K 24V 40 L100	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
8720169727380	BCP381 6LED 30K 24V 40 L30	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
8720169726253	BCP382 18LED 27K 24V 40 L50	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
8720169519077	BCP382 18LED 30K 24V 40 L50	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
8720169519879	BCP382 36LED 27K 24V 40 L100	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
8720169519084	BCP382 36LED 30K 24V 17 L100	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
8720169725997	BCP382 36LED 30K 24V 40 L100	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
8720169725683	BCP382 9LED 27K 24V 40 L30	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
8720169725409	BCP382 9LED 30K 24V 17 L30	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
8720169727410	BCP382 9LED 30K 24V 40 L30	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
8720169726765	BCP382 18LED 30K 24V A2 L50	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
8720169726260	BCP382 36LED 27K 24V A2 L100	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
8720169727397	BCP382 36LED 30K 24V A2 L100	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
8720169726000	BCP382 9LED 30K 24V A2 L30	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
8720169519756	BCP381 12LED 27K 24V A2 L50	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken

Order Code	Full Product Name	Brandbaarheidsmarkering
8720169727090	BCP381 12LED 30K 24V A2 L50	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
8720169519824	BCP381 24LED 30K 24V A2 L100	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
8720169725362	BCP381 6LED 30K 24V A2 L30	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
8720169725355	BCP381 12LED 40K 24V 40 L50	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
8720169726758	BCP381 24LED 40K 24V 40 L100	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
8720169725379	BCP381 6LED 40K 24V 40 L30	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
8720169725676	BCP382 18LED 40K 24V A2 L50	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
8720169725980	BCP382 18LED 40K 24V 17 L50	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
8720169725393	BCP382 36LED 40K 24V A2 L100	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
8720169727403	BCP382 36LED 40K 24V 17 L100	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
8720169727113	BCP382 36LED 40K 24V 40 L100	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
8720169726277	BCP382 9LED 40K 24V 17 L30	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
8720169726741	BCP381 12LED 40K 24V A2 L50	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
8720169726246	BCP381 24LED 40K 24V A2 L100	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
8720169725973	BCP381 6LED 40K 24V A2 L30	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken

