



UniStrip G4 – førsteklasses lineær, overflatemontert LED-armatur for fast utvendig belysning og dynamisk arkitektonisk belysning

UniStrip G4

UniStrip G4 er en overflatemontert, utendørsklassifisert og kompakt LED-armatur som er utformet for bruksområder innen fasadebelysning og arkitektonisk belysning utendørs. Én produktserie som passer til alle dine behov: veggbelysning, streifbelysning og lineær flombelysning. Den robuste mekaniske designen og den unike optiske designen gjør at den passer perfekt til belysning av bygningsfasader, broer og overganger samt til alle bruksområder som krever en linjebelysningsløsning. Tilgjengelig i hvitt, monokromatiske farger, RGB, RGBW og justerbar hvit og med DMX-kontroll som tilbehør med opptil 8 piksler (8IDs) slik at arkitekter og designere har frihet til å utforske et bredt spekter av konsepter og design uten begrensninger.

Fordeler

- LED-versjoner med høy og lav strømkraft tilgjengelige
- Ulike spredningslinser som passer til alle bruksområder
- Justerbare braketter og gjennomgående ledninger for ende-til-ende-tilkobling

Funksjoner

- Seks underserier med effektområder fra 3 W til 120 W
- DC- og AC-drevne versjoner
- Tilgjengelig med smalstrålet, mellomstrålet, bredstrålet og asymmetrisk spredningsvinkel
- Valgfri blendebeskyttelse for mer visuell komfort

Søknad

- Broer, monumenter og fasader
- Landskap
- Parker og torg


Warnings and safety

- Kun til utendørs bruk

Versions





159A3792










BCP381

Målskisse



Målskisse



UniStrip G4

Produkt detaljer


UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo




UniStrip G4 Detail Photo



159A3710 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



159A3691 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



Produkt detaljer

UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



159A3731 Detail Photo



Generell informasjon	
Driver inkludert	Nei
Teknisk belysning	
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Innfatningsfarge	Mørkegrå
Mekanisk støtteskottelseskode	IK06
Ingress beskyttelseskode	IP66
Godkjenning og bruksområde	
CE-merke	Ja

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Lyskilden kan byttes ut
911401779982	BCP386 12LED 27K 24V 60 L30	-
911401780062	BCP386 12LED 30K 24V A11 L30	-
911401780192	BCP386 30LED 30K 24V 45 L50	-
911401780232	BCP386 30LED 27K 24V 60 L50	-
911401780292	BCP386 30LED 27K 24V A11 L50	-
911401780312	BCP386 30LED 30K 24V A11 L50	-
911401780442	BCP386 60LED 30K 24V 45 L100	-
911401780482	BCP386 60LED 27K 24V 60 L100	-
911401780502	BCP386 60LED 30K 24V 60 L100	-
911401780562	BCP386 60LED 30K 24V A11 L100	-
911401738662	BCP381 12LED 30K 24V 40 L50	Nei
911401738782	BCP381 24LED 27K 24V 40 L100	Nei
911401738822	BCP381 24LED 30K 24V 40 L100	Nei
911401738982	BCP381 6LED 30K 24V 40 L30	Nei

Order Code	Full Product Name	Lyskilden kan byttes ut
911401739162	BCP382 18LED 27K 24V 40 L50	Nei
911401739222	BCP382 18LED 30K 24V 40 L50	Nei
911401739382	BCP382 36LED 27K 24V 40 L100	Nei
911401739422	BCP382 36LED 30K 24V 17 L100	Nei
911401739442	BCP382 36LED 30K 24V 40 L100	Nei
911401739602	BCP382 9LED 27K 24V 40 L30	Nei
911401739642	BCP382 9LED 30K 24V 17 L30	Nei
911401739662	BCP382 9LED 30K 24V 40 L30	Nei
911401739182	BCP382 18LED 30K 24V A2 L50	Nei
911401739342	BCP382 36LED 27K 24V A2 L100	Nei
911401739402	BCP382 36LED 30K 24V A2 L100	Nei
911401739622	BCP382 9LED 30K 24V A2 L30	Nei
911401738602	BCP381 12LED 27K 24V A2 L50	Nei
911401738642	BCP381 12LED 30K 24V A2 L50	Nei

Order Code	Full Product Name	Lyskilden kan byttes ut
911401738802	BCP381 24LED 30K 24V A2 L100	Nei
911401738962	BCP381 6LED 30K 24V A2 L30	Nei

Order Code	Full Product Name	Lyskilden kan byttes ut
911401739502	BCP382 36LED 40K 24V 40 L100	Nei

Teknisk belysning

Order Code	Full Product	Lysstrålespredning		Korrelert fargetemperatur	Lysytelse
	Name	fra armatur	Lyskildefarge	(nom.)	
911401779982	BCP386	-	Varmhvit	2700 K	200 lm
	12LED				
	27K 24V				
	60 L30				
911401780062	BCP386	-	Varmhvit	3000 K	195 lm
	12LED				
	30K				
	24V A11 L30				
911401780192	BCP386	-	Varmhvit	3000 K	490 lm
	30LED				
	30K				
	24V 45 L50				
911401780232	BCP386	-	Varmhvit	2700 K	495 lm
	30LED				
	27K 24V				
	60 L50				
911401780292	BCP386	-	Varmhvit	2700 K	485 lm
	30LED				
	27K 24V				
	A11 L50				
911401780312	BCP386	-	Varmhvit	3000 K	485 lm
	30LED				
	30K				
	24V A11 L50				
911401780442	BCP386	-	Varmhvit	3000 K	975 lm
	60LED				
	30K				
	24V 45 L100				
911401780482	BCP386	-	Varmhvit	2700 K	985 lm
	60LED				
	27K 24V				
	60 L100				
911401780502	BCP386	-	Varmhvit	3000 K	985 lm
	60LED				
	30K				
	24V 60 L100				
911401780562	BCP386	-	Varmhvit	3000 K	960 lm
	60LED				

	Full Product	Lysstrålespredning	Korrelert fargetemperatur		
Order Code	Name	fra armatur	Lyskildefarge	(nom.)	Lysytelse
	30K 24V A11 L100				
911401738662	BCP381 12LED 30K 24V 40 L50	40° x 40°	Varmhvit	3000 K	842 lm
911401738782	BCP381 24LED 27K 24V 40 L100	40° x 40°	Varmhvit	2700 K	1 651 lm
911401738822	BCP381 24LED 30K 24V 40 L100	40° x 40°	Varmhvit	3000 K	1 651 lm
911401738982	BCP381 6LED 30K 24V 40 L30	40° x 40°	Varmhvit	3000 K	430 lm
911401739162	BCP382 18LED 27K 24V 40 L50	40° x 40°	Varmhvit	2700 K	1 208 lm
911401739222	BCP382 18LED 30K 24V 40 L50	40° x 40°	Varmhvit	3000 K	1 208 lm
911401739382	BCP382 36LED 27K 24V 40 L100	40° x 40°	Varmhvit	2700 K	2 367 lm
911401739422	BCP382 36LED 30K 24V 17 L100	17° x 17°	Varmhvit	3000 K	2 345 lm
911401739442	BCP382 36LED	40° x 40°	Varmhvit	3000 K	2 367 lm

	Full Product	Lysstrålespredning	Korrelert fargetemperatur			
Order Code	Name	fra armatur	Lyskildefarge	(nom.)	Lysytelse	
	30K					
	24V 40					
	L100					
911401739602	BCP382	40° x 40°	Varmhvit	2700 K	619 lm	
	9LED					
	27K 24V					
	40 L30					
911401739642	BCP382	17° x 17°	Varmhvit	3000 K	610 lm	
	9LED					
	30K					
	24V 17					
	L30					
	911401739662	BCP382	40° x 40°	Varmhvit	3000 K	619 lm
	9LED					
	30K					
	24V 40					
	L30					
911401739182	BCP382	16° x 35°	Varmhvit	3000 K	1 221 lm	
	18LED					
	30K					
	24V A2					
	L50					
	911401739342	BCP382	16° x 35°	Varmhvit	2700 K	2 393 lm
	36LED					
	27K 24V					
	A2 L100					
	911401739402	BCP382	16° x 35°	Varmhvit	3000 K	2 393 lm
	36LED					
	30K					

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
911401779982	BCP386 12LED 27K 24V 60 L30	3 W
911401780062	BCP386 12LED 30K 24V A11 L30	3 W
911401780192	BCP386 30LED 30K 24V 45 L50	7,5 W
911401780232	BCP386 30LED 27K 24V 60 L50	7,5 W
911401780292	BCP386 30LED 27K 24V A11 L50	7,5 W
911401780312	BCP386 30LED 30K 24V A11 L50	7,5 W
911401780442	BCP386 60LED 30K 24V 45 L100	15 W
911401780482	BCP386 60LED 27K 24V 60 L100	15 W
911401780502	BCP386 60LED 30K 24V 60 L100	15 W
911401780562	BCP386 60LED 30K 24V A11 L100	15 W
911401738662	BCP381 12LED 30K 24V 40 L50	12 W
911401738782	BCP381 24LED 27K 24V 40 L100	24 W
911401738822	BCP381 24LED 30K 24V 40 L100	24 W
911401738982	BCP381 6LED 30K 24V 40 L30	6 W
911401739162	BCP382 18LED 27K 24V 40 L50	18 W

	Full Product	Lysstrålespredning	Korrelert fargetemperatur		
Order Code	Name	fra armatur	Lyskildefarge	(nom.)	Lysytelse
911401739622	24V A2				
	L100				
	BCP382	16° x 35°	Varmhvit	3000 K	623 lm
	9LED				
	30K				
911401738602	24V A2				
	L30				
	BCP381	16° x 35°	Varmhvit	2700 K	848 lm
	12LED				
	27K 24V				
911401738642	A2 L50				
	BCP381	16° x 35°	Varmhvit	3000 K	848 lm
	12LED				
	30K				
	24V A2				
911401738802	L50				
	BCP381	16° x 35°	Varmhvit	3000 K	1 663 lm
	24LED				
	30K				
	24V A2				
911401738962	L100				
	BCP381	16° x 35°	Varmhvit	3000 K	432 lm
	6LED				
	30K				
	24V A2				
911401739502	L30				
	BCP382	40° x 40°	Nøytralhvit	4000 K	2 557 lm
	36LED				
	40K				
	24V 40				
	L100				

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
911401739502	BCP382 36LED 40K 24V 40 L100	36 W

Mekanikk og innfatning

Order Code	Full Product Name	Type optisk deksel
911401779982	BCP386 12LED 27K 24V 60 L30	Klart glass
911401780062	BCP386 12LED 30K 24V A11 L30	Klart glass
911401780192	BCP386 30LED 30K 24V 45 L50	Klart glass
911401780232	BCP386 30LED 27K 24V 60 L50	Klart glass
911401780292	BCP386 30LED 27K 24V A11 L50	Klart glass
911401780312	BCP386 30LED 30K 24V A11 L50	Klart glass
911401780442	BCP386 60LED 30K 24V 45 L100	Klart glass
911401780482	BCP386 60LED 27K 24V 60 L100	Klart glass
911401780502	BCP386 60LED 30K 24V 60 L100	Klart glass
911401780562	BCP386 60LED 30K 24V A11 L100	Klart glass
911401738662	BCP381 12LED 30K 24V 40 L50	Gjennomsiktig flat
911401738782	BCP381 24LED 27K 24V 40 L100	Gjennomsiktig flat
911401738822	BCP381 24LED 30K 24V 40 L100	Gjennomsiktig flat
911401738982	BCP381 6LED 30K 24V 40 L30	Gjennomsiktig flat
911401739162	BCP382 18LED 27K 24V 40 L50	Gjennomsiktig flat
911401739222	BCP382 18LED 30K 24V 40 L50	Gjennomsiktig flat

Order Code	Full Product Name	Type optisk deksel
911401739382	BCP382 36LED 27K 24V 40 L100	Gjennomsiktig flat
911401739422	BCP382 36LED 30K 24V 17 L100	Gjennomsiktig flat
911401739442	BCP382 36LED 30K 24V 40 L100	Gjennomsiktig flat
911401739602	BCP382 9LED 27K 24V 40 L30	Gjennomsiktig flat
911401739642	BCP382 9LED 30K 24V 17 L30	Gjennomsiktig flat
911401739662	BCP382 9LED 30K 24V 40 L30	Gjennomsiktig flat
911401739182	BCP382 18LED 30K 24V A2 L50	Gjennomsiktig flat
911401739342	BCP382 36LED 27K 24V A2 L100	Gjennomsiktig flat
911401739402	BCP382 36LED 30K 24V A2 L100	Gjennomsiktig flat
911401739622	BCP382 9LED 30K 24V A2 L30	Gjennomsiktig flat
911401738602	BCP381 12LED 27K 24V A2 L50	Gjennomsiktig flat
911401738642	BCP381 12LED 30K 24V A2 L50	Gjennomsiktig flat
911401738802	BCP381 24LED 30K 24V A2 L100	Gjennomsiktig flat
911401738962	BCP381 6LED 30K 24V A2 L30	Gjennomsiktig flat
911401739502	BCP382 36LED 40K 24V 40 L100	Gjennomsiktig flat

Godkjenning og bruksområde

Order Code	Full Product Name	Brennbarhetsmerke
911401779982	BCP386 12LED 27K 24V 60 L30	-
911401780062	BCP386 12LED 30K 24V A11 L30	-
911401780192	BCP386 30LED 30K 24V 45 L50	-
911401780232	BCP386 30LED 27K 24V 60 L50	-
911401780292	BCP386 30LED 27K 24V A11 L50	-
911401780312	BCP386 30LED 30K 24V A11 L50	-
911401780442	BCP386 60LED 30K 24V 45 L100	-
911401780482	BCP386 60LED 27K 24V 60 L100	-
911401780502	BCP386 60LED 30K 24V 60 L100	-
911401780562	BCP386 60LED 30K 24V A11 L100	-
911401738662	BCP381 12LED 30K 24V 40 L50	For montering på normalt antennbare overflater
911401738782	BCP381 24LED 27K 24V 40 L100	For montering på normalt antennbare overflater
911401738822	BCP381 24LED 30K 24V 40 L100	For montering på normalt antennbare overflater
911401738982	BCP381 6LED 30K 24V 40 L30	For montering på normalt antennbare overflater
911401739162	BCP382 18LED 27K 24V 40 L50	For montering på normalt antennbare overflater
911401739222	BCP382 18LED 30K 24V 40 L50	For montering på normalt antennbare overflater
911401739382	BCP382 36LED 27K 24V 40 L100	For montering på normalt antennbare overflater

Order Code	Full Product Name	Brennbarhetsmerke
911401739422	BCP382 36LED 30K 24V 17 L100	For montering på normalt antennbare overflater
911401739442	BCP382 36LED 30K 24V 40 L100	For montering på normalt antennbare overflater
911401739602	BCP382 9LED 27K 24V 40 L30	For montering på normalt antennbare overflater
911401739642	BCP382 9LED 30K 24V 17 L30	For montering på normalt antennbare overflater
911401739662	BCP382 9LED 30K 24V 40 L30	For montering på normalt antennbare overflater
911401739182	BCP382 18LED 30K 24V A2 L50	For montering på normalt antennbare overflater
911401739342	BCP382 36LED 27K 24V A2 L100	For montering på normalt antennbare overflater
911401739402	BCP382 36LED 30K 24V A2 L100	For montering på normalt antennbare overflater
911401739622	BCP382 9LED 30K 24V A2 L30	For montering på normalt antennbare overflater
911401738602	BCP381 12LED 27K 24V A2 L50	For montering på normalt antennbare overflater
911401738642	BCP381 12LED 30K 24V A2 L50	For montering på normalt antennbare overflater
911401738802	BCP381 24LED 30K 24V A2 L100	For montering på normalt antennbare overflater
911401738962	BCP381 6LED 30K 24V A2 L30	For montering på normalt antennbare overflater

UniStrip G4

Order Code	Full Product Name	Brennbarhetsmerke
911401739502	BCP382 36LED 40K 24V 40 L100	For montering på normalt antennebare overflater

