



UniStrip G4 – Najlepšie lineárne prisadené LED svietidlo vo svojej triede na vonkajšie pevné alebo dynamické osvetlenie architektonických prvkov

UniStrip G4

UniStrip G4 je povrchové exteriérové LED svietidlo vhodné na fasády a vonkajšie architektonické osvetlenie. Jeden rad, ktorý vyhovie všetkým vašim potrebám, vrátane osvetľovania a nasvecovania stien či lineárneho osvetlenia svetlometmi. Vďaka odolnému mechanickému dizajnu a jedinečným optickým krytom je svietidlo UniDot G2 ideálne na fasády budov, mosty, nadjazdy a všade tam, kde je potrebné lineárne osvetľovacie riešenie. K dispozícii v bielej farbe, monochromatických farbách, RGB, RGBW a nastaviteľnej bielej, rovnako ako s voliteľným riadiacim rozhraním DMX s až 8 pixelmi (8IDs), čo dáva architektom a dizajnérom voľné ruky pri tvorbe nekonečného radu konceptov.

Výhody

- Dostupné verzie s LED s vysokým a nízkym príkonom
- Najrôznejšie rozptylové šošovky pre všetky možné použitia
- Nastaviteľné konzoly a priebežné prekáblovanie zaisťujúce úplné prepojenie

Vlastnosti

- Šesť podradov s rôznym príkonom od 3 W do 120 W.
- Verzia na jednosmerný alebo striedavý prúd
- Úzke, stredné, široké a asymetrické vyžarovanie
- Voliteľné clony proti oslneniu na zaistenie väčšieho vizuálneho pohodlia


Aplikácie

- Mosty, pamiatky, fasády
- Krajina
- Parky a námestia

Varovanie a ochrana



- Len na exteriérové použitie

Versions





BCP381

Rozmerový obrázok



UniStrip G4

Rozmerový obrázok



Podrobnosti o produkte


UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo




UniStrip G4 Detail Photo



159A3710 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



Podrobnosti o produkte

159A3691 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



159A3731 Detail Photo



Všeobecné informácie	
Vrátane napájača	Nie
Mechanické časti a teleso	
Farba telesa	Tmavosivá
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK06
Krytie IP	IP66
Schválenie a použitie	
Značka CE	Áno

Všeobecné informácie

Order Code	Full Product Name	Vymeniteľný svetelný zdroj
51417199	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	-
51426399	BCP386 60LED RGBWW 24V A11 L100 DMX	-
51977099	BCP381 24LED 27K 24V 40 L100	Nie
51987999	BCP382 36LED 27K 24V 40 L100	Nie

Order Code	Full Product Name	Vymeniteľný svetelný zdroj
72675899	BCP381 24LED 40K 24V 40 L100	Nie
72598099	BCP382 18LED 40K 24V 17 L50	Nie
72740399	BCP382 36LED 40K 24V 17 L100	Nie

Svetelné technické

Order Code	Full Product Name	Rozptyl svetelného lúča		Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Index podania farieb (CRI)	Svetelný tok
		svietidla	Farba svetelného zdroja			
51417199	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	-	Neutrálna biela	4000 K	80	1 045 lm
51426399	BCP386 60LED RGBWW 24V A11 L100 DMX	-	Červená, zelená, modrá a biela	-	-	695 lm
51977099	BCP381 24LED 27K 24V 40 L100	40° x 40°	Teplá biela	2700 K	80	1 651 lm
51987999	BCP382 36LED 27K 24V 40 L100	40° x 40°	Teplá biela	2700 K	80	2 367 lm
72675899	BCP381 24LED 40K 24V 40 L100	40° x 40°	Neutrálna biela	4000 K	80	1 783 lm
72598099	BCP382 18LED 40K 24V 17 L50	17° x 17°	Neutrálna biela	4000 K	80	1 292 lm
72740399	BCP382 36LED 40K 24V 17 L100	17° x 17°	Neutrálna biela	4000 K	80	2 533 lm

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotreba
51417199	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	15 W
51426399	BCP386 60LED RGBWW 24V A11 L100 DMX	15 W
51977099	BCP381 24LED 27K 24V 40 L100	24 W
51987999	BCP382 36LED 27K 24V 40 L100	36 W

Order Code	Full Product Name	Spotreba
72675899	BCP381 24LED 40K 24V 40 L100	24 W
72598099	BCP382 18LED 40K 24V 17 L50	18 W
72740399	BCP382 36LED 40K 24V 17 L100	36 W

Ovládanie a stmievanie

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné
51417199	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	Nie
51426399	BCP386 60LED RGBWW 24V A11 L100 DMX	Áno
51977099	BCP381 24LED 27K 24V 40 L100	Nie
51987999	BCP382 36LED 27K 24V 40 L100	Nie

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné
72675899	BCP381 24LED 40K 24V 40 L100	Nie
72598099	BCP382 18LED 40K 24V 17 L50	Nie
72740399	BCP382 36LED 40K 24V 17 L100	Nie

Mechanické časti a teleso

Order Code	Full Product Name	Typ optického krytu
51417199	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	Číre sklo
51426399	BCP386 60LED RGBWW 24V A11 L100 DMX	Číre sklo
51977099	BCP381 24LED 27K 24V 40 L100	Číre ploché
51987999	BCP382 36LED 27K 24V 40 L100	Číre ploché

Order Code	Full Product Name	Typ optického krytu
72675899	BCP381 24LED 40K 24V 40 L100	Číre ploché
72598099	BCP382 18LED 40K 24V 17 L50	Číre ploché
72740399	BCP382 36LED 40K 24V 17 L100	Číre ploché

Schválenie a použitie

Order Code	Full Product Name	Značka horľavosti
51417199	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	-



UniStrip G4

Order Code	Full Product Name	Značka horľavosti
51426399	BCP386 60LED RGBWW 24V A11 L100 DMX	-
51977099	BCP381 24LED 27K 24V 40 L100	Na montáž na bežne horľavých povrchoch
51987999	BCP382 36LED 27K 24V 40 L100	Na montáž na bežne horľavých povrchoch

Order Code	Full Product Name	Značka horľavosti
72675899	BCP381 24LED 40K 24V 40 L100	Na montáž na bežne horľavých povrchoch
72598099	BCP382 18LED 40K 24V 17 L50	Na montáž na bežne horľavých povrchoch
72740399	BCP382 36LED 40K 24V 17 L100	Na montáž na bežne horľavých povrchoch

