



UniStrip G4 – Förstklassig linjär utanpåliggande LED- armatur för fasta och dynamiska arkitektoniska belysningstillämpningar utomhus

UniStrip G4

UniStrip G4 är en utanpåliggande, utomhusklassad LED-armatur avsedd för fasad- och arkitektoniska belysningsmiljöer utomhus. Ett sortiment för alla dina behov - väggbelysning, effektbelysning och även linjär strålkastarbelysning. De robusta, mekaniska och unika optiska utformningarna gör sortimentet perfekt för belysning av byggnader, fasader, broar, överfarter och alla användningsområden som kräver en linjär belysningslösning. Finns i vitt, monokromatiska färger, RGB, RGBW och inställbart vitt samt med DMX-styrssystem med upp till 8 pixlar (8IDs) som ger arkitekter och designers friheten att testa olika koncept och utformningar utan begränsningar.

Fördelar

- LED-versioner med hög och låg effekt finns tillgängliga
- Olika spridningslinser som passar för alla användningsområden
- Justerbara fästen och genomgående kabeldragning för anslutning ände till ände

Funktioner

- Sex undersortiment med effektintervall från 3 W till 120 W
- Versioner för både likström och växelström
- Finns i smala, medelstora, breda och asymmetriska ljusfördelningar
- Valfria avbländare för mer visuell komfort





Användning

- Broar, monument och fasader
- Landskap
- Parker och torg


Varning och Säkerhet

- Endast för utomhusbruk

Måttskiss



Måttskiss



Produktinformation


UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



Produktinformation



UniStrip G4 Detail Photo




UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



159A3710 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



159A3691 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



159A3731 Detail Photo

Allmän information	
Driftdon ingår	Nej
Ljusteknik	
Färgåtergivningsindex	80
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets färg	Mörkgrå
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK06
Kod för kapslingsklass	IP66
Användning och godkännande	
CE-märkning	Ja

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Utbytbar ljuskälla
911401779982	BCP386 12LED 27K 24V 60 L30	-
911401780062	BCP386 12LED 30K 24V A11 L30	-
911401780192	BCP386 30LED 30K 24V 45 L50	-
911401780232	BCP386 30LED 27K 24V 60 L50	-
911401780292	BCP386 30LED 27K 24V A11 L50	-
911401780312	BCP386 30LED 30K 24V A11 L50	-
911401780442	BCP386 60LED 30K 24V 45 L100	-
911401780482	BCP386 60LED 27K 24V 60 L100	-
911401780502	BCP386 60LED 30K 24V 60 L100	-
911401780562	BCP386 60LED 30K 24V A11 L100	-
911401738662	BCP381 12LED 30K 24V 40 L50	Nej
911401738782	BCP381 24LED 27K 24V 40 L100	Nej
911401738822	BCP381 24LED 30K 24V 40 L100	Nej
911401738982	BCP381 6LED 30K 24V 40 L30	Nej
911401739162	BCP382 18LED 27K 24V 40 L50	Nej
911401739222	BCP382 18LED 30K 24V 40 L50	Nej
911401739382	BCP382 36LED 27K 24V 40 L100	Nej

Order Code	Full Product Name	Utbytbar ljuskälla
911401739422	BCP382 36LED 30K 24V 17 L100	Nej
911401739442	BCP382 36LED 30K 24V 40 L100	Nej
911401739602	BCP382 9LED 27K 24V 40 L30	Nej
911401739642	BCP382 9LED 30K 24V 17 L30	Nej
911401739662	BCP382 9LED 30K 24V 40 L30	Nej
911401739182	BCP382 18LED 30K 24V A2 L50	Nej
911401739342	BCP382 36LED 27K 24V A2 L100	Nej
911401739402	BCP382 36LED 30K 24V A2 L100	Nej
911401739622	BCP382 9LED 30K 24V A2 L30	Nej
911401738602	BCP381 12LED 27K 24V A2 L50	Nej
911401738642	BCP381 12LED 30K 24V A2 L50	Nej
911401738802	BCP381 24LED 30K 24V A2 L100	Nej
911401738962	BCP381 6LED 30K 24V A2 L30	Nej
911401738702	BCP381 12LED 40K 24V 40 L50	Nej
911401738862	BCP381 24LED 40K 24V 40 L100	Nej
911401739242	BCP382 18LED 40K 24V A2 L50	Nej
911401739502	BCP382 36LED 40K 24V 40 L100	Nej

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Armaturens ljusfördelning	Korrelerad		
			Ljuskällans färg	färgtemperatur (Nom)	Ljusflöde
911401779982	BCP386 12LED 27K 24V 60 L30	-	Varmvit	2700 K	200 lm
911401780062	BCP386 12LED 30K 24V A11 L30	-	Varmvit	3000 K	195 lm
911401780192	BCP386 30LED 30K 24V 45 L50	-	Varmvit	3000 K	490 lm

Order Code	Full Product Name	Armaturens ljusfördelning	Ljuskällans färg	Korrelerad	
				färgtemperatur (Nom)	Ljusflöde
911401780232	BCP386 30LED 27K 24V 60 L50	-	Varmvit	2700 K	495 lm
911401780292	BCP386 30LED 27K 24V A11 L50	-	Varmvit	2700 K	485 lm
911401780312	BCP386 30LED 30K 24V A11 L50	-	Varmvit	3000 K	485 lm

Order Code	Full Product Name	Armaturens ljusfördelning	Korrelerad		
			Ljuskällans färg	färgtemperatur (Nom)	Ljusflöde
911401780442	BCP386 60LED 30K 24V 45 L100	-	Varmvit	3000 K	975 lm
911401780482	BCP386 60LED 27K 24V 60 L100	-	Varmvit	2700 K	985 lm
911401780502	BCP386 60LED 30K 24V 60 L100	-	Varmvit	3000 K	985 lm
911401780562	BCP386 60LED 30K 24V A11 L100	-	Varmvit	3000 K	960 lm
911401738662	BCP381 12LED 30K 24V 40 L50	40° x 40°	Varmvit	3000 K	842 lm
911401738782	BCP381 24LED 27K 24V 40 L100	40° x 40°	Varmvit	2700 K	1 651 lm
911401738822	BCP381 24LED 30K 24V 40 L100	40° x 40°	Varmvit	3000 K	1 651 lm
911401738982	BCP381 6LED 30K 24V 40 L30	40° x 40°	Varmvit	3000 K	430 lm
911401739162	BCP382 18LED 27K 24V 40 L50	40° x 40°	Varmvit	2700 K	1 208 lm
911401739222	BCP382 18LED 30K 24V 40 L50	40° x 40°	Varmvit	3000 K	1 208 lm
911401739382	BCP382 36LED 27K 24V 40 L100	40° x 40°	Varmvit	2700 K	2 367 lm
911401739422	BCP382 36LED 30K 24V 17 L100	17° x 17°	Varmvit	3000 K	2 345 lm
911401739442	BCP382 36LED 30K 24V 40 L100	40° x 40°	Varmvit	3000 K	2 367 lm
911401739602	BCP382 9LED 27K 24V 40 L30	40° x 40°	Varmvit	2700 K	619 lm

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
911401779982	BCP386 12LED 27K 24V 60 L30	3 W

Order Code	Full Product Name	Armaturens ljusfördelning	Ljuskällans färg	Korrelerad	
				färgtemperatur (Nom)	Ljusflöde
911401739642	BCP382 9LED 30K 24V 17 L30	17° x 17°	Varmvit	3000 K	610 lm
911401739662	BCP382 9LED 30K 24V 40 L30	40° x 40°	Varmvit	3000 K	619 lm
911401739182	BCP382 18LED 30K 24V A2 L50	16° x 35°	Varmvit	3000 K	1 221 lm
911401739342	BCP382 36LED 27K 24V A2 L100	16° x 35°	Varmvit	2700 K	2 393 lm
911401739402	BCP382 36LED 30K 24V A2 L100	16° x 35°	Varmvit	3000 K	2 393 lm
911401739622	BCP382 9LED 30K 24V A2 L30	16° x 35°	Varmvit	3000 K	623 lm
911401738602	BCP381 12LED 27K 24V A2 L50	16° x 35°	Varmvit	2700 K	848 lm
911401738642	BCP381 12LED 30K 24V A2 L50	16° x 35°	Varmvit	3000 K	848 lm
911401738802	BCP381 24LED 30K 24V A2 L100	16° x 35°	Varmvit	3000 K	1 663 lm
911401738962	BCP381 6LED 30K 24V A2 L30	16° x 35°	Varmvit	3000 K	432 lm
911401738702	BCP381 12LED 40K 24V 40 L50	40° x 40°	Neutralvit	4000 K	910 lm
911401738862	BCP381 24LED 40K 24V 40 L100	40° x 40°	Neutralvit	4000 K	1 783 lm
911401739242	BCP382 18LED 40K 24V A2 L50	16° x 35°	Neutralvit	4000 K	1 318 lm
911401739502	BCP382 36LED 40K 24V 40 L100	40° x 40°	Neutralvit	4000 K	2 557 lm

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
911401780192	BCP386 30LED 30K 24V 45 L50	7,5 W
911401780232	BCP386 30LED 27K 24V 60 L50	7,5 W
911401780292	BCP386 30LED 27K 24V A11 L50	7,5 W
911401780312	BCP386 30LED 30K 24V A11 L50	7,5 W
911401780442	BCP386 60LED 30K 24V 45 L100	15 W
911401780482	BCP386 60LED 27K 24V 60 L100	15 W
911401780502	BCP386 60LED 30K 24V 60 L100	15 W
911401780562	BCP386 60LED 30K 24V A11 L100	15 W
911401738662	BCP381 12LED 30K 24V 40 L50	12 W
911401738782	BCP381 24LED 27K 24V 40 L100	24 W
911401738822	BCP381 24LED 30K 24V 40 L100	24 W
911401738982	BCP381 6LED 30K 24V 40 L30	6 W
911401739162	BCP382 18LED 27K 24V 40 L50	18 W
911401739222	BCP382 18LED 30K 24V 40 L50	18 W
911401739382	BCP382 36LED 27K 24V 40 L100	36 W
911401739422	BCP382 36LED 30K 24V 17 L100	36 W

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
911401739442	BCP382 36LED 30K 24V 40 L100	36 W
911401739602	BCP382 9LED 27K 24V 40 L30	9 W
911401739642	BCP382 9LED 30K 24V 17 L30	9 W
911401739662	BCP382 9LED 30K 24V 40 L30	9 W
911401739182	BCP382 18LED 30K 24V A2 L50	18 W
911401739342	BCP382 36LED 27K 24V A2 L100	36 W
911401739402	BCP382 36LED 30K 24V A2 L100	36 W
911401739622	BCP382 9LED 30K 24V A2 L30	9 W
911401738602	BCP381 12LED 27K 24V A2 L50	12 W
911401738642	BCP381 12LED 30K 24V A2 L50	12 W
911401738802	BCP381 24LED 30K 24V A2 L100	24 W
911401738962	BCP381 6LED 30K 24V A2 L30	6 W
911401738702	BCP381 12LED 40K 24V 40 L50	12 W
911401738862	BCP381 24LED 40K 24V 40 L100	24 W
911401739242	BCP382 18LED 40K 24V A2 L50	18 W
911401739502	BCP382 36LED 40K 24V 40 L100	36 W

Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product Name	Typ av optisk kåpa
911401779982	BCP386 12LED 27K 24V 60 L30	Klarglas
911401780062	BCP386 12LED 30K 24V A11 L30	Klarglas
911401780192	BCP386 30LED 30K 24V 45 L50	Klarglas
911401780232	BCP386 30LED 27K 24V 60 L50	Klarglas
911401780292	BCP386 30LED 27K 24V A11 L50	Klarglas
911401780312	BCP386 30LED 30K 24V A11 L50	Klarglas
911401780442	BCP386 60LED 30K 24V 45 L100	Klarglas
911401780482	BCP386 60LED 27K 24V 60 L100	Klarglas
911401780502	BCP386 60LED 30K 24V 60 L100	Klarglas
911401780562	BCP386 60LED 30K 24V A11 L100	Klarglas
911401738662	BCP381 12LED 30K 24V 40 L50	Klar, plan
911401738782	BCP381 24LED 27K 24V 40 L100	Klar, plan
911401738822	BCP381 24LED 30K 24V 40 L100	Klar, plan
911401738982	BCP381 6LED 30K 24V 40 L30	Klar, plan
911401739162	BCP382 18LED 27K 24V 40 L50	Klar, plan
911401739222	BCP382 18LED 30K 24V 40 L50	Klar, plan
911401739382	BCP382 36LED 27K 24V 40 L100	Klar, plan

Order Code	Full Product Name	Typ av optisk kåpa
911401739422	BCP382 36LED 30K 24V 17 L100	Klar, plan
911401739442	BCP382 36LED 30K 24V 40 L100	Klar, plan
911401739602	BCP382 9LED 27K 24V 40 L30	Klar, plan
911401739642	BCP382 9LED 30K 24V 17 L30	Klar, plan
911401739662	BCP382 9LED 30K 24V 40 L30	Klar, plan
911401739182	BCP382 18LED 30K 24V A2 L50	Klar, plan
911401739342	BCP382 36LED 27K 24V A2 L100	Klar, plan
911401739402	BCP382 36LED 30K 24V A2 L100	Klar, plan
911401739622	BCP382 9LED 30K 24V A2 L30	Klar, plan
911401738602	BCP381 12LED 27K 24V A2 L50	Klar, plan
911401738642	BCP381 12LED 30K 24V A2 L50	Klar, plan
911401738802	BCP381 24LED 30K 24V A2 L100	Klar, plan
911401738962	BCP381 6LED 30K 24V A2 L30	Klar, plan
911401738702	BCP381 12LED 40K 24V 40 L50	Klar, plan
911401738862	BCP381 24LED 40K 24V 40 L100	Klar, plan
911401739242	BCP382 18LED 40K 24V A2 L50	Klar, plan
911401739502	BCP382 36LED 40K 24V 40 L100	Klar, plan

Användning och godkännande

Order Code	Full Product Name	Säkerhetsmärkning, antändlighet
911401779982	BCP386 12LED 27K 24V 60 L30	-
911401780062	BCP386 12LED 30K 24V A11 L30	-
911401780192	BCP386 30LED 30K 24V 45 L50	-
911401780232	BCP386 30LED 27K 24V 60 L50	-
911401780292	BCP386 30LED 27K 24V A11 L50	-
911401780312	BCP386 30LED 30K 24V A11 L50	-
911401780442	BCP386 60LED 30K 24V 45 L100	-
911401780482	BCP386 60LED 27K 24V 60 L100	-

Order Code	Full Product Name	Säkerhetsmärkning, antändlighet
911401780502	BCP386 60LED 30K 24V 60 L100	-
911401780562	BCP386 60LED 30K 24V A11 L100	-
911401738662	BCP381 12LED 30K 24V 40 L50	För montering på normalt lättantändliga ytor
911401738782	BCP381 24LED 27K 24V 40 L100	För montering på normalt lättantändliga ytor
911401738822	BCP381 24LED 30K 24V 40 L100	För montering på normalt lättantändliga ytor

Order Code	Full Product Name	Säkerhetsmärkning, antändlighet
911401738982	BCP381 6LED 30K 24V 40 L30	För montering på normalt lättantändliga ytor
911401739162	BCP382 18LED 27K 24V 40 L50	För montering på normalt lättantändliga ytor
911401739222	BCP382 18LED 30K 24V 40 L50	För montering på normalt lättantändliga ytor
911401739382	BCP382 36LED 27K 24V 40 L100	För montering på normalt lättantändliga ytor
911401739422	BCP382 36LED 30K 24V 17 L100	För montering på normalt lättantändliga ytor
911401739442	BCP382 36LED 30K 24V 40 L100	För montering på normalt lättantändliga ytor
911401739602	BCP382 9LED 27K 24V 40 L30	För montering på normalt lättantändliga ytor
911401739642	BCP382 9LED 30K 24V 17 L30	För montering på normalt lättantändliga ytor
911401739662	BCP382 9LED 30K 24V 40 L30	För montering på normalt lättantändliga ytor
911401739182	BCP382 18LED 30K 24V A2 L50	För montering på normalt lättantändliga ytor
911401739342	BCP382 36LED 27K 24V A2 L100	För montering på normalt lättantändliga ytor

Order Code	Full Product Name	Säkerhetsmärkning, antändlighet
911401739402	BCP382 36LED 30K 24V A2 L100	För montering på normalt lättantändliga ytor
911401739622	BCP382 9LED 30K 24V A2 L30	För montering på normalt lättantändliga ytor
911401738602	BCP381 12LED 27K 24V A2 L50	För montering på normalt lättantändliga ytor
911401738642	BCP381 12LED 30K 24V A2 L50	För montering på normalt lättantändliga ytor
911401738802	BCP381 24LED 30K 24V A2 L100	För montering på normalt lättantändliga ytor
911401738962	BCP381 6LED 30K 24V A2 L30	För montering på normalt lättantändliga ytor
911401738702	BCP381 12LED 40K 24V 40 L50	För montering på normalt lättantändliga ytor
911401738862	BCP381 24LED 40K 24V 40 L100	För montering på normalt lättantändliga ytor
911401739242	BCP382 18LED 40K 24V A2 L50	För montering på normalt lättantändliga ytor
911401739502	BCP382 36LED 40K 24V 40 L100	För montering på normalt lättantändliga ytor

