

PHILIPS

Lighting



UniStrip G4: Dış Mekan Sabit ve Dinamik Mimari Aydınlatma Uygulamaları İçin Sınıfının En İyisi Doğrusal LED Yüzeye Monte Aydınlatma Armatürü

UniStrip G4

UniStrip G4 bina cephesi ve dış mekan mimari aydınlatma uygulamaları için tasarlanmış, yüzeye monte, dış mekan sınıfı LED aydınlatma armatürüdür. Tüm ihtiyaçlarınıza uygun tek ürün ailesi, duvar yıkama, sıyırma ve aynı zamanda doğrusal ışıklandırma. Sağlam mekanik ve benzersiz optik tasarımlar armatürü bina cepheleri, köprüler, üst geçitler ve doğrusal bir aydınlatma çözümü gerektiren her türlü uygulama için ideal hale getirir. Mimarlar ve tasarımcılara geniş bir dizi konsepti ve tasarımı, sınırlama olmaksızın keşfetme özgürlüğü sağlamak için 8 piksele kadar (8IDs) kullanılabilen ve beyaz, tek renkler, RGB, RGBW ve ayarlanabilir beyaz ve DMX kontrolü seçeneği mevcuttur.

UniStrip G4

Faydaları

- Yüksek ve Düşük Güçlü LED modelleri mevcuttur
- Her türlü uygulamaya uyan çeşitli dağınık lensler
- Uçtan uca bağlantı için ayarlanabilir destekler ve dahili kablolama

Özellikler

- 3 W – 120 W arasında güç aralıklarına sahip altı alt ürün ailesi
- DC ve AC güçlü modeller
- Dar, orta genişlikte, geniş ve asimetrik ışınlar kullanılabilir
- Daha fazla göz konforu için isteğe bağlı parlama levhaları


Uygulama

- Köprüler, Anıtlar ve Bina Cepheleri
- Manzara
- Parklar ve meydanlar

Güvenlik ve uyarılar



- Yalnızca dış mekanda kullanım için

Versions










BCP381

Boyutlu çizim



Boyutlu çizim



UniStrip G4

ÜRÜN BİLGİLERİ


UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo




UniStrip G4 Detail Photo



159A3710 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



159A3691 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



ÜRÜN BİLGİLERİ

UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



159A3731 Detail Photo



Genel Bilgiler

Tertibat dahildir Hayır

Işık Teknik Ayrıntıları

Renk oluşturma dizini (CRI) 80

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir Hayır

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Rengi Koyu gri

Mekanik çarpışma koruma kodu IK06

Girişime Karşı Koruma Sınıfı IP66

Onay ve Uygulama

CE İşareti Evet

Genel Bilgiler

Order Code	Full Product Name	Değiştirilebilen ışık kaynağı
51363199	BCP386 12LED 27K 24V 60 L30	-
51371699	BCP386 12LED 30K 24V A11 L30	-
51373099	BCP386 12LED 40K 24V A11 L30	-
51384699	BCP386 30LED 30K 24V 45 L50	-
51388499	BCP386 30LED 27K 24V 60 L50	-
51394599	BCP386 30LED 27K 24V A11 L50	-
51396999	BCP386 30LED 30K 24V A11 L50	-
51398399	BCP386 30LED 40K 24V A11 L50	-
51409699	BCP386 60LED 30K 24V 45 L100	-
51413399	BCP386 60LED 27K 24V 60 L100	-
51415799	BCP386 60LED 30K 24V 60 L100	-
51417199	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	-
51421899	BCP386 60LED 30K 24V A11 L100	-
51423299	BCP386 60LED 40K 24V A11 L100	-

Order Code	Full Product Name	Değiştirilebilen ışık kaynağı
51906099	BCP381 12LED 30K 24V 40 L50	Hayır
51977099	BCP381 24LED 27K 24V 40 L100	Hayır
51979499	BCP381 24LED 30K 24V 40 L100	Hayır
72738099	BCP381 6LED 30K 24V 40 L30	Hayır
72625399	BCP382 18LED 27K 24V 40 L50	Hayır
51907799	BCP382 18LED 30K 24V 40 L50	Hayır
51908499	BCP382 36LED 30K 24V 17 L100	Hayır
72599799	BCP382 36LED 30K 24V 40 L100	Hayır
72568399	BCP382 9LED 27K 24V 40 L30	Hayır
72741099	BCP382 9LED 30K 24V 40 L30	Hayır
72676599	BCP382 18LED 30K 24V A2 L50	Hayır
72739799	BCP382 36LED 30K 24V A2 L100	Hayır
72600099	BCP382 9LED 30K 24V A2 L30	Hayır
72709099	BCP381 12LED 30K 24V A2 L50	Hayır

Order Code	Full Product Name	Değiştirilebilen ışık kaynağı
51982499	BCP381 24LED 30K 24V A2 L100	Hayır
72535599	BCP381 12LED 40K 24V 40 L50	Hayır
72675899	BCP381 24LED 40K 24V 40 L100	Hayır
72537999	BCP381 6LED 40K 24V 40 L30	Hayır
72567699	BCP382 18LED 40K 24V A2 L50	Hayır
72598099	BCP382 18LED 40K 24V 17 L50	Hayır

Order Code	Full Product Name	Değiştirilebilen ışık kaynağı
72740399	BCP382 36LED 40K 24V 17 L100	Hayır
72711399	BCP382 36LED 40K 24V 40 L100	Hayır
72627799	BCP382 9LED 40K 24V 17 L30	Hayır
72674199	BCP381 12LED 40K 24V A2 L50	Hayır
72624699	BCP381 24LED 40K 24V A2 L100	Hayır
72597399	BCP381 6LED 40K 24V A2 L30	Hayır

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	Işık kaynağı rengi	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	Işık Akısı
51363199	BCP386 12LED 27K 24V 60 L30	-	Sıcak beyaz	2700 K	200 lm
51371699	BCP386 12LED 30K 24V A11 L30	-	Sıcak beyaz	3000 K	195 lm
51373099	BCP386 12LED 40K 24V A11 L30	-	Nötr beyaz	4000 K	205 lm
51384699	BCP386 30LED 30K 24V 45 L50	-	Sıcak beyaz	3000 K	490 lm
51388499	BCP386 30LED 27K 24V 60 L50	-	Sıcak beyaz	2700 K	495 lm
51394599	BCP386 30LED 27K 24V A11 L50	-	Sıcak beyaz	2700 K	485 lm
51396999	BCP386 30LED 30K 24V A11 L50	-	Sıcak beyaz	3000 K	485 lm
51398399	BCP386 30LED 40K 24V A11 L50	-	Nötr beyaz	4000 K	515 lm
51409699	BCP386 60LED 30K 24V 45 L100	-	Sıcak beyaz	3000 K	975 lm
51413399	BCP386 60LED 27K 24V 60 L100	-	Sıcak beyaz	2700 K	985 lm
51415799	BCP386 60LED 30K 24V 60 L100	-	Sıcak beyaz	3000 K	985 lm
51417199	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	-	Nötr beyaz	4000 K	1.045 lm
51421899	BCP386 60LED 30K 24V A11 L100	-	Sıcak beyaz	3000 K	960 lm
51423299	BCP386 60LED 40K 24V A11 L100	-	Nötr beyaz	4000 K	1.020 lm
51906099	BCP381 12LED 30K 24V 40 L50	40° x 40°	Sıcak beyaz	3000 K	842 lm
51977099	BCP381 24LED 27K 24V 40 L100	40° x 40°	Sıcak beyaz	2700 K	1.651 lm
51979499	BCP381 24LED 30K 24V 40 L100	40° x 40°	Sıcak beyaz	3000 K	1.651 lm
72738099	BCP381 6LED 30K 24V 40 L30	40° x 40°	Sıcak beyaz	3000 K	430 lm
72625399	BCP382 18LED 27K 24V 40 L50	40° x 40°	Sıcak beyaz	2700 K	1.208 lm
51907799	BCP382 18LED 30K 24V 40 L50	40° x 40°	Sıcak beyaz	3000 K	1.208 lm

Order Code	Full Product Name	Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	Işık kaynağı rengi	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	Işık Akısı
51908499	BCP382 36LED 30K 24V 17 L100	17° x 17°	Sıcak beyaz	3000 K	2.345 lm
72599799	BCP382 36LED 30K 24V 40 L100	40° x 40°	Sıcak beyaz	3000 K	2.367 lm
72568399	BCP382 9LED 27K 24V 40 L30	40° x 40°	Sıcak beyaz	2700 K	619 lm
72741099	BCP382 9LED 30K 24V 40 L30	40° x 40°	Sıcak beyaz	3000 K	619 lm
72676599	BCP382 18LED 30K 24V A2 L50	16° x 35°	Sıcak beyaz	3000 K	1.221 lm
72739799	BCP382 36LED 30K 24V A2 L100	16° x 35°	Sıcak beyaz	3000 K	2.393 lm
72600099	BCP382 9LED 30K 24V A2 L30	16° x 35°	Sıcak beyaz	3000 K	623 lm
72709099	BCP381 12LED 30K 24V A2 L50	16° x 35°	Sıcak beyaz	3000 K	848 lm
51982499	BCP381 24LED 30K 24V A2 L100	16° x 35°	Sıcak beyaz	3000 K	1.663 lm
72535599	BCP381 12LED 40K 24V 40 L50	40° x 40°	Nötr beyaz	4000 K	910 lm
72675899	BCP381 24LED 40K 24V 40 L100	40° x 40°	Nötr beyaz	4000 K	1.783 lm
72537999	BCP381 6LED 40K 24V 40 L30	40° x 40°	Nötr beyaz	4000 K	464 lm
72567699	BCP382 18LED 40K 24V A2 L50	16° x 35°	Nötr beyaz	4000 K	1.318 lm
72598099	BCP382 18LED 40K 24V 17 L50	17° x 17°	Nötr beyaz	4000 K	1.292 lm
72740399	BCP382 36LED 40K 24V 17 L100	17° x 17°	Nötr beyaz	4000 K	2.533 lm
72711399	BCP382 36LED 40K 24V 40 L100	40° x 40°	Nötr beyaz	4000 K	2.557 lm
72627799	BCP382 9LED 40K 24V 17 L30	17° x 17°	Nötr beyaz	4000 K	659 lm
72674199	BCP381 12LED 40K 24V A2 L50	16° x 35°	Nötr beyaz	4000 K	916 lm
72624699	BCP381 24LED 40K 24V A2 L100	16° x 35°	Nötr beyaz	4000 K	1.796 lm
72597399	BCP381 6LED 40K 24V A2 L30	16° x 35°	Nötr beyaz	4000 K	467 lm

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
51363199	BCP386 12LED 27K 24V 60 L30	3 W
51371699	BCP386 12LED 30K 24V A11 L30	3 W
51373099	BCP386 12LED 40K 24V A11 L30	3 W
51384699	BCP386 30LED 30K 24V 45 L50	7,5 W
51388499	BCP386 30LED 27K 24V 60 L50	7,5 W
51394599	BCP386 30LED 27K 24V A11 L50	7,5 W
51396999	BCP386 30LED 30K 24V A11 L50	7,5 W
51398399	BCP386 30LED 40K 24V A11 L50	7,5 W
51409699	BCP386 60LED 30K 24V 45 L100	15 W
51413399	BCP386 60LED 27K 24V 60 L100	15 W
51415799	BCP386 60LED 30K 24V 60 L100	15 W
51417199	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	15 W
51421899	BCP386 60LED 30K 24V A11 L100	15 W
51423299	BCP386 60LED 40K 24V A11 L100	15 W
51906099	BCP381 12LED 30K 24V 40 L50	12 W
51977099	BCP381 24LED 27K 24V 40 L100	24 W
51979499	BCP381 24LED 30K 24V 40 L100	24 W
72738099	BCP381 6LED 30K 24V 40 L30	6 W
72625399	BCP382 18LED 27K 24V 40 L50	18 W
51907799	BCP382 18LED 30K 24V 40 L50	18 W

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
51908499	BCP382 36LED 30K 24V 17 L100	36 W
72599799	BCP382 36LED 30K 24V 40 L100	36 W
72568399	BCP382 9LED 27K 24V 40 L30	9 W
72741099	BCP382 9LED 30K 24V 40 L30	9 W
72676599	BCP382 18LED 30K 24V A2 L50	18 W
72739799	BCP382 36LED 30K 24V A2 L100	36 W
72600099	BCP382 9LED 30K 24V A2 L30	9 W
72709099	BCP381 12LED 30K 24V A2 L50	12 W
51982499	BCP381 24LED 30K 24V A2 L100	24 W
72535599	BCP381 12LED 40K 24V 40 L50	12 W
72675899	BCP381 24LED 40K 24V 40 L100	24 W
72537999	BCP381 6LED 40K 24V 40 L30	6 W
72567699	BCP382 18LED 40K 24V A2 L50	18 W
72598099	BCP382 18LED 40K 24V 17 L50	18 W
72740399	BCP382 36LED 40K 24V 17 L100	36 W
72711399	BCP382 36LED 40K 24V 40 L100	36 W
72627799	BCP382 9LED 40K 24V 17 L30	9 W
72674199	BCP381 12LED 40K 24V A2 L50	12 W
72624699	BCP381 24LED 40K 24V A2 L100	24 W
72597399	BCP381 6LED 40K 24V A2 L30	6 W

Mekanik ve Muhafaza

Order Code	Full Product Name	Optik kapak tipi
51363199	BCP386 12LED 27K 24V 60 L30	Şeffaf cam
51371699	BCP386 12LED 30K 24V A11 L30	Şeffaf cam
51373099	BCP386 12LED 40K 24V A11 L30	Şeffaf cam
51384699	BCP386 30LED 30K 24V 45 L50	Şeffaf cam
51388499	BCP386 30LED 27K 24V 60 L50	Şeffaf cam
51394599	BCP386 30LED 27K 24V A11 L50	Şeffaf cam
51396999	BCP386 30LED 30K 24V A11 L50	Şeffaf cam
51398399	BCP386 30LED 40K 24V A11 L50	Şeffaf cam
51409699	BCP386 60LED 30K 24V 45 L100	Şeffaf cam
51413399	BCP386 60LED 27K 24V 60 L100	Şeffaf cam
51415799	BCP386 60LED 30K 24V 60 L100	Şeffaf cam
51417199	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	Şeffaf cam
51421899	BCP386 60LED 30K 24V A11 L100	Şeffaf cam
51423299	BCP386 60LED 40K 24V A11 L100	Şeffaf cam
51906099	BCP381 12LED 30K 24V 40 L50	Düz cam
51977099	BCP381 24LED 27K 24V 40 L100	Düz cam
51979499	BCP381 24LED 30K 24V 40 L100	Düz cam
72738099	BCP381 6LED 30K 24V 40 L30	Düz cam
72625399	BCP382 18LED 27K 24V 40 L50	Düz cam
51907799	BCP382 18LED 30K 24V 40 L50	Düz cam

Order Code	Full Product Name	Optik kapak tipi
51908499	BCP382 36LED 30K 24V 17 L100	Düz cam
72599799	BCP382 36LED 30K 24V 40 L100	Düz cam
72568399	BCP382 9LED 27K 24V 40 L30	Düz cam
72741099	BCP382 9LED 30K 24V 40 L30	Düz cam
72676599	BCP382 18LED 30K 24V A2 L50	Düz cam
72739799	BCP382 36LED 30K 24V A2 L100	Düz cam
72600099	BCP382 9LED 30K 24V A2 L30	Düz cam
72709099	BCP381 12LED 30K 24V A2 L50	Düz cam
51982499	BCP381 24LED 30K 24V A2 L100	Düz cam
72535599	BCP381 12LED 40K 24V 40 L50	Düz cam
72675899	BCP381 24LED 40K 24V 40 L100	Düz cam
72537999	BCP381 6LED 40K 24V 40 L30	Düz cam
72567699	BCP382 18LED 40K 24V A2 L50	Düz cam
72598099	BCP382 18LED 40K 24V 17 L50	Düz cam
72740399	BCP382 36LED 40K 24V 17 L100	Düz cam
72711399	BCP382 36LED 40K 24V 40 L100	Düz cam
72627799	BCP382 9LED 40K 24V 17 L30	Düz cam
72674199	BCP381 12LED 40K 24V A2 L50	Düz cam
72624699	BCP381 24LED 40K 24V A2 L100	Düz cam
72597399	BCP381 6LED 40K 24V A2 L30	Düz cam

Onay ve Uygulama

Order Code	Full Product Name	Alev alma işareti
51363199	BCP386 12LED 27K 24V 60 L30	-
51371699	BCP386 12LED 30K 24V A11 L30	-

Order Code	Full Product Name	Alev alma işareti
51373099	BCP386 12LED 40K 24V A11 L30	-
51384699	BCP386 30LED 30K 24V 45 L50	-

Order Code	Full Product Name	Alev alma işareti
51388499	BCP386 30LED 27K 24V 60 L50	-
51394599	BCP386 30LED 27K 24V A11 L50	-
51396999	BCP386 30LED 30K 24V A11 L50	-
51398399	BCP386 30LED 40K 24V A11 L50	-
51409699	BCP386 60LED 30K 24V 45 L100	-
51413399	BCP386 60LED 27K 24V 60 L100	-
51415799	BCP386 60LED 30K 24V 60 L100	-
51417199	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	-
51421899	BCP386 60LED 30K 24V A11 L100	-
51423299	BCP386 60LED 40K 24V A11 L100	-
51906099	BCP381 12LED 30K 24V 40 L50	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için
51977099	BCP381 24LED 27K 24V 40 L100	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için
51979499	BCP381 24LED 30K 24V 40 L100	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için
72738099	BCP381 6LED 30K 24V 40 L30	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için
72625399	BCP382 18LED 27K 24V 40 L50	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için
51907799	BCP382 18LED 30K 24V 40 L50	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için
51908499	BCP382 36LED 30K 24V 17 L100	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için
72599799	BCP382 36LED 30K 24V 40 L100	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için
72568399	BCP382 9LED 27K 24V 40 L30	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için
72741099	BCP382 9LED 30K 24V 40 L30	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için
72676599	BCP382 18LED 30K 24V A2 L50	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için

Order Code	Full Product Name	Alev alma işareti
72739799	BCP382 36LED 30K 24V A2 L100	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için
72600099	BCP382 9LED 30K 24V A2 L30	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için
72709099	BCP381 12LED 30K 24V A2 L50	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için
51982499	BCP381 24LED 30K 24V A2 L100	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için
72535599	BCP381 12LED 40K 24V 40 L50	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için
72675899	BCP381 24LED 40K 24V 40 L100	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için
72537999	BCP381 6LED 40K 24V 40 L30	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için
72567699	BCP382 18LED 40K 24V A2 L50	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için
72598099	BCP382 18LED 40K 24V 17 L50	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için
72740399	BCP382 36LED 40K 24V 17 L100	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için
72711399	BCP382 36LED 40K 24V 40 L100	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için
72627799	BCP382 9LED 40K 24V 17 L30	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için
72674199	BCP381 12LED 40K 24V A2 L50	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için
72624699	BCP381 24LED 40K 24V A2 L100	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için
72597399	BCP381 6LED 40K 24V A2 L30	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için

