



UniStrip G4 — найкращий у своєму класі лінійний поверхневий світлодіодний світильник для зовнішнього стаціонарного та динамічного архітектурного освітлення

UniStrip G4

UniStrip G4 — це компактний архітектурний світлодіодний світильник для поверхневого зовнішнього освітлення, призначений для фасадного та зовнішнього архітектурного освітлення. Лінійка, яка відповідає всім вашим потребам: ефекти ополіскуючого світла й ковзаючого світла, а також лінійне заливаюче освітлення. Надійна механічна конструкція та унікальний оптичний дизайн роблять цей світильник ідеальним для освітлення фасадів будівель, мостів, шляхопроводів та будь-яких сфер застосування, які потребують лінійного освітлення. Світильник доступний у

UniStrip G4

кольорах: білий, монохроматичний, RGB, RGBW і регульований білий. Опція інтерфейсу керування DMX має роздільну здатність до 8 пікселів (8 ідентифікаторів), що надає архітекторам і дизайнерам свободу досліджувати широкий спектр концепцій і проектувати без обмежень.

Переваги

- Доступні варіанти світлодіодів високої та низької потужності
- Різноманітні розсіювальні лінзи, які підходять для всіх сфер застосування
- Регульовані кронштейни і наскрізна проводка для з'єднання впритул

Характеристики

- Шість підсімейств із діапазоном потужності від 3 Вт до 120 Вт
- Варіанти з живленням від постійного та змінного струму
- Доступні вузькі, середні, широкі та асиметричні промені
- Додаткові світлозахисні екрани для більшого візуального комфорту

Застосування

- Мости, пам'ятники, фасади
- Ландшафти
- Парки та площі


Попередження та безпека

- Тільки для зовнішнього використання

Версії





BCP382










BCP381

Розміри



Розміри



UniStrip G4

Деталі по продукції


UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo




UniStrip G4 Detail Photo



159A3710 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



159A3691 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



Деталі по продукції

UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



159A3731 Detail Photo



Загальна інформація	
Драйвер входить у комплект	Ні
Механічні деталі й корпус	
Колір корпусу	Темний сірий
Код захисту від механічного впливу	IK06
Код захисту від проникнення	IP66
Затвердження й застосування	
Знак CE	Так

Загальна інформація

Order Code	Full Product Name	Заміна джерела світла
911401779982	BSP386 12LED 27K 24V 60 L30	-
911401780062	BSP386 12LED 30K 24V A11 L30	-
911401780082	BSP386 12LED 40K 24V A11 L30	-
911401780192	BSP386 30LED 30K 24V 45 L50	-
911401780232	BSP386 30LED 27K 24V 60 L50	-
911401780292	BSP386 30LED 27K 24V A11 L50	-
911401780312	BSP386 30LED 30K 24V A11 L50	-
911401780332	BSP386 30LED 40K 24V A11 L50	-
911401780442	BSP386 60LED 30K 24V 45 L100	-
911401780482	BSP386 60LED 27K 24V 60 L100	-
911401780502	BSP386 60LED 30K 24V 60 L100	-
911401780522	BSP386 60LED 40K 24V 60 L100	-
911401780562	BSP386 60LED 30K 24V A11 L100	-
911401780582	BSP386 60LED 40K 24V A11 L100	-
911401780612	BSP386 60LED RGBWW 24V A11 L100 DMX	-
911401738662	BSP381 12LED 30K 24V 40 L50	Hi
911401738782	BSP381 24LED 27K 24V 40 L100	Hi
911401738822	BSP381 24LED 30K 24V 40 L100	Hi
911401738982	BSP381 6LED 30K 24V 40 L30	Hi
911401739162	BSP382 18LED 27K 24V 40 L50	Hi

Order Code	Full Product Name	Заміна джерела світла
911401739222	BSP382 18LED 30K 24V 40 L50	Hi
911401739382	BSP382 36LED 27K 24V 40 L100	Hi
911401739422	BSP382 36LED 30K 24V 17 L100	Hi
911401739442	BSP382 36LED 30K 24V 40 L100	Hi
911401739602	BSP382 9LED 27K 24V 40 L30	Hi
911401739642	BSP382 9LED 30K 24V 17 L30	Hi
911401739662	BSP382 9LED 30K 24V 40 L30	Hi
911401739182	BSP382 18LED 30K 24V A2 L50	Hi
911401739342	BSP382 36LED 27K 24V A2 L100	Hi
911401739402	BSP382 36LED 30K 24V A2 L100	Hi
911401739622	BSP382 9LED 30K 24V A2 L30	Hi
911401738602	BSP381 12LED 27K 24V A2 L50	Hi
911401738642	BSP381 12LED 30K 24V A2 L50	Hi
911401738962	BSP381 6LED 30K 24V A2 L30	Hi
911401738702	BSP381 12LED 40K 24V 40 L50	Hi
911401738862	BSP381 24LED 40K 24V 40 L100	Hi
911401739022	BSP381 6LED 40K 24V 40 L30	Hi
911401739242	BSP382 18LED 40K 24V A2 L50	Hi
911401739262	BSP382 18LED 40K 24V 17 L50	Hi
911401739462	BSP382 36LED 40K 24V A2 L100	Hi

Order Code	Full Product Name	Заміна джерела світла	Order Code	Full Product Name	Заміна джерела світла
911401739482	BCP382 36LED 40K 24V 17 L100	Hi	911401738682	BCP381 12LED 40K 24V A2 L50	Hi
911401739502	BCP382 36LED 40K 24V 40 L100	Hi	911401738842	BCP381 24LED 40K 24V A2 L100	Hi
911401739702	BCP382 9LED 40K 24V 17 L30	Hi	911401739002	BCP381 6LED 40K 24V A2 L30	Hi

Світлотехнічні

Order Code	Full Product Name	Розширення променю		Корельована колірна температура (ном.)	Індекс якості	
		світла світильника	Колір джерела світла		кольоропередачі (CRI)	Світловий потік
911401779982	BCP386 12LED 27K 24V 60 L30	-	Теплий білий	2700 K	80	200 lm
911401780062	BCP386 12LED 30K 24V A11 L30	-	Теплий білий	3000 K	80	195 lm
911401780082	BCP386 12LED 40K 24V A11 L30	-	Нейтральний білий	4000 K	80	205 lm
911401780192	BCP386 30LED 30K 24V 45 L50	-	Теплий білий	3000 K	80	490 lm
911401780232	BCP386 30LED 27K 24V 60 L50	-	Теплий білий	2700 K	80	495 lm
911401780292	BCP386 30LED 27K 24V A11 L50	-	Теплий білий	2700 K	80	485 lm
911401780312	BCP386 30LED 30K 24V A11 L50	-	Теплий білий	3000 K	80	485 lm
911401780332	BCP386 30LED 40K 24V A11 L50	-	Нейтральний білий	4000 K	80	515 lm
911401780442	BCP386 60LED 30K 24V 45 L100	-	Теплий білий	3000 K	80	975 lm
911401780482	BCP386 60LED 27K 24V 60 L100	-	Теплий білий	2700 K	80	985 lm
911401780502	BCP386 60LED 30K 24V 60 L100	-	Теплий білий	3000 K	80	985 lm
911401780522	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	-	Нейтральний білий	4000 K	80	1 045 lm
911401780562	BCP386 60LED 30K 24V A11 L100	-	Теплий білий	3000 K	80	960 lm
911401780582	BCP386 60LED 40K 24V A11 L100	-	Нейтральний білий	4000 K	80	1 020 lm
911401780612	BCP386 60LED RGBWW 24V A11 L100 DMX	-	Червоний, зелений, блакитний і білий	-	-	695 lm
911401738662	BCP381 12LED 30K 24V 40 L50	40° x 40°	Теплий білий	3000 K	80	842 lm
911401738782	BCP381 24LED 27K 24V 40 L100	40° x 40°	Теплий білий	2700 K	80	1 651 lm
911401738822	BCP381 24LED 30K 24V 40 L100	40° x 40°	Теплий білий	3000 K	80	1 651 lm
911401738982	BCP381 6LED 30K 24V 40 L30	40° x 40°	Теплий білий	3000 K	80	430 lm
911401739162	BCP382 18LED 27K 24V 40 L50	40° x 40°	Теплий білий	2700 K	80	1 208 lm
911401739222	BCP382 18LED 30K 24V 40 L50	40° x 40°	Теплий білий	3000 K	80	1 208 lm
911401739382	BCP382 36LED 27K 24V 40 L100	40° x 40°	Теплий білий	2700 K	80	2 367 lm
911401739422	BCP382 36LED 30K 24V 17 L100	17° x 17°	Теплий білий	3000 K	80	2 345 lm
911401739442	BCP382 36LED 30K 24V 40 L100	40° x 40°	Теплий білий	3000 K	80	2 367 lm
911401739602	BCP382 9LED 27K 24V 40 L30	40° x 40°	Теплий білий	2700 K	80	619 lm
911401739642	BCP382 9LED 30K 24V 17 L30	17° x 17°	Теплий білий	3000 K	80	610 lm
911401739662	BCP382 9LED 30K 24V 40 L30	40° x 40°	Теплий білий	3000 K	80	619 lm
911401739182	BCP382 18LED 30K 24V A2 L50	16° x 35°	Теплий білий	3000 K	80	1 221 lm
911401739342	BCP382 36LED 27K 24V A2 L100	16° x 35°	Теплий білий	2700 K	80	2 393 lm
911401739402	BCP382 36LED 30K 24V A2 L100	16° x 35°	Теплий білий	3000 K	80	2 393 lm
911401739622	BCP382 9LED 30K 24V A2 L30	16° x 35°	Теплий білий	3000 K	80	623 lm
911401738602	BCP381 12LED 27K 24V A2 L50	16° x 35°	Теплий білий	2700 K	80	848 lm
911401738642	BCP381 12LED 30K 24V A2 L50	16° x 35°	Теплий білий	3000 K	80	848 lm
911401738962	BCP381 6LED 30K 24V A2 L30	16° x 35°	Теплий білий	3000 K	80	432 lm
911401738702	BCP381 12LED 40K 24V 40 L50	40° x 40°	Нейтральний білий	4000 K	80	910 lm
911401738862	BCP381 24LED 40K 24V 40 L100	40° x 40°	Нейтральний білий	4000 K	80	1 783 lm
911401739022	BCP381 6LED 40K 24V 40 L30	40° x 40°	Нейтральний білий	4000 K	80	464 lm
911401739242	BCP382 18LED 40K 24V A2 L50	16° x 35°	Нейтральний білий	4000 K	80	1 318 lm
911401739262	BCP382 18LED 40K 24V 17 L50	17° x 17°	Нейтральний білий	4000 K	80	1 292 lm
911401739462	BCP382 36LED 40K 24V A2 L100	16° x 35°	Нейтральний білий	4000 K	80	2 584 lm
911401739482	BCP382 36LED 40K 24V 17 L100	17° x 17°	Нейтральний білий	4000 K	80	2 533 lm
911401739502	BCP382 36LED 40K 24V 40 L100	40° x 40°	Нейтральний білий	4000 K	80	2 557 lm
911401739702	BCP382 9LED 40K 24V 17 L30	17° x 17°	Нейтральний білий	4000 K	80	659 lm

Order Code	Full Product Name	Розширення променя		Корельована колірна температура (ном.)	Індекс якості кольоропередачі (CRI)	Світловий потік
		світла світильника	Колір джерела світла			
911401738682	BCP381 12LED 40K 24V A2 L50	16° x 35°	Нейтральний білий	4000 K	80	916 lm
911401738842	BCP381 24LED 40K 24V A2 L100	16° x 35°	Нейтральний білий	4000 K	80	1 796 lm
911401739002	BCP381 6LED 40K 24V A2 L30	16° x 35°	Нейтральний білий	4000 K	80	467 lm

Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність	Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
911401779982	BCP386 12LED 27K 24V 60 L30	3 W	911401739442	BCP382 36LED 30K 24V 40 L100	36 W
911401780062	BCP386 12LED 30K 24V A11 L30	3 W	911401739602	BCP382 9LED 27K 24V 40 L30	9 W
911401780082	BCP386 12LED 40K 24V A11 L30	3 W	911401739642	BCP382 9LED 30K 24V 17 L30	9 W
911401780192	BCP386 30LED 30K 24V 45 L50	7,5 W	911401739662	BCP382 9LED 30K 24V 40 L30	9 W
911401780232	BCP386 30LED 27K 24V 60 L50	7,5 W	911401739182	BCP382 18LED 30K 24V A2 L50	18 W
911401780292	BCP386 30LED 27K 24V A11 L50	7,5 W	911401739342	BCP382 36LED 27K 24V A2 L100	36 W
911401780312	BCP386 30LED 30K 24V A11 L50	7,5 W	911401739402	BCP382 36LED 30K 24V A2 L100	36 W
911401780332	BCP386 30LED 40K 24V A11 L50	7,5 W	911401739622	BCP382 9LED 30K 24V A2 L30	9 W
911401780442	BCP386 60LED 30K 24V 45 L100	15 W	911401738602	BCP381 12LED 27K 24V A2 L50	12 W
911401780482	BCP386 60LED 27K 24V 60 L100	15 W	911401738642	BCP381 12LED 30K 24V A2 L50	12 W
911401780502	BCP386 60LED 30K 24V 60 L100	15 W	911401738962	BCP381 6LED 30K 24V A2 L30	6 W
911401780522	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	15 W	911401738702	BCP381 12LED 40K 24V 40 L50	12 W
911401780562	BCP386 60LED 30K 24V A11 L100	15 W	911401738862	BCP381 24LED 40K 24V 40 L100	24 W
911401780582	BCP386 60LED 40K 24V A11 L100	15 W	911401739022	BCP381 6LED 40K 24V 40 L30	6 W
911401780612	BCP386 60LED RGBWW 24V A11 L100 DMX	15 W	911401739242	BCP382 18LED 40K 24V A2 L50	18 W
911401738662	BCP381 12LED 30K 24V 40 L50	12 W	911401739262	BCP382 18LED 40K 24V 17 L50	18 W
911401738782	BCP381 24LED 27K 24V 40 L100	24 W	911401739462	BCP382 36LED 40K 24V A2 L100	36 W
911401738822	BCP381 24LED 30K 24V 40 L100	24 W	911401739482	BCP382 36LED 40K 24V 17 L100	36 W
911401738982	BCP381 6LED 30K 24V 40 L30	6 W	911401739502	BCP382 36LED 40K 24V 40 L100	36 W
911401739162	BCP382 18LED 27K 24V 40 L50	18 W	911401739702	BCP382 9LED 40K 24V 17 L30	9 W
911401739222	BCP382 18LED 30K 24V 40 L50	18 W	911401738682	BCP381 12LED 40K 24V A2 L50	12 W
911401739382	BCP382 36LED 27K 24V 40 L100	36 W	911401738842	BCP381 24LED 40K 24V A2 L100	24 W
911401739422	BCP382 36LED 30K 24V 17 L100	36 W	911401739002	BCP381 6LED 40K 24V A2 L30	6 W

Елементи керування й затемнення

Order Code	Full Product Name	З регульованою яскравістю	Order Code	Full Product Name	З регульованою яскравістю
911401779982	BCP386 12LED 27K 24V 60 L30	Hi	911401738782	BCP381 24LED 27K 24V 40 L100	Hi
911401780062	BCP386 12LED 30K 24V A11 L30	Hi	911401738822	BCP381 24LED 30K 24V 40 L100	Hi
911401780082	BCP386 12LED 40K 24V A11 L30	Hi	911401738982	BCP381 6LED 30K 24V 40 L30	Hi
911401780192	BCP386 30LED 30K 24V 45 L50	Hi	911401739162	BCP382 18LED 27K 24V 40 L50	Hi
911401780232	BCP386 30LED 27K 24V 60 L50	Hi	911401739222	BCP382 18LED 30K 24V 40 L50	Hi
911401780292	BCP386 30LED 27K 24V A11 L50	Hi	911401739382	BCP382 36LED 27K 24V 40 L100	Hi
911401780312	BCP386 30LED 30K 24V A11 L50	Hi	911401739422	BCP382 36LED 30K 24V 17 L100	Hi
911401780332	BCP386 30LED 40K 24V A11 L50	Hi	911401739442	BCP382 36LED 30K 24V 40 L100	Hi
911401780442	BCP386 60LED 30K 24V 45 L100	Hi	911401739602	BCP382 9LED 27K 24V 40 L30	Hi
911401780482	BCP386 60LED 27K 24V 60 L100	Hi	911401739642	BCP382 9LED 30K 24V 17 L30	Hi
911401780502	BCP386 60LED 30K 24V 60 L100	Hi	911401739662	BCP382 9LED 30K 24V 40 L30	Hi
911401780522	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	Hi	911401739182	BCP382 18LED 30K 24V A2 L50	Hi
911401780562	BCP386 60LED 30K 24V A11 L100	Hi	911401739342	BCP382 36LED 27K 24V A2 L100	Hi
911401780582	BCP386 60LED 40K 24V A11 L100	Hi	911401739402	BCP382 36LED 30K 24V A2 L100	Hi
911401780612	BCP386 60LED RGBWW 24V A11 L100 DMX	Так	911401739622	BCP382 9LED 30K 24V A2 L30	Hi
911401738662	BCP381 12LED 30K 24V 40 L50	Hi	911401738602	BCP381 12LED 27K 24V A2 L50	Hi

Order Code	Full Product Name	З регульованою яскравістю
911401738642	BCP381 12LED 30K 24V A2 L50	Hi
911401738962	BCP381 6LED 30K 24V A2 L30	Hi
911401738702	BCP381 12LED 40K 24V 40 L50	Hi
911401738862	BCP381 24LED 40K 24V 40 L100	Hi
911401739022	BCP381 6LED 40K 24V 40 L30	Hi
911401739242	BCP382 18LED 40K 24V A2 L50	Hi
911401739262	BCP382 18LED 40K 24V 17 L50	Hi

Order Code	Full Product Name	З регульованою яскравістю
911401739462	BCP382 36LED 40K 24V A2 L100	Hi
911401739482	BCP382 36LED 40K 24V 17 L100	Hi
911401739502	BCP382 36LED 40K 24V 40 L100	Hi
911401739702	BCP382 9LED 40K 24V 17 L30	Hi
911401738682	BCP381 12LED 40K 24V A2 L50	Hi
911401738842	BCP381 24LED 40K 24V A2 L100	Hi
911401739002	BCP381 6LED 40K 24V A2 L30	Hi

Механічні деталі й корпус

Order Code	Full Product Name	Тип кришки об'єктива
911401779982	BCP386 12LED 27K 24V 60 L30	Безбарвне скло
911401780062	BCP386 12LED 30K 24V A11 L30	Безбарвне скло
911401780082	BCP386 12LED 40K 24V A11 L30	Безбарвне скло
911401780192	BCP386 30LED 30K 24V 45 L50	Безбарвне скло
911401780232	BCP386 30LED 27K 24V 60 L50	Безбарвне скло
911401780292	BCP386 30LED 27K 24V A11 L50	Безбарвне скло
911401780312	BCP386 30LED 30K 24V A11 L50	Безбарвне скло
911401780332	BCP386 30LED 40K 24V A11 L50	Безбарвне скло
911401780442	BCP386 60LED 30K 24V 45 L100	Безбарвне скло
911401780482	BCP386 60LED 27K 24V 60 L100	Безбарвне скло
911401780502	BCP386 60LED 30K 24V 60 L100	Безбарвне скло
911401780522	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	Безбарвне скло
911401780562	BCP386 60LED 30K 24V A11 L100	Безбарвне скло
911401780582	BCP386 60LED 40K 24V A11 L100	Безбарвне скло
911401780612	BCP386 60LED RGBWW 24V A11 L100 DMX	Безбарвне скло
911401738662	BCP381 12LED 30K 24V 40 L50	Безбарвний плаский
911401738782	BCP381 24LED 27K 24V 40 L100	Безбарвний плаский
911401738822	BCP381 24LED 30K 24V 40 L100	Безбарвний плаский
911401738982	BCP381 6LED 30K 24V 40 L30	Безбарвний плаский
911401739162	BCP382 18LED 27K 24V 40 L50	Безбарвний плаский
911401739222	BCP382 18LED 30K 24V 40 L50	Безбарвний плаский
911401739382	BCP382 36LED 27K 24V 40 L100	Безбарвний плаский
911401739422	BCP382 36LED 30K 24V 17 L100	Безбарвний плаский

Order Code	Full Product Name	Тип кришки об'єктива
911401739442	BCP382 36LED 30K 24V 40 L100	Безбарвний плаский
911401739602	BCP382 9LED 27K 24V 40 L30	Безбарвний плаский
911401739642	BCP382 9LED 30K 24V 17 L30	Безбарвний плаский
911401739662	BCP382 9LED 30K 24V 40 L30	Безбарвний плаский
911401739182	BCP382 18LED 30K 24V A2 L50	Безбарвний плаский
911401739342	BCP382 36LED 27K 24V A2 L100	Безбарвний плаский
911401739402	BCP382 36LED 30K 24V A2 L100	Безбарвний плаский
911401739622	BCP382 9LED 30K 24V A2 L30	Безбарвний плаский
911401738602	BCP381 12LED 27K 24V A2 L50	Безбарвний плаский
911401738642	BCP381 12LED 30K 24V A2 L50	Безбарвний плаский
911401738962	BCP381 6LED 30K 24V A2 L30	Безбарвний плаский
911401738702	BCP381 12LED 40K 24V 40 L50	Безбарвний плаский
911401738862	BCP381 24LED 40K 24V 40 L100	Безбарвний плаский
911401739022	BCP381 6LED 40K 24V 40 L30	Безбарвний плаский
911401739242	BCP382 18LED 40K 24V A2 L50	Безбарвний плаский
911401739262	BCP382 18LED 40K 24V 17 L50	Безбарвний плаский
911401739462	BCP382 36LED 40K 24V A2 L100	Безбарвний плаский
911401739482	BCP382 36LED 40K 24V 17 L100	Безбарвний плаский
911401739502	BCP382 36LED 40K 24V 40 L100	Безбарвний плаский
911401739702	BCP382 9LED 40K 24V 17 L30	Безбарвний плаский
911401738682	BCP381 12LED 40K 24V A2 L50	Безбарвний плаский
911401738842	BCP381 24LED 40K 24V A2 L100	Безбарвний плаский
911401739002	BCP381 6LED 40K 24V A2 L30	Безбарвний плаский

Затвердження й застосування

Order Code	Full Product Name	Позначка займистості
911401779982	BCP386 12LED 27K 24V 60 L30	-
911401780062	BCP386 12LED 30K 24V A11 L30	-
911401780082	BCP386 12LED 40K 24V A11 L30	-
911401780192	BCP386 30LED 30K 24V 45 L50	-
911401780232	BCP386 30LED 27K 24V 60 L50	-
911401780292	BCP386 30LED 27K 24V A11 L50	-

Order Code	Full Product Name	Позначка займистості
911401780312	BCP386 30LED 30K 24V A11 L50	-
911401780332	BCP386 30LED 40K 24V A11 L50	-
911401780442	BCP386 60LED 30K 24V 45 L100	-
911401780482	BCP386 60LED 27K 24V 60 L100	-
911401780502	BCP386 60LED 30K 24V 60 L100	-
911401780522	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	-

Order Code	Full Product Name	Позначка займистості
911401780562	BCP386 60LED 30K 24V A11 L100	-
911401780582	BCP386 60LED 40K 24V A11 L100	-
911401780612	BCP386 60LED RGBWW 24V A11 L100 DMX	-
911401738662	BCP381 12LED 30K 24V 40 L50	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
911401738782	BCP381 24LED 27K 24V 40 L100	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
911401738822	BCP381 24LED 30K 24V 40 L100	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
911401738982	BCP381 6LED 30K 24V 40 L30	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
911401739162	BCP382 18LED 27K 24V 40 L50	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
911401739222	BCP382 18LED 30K 24V 40 L50	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
911401739382	BCP382 36LED 27K 24V 40 L100	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
911401739422	BCP382 36LED 30K 24V 17 L100	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
911401739442	BCP382 36LED 30K 24V 40 L100	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
911401739602	BCP382 9LED 27K 24V 40 L30	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
911401739642	BCP382 9LED 30K 24V 17 L30	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
911401739662	BCP382 9LED 30K 24V 40 L30	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
911401739182	BCP382 18LED 30K 24V A2 L50	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
911401739342	BCP382 36LED 27K 24V A2 L100	Для кріплення на звичайно займисті поверхні

Order Code	Full Product Name	Позначка займистості
911401739402	BCP382 36LED 30K 24V A2 L100	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
911401739622	BCP382 9LED 30K 24V A2 L30	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
911401738602	BCP381 12LED 27K 24V A2 L50	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
911401738642	BCP381 12LED 30K 24V A2 L50	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
911401738962	BCP381 6LED 30K 24V A2 L30	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
911401738702	BCP381 12LED 40K 24V 40 L50	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
911401738862	BCP381 24LED 40K 24V 40 L100	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
911401739022	BCP381 6LED 40K 24V 40 L30	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
911401739242	BCP382 18LED 40K 24V A2 L50	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
911401739262	BCP382 18LED 40K 24V 17 L50	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
911401739462	BCP382 36LED 40K 24V A2 L100	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
911401739482	BCP382 36LED 40K 24V 17 L100	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
911401739502	BCP382 36LED 40K 24V 40 L100	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
911401739702	BCP382 9LED 40K 24V 17 L30	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
911401738682	BCP381 12LED 40K 24V A2 L50	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
911401738842	BCP381 24LED 40K 24V A2 L100	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
911401739002	BCP381 6LED 40K 24V A2 L30	Для кріплення на звичайно займисті поверхні

