



UniStrip G4 - 适合表面安装的一流线形 LED 灯具，适用于户外固定及动态建筑照明应用

UniStrip G4

UniStrip G4 是一款表面安装的外部额定 LED 灯具，专为建筑外墙和室外建筑照明应用而设计。一个满足您所有需求的系列，整面式照明、掠射和线性泛光照明。坚固的机械和独特的光学设计使其成为照明建筑物外墙、桥梁、立交桥和任何需要线性照明解决方案的应用的理想选择。提供白色、单色、RGB、RGBW 和可调白色以及最多 8 个像素 (8ID) 的 DMX 控制选项，让建筑师和设计师可以不受限制地自由探索各种概念和设计。

优点

- 具有高功率和低功率 LED 可供选择
- 提供各种扩散透镜，适用于广泛的应用
- 配备可调节支架及可实现端到端连接的通过式布线

特点

- 具有六个子系列，功率范围广泛 (3W 至 120W)
- 具有直流供电和交流供电两种版本
- 有窄光束、中等光束、宽光束和非对称光束可供选择
- 可供选配的遮光板，用于提升视觉舒适度









应用

- 桥梁、古迹、建筑外墙照明
- 景观照明
- 公园和广场照明

安全提示


- 仅限户外使用

二维绘图



UniStrip G4

二维绘图



产品详细


UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo




UniStrip G4 Detail Photo



159A3710 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



产品详细


159A3691 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo




UniStrip G4 Detail Photo




UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



159A3731 Detail Photo



一般信息	
包含的驱动器	否
灯技术	
显色指数 (CRI)	80
控制和调光	
可调光	否
机械和外壳	
外壳颜色	深灰色
机械冲击保护代码	IK06
IP 等级	IP66
审批和申请	
CE 标志	是

一般信息

Order Code	Full Product Name	可更换光源
911401779982	BCP386 12LED 27K 24V 60 L30	-
911401780062	BCP386 12LED 30K 24V A11 L30	-

Order Code	Full Product Name	可更换光源
911401780082	BCP386 12LED 40K 24V A11 L30	-
911401780192	BCP386 30LED 30K 24V 45 L50	-

Order Code	Full Product Name	可更换光源
911401780232	BCP386 30LED 27K 24V 60 L50	-
911401780292	BCP386 30LED 27K 24V A11 L50	-
911401780312	BCP386 30LED 30K 24V A11 L50	-
911401780332	BCP386 30LED 40K 24V A11 L50	-
911401780442	BCP386 60LED 30K 24V 45 L100	-
911401780482	BCP386 60LED 27K 24V 60 L100	-
911401780502	BCP386 60LED 30K 24V 60 L100	-
911401780522	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	-
911401780562	BCP386 60LED 30K 24V A11 L100	-
911401780582	BCP386 60LED 40K 24V A11 L100	-
911401738662	BCP381 12LED 30K 24V 40 L50	否
911401738782	BCP381 24LED 27K 24V 40 L100	否
911401738822	BCP381 24LED 30K 24V 40 L100	否
911401738982	BCP381 6LED 30K 24V 40 L30	否
911401739162	BCP382 18LED 27K 24V 40 L50	否
911401739222	BCP382 18LED 30K 24V 40 L50	否
911401739382	BCP382 36LED 27K 24V 40 L100	否
911401739422	BCP382 36LED 30K 24V 17 L100	否
911401739442	BCP382 36LED 30K 24V 40 L100	否
911401739602	BCP382 9LED 27K 24V 40 L30	否
911401739642	BCP382 9LED 30K 24V 17 L30	否

Order Code	Full Product Name	可更换光源
911401739662	BCP382 9LED 30K 24V 40 L30	否
911401739182	BCP382 18LED 30K 24V A2 L50	否
911401739342	BCP382 36LED 27K 24V A2 L100	否
911401739402	BCP382 36LED 30K 24V A2 L100	否
911401739622	BCP382 9LED 30K 24V A2 L30	否
911401738602	BCP381 12LED 27K 24V A2 L50	否
911401738642	BCP381 12LED 30K 24V A2 L50	否
911401738802	BCP381 24LED 30K 24V A2 L100	否
911401738962	BCP381 6LED 30K 24V A2 L30	否
911401738702	BCP381 12LED 40K 24V 40 L50	否
911401738862	BCP381 24LED 40K 24V 40 L100	否
911401739022	BCP381 6LED 40K 24V 40 L30	否
911401739242	BCP382 18LED 40K 24V A2 L50	否
911401739262	BCP382 18LED 40K 24V 17 L50	否
911401739462	BCP382 36LED 40K 24V A2 L100	否
911401739482	BCP382 36LED 40K 24V 17 L100	否
911401739502	BCP382 36LED 40K 24V 40 L100	否
911401739702	BCP382 9LED 40K 24V 17 L30	否
911401738682	BCP381 12LED 40K 24V A2 L50	否
911401738842	BCP381 24LED 40K 24V A2 L100	否
911401739002	BCP381 6LED 40K 24V A2 L30	否

灯技术

Order Code	Full Product Name	灯具光束扩		相关色温(标	
		散	光源颜色 称)	光通量	
911401779982	BCP386 12LED 27K 24V 60 L30	-	暖白色	2700 K	200 lm
911401780062	BCP386 12LED 30K 24V A11 L30	-	暖白色	3000 K	195 lm
911401780082	BCP386 12LED 40K 24V A11 L30	-	中性白色	4000 K	205 lm
911401780192	BCP386 30LED 30K 24V 45 L50	-	暖白色	3000 K	490 lm
911401780232	BCP386 30LED 27K 24V 60 L50	-	暖白色	2700 K	495 lm
911401780292	BCP386 30LED 27K 24V A11 L50	-	暖白色	2700 K	485 lm
911401780312	BCP386 30LED 30K 24V A11 L50	-	暖白色	3000 K	485 lm
911401780332	BCP386 30LED 40K 24V A11 L50	-	中性白色	4000 K	515 lm
911401780442	BCP386 60LED 30K 24V 45 L100	-	暖白色	3000 K	975 lm
911401780482	BCP386 60LED 27K 24V 60 L100	-	暖白色	2700 K	985 lm
911401780502	BCP386 60LED 30K 24V 60 L100	-	暖白色	3000 K	985 lm
911401780522	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	-	中性白色	4000 K	1,045 lm
911401780562	BCP386 60LED 30K 24V A11 L100	-	暖白色	3000 K	960 lm

Order Code	Full Product Name	灯具光束扩		相关色温(标	
		散	光源颜色 称)	光通量	
911401780582	BCP386 60LED 40K 24V A11 L100	-	中性白色	4000 K	1,020 lm
911401738662	BCP381 12LED 30K 24V 40 L50	40° x 40°	暖白色	3000 K	842 lm
911401738782	BCP381 24LED 27K 24V 40 L100	40° x 40°	暖白色	2700 K	1,651 lm
911401738822	BCP381 24LED 30K 24V 40 L100	40° x 40°	暖白色	3000 K	1,651 lm
911401738982	BCP381 6LED 30K 24V 40 L30	40° x 40°	暖白色	3000 K	430 lm
911401739162	BCP382 18LED 27K 24V 40 L50	40° x 40°	暖白色	2700 K	1,208 lm
911401739222	BCP382 18LED 30K 24V 40 L50	40° x 40°	暖白色	3000 K	1,208 lm
911401739382	BCP382 36LED 27K 24V 40 L100	40° x 40°	暖白色	2700 K	2,367 lm
911401739422	BCP382 36LED 30K 24V 17 L100	17° x 17°	暖白色	3000 K	2,345 lm
911401739442	BCP382 36LED 30K 24V 40 L100	40° x 40°	暖白色	3000 K	2,367 lm
911401739602	BCP382 9LED 27K 24V 40 L30	40° x 40°	暖白色	2700 K	619 lm
911401739642	BCP382 9LED 30K 24V 17 L30	17° x 17°	暖白色	3000 K	610 lm
911401739662	BCP382 9LED 30K 24V 40 L30	40° x 40°	暖白色	3000 K	619 lm

Order Code	Full Product Name	灯具光束扩		相关色温(标		光通量
		散	光源颜色 称)			
911401739182	BCP382 18LED 30K 24V A2 L50	16° x 35°	暖白色	3000 K		1,221 lm
911401739342	BCP382 36LED 27K 24V A2 L100	16° x 35°	暖白色	2700 K		2,393 lm
911401739402	BCP382 36LED 30K 24V A2 L100	16° x 35°	暖白色	3000 K		2,393 lm
911401739622	BCP382 9LED 30K 24V A2 L30	16° x 35°	暖白色	3000 K		623 lm
911401738602	BCP381 12LED 27K 24V A2 L50	16° x 35°	暖白色	2700 K		848 lm
911401738642	BCP381 12LED 30K 24V A2 L50	16° x 35°	暖白色	3000 K		848 lm
911401738802	BCP381 24LED 30K 24V A2 L100	16° x 35°	暖白色	3000 K		1,663 lm
911401738962	BCP381 6LED 30K 24V A2 L30	16° x 35°	暖白色	3000 K		432 lm
911401738702	BCP381 12LED 40K 24V 40 L50	40° x 40°	中性白色	4000 K		910 lm
911401738862	BCP381 24LED 40K 24V 40 L100	40° x 40°	中性白色	4000 K		1,783 lm

操作和电气

Order Code	Full Product Name	功耗
911401779982	BCP386 12LED 27K 24V 60 L30	3 W
911401780062	BCP386 12LED 30K 24V A11 L30	3 W
911401780082	BCP386 12LED 40K 24V A11 L30	3 W
911401780192	BCP386 30LED 30K 24V 45 L50	7.5 W
911401780232	BCP386 30LED 27K 24V 60 L50	7.5 W
911401780292	BCP386 30LED 27K 24V A11 L50	7.5 W
911401780312	BCP386 30LED 30K 24V A11 L50	7.5 W
911401780332	BCP386 30LED 40K 24V A11 L50	7.5 W
911401780442	BCP386 60LED 30K 24V 45 L100	15 W
911401780482	BCP386 60LED 27K 24V 60 L100	15 W
911401780502	BCP386 60LED 30K 24V 60 L100	15 W
911401780522	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	15 W
911401780562	BCP386 60LED 30K 24V A11 L100	15 W
911401780582	BCP386 60LED 40K 24V A11 L100	15 W
911401738662	BCP381 12LED 30K 24V 40 L50	12 W
911401738782	BCP381 24LED 27K 24V 40 L100	24 W
911401738822	BCP381 24LED 30K 24V 40 L100	24 W
911401738982	BCP381 6LED 30K 24V 40 L30	6 W
911401739162	BCP382 18LED 27K 24V 40 L50	18 W
911401739222	BCP382 18LED 30K 24V 40 L50	18 W
911401739382	BCP382 36LED 27K 24V 40 L100	36 W
911401739422	BCP382 36LED 30K 24V 17 L100	36 W
911401739442	BCP382 36LED 30K 24V 40 L100	36 W

机械和外壳

Order Code	Full Product Name	灯具光束扩		相关色温(标		光通量
		散	光源颜色 称)			
911401739022	BCP381 6LED 40K 24V 40 L30	40° x 40°	中性白色	4000 K		464 lm
911401739242	BCP382 18LED 40K 24V A2 L50	16° x 35°	中性白色	4000 K		1,318 lm
911401739262	BCP382 18LED 40K 24V 17 L50	17° x 17°	中性白色	4000 K		1,292 lm
911401739462	BCP382 36LED 40K 24V A2 L100	16° x 35°	中性白色	4000 K		2,584 lm
911401739482	BCP382 36LED 40K 24V 17 L100	17° x 17°	中性白色	4000 K		2,533 lm
911401739502	BCP382 36LED 40K 24V 40 L100	40° x 40°	中性白色	4000 K		2,557 lm
911401739702	BCP382 9LED 40K 24V 17 L30	17° x 17°	中性白色	4000 K		659 lm
911401738682	BCP381 12LED 40K 24V A2 L50	16° x 35°	中性白色	4000 K		916 lm
911401738842	BCP381 24LED 40K 24V A2 L100	16° x 35°	中性白色	4000 K		1,796 lm
911401739002	BCP381 6LED 40K 24V A2 L30	16° x 35°	中性白色	4000 K		467 lm

Order Code	Full Product Name	功耗
911401739602	BCP382 9LED 27K 24V 40 L30	9 W
911401739642	BCP382 9LED 30K 24V 17 L30	9 W
911401739662	BCP382 9LED 30K 24V 40 L30	9 W
911401739182	BCP382 18LED 30K 24V A2 L50	18 W
911401739342	BCP382 36LED 27K 24V A2 L100	36 W
911401739402	BCP382 36LED 30K 24V A2 L100	36 W
911401739622	BCP382 9LED 30K 24V A2 L30	9 W
911401738602	BCP381 12LED 27K 24V A2 L50	12 W
911401738642	BCP381 12LED 30K 24V A2 L50	12 W
911401738802	BCP381 24LED 30K 24V A2 L100	24 W
911401738962	BCP381 6LED 30K 24V A2 L30	6 W
911401738702	BCP381 12LED 40K 24V 40 L50	12 W
911401738862	BCP381 24LED 40K 24V 40 L100	24 W
911401739022	BCP381 6LED 40K 24V 40 L30	6 W
911401739242	BCP382 18LED 40K 24V A2 L50	18 W
911401739262	BCP382 18LED 40K 24V 17 L50	18 W
911401739462	BCP382 36LED 40K 24V A2 L100	36 W
911401739482	BCP382 36LED 40K 24V 17 L100	36 W
911401739502	BCP382 36LED 40K 24V 40 L100	36 W
911401739702	BCP382 9LED 40K 24V 17 L30	9 W
911401738682	BCP381 12LED 40K 24V A2 L50	12 W
911401738842	BCP381 24LED 40K 24V A2 L100	24 W
911401739002	BCP381 6LED 40K 24V A2 L30	6 W

Order Code	Full Product Name	光罩类型
911401779982	BCP386 12LED 27K 24V 60 L30	透明玻璃
911401780062	BCP386 12LED 30K 24V A11 L30	透明玻璃
911401780082	BCP386 12LED 40K 24V A11 L30	透明玻璃
911401780192	BCP386 30LED 30K 24V 45 L50	透明玻璃
911401780232	BCP386 30LED 27K 24V 60 L50	透明玻璃
911401780292	BCP386 30LED 27K 24V A11 L50	透明玻璃
911401780312	BCP386 30LED 30K 24V A11 L50	透明玻璃
911401780332	BCP386 30LED 40K 24V A11 L50	透明玻璃
911401780442	BCP386 60LED 30K 24V 45 L100	透明玻璃
911401780482	BCP386 60LED 27K 24V 60 L100	透明玻璃
911401780502	BCP386 60LED 30K 24V 60 L100	透明玻璃
911401780522	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	透明玻璃
911401780562	BCP386 60LED 30K 24V A11 L100	透明玻璃
911401780582	BCP386 60LED 40K 24V A11 L100	透明玻璃
911401738662	BCP381 12LED 30K 24V 40 L50	透明平板
911401738782	BCP381 24LED 27K 24V 40 L100	透明平板
911401738822	BCP381 24LED 30K 24V 40 L100	透明平板
911401738982	BCP381 6LED 30K 24V 40 L30	透明平板
911401739162	BCP382 18LED 27K 24V 40 L50	透明平板
911401739222	BCP382 18LED 30K 24V 40 L50	透明平板
911401739382	BCP382 36LED 27K 24V 40 L100	透明平板
911401739422	BCP382 36LED 30K 24V 17 L100	透明平板
911401739442	BCP382 36LED 30K 24V 40 L100	透明平板

Order Code	Full Product Name	光罩类型
911401739602	BCP382 9LED 27K 24V 40 L30	透明平板
911401739642	BCP382 9LED 30K 24V 17 L30	透明平板
911401739662	BCP382 9LED 30K 24V 40 L30	透明平板
911401739182	BCP382 18LED 30K 24V A2 L50	透明平板
911401739342	BCP382 36LED 27K 24V A2 L100	透明平板
911401739402	BCP382 36LED 30K 24V A2 L100	透明平板
911401739622	BCP382 9LED 30K 24V A2 L30	透明平板
911401738602	BCP381 12LED 27K 24V A2 L50	透明平板
911401738642	BCP381 12LED 30K 24V A2 L50	透明平板
911401738802	BCP381 24LED 30K 24V A2 L100	透明平板
911401738962	BCP381 6LED 30K 24V A2 L30	透明平板
911401738702	BCP381 12LED 40K 24V 40 L50	透明平板
911401738862	BCP381 24LED 40K 24V 40 L100	透明平板
911401739022	BCP381 6LED 40K 24V 40 L30	透明平板
911401739242	BCP382 18LED 40K 24V A2 L50	透明平板
911401739262	BCP382 18LED 40K 24V 17 L50	透明平板
911401739462	BCP382 36LED 40K 24V A2 L100	透明平板
911401739482	BCP382 36LED 40K 24V 17 L100	透明平板
911401739502	BCP382 36LED 40K 24V 40 L100	透明平板
911401739702	BCP382 9LED 40K 24V 17 L30	透明平板
911401738682	BCP381 12LED 40K 24V A2 L50	透明平板
911401738842	BCP381 24LED 40K 24V A2 L100	透明平板
911401739002	BCP381 6LED 40K 24V A2 L30	透明平板

审批和申请

Order Code	Full Product Name	可燃性标志
911401779982	BCP386 12LED 27K 24V 60 L30	-
911401780062	BCP386 12LED 30K 24V A11 L30	-
911401780082	BCP386 12LED 40K 24V A11 L30	-
911401780192	BCP386 30LED 30K 24V 45 L50	-
911401780232	BCP386 30LED 27K 24V 60 L50	-
911401780292	BCP386 30LED 27K 24V A11 L50	-
911401780312	BCP386 30LED 30K 24V A11 L50	-
911401780332	BCP386 30LED 40K 24V A11 L50	-
911401780442	BCP386 60LED 30K 24V 45 L100	-
911401780482	BCP386 60LED 27K 24V 60 L100	-
911401780502	BCP386 60LED 30K 24V 60 L100	-
911401780522	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	-
911401780562	BCP386 60LED 30K 24V A11 L100	-
911401780582	BCP386 60LED 40K 24V A11 L100	-
911401738662	BCP381 12LED 30K 24V 40 L50	适合安装在常规可燃表面上
911401738782	BCP381 24LED 27K 24V 40 L100	适合安装在常规可燃表面上
911401738822	BCP381 24LED 30K 24V 40 L100	适合安装在常规可燃表面上
911401738982	BCP381 6LED 30K 24V 40 L30	适合安装在常规可燃表面上
911401739162	BCP382 18LED 27K 24V 40 L50	适合安装在常规可燃表面上
911401739222	BCP382 18LED 30K 24V 40 L50	适合安装在常规可燃表面上
911401739382	BCP382 36LED 27K 24V 40 L100	适合安装在常规可燃表面上
911401739422	BCP382 36LED 30K 24V 17 L100	适合安装在常规可燃表面上
911401739442	BCP382 36LED 30K 24V 40 L100	适合安装在常规可燃表面上

Order Code	Full Product Name	可燃性标志
911401739602	BCP382 9LED 27K 24V 40 L30	适合安装在常规可燃表面上
911401739642	BCP382 9LED 30K 24V 17 L30	适合安装在常规可燃表面上
911401739662	BCP382 9LED 30K 24V 40 L30	适合安装在常规可燃表面上
911401739182	BCP382 18LED 30K 24V A2 L50	适合安装在常规可燃表面上
911401739342	BCP382 36LED 27K 24V A2 L100	适合安装在常规可燃表面上
911401739402	BCP382 36LED 30K 24V A2 L100	适合安装在常规可燃表面上
911401739622	BCP382 9LED 30K 24V A2 L30	适合安装在常规可燃表面上
911401738602	BCP381 12LED 27K 24V A2 L50	适合安装在常规可燃表面上
911401738642	BCP381 12LED 30K 24V A2 L50	适合安装在常规可燃表面上
911401738802	BCP381 24LED 30K 24V A2 L100	适合安装在常规可燃表面上
911401738962	BCP381 6LED 30K 24V A2 L30	适合安装在常规可燃表面上
911401738702	BCP381 12LED 40K 24V 40 L50	适合安装在常规可燃表面上
911401738862	BCP381 24LED 40K 24V 40 L100	适合安装在常规可燃表面上
911401739022	BCP381 6LED 40K 24V 40 L30	适合安装在常规可燃表面上
911401739242	BCP382 18LED 40K 24V A2 L50	适合安装在常规可燃表面上
911401739262	BCP382 18LED 40K 24V 17 L50	适合安装在常规可燃表面上
911401739462	BCP382 36LED 40K 24V A2 L100	适合安装在常规可燃表面上
911401739482	BCP382 36LED 40K 24V 17 L100	适合安装在常规可燃表面上
911401739502	BCP382 36LED 40K 24V 40 L100	适合安装在常规可燃表面上
911401739702	BCP382 9LED 40K 24V 17 L30	适合安装在常规可燃表面上
911401738682	BCP381 12LED 40K 24V A2 L50	适合安装在常规可燃表面上
911401738842	BCP381 24LED 40K 24V A2 L100	适合安装在常规可燃表面上
911401739002	BCP381 6LED 40K 24V A2 L30	适合安装在常规可燃表面上

