

The Philips Lighting logo consists of the word "PHILIPS" in a bold, blue, sans-serif font, positioned above the word "Lighting" in a white, sans-serif font. The "Lighting" text is set against a blue background that has a curved, wave-like shape at the top.

UniStrip G4 - 頂級線性 LED 表面安裝燈具，滿足外部固定、動態建築照明應用需求

UniStrip G4

UniStrip G4 是表面安裝、外型精心設計 LED 燈具，特別適用於大樓外牆和室外照明應用。一次滿足您所有需求的系列，不管是「洗牆」、牧場，甚至線性投射燈照明，都可應用這款燈具。堅固機械性能，加上獨特的光學設計，使得這款燈具成為需要線性照明解決方案應用的最佳燈具選擇，像是大樓外牆、天橋和任何應用。提供白色、單一色、RGB、RGBW 和可調式白色，並且提供最多可達 8 像素 (8ID) 的 DMX 控制選項，讓建築師與設計師能夠自由探索各種概念，設計自在不受限。

优点

- 提供高/低電量 LED 版本
- 各種滿足所有應用的擴展透鏡
- 端對端連線用可調式支架和直通佈線

特点

- 系列細分六組，功率範圍 3W 到 120W
- DC 和 AC 電源版本
- 提供窄、中、寬和不對稱式等光束選項
- 選配防眩板，提高視覺舒適









应用

- 橋樑、古蹟和建築立面
- 造景燈
- 公園和廣場

安全提示


- 僅適合室外使用

二维绘图



UniStrip G4

二维绘图



产品详细


UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo




UniStrip G4 Detail Photo



159A3710 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo




产品详细

159A3691 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo




UniStrip G4 Detail Photo




UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



159A3731 Detail Photo



一般資訊	
內附驅動器	無
照明技術	
演色性指數 (CRI)	80
控制與調光	
可調光	否
機械與外罩	
外罩色彩	深灰色
機械衝擊保護規範	IK06
防水防塵規範 (IP)	IP66
認證與應用	
CE 標誌	是

一般資訊

Order Code	Full Product Name	光源可更換
911401779982	BCP386 12LED 27K 24V 60 L30	-
911401780062	BCP386 12LED 30K 24V A11 L30	-

Order Code	Full Product Name	光源可更換
911401780082	BCP386 12LED 40K 24V A11 L30	-
911401780192	BCP386 30LED 30K 24V 45 L50	-

Order Code	Full Product Name	光源可更換
911401780232	BCP386 30LED 27K 24V 60 L50	-
911401780292	BCP386 30LED 27K 24V A11 L50	-
911401780312	BCP386 30LED 30K 24V A11 L50	-
911401780332	BCP386 30LED 40K 24V A11 L50	-
911401780442	BCP386 60LED 30K 24V 45 L100	-
911401780482	BCP386 60LED 27K 24V 60 L100	-
911401780502	BCP386 60LED 30K 24V 60 L100	-
911401780522	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	-
911401780562	BCP386 60LED 30K 24V A11 L100	-
911401780582	BCP386 60LED 40K 24V A11 L100	-
911401738662	BCP381 12LED 30K 24V 40 L50	無
911401738782	BCP381 24LED 27K 24V 40 L100	無
911401738822	BCP381 24LED 30K 24V 40 L100	無
911401738982	BCP381 6LED 30K 24V 40 L30	無
911401739162	BCP382 18LED 27K 24V 40 L50	無
911401739222	BCP382 18LED 30K 24V 40 L50	無
911401739382	BCP382 36LED 27K 24V 40 L100	無
911401739422	BCP382 36LED 30K 24V 17 L100	無
911401739442	BCP382 36LED 30K 24V 40 L100	無
911401739602	BCP382 9LED 27K 24V 40 L30	無
911401739642	BCP382 9LED 30K 24V 17 L30	無

Order Code	Full Product Name	光源可更換
911401739662	BCP382 9LED 30K 24V 40 L30	無
911401739182	BCP382 18LED 30K 24V A2 L50	無
911401739342	BCP382 36LED 27K 24V A2 L100	無
911401739402	BCP382 36LED 30K 24V A2 L100	無
911401739622	BCP382 9LED 30K 24V A2 L30	無
911401738602	BCP381 12LED 27K 24V A2 L50	無
911401738642	BCP381 12LED 30K 24V A2 L50	無
911401738802	BCP381 24LED 30K 24V A2 L100	無
911401738962	BCP381 6LED 30K 24V A2 L30	無
911401738702	BCP381 12LED 40K 24V 40 L50	無
911401738862	BCP381 24LED 40K 24V 40 L100	無
911401739022	BCP381 6LED 40K 24V 40 L30	無
911401739242	BCP382 18LED 40K 24V A2 L50	無
911401739262	BCP382 18LED 40K 24V 17 L50	無
911401739462	BCP382 36LED 40K 24V A2 L100	無
911401739482	BCP382 36LED 40K 24V 17 L100	無
911401739502	BCP382 36LED 40K 24V 40 L100	無
911401739702	BCP382 9LED 40K 24V 17 L30	無
911401738682	BCP381 12LED 40K 24V A2 L50	無
911401738842	BCP381 24LED 40K 24V A2 L100	無
911401739002	BCP381 6LED 40K 24V A2 L30	無

照明技術

Order Code	Full Product Name	燈具光束幅		相關色溫 (標	
		度	光源色彩 稱)	光通量	
911401779982	BCP386 12LED 27K 24V 60 L30	-	暖白光	2700 K	200 lm
911401780062	BCP386 12LED 30K 24V A11 L30	-	暖白光	3000 K	195 lm
911401780082	BCP386 12LED 40K 24V A11 L30	-	中性白光	4000 K	205 lm
911401780192	BCP386 30LED 30K 24V 45 L50	-	暖白光	3000 K	490 lm
911401780232	BCP386 30LED 27K 24V 60 L50	-	暖白光	2700 K	495 lm
911401780292	BCP386 30LED 27K 24V A11 L50	-	暖白光	2700 K	485 lm
911401780312	BCP386 30LED 30K 24V A11 L50	-	暖白光	3000 K	485 lm
911401780332	BCP386 30LED 40K 24V A11 L50	-	中性白光	4000 K	515 lm
911401780442	BCP386 60LED 30K 24V 45 L100	-	暖白光	3000 K	975 lm
911401780482	BCP386 60LED 27K 24V 60 L100	-	暖白光	2700 K	985 lm
911401780502	BCP386 60LED 30K 24V 60 L100	-	暖白光	3000 K	985 lm
911401780522	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	-	中性白光	4000 K	1,045 lm
911401780562	BCP386 60LED 30K 24V A11 L100	-	暖白光	3000 K	960 lm

Order Code	Full Product Name	燈具光束幅		相關色溫 (標	
		度	光源色彩 稱)	光通量	
911401780582	BCP386 60LED 40K 24V A11 L100	-	中性白光	4000 K	1,020 lm
911401738662	BCP381 12LED 30K 24V 40 L50	40° x 40°	暖白光	3000 K	842 lm
911401738782	BCP381 24LED 27K 24V 40 L100	40° x 40°	暖白光	2700 K	1,651 lm
911401738822	BCP381 24LED 30K 24V 40 L100	40° x 40°	暖白光	3000 K	1,651 lm
911401738982	BCP381 6LED 30K 24V 40 L30	40° x 40°	暖白光	3000 K	430 lm
911401739162	BCP382 18LED 27K 24V 40 L50	40° x 40°	暖白光	2700 K	1,208 lm
911401739222	BCP382 18LED 30K 24V 40 L50	40° x 40°	暖白光	3000 K	1,208 lm
911401739382	BCP382 36LED 27K 24V 40 L100	40° x 40°	暖白光	2700 K	2,367 lm
911401739422	BCP382 36LED 30K 24V 17 L100	17° x 17°	暖白光	3000 K	2,345 lm
911401739442	BCP382 36LED 30K 24V 40 L100	40° x 40°	暖白光	3000 K	2,367 lm
911401739602	BCP382 9LED 27K 24V 40 L30	40° x 40°	暖白光	2700 K	619 lm
911401739642	BCP382 9LED 30K 24V 17 L30	17° x 17°	暖白光	3000 K	610 lm
911401739662	BCP382 9LED 30K 24V 40 L30	40° x 40°	暖白光	3000 K	619 lm

Order Code	Full Product Name	燈具光束幅		相關色溫 (標		光通量
		度	光源色彩 稱)	稱)	光通量	
911401739182	BCP382 18LED 30K 24V A2 L50	16° x 35°	暖白光	3000 K		1,221 lm
911401739342	BCP382 36LED 27K 24V A2 L100	16° x 35°	暖白光	2700 K		2,393 lm
911401739402	BCP382 36LED 30K 24V A2 L100	16° x 35°	暖白光	3000 K		2,393 lm
911401739622	BCP382 9LED 30K 24V A2 L30	16° x 35°	暖白光	3000 K		623 lm
911401738602	BCP381 12LED 27K 24V A2 L50	16° x 35°	暖白光	2700 K		848 lm
911401738642	BCP381 12LED 30K 24V A2 L50	16° x 35°	暖白光	3000 K		848 lm
911401738802	BCP381 24LED 30K 24V A2 L100	16° x 35°	暖白光	3000 K		1,663 lm
911401738962	BCP381 6LED 30K 24V A2 L30	16° x 35°	暖白光	3000 K		432 lm
911401738702	BCP381 12LED 40K 24V 40 L50	40° x 40°	中性白光	4000 K		910 lm
911401738862	BCP381 24LED 40K 24V 40 L100	40° x 40°	中性白光	4000 K		1,783 lm

運轉與電力

Order Code	Full Product Name	耗電量
911401779982	BCP386 12LED 27K 24V 60 L30	3 W
911401780062	BCP386 12LED 30K 24V A11 L30	3 W
911401780082	BCP386 12LED 40K 24V A11 L30	3 W
911401780192	BCP386 30LED 30K 24V 45 L50	7.5 W
911401780232	BCP386 30LED 27K 24V 60 L50	7.5 W
911401780292	BCP386 30LED 27K 24V A11 L50	7.5 W
911401780312	BCP386 30LED 30K 24V A11 L50	7.5 W
911401780332	BCP386 30LED 40K 24V A11 L50	7.5 W
911401780442	BCP386 60LED 30K 24V 45 L100	15 W
911401780482	BCP386 60LED 27K 24V 60 L100	15 W
911401780502	BCP386 60LED 30K 24V 60 L100	15 W
911401780522	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	15 W
911401780562	BCP386 60LED 30K 24V A11 L100	15 W
911401780582	BCP386 60LED 40K 24V A11 L100	15 W
911401738662	BCP381 12LED 30K 24V 40 L50	12 W
911401738782	BCP381 24LED 27K 24V 40 L100	24 W
911401738822	BCP381 24LED 30K 24V 40 L100	24 W
911401738982	BCP381 6LED 30K 24V 40 L30	6 W
911401739162	BCP382 18LED 27K 24V 40 L50	18 W
911401739222	BCP382 18LED 30K 24V 40 L50	18 W
911401739382	BCP382 36LED 27K 24V 40 L100	36 W
911401739422	BCP382 36LED 30K 24V 17 L100	36 W
911401739442	BCP382 36LED 30K 24V 40 L100	36 W

機械與外罩

Order Code	Full Product Name	燈具光束幅		相關色溫 (標		光通量
		度	光源色彩 稱)	稱)	光通量	
911401739022	BCP381 6LED 40K 24V 40 L30	40° x 40°	中性白光	4000 K		464 lm
911401739242	BCP382 18LED 40K 24V A2 L50	16° x 35°	中性白光	4000 K		1,318 lm
911401739262	BCP382 18LED 40K 24V 17 L50	17° x 17°	中性白光	4000 K		1,292 lm
911401739462	BCP382 36LED 40K 24V A2 L100	16° x 35°	中性白光	4000 K		2,584 lm
911401739482	BCP382 36LED 40K 24V 17 L100	17° x 17°	中性白光	4000 K		2,533 lm
911401739502	BCP382 36LED 40K 24V 40 L100	40° x 40°	中性白光	4000 K		2,557 lm
911401739702	BCP382 9LED 40K 24V 17 L30	17° x 17°	中性白光	4000 K		659 lm
911401738682	BCP381 12LED 40K 24V A2 L50	16° x 35°	中性白光	4000 K		916 lm
911401738842	BCP381 24LED 40K 24V A2 L100	16° x 35°	中性白光	4000 K		1,796 lm
911401739002	BCP381 6LED 40K 24V A2 L30	16° x 35°	中性白光	4000 K		467 lm

Order Code	Full Product Name	耗電量
911401739602	BCP382 9LED 27K 24V 40 L30	9 W
911401739642	BCP382 9LED 30K 24V 17 L30	9 W
911401739662	BCP382 9LED 30K 24V 40 L30	9 W
911401739182	BCP382 18LED 30K 24V A2 L50	18 W
911401739342	BCP382 36LED 27K 24V A2 L100	36 W
911401739402	BCP382 36LED 30K 24V A2 L100	36 W
911401739622	BCP382 9LED 30K 24V A2 L30	9 W
911401738602	BCP381 12LED 27K 24V A2 L50	12 W
911401738642	BCP381 12LED 30K 24V A2 L50	12 W
911401738802	BCP381 24LED 30K 24V A2 L100	24 W
911401738962	BCP381 6LED 30K 24V A2 L30	6 W
911401738702	BCP381 12LED 40K 24V 40 L50	12 W
911401738862	BCP381 24LED 40K 24V 40 L100	24 W
911401739022	BCP381 6LED 40K 24V 40 L30	6 W
911401739242	BCP382 18LED 40K 24V A2 L50	18 W
911401739262	BCP382 18LED 40K 24V 17 L50	18 W
911401739462	BCP382 36LED 40K 24V A2 L100	36 W
911401739482	BCP382 36LED 40K 24V 17 L100	36 W
911401739502	BCP382 36LED 40K 24V 40 L100	36 W
911401739702	BCP382 9LED 40K 24V 17 L30	9 W
911401738682	BCP381 12LED 40K 24V A2 L50	12 W
911401738842	BCP381 24LED 40K 24V A2 L100	24 W
911401739002	BCP381 6LED 40K 24V A2 L30	6 W

Order Code	Full Product Name	光學罩類型
911401779982	BCP386 12LED 27K 24V 60 L30	透明玻璃
911401780062	BCP386 12LED 30K 24V A11 L30	透明玻璃
911401780082	BCP386 12LED 40K 24V A11 L30	透明玻璃
911401780192	BCP386 30LED 30K 24V 45 L50	透明玻璃
911401780232	BCP386 30LED 27K 24V 60 L50	透明玻璃
911401780292	BCP386 30LED 27K 24V A11 L50	透明玻璃
911401780312	BCP386 30LED 30K 24V A11 L50	透明玻璃
911401780332	BCP386 30LED 40K 24V A11 L50	透明玻璃
911401780442	BCP386 60LED 30K 24V 45 L100	透明玻璃
911401780482	BCP386 60LED 27K 24V 60 L100	透明玻璃
911401780502	BCP386 60LED 30K 24V 60 L100	透明玻璃
911401780522	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	透明玻璃
911401780562	BCP386 60LED 30K 24V A11 L100	透明玻璃
911401780582	BCP386 60LED 40K 24V A11 L100	透明玻璃
911401738662	BCP381 12LED 30K 24V 40 L50	透明平面
911401738782	BCP381 24LED 27K 24V 40 L100	透明平面
911401738822	BCP381 24LED 30K 24V 40 L100	透明平面
911401738982	BCP381 6LED 30K 24V 40 L30	透明平面
911401739162	BCP382 18LED 27K 24V 40 L50	透明平面
911401739222	BCP382 18LED 30K 24V 40 L50	透明平面
911401739382	BCP382 36LED 27K 24V 40 L100	透明平面
911401739422	BCP382 36LED 30K 24V 17 L100	透明平面
911401739442	BCP382 36LED 30K 24V 40 L100	透明平面

Order Code	Full Product Name	光學罩類型
911401739602	BCP382 9LED 27K 24V 40 L30	透明平面
911401739642	BCP382 9LED 30K 24V 17 L30	透明平面
911401739662	BCP382 9LED 30K 24V 40 L30	透明平面
911401739182	BCP382 18LED 30K 24V A2 L50	透明平面
911401739342	BCP382 36LED 27K 24V A2 L100	透明平面
911401739402	BCP382 36LED 30K 24V A2 L100	透明平面
911401739622	BCP382 9LED 30K 24V A2 L30	透明平面
911401738602	BCP381 12LED 27K 24V A2 L50	透明平面
911401738642	BCP381 12LED 30K 24V A2 L50	透明平面
911401738802	BCP381 24LED 30K 24V A2 L100	透明平面
911401738962	BCP381 6LED 30K 24V A2 L30	透明平面
911401738702	BCP381 12LED 40K 24V 40 L50	透明平面
911401738862	BCP381 24LED 40K 24V 40 L100	透明平面
911401739022	BCP381 6LED 40K 24V 40 L30	透明平面
911401739242	BCP382 18LED 40K 24V A2 L50	透明平面
911401739262	BCP382 18LED 40K 24V 17 L50	透明平面
911401739462	BCP382 36LED 40K 24V A2 L100	透明平面
911401739482	BCP382 36LED 40K 24V 17 L100	透明平面
911401739502	BCP382 36LED 40K 24V 40 L100	透明平面
911401739702	BCP382 9LED 40K 24V 17 L30	透明平面
911401738682	BCP381 12LED 40K 24V A2 L50	透明平面
911401738842	BCP381 24LED 40K 24V A2 L100	透明平面
911401739002	BCP381 6LED 40K 24V A2 L30	透明平面

認證與應用

Order Code	Full Product Name	易燃性標誌
911401779982	BCP386 12LED 27K 24V 60 L30	-
911401780062	BCP386 12LED 30K 24V A11 L30	-
911401780082	BCP386 12LED 40K 24V A11 L30	-
911401780192	BCP386 30LED 30K 24V 45 L50	-
911401780232	BCP386 30LED 27K 24V 60 L50	-
911401780292	BCP386 30LED 27K 24V A11 L50	-
911401780312	BCP386 30LED 30K 24V A11 L50	-
911401780332	BCP386 30LED 40K 24V A11 L50	-
911401780442	BCP386 60LED 30K 24V 45 L100	-
911401780482	BCP386 60LED 27K 24V 60 L100	-
911401780502	BCP386 60LED 30K 24V 60 L100	-
911401780522	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	-
911401780562	BCP386 60LED 30K 24V A11 L100	-
911401780582	BCP386 60LED 40K 24V A11 L100	-
911401738662	BCP381 12LED 30K 24V 40 L50	用於安裝於通常易燃的表面
911401738782	BCP381 24LED 27K 24V 40 L100	用於安裝於通常易燃的表面
911401738822	BCP381 24LED 30K 24V 40 L100	用於安裝於通常易燃的表面
911401738982	BCP381 6LED 30K 24V 40 L30	用於安裝於通常易燃的表面
911401739162	BCP382 18LED 27K 24V 40 L50	用於安裝於通常易燃的表面
911401739222	BCP382 18LED 30K 24V 40 L50	用於安裝於通常易燃的表面
911401739382	BCP382 36LED 27K 24V 40 L100	用於安裝於通常易燃的表面
911401739422	BCP382 36LED 30K 24V 17 L100	用於安裝於通常易燃的表面
911401739442	BCP382 36LED 30K 24V 40 L100	用於安裝於通常易燃的表面

Order Code	Full Product Name	易燃性標誌
911401739602	BCP382 9LED 27K 24V 40 L30	用於安裝於通常易燃的表面
911401739642	BCP382 9LED 30K 24V 17 L30	用於安裝於通常易燃的表面
911401739662	BCP382 9LED 30K 24V 40 L30	用於安裝於通常易燃的表面
911401739182	BCP382 18LED 30K 24V A2 L50	用於安裝於通常易燃的表面
911401739342	BCP382 36LED 27K 24V A2 L100	用於安裝於通常易燃的表面
911401739402	BCP382 36LED 30K 24V A2 L100	用於安裝於通常易燃的表面
911401739622	BCP382 9LED 30K 24V A2 L30	用於安裝於通常易燃的表面
911401738602	BCP381 12LED 27K 24V A2 L50	用於安裝於通常易燃的表面
911401738642	BCP381 12LED 30K 24V A2 L50	用於安裝於通常易燃的表面
911401738802	BCP381 24LED 30K 24V A2 L100	用於安裝於通常易燃的表面
911401738962	BCP381 6LED 30K 24V A2 L30	用於安裝於通常易燃的表面
911401738702	BCP381 12LED 40K 24V 40 L50	用於安裝於通常易燃的表面
911401738862	BCP381 24LED 40K 24V 40 L100	用於安裝於通常易燃的表面
911401739022	BCP381 6LED 40K 24V 40 L30	用於安裝於通常易燃的表面
911401739242	BCP382 18LED 40K 24V A2 L50	用於安裝於通常易燃的表面
911401739262	BCP382 18LED 40K 24V 17 L50	用於安裝於通常易燃的表面
911401739462	BCP382 36LED 40K 24V A2 L100	用於安裝於通常易燃的表面
911401739482	BCP382 36LED 40K 24V 17 L100	用於安裝於通常易燃的表面
911401739502	BCP382 36LED 40K 24V 40 L100	用於安裝於通常易燃的表面
911401739702	BCP382 9LED 40K 24V 17 L30	用於安裝於通常易燃的表面
911401738682	BCP381 12LED 40K 24V A2 L50	用於安裝於通常易燃的表面
911401738842	BCP381 24LED 40K 24V A2 L100	用於安裝於通常易燃的表面
911401739002	BCP381 6LED 40K 24V A2 L30	用於安裝於通常易燃的表面

