



UniEdge – emelje ki széleket

UniEdge

Az UniEdge felületre szerelhető, kültéri, kompakt méretű, építészeti, szélvilágítási, LED-es lámpatest, amelyet homlokzati és kültéri dekoratív világításra terveztünk. A robusztus mechanikai és az egyedi optikai kialakításnak köszönhetően ideális ablakok és ajtók belső keretei, homlokzatok, látnivalók és emlékművek széleinek megvilágítására. Fehér, egyszínű, RGB és RGBW, valamint állítható fehér színű fénnnyel kapható. Egyedi szórólencséje DMX vezérlési lehetőséggel van ellátva, amelyek révén az építészek és tervezők korlátok nélkül valósíthatják meg elképzeléseiket.

Előnyök

- Egyedülálló, 3x90°-os optikai elosztás az ablakok, erkélyek vagy ajtók belső kereteinek vagy külső széleinek kiemelésére.
- Kompakt méretek, kis súly és dönthető szerelőelemek.
- Átmenő vezetékezés a tápellátáshoz és DMX512-jelhez.

Szolgáltatások

- Robusztus kialakítás és IP66 védettség kültéri alkalmazásokhoz
- Egyedülálló 3x90°-os optikai elosztás az épületek széleinek megvilágításához
- Az elvezetés kialakítása csökkenti a szennyeződés és víz felhalmozódását
- –5° és +85° között állítható döntési szög
- Átmenő vezetékezés tápellátáshoz és DMX-adatokhoz IP67-csatlakozókon keresztül


Alkalmazás

- Hidak, emlékművek és homlokzatok
- Tájkeretek
- Parkok és terek

Figyelmeztetések és biztonság

- Kizárólag kültéri használatra

Méretezett rajza



Általános információ	
Előtét mellékelve	Nem
Technikai adatok	
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	-
Színvisszaadási index (CRI)	80
Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	10 W
Mechanika és tokozás	
Optikai búra típusa	Hőkezelt üveg
Ház színe	Sötétszürke
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK06
Por és víz elleni védelem kódja	IP66
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
CE jelölés	Nem
Gyűlékonysági jelzés	Normál gyűlékonyságú felületekre szereléshez

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	A fényforrás színe	Fényáram
92350899	BCP390 4LED 27K 24V 3x90 D3	Meleg fehér	118 lm
92352299	BCP390 4LED 30K 24V 3x90 D3	Meleg fehér	127 lm
92353999	BCP390 4LED 30K 24V 3x90 DMX D3	Meleg fehér	124 lm
92354699	BCP390 4LED 40K 24V 3x90 D3	Semleges fehér	144 lm
92355399	BCP390 4LED 40K 24V 3x90 DMX D3	Semleges fehér	142 lm

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Order Code	Full Product Name	Szabályozható
92350899	BCP390 4LED 27K 24V 3x90 D3	Nem
92352299	BCP390 4LED 30K 24V 3x90 D3	Nem
92353999	BCP390 4LED 30K 24V 3x90 DMX D3	Igen

Order Code	Full Product Name	Szabályozható
92354699	BCP390 4LED 40K 24V 3x90 D3	Nem
92355399	BCP390 4LED 40K 24V 3x90 DMX D3	Igen

