UniEdge – Faça os limites se destacarem

UniEdge

A UniEdge é uma luminária de iluminação de borda LED arquitetônica montada em superfície, com classificação externa e de tamanho compacto, projetada para aplicações de iluminação decorativa de fachadas e exteriores. Os designs mecânicos robustos e ópticos exclusivos tornam a UniEdge ideal para iluminação de bordas em molduras internas de janelas e portas, fachadas de edifícios, pontos de referência e monumentos. Disponível em branco, cores monocromáticas, RGB, RGBW e branco ajustável. Lentes de propagação exclusiva com opção de controle DMX disponível para dar aos arquitetos e designers a liberdade de explorar uma ampla gama de conceitos e projetos sem limitações.

Benefícios

- Distribuição óptica única de 3x90° para destacar as molduras internas ou bordas externas de janelas, varandas ou portas.
- Tamanho compacto, peso leve e suportes inclináveis.
- Cablagem de passagem para alimentação e sinal DMX512.

Características

- Design robusto e IP66 para uso em aplicações externas
- Distribuição óptica de 3x90° exclusiva para iluminar as bordas arquitetônicas
- Design de drenagem para reduzir o acúmulo de detritos e água
- Ângulo de inclinação -5° a +85° ajustável
- Fiação para alimentação e dados DMX via conectores IP67

Aplicação

- Pontes, monumentos, fachadas
- Cenário
- Parques e praças

Avisos e Segurança

- Apenas para uso externo

UniEdge

Versions

UniEdge 4LED

Desenho dimensional



UniEdge

Informações gerais	
Driver incluído	N

Dados técnicos de luz	
Temperatura de cor correlacionada (nom.)	-
Color rendering index (CRI)	80

Dados elétricos e de operação	
Consumo de energia	10 W

Controles e dimerização	
Regulável	Não

Dados mecânicos e de compartimento	
Tipo de acessório de difusor ótico	Vidro temperado
Cor do compartimento	Cinza escuro
Código de proteção mecânica contra impactos	IK06
Código de proteção de entrada	IP66

Aprovação e aplicação	
Marca CE	Não
Marca de inflamabilidade	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis

Dados técnicos de luz

Order Code	Full Product Name	Cor da fonte de luz	Fluxo luminoso
911401737303	BCP390 4LED 30K 24V 3x90 D3	Branco quente	127 lm
911401737323	BCP390 4LED 40K 24V 3x90 D3	Branco neutro	144 lm

© 2023 Signify Holding Todos os direitos reservados. Signify não oferece qualquer representação ou garantia quanto à precisão ou à integridade das informações inclusas aqui e não se responsabiliza por qualquer ação em função disso. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não compõem parte de qualquer cotação ou contrato, a menos que seja acordado pela Signify. Todas as marcas comerciais são de propriedade da Signify Holding ou de seus respectivos proprietários.