



UniEdge – Faça sobressair os seus limites

UniEdge

A UniEdge é uma luminária LED arquitetural de iluminação de contornos com tamanho compacto para montagem em superfície. Foi concebida para o exterior, nomeadamente para aplicações de iluminação decorativa de fachadas e outros elementos ao ar livre. O design mecânico robusto e a conceção única da ótica da luminária UniEdge tornam-na ideal para iluminar os contornos de estruturas interiores de janelas e portas, fachadas de edifícios, marcos turísticos e monumentos. Disponível em branco, cores monocromáticas, RGB, RGBW e branco regulável. As lentes de difusão únicas com opção de controlo DMX disponível oferecem aos arquitetos e designers a liberdade necessária para explorar uma ampla gama de conceitos e designs sem limitações.

Benefícios

- Distribuição ótica única de 3 x 90° para realçar as estruturas interiores ou os contornos exteriores de janelas, varandas ou portas.
- Tamanho compacto, peso leve e suportes inclináveis.
- Cablagem passante para alimentação e sinal DMX512.

Características

- Design robusto e classificação IP66 para aplicações exteriores
- Distribuição ótica única de 3 x 90° para iluminar contornos arquitetónicos
- Design que permite a drenagem para reduzir a acumulação de pó e água
- Ângulo de inclinação ajustável de -5° e +85°
- Cablagem passante para alimentação e dados DMX através de conectores IP67


Aplicação

- Pontes, monumentos e fachadas
- Paisagens
- Parques e praças

Avisos e Segurança

- Apenas para utilização no exterior

Desenho dimensional



Informações gerais	
Driver incluído	Não
Caraterísticas técnicas da luz	
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	-
Índice de Restituição Cromática (IRC)	80
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Consumo de Energia	10 W
Controlos e regulação	
Regulável	Não
Características mecânicas e compartimento	
Tipo de difusor ótico	Vidro temperado
Cor do compartimento	Cinza escuro
Código de proteção mecânica contra impactos	IK06
Código de proteção de entrada	IP66
Aprovação e aplicação	
Marca CE	Não
Marca de inflamabilidade	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis

Caraterísticas técnicas da luz

Order Code	Full Product Name	Cor da fonte de luz	Fluxo Luminoso
92350899	BCP390 4LED 27K 24V 3x90 D3	Branco quente	118 lm
92352299	BCP390 4LED 30K 24V 3x90 D3	Branco quente	127 lm
92354699	BCP390 4LED 40K 24V 3x90 D3	Branco neutro	144 lm

