



UniEdge: Sınırlarınızın Öne Çıkmasını Sağlayın

UniEdge

UniEdge bina cephesi ve dış mekan dekoratif aydınlatma uygulamaları için tasarlanmış, yüzeye monte, dış mekan sınıfı ve kompakt boyutlu mimari LED kenar aydınlatma armatürüdür. Sağlam mekanik ve benzersiz optik tasarımlar UniEdge'i pencereler ve kapıların iç çerçeveleri, bina cepheleri, kent simgeleri ve anıtlarda kenar aydınlatması için ideal hale getirir. Beyaz, tek renkler, RGB, RGBW ve ayarlanabilir beyaz renklerde sunulur. Mimarlar ve tasarımcılara geniş bir dizi konsepti ve tasarımı, sınırlama olmaksızın keşfetme özgürlüğü sağlamak için kullanılabilen DMX kontrol seçeneğine sahip benzersiz dağılık lens mevcuttur.

Faydaları

- Pencereler, balkonlar ve kapıların iç çerçevelerini veya dış kenarlarını vurgulamak için Benzersiz 3x90° Optik Dağılım.
- Kompakt Boyut, Hafif ve Eğilebilen Destekler.
- Güç ve DMX512 Sinyali İçin Dahili Kablolama.

Özellikler

- Dış mekan uygulamaları için sağlam tasarım ve IP66
- Mimari kenarları aydınlatmak için benzersiz 3x90° optik dağılım
- Toz ve su birikmesini azaltmak için tahliye tasarımı
- Ayarlanabilir -5° - +85° devirme açısı
- IP67 konnektörler aracılığıyla güç ve DMX verileri için dahili kablolama


Uygulama

- Köprüler, Anıtlar ve Bina Cepheleri
- Manzara
- Parklar ve meydanlar

Güvenlik ve uyarılar

- Yalnızca dış mekanda kullanım için

Boyutlu çizim



Genel Bilgiler

Tertibat dahildir	Hayır
Işık Teknik Ayrıntıları	
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	-
Renk oluşturma dizini (CRI)	80

Çalıştırma ve Elektrik

Güç Tüketimi	10 W
--------------	------

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Hayır
----------------	-------

Mekanik ve Muhafaza

Optik kapak tipi	Temperlenmiş cam
Muhafaza Rengi	Koyu gri
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK06
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66

Onay ve Uygulama

CE işareti	Hayır
Alev alma işareti	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	Işık kaynağı rengi	Işık Akısı
92350899	BCP390 4LED 27K 24V 3x90 D3	Sıcak beyaz	118 lm
92352299	BCP390 4LED 30K 24V 3x90 D3	Sıcak beyaz	127 lm
92354699	BCP390 4LED 40K 24V 3x90 D3	Nötr beyaz	144 lm

