



UniEdge — визначте свої межі

UniEdge

UniEdge — це компактний архітектурний периферійний світлодіодний світильник для поверхневого зовнішнього освітлення, призначений для фасадного та зовнішнього декоративного освітлення. Надійна механічна конструкція та унікальний оптичний дизайн роблять світильник UniEdge ідеальним для освітлення граней внутрішніх рам вікон і дверей, фасадів будівель, наземних орієнтирів і пам'ятників. Світильник доступний у кольорах: білий, монохроматичний, RGB, RGBW і регульований білий. Унікальна розсіювальна лінза та опція інтерфейсу керування DMX надають архітекторам і дизайнерам свободу досліджувати широкий спектр концепцій і проектувати без обмежень.

Переваги

- Унікальний оптичний розподіл 3x90° для підкреслення внутрішніх рам або зовнішніх країв вікон, балконів або дверей.
- Компактний розмір, легка вага та поворотні кронштейни.
- Наскрізна проводка для передавання електроенергії та сигналу DMX512.

Характеристики

- Надійна конструкція та клас захисту IP66 для зовнішнього застосування
- Унікальний оптичний розподіл 3x90° для освітлення архітектурних граней
- Дренажне проектування зменшує накопичення бруду та води
- Регульований кут нахилу від -5° до +85°
- Наскрізна проводка для передавання електроенергії та даних DMX через роз'єми з класом захисту IP67


Застосування

- Мости, пам'ятники, фасади
- Ландшафти
- Парки та площі

Попередження та безпека

- Тільки для зовнішнього використання

Розміри



Загальна інформація	
Драйвер входить у комплект	Ні
Світлотехнічні	
Корельована колірна температура (ном.)	-
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	80
Експлуатаційні й електричні	
Споживана потужність	10 W
Механічні деталі й корпус	
Тип кришки об'єктива	Гартоване скло
Колір корпусу	Темний сірий
Код захисту від механічного впливу	IK06
Код захисту від проникнення	IP66
Затвердження й застосування	
Знак CE	Ні
Позначка займистості	Для кріплення на звичайно займисті поверхні

Світлотехнічні

Order Code	Full Product Name	Колір джерела світла	Світловий потік
911401737283	BCP390 4LED 27K 24V 3x90 D3	Теплий білий	118 lm
911401737303	BCP390 4LED 30K 24V 3x90 D3	Теплий білий	127 lm
911401737313	BCP390 4LED 30K 24V 3x90 DMX D3	Теплий білий	124 lm
911401737323	BCP390 4LED 40K 24V 3x90 D3	Нейтральний білий	144 lm
911401737333	BCP390 4LED 40K 24V 3x90 DMX D3	Нейтральний білий	142 lm

Елементи керування й затемнення

Order Code	Full Product Name	З регульованою яскравістю
911401737283	BCP390 4LED 27K 24V 3x90 D3	Ні
911401737303	BCP390 4LED 30K 24V 3x90 D3	Ні
911401737313	BCP390 4LED 30K 24V 3x90 DMX D3	Так

Order Code	Full Product Name	З регульованою яскравістю
911401737323	BCP390 4LED 40K 24V 3x90 D3	Ні
911401737333	BCP390 4LED 40K 24V 3x90 DMX D3	Так

