



Kaupunkien valoisa tulevaisuus DigiStreetillä

DigiStreet Catenary

Philips DigiStreet Catenary on DigiStreet Road & Street -tuoteperheen uusi tulokas. Se takaa saman valon laadun, muista erottuvan muotoilun ja älykkäiden valaistusjärjestelmien edut, kun valaisimet on kiinnitettävä vaijereilla. Valaisimessa on myös jopa kaksi System Ready (SR) -liitäntää, joilla se voidaan yhdistää älykkäisiin valaistuksen ohjausjärjestelmiin, kuten Philips CityTouchiin ja tunnistimiin. Lisäksi kukin valaisin voidaan tunnistaa erikseen Philips Service tag -huoltotunnisteen ansiosta. Skannaamalla QR-koodin pylvään luukun sisäpuolelta saat heti käyttöösi valaisimen määrytykset, mikä helpottaa ja nopeuttaa huoltoa ja ohjelmointia valaisimen elinkaaren kaikissa vaiheissa.

Hyödyt

- Tulevaisuuteen valmiiseen DigiStreet Catenary -valaisimeen on helppo lisätä suoraan asennuksen jälkeen tai myöhemmin CMS-valopisteitä ja -tunnistimia uusien toimintojen käyttöönottamiseksi.
- Optiikat valittavissa kansainvälisten tieolosuhteiden mukaan.
- Varusteena on Service tag -huoltotunniste eli QR-pohjainen tunnistusjärjestelmä, jonka avulla jokainen valaisin voidaan tunnistaa erikseen. Tunniste sisältää tietoja huollosta, asennuksesta ja varaosista.

Ominaisuudet

- Vaijerasennusratkaisu DigiStreet Road & street -tuoteryhmään
- Voidaan varustaa kahdella SR-liitännällä uusilla toiminnoilla päivittämiseksi.
- Valaisimien helppo tunnistus Philips Service tagilla
- Käytettävissä L-tune-työkalu
- Polttoikä 100 000 h jopa L96, Tq +25 °C

DigiStreet Catenary

Käyttökohteet

- Liikenneväylät ja tärkeimmät tulotiet
- Kaupunkialueet
- Kaupunkien keskustat ja pääkadut

Versions




DigiStreet Catenary-BTP764



DigiStreet Suspended-BSP764

Mittapiirros



Tuotetiedot



DigiStreet_Catenary-
BTP764-1DPP.tif



DigiStreet_Catenary-
BTP764-2DPP.tif

Tuotetiedot



DigiStreet_Catenary-
BTP764-3DPP.tif



DigiStreet_Catenary-
BTP764-4DPP.tif



DigiStreet_Catenary-
BTP764-5DPP.tif



DigiStreet_Catenary-
BTP764-6DPP.tif



DigiStreet_Suspended-
BSP764-1DPP.tif



DigiStreet_Suspended-
BSP764-2DPP.tif

Yleistä tietoa	
Liitäntälaite mukana	Kyllä
Lamppuperheen koodi	LED64
Valonlähde vaihdettavissa	Kyllä
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö
Huoltotunniste	Kyllä
Valaistuksen tekniset tiedot	
Valonlähteen väri	740 Neutraali valkoinen
Väriämpötila (nim.)	4000 K
Värintoistoindeksi (CRI)	70
Valovirta	6 400 lm
Ylöspäin suuntautuvan valon suhde	0
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	38 W
Ylijännitesuoja (yleinen/differentiaali)	Valaisimen ylijännitesuojaus 6 kV (differentiaalitila) ja 6 kV (yhteismuotoinen)
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Enimmäishimmennystaso	10%
Mekaaniset tiedot ja runko	
Optiikan suojan tyyppi	Tasolasi
Kotelon väri	Alumiini
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK09
Suojausluokan koodi	IP66
Vakiokallistuskulma sivuasennuksessa	-
Vakiokallistuskulma pylvään päässä	-
Merkinnät ja luokitukset	
CE-merkintä	Kyllä
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille

Valaistuksen tekniset tiedot

			Ulkovalaistuksen optiikan
Order Code	Full Product Name	Valaisimen valokeila	tyyppi
912300023969	BTP764 LED64-4S/740 DSW1 PSD-SR	-	Symmetrinen, leveä valonjako 1
	SRT SRB		
912300023970	BSP764 LED64-4S/740 DW10 PSD-SR	52° - 7° x 151°	Laaja valonjako 10
	SRT SRB		

Tuotetiedot

Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi	Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi
912300023969	BTP764 LED64-4S/740 DSW1 PSD-SR SRT SRB	BTP764	912300023970	BSP764 LED64-4S/740 DW10 PSD-SR SRT SRB	BSP764

