

Direct View Linear-armaturer for kreative arkitektoniske bruksområder og mediefasader

UniBar

UniBar er en overflatemontert, utendørsklassifisert og slank lineær LED-armatur med direkte visning som er utformet for bruksområder innen fasadebelysning og arkitektoniske belysning utendørs. Den robuste mekaniske designen og den unike optiske designen gjør at den passer perfekt til bygningsfasader, mediefasader, broer, overganger og alle bruksområder som krever en slank lineær belysningsløsning med direkte visning. Spredningslinse for direkte visning, gjennomkobling for ende-til-ende-tilkobling og DMX-kontroll med opptil 10 piksler (10IDs) tilgjengelig som tilbehør gir arkitekter og designere frihet til å utforske et bredt spekter av konsepter og design uten begrensninger. Tilgjengelig i hvitt, monokromatiske farger, RGB, RGBW og justerbar hvit.

Fordeler

- LED-belysning med lav effekt som gir en jevn og myk lysfordeling
- Opptil 10 piksler (10IDs) for enkel og fleksibel kontroll
- Bred spredningsvinkel for direkte visning
- Robust design og IP66-klassifisering for utendørs bruk
- To typer monteringsbraketter som passer til forskjellige bruksområder






Funksjoner

- Standard: RGBW, RGB, 2700 K, 3000 K og 4000 K
- Valgfri 5000 K, monokromatiske farger og justerbar hvit
- Standard produktlengder på 300, 500 og 1000 mm
- Tilgjengelig med DMX-kontroll som tilbehør


Søknad

- Broer, monumenter og fasader
- Parker og torg
- Landskap

Målskisse



Produkt detaljer



Generell informasjon	
Driver inkludert	Nei
Teknisk belysning	
Lyskildefarge	Varmhvit
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Type optisk deksel	Opal
Innfatningsfarge	Sølvfarget
Mekanisk støtteskottelseskode	IK08
Ingress beskyttelseskode	IP66
Godkjenning og bruksområde	
CE-merke	Ja

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Korreleret fargetemperatur (nom.)	Lysytelse
911401778862	BCS340 48LED 30K 24V OC L100	3000 K	565 lm
911401778952	BCS340 24LED 30K 24V OC L50	3000 K	290 lm
911401779022	BCS340 12LED 27K 24V OC L30	2700 K	145 lm
911401779042	BCS340 12LED 30K 24V OC L30	3000 K	145 lm
911401779132	BCS341 60LED 30K 24V OC L100	3000 K	725 lm
911401779312	BCS341 18LED 30K 24V OC L30	3000 K	205 lm
911401703953	BCS342 120LED 30K 24V OC L100	3000 K	1 535 lm
911401704253	BCS342 36LED 30K 24V OC L30	-	480 lm

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
911401778862	BCS340 48LED 30K 24V OC L100	12 W
911401778952	BCS340 24LED 30K 24V OC L50	6 W
911401779022	BCS340 12LED 27K 24V OC L30	3 W
911401779042	BCS340 12LED 30K 24V OC L30	3 W

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
911401779132	BCS341 60LED 30K 24V OC L100	15 W
911401779312	BCS341 18LED 30K 24V OC L30	4 W
911401703953	BCS342 120LED 30K 24V OC L100	24 W

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
911401704253	BCS342 36LED 30K 24V OC L30	7,5 W

