

适用于点缀建筑外墙和媒体幕墙的直视线性灯具

UniBar

UniBar 是表面安装、外部额定和超薄尺寸的线性 LED 直视型灯具，专为建筑外墙和室外建筑照明应用而设计。坚固的机械和独特的光学设计使其成为建筑外墙、媒体幕墙、桥梁、立交桥和任何需要纤细线性直视照明解决方案的应用的理想选择。直视扩散透镜，端到端连接通过式布线和 DMX 控制选项提供多达 10 个像素 (10ID)，使建筑师和设计师可以自由探索各种概念和设计，不受限制。提供白色、单色、RGB、RGBW 和可调白色。

优点

- 低功耗 LED，即可提供均匀柔和的照明分布
- 多达 10 种像素 (10IDs)，实现轻松灵活控制
- 宽光束角度，适用于直视应用
- 采用坚固设计，防护等级高达 IP66，适合在户外使用
- 两种类型的安装支架，适合不同的应用






特点

- 标准：RGBW、RGB、2700K、3000K 和 4000K
- 可选择配备 5000K、单色和色温可调节白色
- 标准 300、500 和 1000mm 产品长度
- 提供 DMX 控制选项

应用

- 桥梁、古迹、建筑外墙照明
- 公园和广场照明
- 景观照明

二维绘图



一般信息

包含的驱动器 否

灯技术

显色指数 (CRI) 80

控制和调光

可调光 否

机械和外壳

光罩类型 乳白玻璃

外壳颜色 银色

机械冲击保护代码 IK08

IP 等级 IP66

审批和申请

CE 标志 是

灯技术

Order Code	Full Product Name	光源颜色	相关色温 (标称)	光通量
911401778862	BCS340 48LED 30K 24V OC L100	暖白色	3000 K	565 lm
911401778882	BCS340 48LED 40K 24V OC L100	中性白色	4000 K	600 lm
911401778952	BCS340 24LED 30K 24V OC L50	暖白色	3000 K	290 lm
911401778972	BCS340 24LED 40K 24V OC L50	中性白色	4000 K	305 lm
911401779022	BCS340 12LED 27K 24V OC L30	暖白色	2700 K	145 lm
911401779042	BCS340 12LED 30K 24V OC L30	暖白色	3000 K	145 lm
911401779062	BCS340 12LED 40K 24V OC L30	中性白色	4000 K	155 lm
911401779132	BCS341 60LED 30K 24V OC L100	暖白色	3000 K	725 lm
911401779152	BCS341 60LED 40K 24V OC L100	中性白色	4000 K	770 lm
911401779312	BCS341 18LED 30K 24V OC L30	暖白色	3000 K	205 lm
911401779332	BCS341 18LED 40K 24V OC L30	中性白色	4000 K	215 lm

操作和电气

Order Code	Full Product Name	功耗
911401778862	BCS340 48LED 30K 24V OC L100	12 W
911401778882	BCS340 48LED 40K 24V OC L100	12 W
911401778952	BCS340 24LED 30K 24V OC L50	6 W
911401778972	BCS340 24LED 40K 24V OC L50	6 W
911401779022	BCS340 12LED 27K 24V OC L30	3 W
911401779042	BCS340 12LED 30K 24V OC L30	3 W

Order Code	Full Product Name	功耗
911401779062	BCS340 12LED 40K 24V OC L30	3 W
911401779132	BCS341 60LED 30K 24V OC L100	15 W
911401779152	BCS341 60LED 40K 24V OC L100	15 W
911401779312	BCS341 18LED 30K 24V OC L30	4 W
911401779332	BCS341 18LED 40K 24V OC L30	4 W

