



Bringer hjemmefølelsen helt ud på gaden

TownTune Symmetrisk Parkarmatur

TownTune er en armaturserie, der er forberedt til eksisterende og skalerbare byområder, og som tilbyder alle de nyeste innovationer inden for belysning med hensyn til ydeevne, lyskvalitet og tilslutningsmulighed. Philips TownTune-serien består af tre versioner: en version med central stolpetop, en version med asymmetrisk styretap og en version, der bruger et udvidet lyrebeslag til stolpetop. Disse tre kan alle tilpasses mange forskellige former for huse og tilføjes en dekorativ ring, som fås i to farver. Med disse muligheder kan du skabe din helt egen belysningssignatur og skabe en særegen identitet for kvarterer og byer.

Armaturserien er også udstyret med Philips Service Tag QR-kode, som understøtter installations- og vedligeholdelsesarbejde og gør, at du kan skabe dit eget digitale bibliotek over belysningsaktiver og reservedele. TownTune bruger også den Philips Ledgine-optimerede belysningsplatform, der sikrer, at din gade altid har den rette mængde af lys og at lyset peger i den rigtige retning. Ydermere, så er TownTune System Ready, der gør den fremtidssikker og som gør den i stand til at blive kombineret med både enkeltstående og avancerede styre- og lyssoftwareapplikationer som f.eks. Interact City.

TownTune Symmetrisk Parkarmatur

Fordele

- Den giver visuel komfort og komfortable belysningsoplevelser i byområder gennem dens flot designede skål
- Et enkelt, stilrent design gør det muligt at integrere den i forskellige byområder, og muligheden for at tilpasse den vha. et bredt udvalg af tilbehør giver mulighed for at skabe en unik lyssignatur, som også kan være en del af bybilledet om dagen
- Den har mange anvendelsesmuligheder og tilbyder høj ydeevne ved hjælp af den nyeste Ledgene LED-plattform og adgang til mange forskellige lysfordelinger
- Nem vedligeholdelse takket været Philips Service Tag og udviklet til at kunne blive kombineret med lysstyrings- og softwareapplikationer med Philips SR (System Ready) fatning


Funktioner

- Optimerede samlede ejeromkostninger og mulighed for CLO (Constant Light Output)
- Lys af høj kvalitet baseret på den Philips Ledgene-optimerede belysningsplatform og mulighed for yderligere optimering i L-Tune
- Hus i forskellige former (kegle, kuppel), mulighed for dekorativ ring og farve (gennemsigtig og gylden)
- Kan kombineres med individuelle lysstyringssystemer som f.eks. LumiStep, DynaDimmer samt LineSwitch og avancerede system- og softwareapplikationer som f.eks. Interact City
- Bred vifte af lumenpakker, lige fra 1.200 til 10.000 lumen
- Farvetemperaturvalg: 3.000 K (varm hvid) eller 4.000 K (neutral hvid)
- Lang levetid på 100.000 timer ved minimum L85
- Adgang til forkoblingen via forkoblingsafskærmningen øverst på armaturet
- Velegnet til nye og eftermonterede installationer
- Modstandsdygtig over for hærværk (IK10) og høj indtrængningsbeskyttelse (IP66)

Anvendelsesområder

- By- og boligområder
- Cykelstier, fortove og fodgængerovergange
- Bymidter og torve
- Parkeringspladser

Målskitse



TownTune Symmetrisk Parkarmatur

Generelle oplysninger	
Driver inkluderet	Ja
Udskiftelig lyskilde	Ja
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Service-kode	Ja
Lysteknisk	
Opadrettet lysudbyttegrad	0
Drift og el	
Sikring mod spændingsudsving (fælles/differentiel)	Standardniveau for sikring mod spændingsudsving
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Maksimalt dæmpningsniveau	10%
Mekanik og armaturhus	
Optikafskærmningstype	Skål/afskærmning i polykarbonat, UV-bestandig
Farve på armaturhus	Grå
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK10
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP66
Standardhældningsvinkel, sidemontering	-
Standardhældningsvinkel, stolpetop	0°
Godkendelse og anvendelsesområde	
CE-mærke	Ja
Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændelige overflader
Ydelse over tid (overholder IEC-standard)	
Fejlfrekvens i driver ved 5.000 t.	0,5 %
Produktdata	
Produktseriekode	BDP260

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Kode for lampeserie
912300024478	BDP260 LED35-4S/830 PSU II DS50 CLO 62P	LED35
912300024479	BDP260 LED35-4S/740 PSU II DS50 CLO 62P	LED35
912300024155	BDP260 LED39-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P	LED39
912300024159	BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P	LED14
912300024260	BDP260 LED50-4S/740 II DS50 62P	LED50
912300024404	BDP260 LED35-4S/830 PSU II DS50 CLO 62P	LED35
912300024405	BDP260 LED35-4S/740 PSU II DS50 CLO 62P	LED35

Lysteknisk (1/2)

Order Code	Full Product		Lyskilde	Korreleret farvetemperatur		Farve (CRI)	Order Code	Full Product		Lyskilde	Korreleret farvetemperatur		Farve (CRI)
	Name	Armaturlysstrålespredning		(nom.)				Name	Armaturlysstrålespredning		(nom.)		
912300024478	BDP260 LED35-4S/830 PSU II DS50 CLO 62P	152° x 155°	830 Varm hvid	3000 K		80	912300024155	BDP260 LED39-4S/830 DM50	30° - 5° x 153°	830 Varm hvid	3000 K		80
912300024479	BDP260 LED35-4S/740 PSU II DS50 CLO 62P	152° x 155°	740 Neutral hvid	4000 K		70							

TownTune Symmetrisk Parkarmatur

Full Korreleret						Full Korreleret					
Order Code	Product Name	Armaturlysstrålespredning	Lyskildefarve	farvetemperatur (nom.)	Farvegens (CRI)	Order Code	Product Name	Armaturlysstrålespredning	Lyskildefarve	farvetemperatur (nom.)	Farvegens (CRI)
	CLO DDF3 62P						740 II DS50 62P				
912300024159	BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P	7° - 52° x 150°	740 Neutral hvid	4000 K	70	912300024404	BDP260 LED35-4S/830 PSU II DS50 CLO 62P	152° x 155°	830 Varm hvid	3000 K	80
912300024260	BDP260 LED50-4S/	152° x 155°	740 Neutral hvid	4000 K	70	912300024405	BDP260 LED35-4S/740 PSU II DS50 CLO 62P	152° x 155°	740 Neutral hvid	4000 K	70

Lysteknisk (2/2)

Order Code	Full Product Name	Antal		Optiktype til brug
		Lysstrøm	Lyskilder	
912300024478	BDP260 LED35-4S/830 PSU II DS50 CLO 62P	2.448 lm	20	Symmetrisk lysfordeling 50
912300024479	BDP260 LED35-4S/740 PSU II DS50 CLO 62P	2.482 lm	12	Symmetrisk lysfordeling 50
912300024155	BDP260 LED39-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P	2.546 lm	-	Lysfordeling, middel 50
912300024159	BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P	1.078 lm	-	Bred lysfordeling 10

Order Code	Full Product Name	Antal		Optiktype til brug
		Lysstrøm	Lyskilder	
912300024260	BDP260 LED50-4S/740 II DS50 62P	3.550 lm	-	Symmetrisk lysfordeling 50
912300024404	BDP260 LED35-4S/830 PSU II DS50 CLO 62P	2.448 lm	20	Symmetrisk lysfordeling 50
912300024405	BDP260 LED35-4S/740 PSU II DS50 CLO 62P	2.482 lm	12	Symmetrisk lysfordeling 50

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
912300024478	BDP260 LED35-4S/830 PSU II DS50 CLO 62P	26,5 W
912300024479	BDP260 LED35-4S/740 PSU II DS50 CLO 62P	21,5 W
912300024155	BDP260 LED39-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P	30 W
912300024159	BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P	9,3 W

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
912300024260	BDP260 LED50-4S/740 II DS50 62P	31 W
912300024404	BDP260 LED35-4S/830 PSU II DS50 CLO 62P	26,5 W
912300024405	BDP260 LED35-4S/740 PSU II DS50 CLO 62P	21,5 W

Lysstyringssystemer og dæmpning

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
912300024478	BDP260 LED35-4S/830 PSU II DS50 CLO 62P	Ja
912300024479	BDP260 LED35-4S/740 PSU II DS50 CLO 62P	Ja
912300024155	BDP260 LED39-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P	Ja
912300024159	BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P	Ja

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
912300024260	BDP260 LED50-4S/740 II DS50 62P	Nej
912300024404	BDP260 LED35-4S/830 PSU II DS50 CLO 62P	Ja
912300024405	BDP260 LED35-4S/740 PSU II DS50 CLO 62P	Ja

TownTune Symmetrisk Parkarmatur

