



Philips TownTune Central Post Top – Viihtyisä valaistus kaupunkialueille

TownTune Central Post-Top

Philips TownTune -tuoteperhe on suunniteltu kaupunkitilojen viihtyisään, skaalautuvaan valaistukseen, ja se sisältää kaikki viimeisimmät valaistusratkaisut suorituskyvyn, valon laadun ja liitettävyyden osalta. Tuoteperhe koostuu neljästä ratkaisusta: asennus keskipylvään päähän (CPT), epäsymmetrinen asennussovitin / sivuaukkoversio (ASY), pidennettävä liikkuva valaisinvarsi pylvään päähän (Lyre) ja kartiokuvulla varustettu asennus keskipylvään päähän (CCB). Jokainen TownTune-valaisin voidaan räätälöidä erilaisilla muodoilla rungon päälle, ja valaisimiin voidaan lisätä koristerengas, jota on saatavana kahdessa värissä (pois lukien CCB). Monipuolisten vaihtoehtojen avulla voit luoda alueille ja kaupunkeihin erottuvan ja yksilöllisen valaistuksen. Lisäksi jokainen TownTune-tuoteperheen valaisin on yksilöitävissä Signify Service tag -sovelluksen avulla. Maston oven sisäpuolelle tai suoraan valaisimeen kiinnitetyn QR-koodin skannaamalla pääset välittömästi käsiksi valaisimen asennustietoihin, mikä nopeuttaa ja helpottaa huolto- ja ohjelmointitoimintoja sekä mahdollistaa digitaalisen kirjaston luomisen valaistusresursseista ja tarvittavista varaosista. TownTune käyttää Philips LEDGINE-O -valaistuslajustusta, joka varmistaa, että kadut ovat aina valaistu riittävästi ja oikeasuuntaisesti. System Ready (SR) -liitäntänsä ansiosta TownTune on myös tulevaisuudenkestävä ratkaisu, joka voidaan yhdistää älykkäisiin valaistuksen ohjausjärjestelmiin, kuten Interact Cityyn.

TownTune Central Post-Top

Hyödyt

- Suorituskykyinen LEDGINE-O-alusta mahdollistaa värilämpötilan ja valonjaon valinnan
- Optimoidut kokonaiskustannukset (L-Tune valovirran säätelyyn ja erilliset ohjausjärjestelmät, kuten. LumiStep, Dynadimmer, CLO (jatkuva valontuotto), LineSwitch)
- Voidaan yhdistää älykkäisiin valaistuksen ohjausjärjestelmiin, kuten Interact Cityyn
- Pitkä käyttöikä: vähintään 100 000 tuntia (L85)
- Helppo pääsy liitäntälaitteeseen, suojattu ilkivallalta (IK10), korkea suojausluokka (IP66)

Ominaisuudet

- Yksinkertainen muotoilu helpottaa integrointia kaupunkitiloihin, ja valaisimet voidaan räätälöidä monipuolisen lisävarustevalikoiman avulla
- Sopii sekä uusiin asennukseen että jälkiasennuksiin
- Monipuolinen valikoima valovoimia (1 200–12 000 lm) ja värilämpötiloja (2200 K, 2700 K, 3000 K ja 4000 K)
- Erillinen kupu visuaalista mukavuutta ja miellyttävää valaistusta varten
- Service tag -huoltotunniste helpottaa asennusta ja ylläpitoa

Käyttökohteet

- Kaupunki- ja asuinalueet
- Pyörätiet, jalkakäytävät ja suojatiet
- Kaupunkien keskustat ja aukiot
- Pysäköintialueet


Versions



TownTune CPT BDP260

TownTune Central Post-Top

Mittapiirros



Yleistä tietoa

Liitäntälaitte mukana	Kyllä
Valonlähde vaihdettavissa	Kyllä
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö
Huoltotunniste	Kyllä

Valaistuksen tekniset tiedot

Ylöspäin suuntautuvan valon suhde	0
-----------------------------------	---

Käyttö- ja sähkö tiedot

Ylijännitesuoja (yleinen/differentiaali)	Vakioylijännitesuojasta
--	-------------------------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
Enimmäishimmennystaso	10%

Mekaaniset tiedot ja runko

Optiikan suojan tyyppi	Polykarbonaattiku pu/-suoja, UV- kestävä
Kotelon väri	Harmaa
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK10
Suojausluokan koodi	IP66
Vakiokallistuskulma sivuasennuksessa	-
Vakiokallistuskulma pylvään päässä	0°

Merkinnät ja luokitukset

CE-merkintä	Kyllä
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille

Tuotetiedot

Tuoteperheen koodi	BDP260
--------------------	--------

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Lamppuperheen koodi
912300024155	BDP260 LED39-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P	LED39
912300024159	BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P	LED14
912300024404	BDP260 LED35-4S/830 PSU II DS50 CLO 62P	LED35
912300024405	BDP260 LED35-4S/740 PSU II DS50 CLO 62P	LED35
912300024873	BDP260 LED69-4S/740 PSDD II DS50 DGR DF2	LED69

Valaistuksen tekniset tiedot (1/2)

	Full				
Order Code	Product Name	Valaisimen valokeila	Valonlähteen väri	Väriämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)
912300024155	BDP260 LED39-4S/ 830 DM50 CLO DDF3 62P	30° - 5° x 153°	830 Lämmin valkoinen	3000 K	80
912300024159	BDP260 LED14-4S/ 740 DW10 CLO SRTB 76P	7° - 52° x 150°	740 Neutraali valkoinen	4000 K	70
912300024404	BDP260 LED35-4S/ 830 PSU II	152° x 155°	830 Lämmin valkoinen	3000 K	80

Valaistuksen tekniset tiedot (2/2)

Order Code	Full Product Name	Valovirta	Valonlähteiden määrä	Ulkovalaistuksen optiikan tyyppi
912300024155	BDP260 LED39-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P	2 546 lm	-	Keskileveä valonjako 50
912300024159	BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P	1 078 lm	-	Laaja valonjako 10
912300024404	BDP260 LED35-4S/830 PSU II DS50 CLO 62P	2 448 lm	20	Symmetrinen valonjako 50

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
912300024155	BDP260 LED39-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P	30 W
912300024159	BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P	9,3 W
912300024404	BDP260 LED35-4S/830 PSU II DS50 CLO 62P	26,5 W

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Order Code	Full Product Name	Liitäntälaitteen vikaantumisasaste 5 000 tunnin kohdalla
912300024155	BDP260 LED39-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P	0,5 %
912300024159	BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P	0,5 %
912300024404	BDP260 LED35-4S/830 PSU II DS50 CLO 62P	0,5 %

Order Code	Full Product Name	Valaisimen valokeila	Valonlähteen väri	Väriämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)
	DS50 CLO 62P				
912300024405	BDP260 LED35-4S/ 740 PSU II DS50 CLO 62P	152° x 155°	740 Neutraali valkoinen	4000 K	70
912300024873	BDP260 LED69-4S/ 740 PSDD II DS50 DGR DF2	152° x 155°	740 Neutraali valkoinen	4000 K	70

Order Code	Full Product Name	Valovirta	Valonlähteiden määrä	Ulkovalaistuksen optiikan tyyppi
912300024405	BDP260 LED35-4S/740 PSU II DS50 CLO 62P	2 482 lm	12	Symmetrinen valonjako 50
912300024873	BDP260 LED69-4S/740 PSDD II DS50 DGR DF2	4 970 lm	40	Symmetrinen valonjako 50

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
912300024405	BDP260 LED35-4S/740 PSU II DS50 CLO 62P	21,5 W
912300024873	BDP260 LED69-4S/740 PSDD II DS50 DGR DF2	40,5 W

Order Code	Full Product Name	Liitäntälaitteen vikaantumisasaste 5 000 tunnin kohdalla
912300024405	BDP260 LED35-4S/740 PSU II DS50 CLO 62P	0,5 %
912300024873	BDP260 LED69-4S/740 PSDD II DS50 DGR DF2	-

