



Hemmakänsla även ute på gatan

TownTune central stolptopp

TownTune är en armaturserie som är förberedd för befintliga och skalbara stadsmiljöer. Serien erbjuder den senaste teknologin för optimal prestanda, ljuskvalitet och anslutning. Philips TownTune-serien kommer i tre versioner: en central stolptopp, ett asymmetriskt utförande med stolparm och ett utförande med utskjutande stolptoppsfäste för lyra. Alla tre kan anpassas och har olika alternativ för armaturhusets form och en dekorativ ring i två olika färger som tillval. Dessa alternativ gör det möjligt för dig att anpassa belysningen i olika kvarter och stadsdelar, för att skapa en egen identitet till området. Armaturserien är dessutom utrustad med en QR-baserad Philips Service tag, vilket underlättar installation och underhåll och gör att du kan skapa ett eget digitalt bibliotek med dina belysningstillgångar och reservdelar. TownTune använder sig även av Philips Ledgine-plattformen, som ser till att gatorna alltid har rätt mängd belysning och rätt ljusriktning. Eftersom TownTune är System Ready är serien dessutom framtidssäker och kan paras ihop med såväl fristående som avancerade styrsystem för belysning, som exempelvis Interact City.

Fördelar

- Den exklusiva kupan ger bekväma belysningsupplevelser
- Enkel och ren design med ett brett utbud av tillbehör som enkelt kan anpassas olika stadsmiljöer för att ge möjlighet att skapa unik belysning, som dessutom kan bli inslag i stadsmiljön under dagtid
- Tack vare den senaste Ledgine LED-plattformen med utmärkt prestanda och ett brett urval ljusfördelningar täcker den många olika användningsområden
- Lätt att underhålla tack vare Philips Service tag, och Philips SR-uttaget (System Ready) gör det möjligt att para ihop produkten med belysningsstyrning och programapplikationer.

TownTune central stolptopp


Funktioner

- Optimerad total ägandekostnad och konstant ljusflöde (CLO – Constant Light Output) som tillval
- Utmärkt ljusqualität tack vare Philips LEDgene. Ytterligare optimering är möjlig i L-Tune
- Flera olika alternativ för armaturhusets form (kon, kupol), dekorativ ring och färg (klar och gyllene) som tillval
- Kan paras ihop med fristående system för ljusstyrning som LumiStep, DynaDimmer, och LineSwitch, samt med avancerade system och programapplikationer som exempelvis Interact City
- Brett urval av ljusflöden, från 1 200 upp till 10 000 lumen
- Val av färgtemperatur: 3 000 K (varmvit) eller 4 000 K (neutralvit)
- Lång livslängd på 100 000 tim vid minst L85
- För att komma åt driftdonen lyfter du på armaturens överdel
- Lämplig för både nyinstallationer och uppgradering av äldre installationer
- Slagtålig (IK10) och hög kapslingsklass (IP66)

Användning

- Stadsmiljöer och bostadsområden
- Cykelbanor, gångvägar och övergångsställen
- Stadskärnor och torg
- Parkeringar

Måttskiss



Allmän information	
Driftdon ingår	Ja
Utbytbar ljuskälla	Ja
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Service tag	Ja
Ljusteknik	
Uppåtriktat ljusflödesförhållande	0
Drift och elektricitet	
Surge Protection (Common/Differential)	Standardnivå för överspänningsskydd
Styrenheter och dimring	
Max. dimringsnivå	10%
Mekanik och armaturhus	
Typ av optisk kåpa	UV-beständig polykarbonatkåpa /kåpa
Armaturhusets färg	Grå
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK10
Kod för kapslingsklass	IP66
Standardvinkel för sidoingång	-
Standardvinkel för stolptoppsmontage	0°
Användning och godkännande	
CE-märkning	Ja
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalt lättantändliga ytor
Prestanda över tid (IEC-kompatibel)	
Driftdonsbortfall vid 5 000 tim	0,5 %
Produktdata	
Produktfamiljskod	BDP260

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Lampfamiljskod
912300024155	BDP260 LED39-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P	LED39
912300024159	BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P	LED14
912300024268	BDP260 LED74-4S/740 II DM10 62P	LED74
912300024404	BDP260 LED35-4S/830 PSU II DS50 CLO 62P	LED35
912300024405	BDP260 LED35-4S/740 PSU II DS50 CLO 62P	LED35
912300024482	BDP260 LED35/830 II DS50 CLO 6M FQ 62P	LED35
912300024483	BDP260 LED35/740 II DS50 CLO 6MFQ 62P	LED35

Ljusteknik (1/2)

Full						Korrelerad					
Order Code	Product Name	Armaturens ljusfördelning	Ljuskällans färg	färgtemperatur (Nom)	Färgåtergivningsindex	Order Code	Product Name	Armaturens ljusfördelning	Ljuskällans färg	färgtemperatur (Nom)	Färgåtergivningsindex
912300024155	BDP260 LED39-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P	30° - 5° x 153°	830	3000 K	80	912300024159	BDP260 LED14-4S/740 DW10	7° - 52° x 150°	740	4000 K	70
			varmvit						neutralvit		
						912300024268	BDP260 LED74-4S/740 II DM10 62P	77° - 11° x 156°	740	4000 K	70
									neutralvit		
						912300024404	BDP260 LED35-4S/830 PSU II	152° x 155°	830	3000 K	80
									varmvit		

	Full						Korrelerad						Full						Korrelerad				
	Product	Armaturens	Ljuskällans	färgtemperatur				Product	Armaturens	Ljuskällans	färgtemperatur				Product	Armaturens	Ljuskällans	färgtemperatur					
Order Code	Name	ljusfördelning	färg	(Nom)	Färgåtergivningsindex	Order Code	Name	ljusfördelning	färg	(Nom)	Färgåtergivningsindex	Order Code	Name	ljusfördelning	färg	(Nom)	Färgåtergivningsindex	Order Code	Name	ljusfördelning	färg	(Nom)	Färgåtergivningsindex
912300024405	DS50 CLO 62P					912300024483	BDP260	152° x 155°	740	4000 K	70		BDP260	152° x 155°	740	4000 K	70		BDP260	152° x 155°	740	4000 K	70
							LED35/740		neutralvit				LED35/740		neutralvit				LED35/740		neutralvit		
	BDP260	152° x 155°	740	4000 K	70		II DS50						II DS50						II DS50				
	LED35-4S/740 PSU II		neutralvit				CLO						CLO						CLO				
	DS50 CLO 62P						6MFQQ						6MFQQ						6MFQQ				
912300024482	DS50 CLO 62P						62P						62P						62P				
	BDP260	152° x 155°	830	3000 K	80																		
	LED35/830		varmvit																				
	II DS50																						
	CLO 6M																						
	FQQ 62P																						

Ljusteknik (2/2)

Antal						Antal					
Order Code	Full Product Name	Ljusflöde	ljuskällor	Optiktyp	utomhus	Order Code	Full Product Name	Ljusflöde	ljuskällor	Optiktyp	utomhus
912300024155	BDP260 LED39-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P	2 546 lm	-	Medelstrålande	ljusfördelning 50	912300024405	BDP260 LED35-4S/740 PSU II DS50 CLO 62P	2 482 lm	12	Symmetrisk	ljusfördelning 50
912300024159	BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P	1 078 lm	-	Bredstrålande	ljusfördelning 10	912300024482	BDP260 LED35/830 II DS50 CLO 6M FQQ 62P	2 448 lm	-	Symmetrisk	ljusfördelning 50
912300024268	BDP260 LED74-4S/740 II DM10 62P	5 254 lm	-	Medelstrålande	ljusfördelning 10	912300024483	BDP260 LED35/740 II DS50 CLO 6MFQQ 62P	2 482 lm	-	Symmetrisk	ljusfördelning 50
912300024404	BDP260 LED35-4S/830 PSU II DS50 CLO 62P	2 448 lm	20	Symmetrisk	ljusfördelning 50						

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning	Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
912300024155	BDP260 LED39-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P	30 W	912300024405	BDP260 LED35-4S/740 PSU II DS50 CLO 62P	21,5 W
912300024159	BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P	9,3 W	912300024482	BDP260 LED35/830 II DS50 CLO 6M FQQ 62P	26,5 W
912300024268	BDP260 LED74-4S/740 II DM10 62P	43 W	912300024483	BDP260 LED35/740 II DS50 CLO 6MFQQ 62P	21,5 W
912300024404	BDP260 LED35-4S/830 PSU II DS50 CLO 62P	26,5 W			

Styrenheter och dimring

Order Code	Full Product Name	Dimbar	Order Code	Full Product Name	Dimbar
912300024155	BDP260 LED39-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P	Ja	912300024405	BDP260 LED35-4S/740 PSU II DS50 CLO 62P	Ja
912300024159	BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P	Ja	912300024482	BDP260 LED35/830 II DS50 CLO 6M FQQ 62P	Ja
912300024268	BDP260 LED74-4S/740 II DM10 62P	Nej	912300024483	BDP260 LED35/740 II DS50 CLO 6MFQQ 62P	Ja
912300024404	BDP260 LED35-4S/830 PSU II DS50 CLO 62P	Ja			

